

Liebherr-Autobetonpumpe 37 Z4 XXT mit innovativer Abstützung auf der Intermat 2015

- Verwindungssteifer Mast
- Patentierte Abstützung
- Sehr servicefreundlich

Paris (Frankreich), 22. Januar 2015 – Liebherr zeigt auf der Intermat 2015 in Paris die Autobetonpumpe 37 Z4 XXT. Der vierteilige, 37 m lange Verteilermast in Z-Faltung ist besonders verwindungssteif, was zu schwingungsarmen Mastbewegungen auf der Baustelle führt.

Bei der Autobetonpumpe 37 Z4 XXT von Liebherr ist die Betonleitung links und rechts nah am Mast geführt. Somit ist eine ausgewogene Gewichtsverteilung gewährleistet. Die Rohrbögen der Betonleitung haben einen großen Radius von 275 mm, was zu einem geringen Druckverlust über die Länge des Verteilermasts führt. Um die Bevorratung unterschiedlicher Verschleißteile zu minimieren, setzt Liebherr überwiegend Rohrbögen vom gleichem Typ ein. Zahlreiche konstruktive Details erleichtern den Tausch von Verschleißteilen und optimieren den Service.

Die Abstützung: flexibel und standsicher

Die patentierte XXT-Schmalabstützung von Liebherr ist äußerst stabil und verwindungsarm. Liebherr ist der einzige Hersteller auf dem Markt, der dieses innovative System anbietet. Die vorderen und hinteren Stützarme sind direkt am Mastbock des Verteilermastes befestigt, wodurch die Kräfte ohne Umwege vom Mast direkt in die Abstützungen geleitet werden. Alle vier Abstützarme sind schwenkbar. Das erlaubt höchste Flexibilität und einen äußerst großen Arbeitsbereich des Verteilermastes beim Schmalabstützen. Dies ist bei Baustellen mit eingeschränktem Zugang von entscheidendem Vorteil.

Die Pumpeinheit: läuft besonders ruhig

Die Autobetonpumpe 37 Z4 XXT wird je nach Bedarf mit Hochleistungs-Pumpeinheiten in drei unterschiedlichen Leistungsgrößen ausgestattet. Liebherr bietet Pumpeinheiten

mit maximalen Fördermengen von 125 m³/h, 138 m³/h und 163 m³/h an. Die kraftvollen Pumpeinheiten von Liebherr sind für ihre besondere Laufruhe bekannt. Das weiche Umschalten des S-Rohres ist auf die Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung zurückzuführen.

Als Fahrgestell können für die Autobetonpumpe je nach Kundenanforderung Chassis unterschiedlicher LKW-Hersteller verwendet werden.

Liebherr bietet für die 37 Z4 XXT optionales Zubehör und Ausstattung in großem Umfang. Je nach Anforderung können Kunden beispielsweise zusätzliche Staufächer, einen weiteren Dieseltank oder einen zusätzlichen Aufstieg auf der linken Seite wählen. Eine magnetische Rundumleuchte sorgt für zusätzliche Sicherheit und ein pneumatisches Endschlauch-Quetschventil verhindert das Nachlaufen von Beton beim Umsetzen des Mastes.

Die robusten und langlebigen Betonpumpen von Liebherr werden in Deutschland entwickelt und produziert und ausschließlich mit Qualitätskomponenten von namhaften Herstellern ausgestattet.

Die Autobetonpumpe mit 37 m Reichweite ist nicht nur mit einem Mast in Z-Faltung sondern auch mit einem Mast in Rollfaltung erhältlich. Liebherr bietet neben der XXT-Schmalabstützung alternativ die XXH- und die ST-Abstützungen an.

Bildunterschrift

liebherr-concrete-pump-37-z4-xxt.jpg

Die Liebherr Autobetonpumpe 37 Z4 XXT im Einsatz

Ansprechpartner

Klaus Eckert

Marketingleiter

Telefon: +49 7583 949-328

E-Mail: klaus.eckert@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Mischtechnik GmbH

Bad Schussenried / Deutschland

www.liebherr.com