

Новое оборудование Liebherr на Intermat 2015

- Сразу несколько мировых премьер
- Новые модели для рынков Европы
- Экспозиция будет включать землеройные и фундаментостроительные машины, перевалочное оборудование, башенные и самоходные краны, а также бетоносмесительную технику

Биберах-на-Риссе (Германия), 22 января 2015 года – В ходе международной выставки Intermat 2015, которая в этом году состоится в выставочном комплексе Villerpinte на севере Парижа, компания Liebherr представит самые актуальные разработки на открытом стенде E6 / E035. Среди прочего, на экспозиции Liebherr будут представлены новые модели для европейского рынка, а также целый ряд мировых премьер.

Группа компаний Liebherr представит новейшие разработки в сфере строительного оборудования на выставке Intermat 2015, которая будет проходить в Париже с 20-го по 25-ое апреля. Как и в 2012-ом году, экспозиция Liebherr расположится на открытом стенде E6 / E035 и будет охватывать площадь около 4 500 м². На стенде будут представлены новинки из производственной программы землеройной техники, специального фундаментостроительного оборудования, перевалочных машин, башенных и самоходных кранов, а также бетоносмесительного оборудования.

Строительные машины

Одной из ключевых премьер Liebherr в ходе Intermat 2015 станет новый гусеничный экскаватор R 946, оснащённый дизельным двигателем Liebherr последнего поколения. При рабочем весе порядка 40 т данная модель является первым гусеничным экскаватором Liebherr, который соответствует требованиям последней экологической нормы Stage IV / Tier 4f.

Вместе с тем, экспозиция Liebherr в Париже охватывает целый ряд машин, которые будут впервые представлены в Европе после их премьеры на выставке

Сопехро Con/Agg 2014 в Лас Вегасе (США). В частности, это обновлённый автобетононасос 37 Z4 ХХТ и виртуальный тренажёр LiSIM, предназначенный для обучения операторов буровых установок и гусеничных кранов.

Крановая техника

На выставке Intermat 2015 группа компаний Liebherr впервые представит лифтовую систему LiUP, предназначенную для подъёма и спуска операторов башенных кранов. Данная новинка была разработана с учётом полной совместимости с башенными системами Liebherr и не требует демонтажа как при установке крана в рабочее положение, так и при его разборке.

Также на Intermat 2015 будет представлен новый безголовочный башенный кран 172 EC-B 8 Litronic, премьера которого состоялась осенью 2014-ого года. В сравнении со своим предшественником – моделью 160 EC-B – данный кран отличается повышенной грузоподъёмностью и более удобной концепцией монтажа.

Производственная программа мобильных кранов Liebherr будет представлена в лице 160-тонного автокрана LTM 1160-5.2, который отпразднует на Intermat 2015 свою европейскую премьеру. Новый кран пришёл на смену модели LTM 1160-5.1 и впервые был продемонстрирован мировой общественности на выставке Сопехро Con/Agg 2014 в Лас Вегасе (США).

Подписи к фотографиям:

liebherr-intermat-2012.jpg

Открытый стенд Liebherr на выставке Intermat 2012 в Париже, Франция

Дополнительная информация:

Герольд Доблер / Dr. Gerold Dobler

Корпоративные коммуникации

Тел.: +49 7351 41-2814

Эл. почта: gerold.dobler@liebherr.com

Опубликовано:

Liebherr-International Deutschland GmbH

Биберах-на-Риссе, Германия

www.liebherr.com