

## **Fahrmischer der neuesten Generation und neue 50m Autobetonpumpe von Liebherr auf der NordBau**

- Fahrmischer der Generation 05 mit vielen Neuheiten
- Autobetonpumpe 50 XXT mit patentierter Abstützung

**Neumünster (Deutschland), 13. September 2017 – Liebherr zeigt zwei Neuheiten aus dem Bereich der Betontechnik zum ersten Mal auf der NordBau. Neben dem Fahrmischer der Generation 05 mit vielen Neuheiten wird die Autobetonpumpe 50 XXT mit patentierter Abstützung zu sehen sein. Besucher können sich am Liebherr-Stand im Freigelände Nord N 143 und N 145 ein Bild von den Maschinen machen.**

### **Fahrmischer HTM 905**

Auf der NordBau wird ein Fahrmischer HTM 905 mit 9 m<sup>3</sup> Nennvolumen auf einem Mercedes Arocs-Fahrgestell gezeigt. Die neue Fahrmischer-Generation wurde grundlegend überarbeitet für mehr Wirtschaftlichkeit, eine verbesserte Ergonomie und mehr Sicherheit. Das Leergewicht wurde gegenüber dem Vorgänger um bis zu 300 kg reduziert, das kommt der Nutzlast zugute. Besonderes Augenmerk wurde auf das Thema Reinigung gelegt. Schmutzanfällige Kanten wurden beseitigt und glatte Flächen geschaffen. Das Resultat ist eine geringe Anfälligkeit für Verschmutzungen und ein reduzierter Reinigungsaufwand. Das neuartige Plattformkonzept erlaubt die Montage von Zubehör wie Staufächer, Halterungen oder Verlängerungsschurren an verschiedenen Positionen. Diese Flexibilität für Anbaumöglichkeiten lässt für den Nutzer keine Wünsche offen. Auch der nachträgliche Anbau von Optionen ist möglich. Die Auslieferung der ersten neuen Fahrmischer hat mit der gängigsten Type HTM 905 bereits begonnen.

### **Autobetonpumpe 50 XXT**

Die auf der NordBau gezeigte 50-Meter-Autobetonpumpe 50 XXT ist die größte Type mit der patentierten XXT-Abstützung. Dank vieler neuentwickelter Komponenten ist das Gesamtgewicht mit 5-Achs-Chassis deutlich unter 40 Tonnen. Ein innovatives Highlight ist der neuentwickelte Mastbock. Trotz erheblicher Gewichtsreduzierung konnte die

Stabilität weiter erhöht werden. Eine maßgebliche Rolle spielen dabei eigenentwickelte Liebherr-Komponenten, wie z.B. der Kugeldrehkranz und der Drehwerksantrieb. Die Gesamtlänge im zusammengefalteten Zustand beträgt 12 Meter, damit ist die Autobetonpumpe auf der Straße sehr kompakt unterwegs.

### **Bildunterschriften**

liebherr-truck-mixer-htm-905.jpg

Der neue Fahrmischer von Liebherr bietet mehr Wirtschaftlichkeit und viele Innovationen für höheren Kundennutzen

liebherr-truck-mounted-concrete-pumps-50-xt.jpg

Die neue Autobetonpumpe von Liebherr bietet mehr Wirtschaftlichkeit und viele Innovationen für höheren Kundennutzen

### **Ansprechpartner**

Klaus Eckert

Telefon: +49 7583 949-328

E-Mail: klaus.eckert@liebherr.com

### **Veröffentlicht von**

Liebherr-Mischtechnik GmbH

Bad Schussenried, Deutschland

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)