

Liebherr auf der IFAT 2018 in München

- Liebherr-Stand mit der Nummer 151/250 in Halle C5
- Liebherr zeigt Spezialmaschinen für die Abfallwirtschaft und Recyclingbranche

Biberach / Riss (Deutschland), 19. April 2018 – Auf der IFAT 2018, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, die vom 14. bis 18. Mai 2018 in München stattfindet, ist Liebherr mit einem 300 m² großen Stand vertreten. In Halle C5, Stand 151/250 stellt Liebherr Spezialmaschinen für die Recyclingbranche aus: neben den zwei Materialumschlagmaschinen LH 22 M Industry Litronic und LH 30 M Industry Litronic ist auch der Radlader L 556 XPower aus der erfolgreichen XPower-Generation zu sehen.

Materialumschlagmaschine LH 22 M Industry Litronic

Mit der mobilen Materialumschlagmaschine LH 22 M Industry Litronic präsentiert Liebherr auf der IFAT 2018 den kleinsten Vertreter seiner Materialumschlagmaschinen. Der LH 22 M Industry ist besonders für Anwendungen im Recycling geeignet. Effizienz und Produktivität standen bei der Entwicklung dieser leistungsstarken Maschine mit kompakten Dimensionen im Mittelpunkt. Der Liebherr-Dieselmotor der Stufe IV / Tier 4f erbringt seine Leistung von 105 kW / 143 PS bereits bei 1.800 min⁻¹. Die Kombination aus einer gesteigerten Motorleistung und einer hohen Pumpenfördermenge garantiert maximale Beschleunigung und höchste Geschwindigkeit der Arbeitsbewegungen.

Der großdimensionierte Kühler mit großen Maschen sorgt für eine optimale Kühlleistung, auch im staubintensiven Recyclingeinsatz. Für die einfache und schnelle Reinigung ist das engmaschige Schutzgitter ausziehbar und der Lüfter kann abgeklappt werden.

Materialumschlagmaschine LH 30 M Industry Litronic

Mit der Materialumschlagmaschine LH 30 M Industry Litronic zeigt Liebherr auf der IFAT 2018 ein leistungsstarkes Allroundtalent: Sie überzeugt durch ihre Vielseitigkeit in verschiedenen Einsätzen, wie beispielsweise im Schrottschlag, oder bei Sortierarbeiten im Recyclingbereich.

Der LH 30 M kombiniert intelligente Elektronik mit bestens abgestimmter Hydraulik und gewährleistet präzises und feinfühliges Arbeiten bei gleichzeitig schnellen und kraftvollen Bewegungen. Die durchdachte Maschinensteuerung garantiert eine optimale Anpassung der Hydraulik an den jeweiligen Einsatz. Geschwindigkeit und Kraft stehen immer dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden.

Die Fahrerkabine der Liebherr-Materialumschlagmaschine bietet beste Voraussetzungen für gesundes, konzentriertes und produktives Arbeiten. Sie wurde im Hinblick auf Ergonomie, Bedienkomfort und Funktionalität weiterentwickelt und bietet dem Fahrer dank neuer Serienausstattungen größtmöglichen Komfort.

Liebherr Radlader L 556 XPower®

Auf der diesjährigen IFAT zeigt Liebherr mit dem L 556 XPower® einen Radlader aus seiner erfolgreichen XPower-Generation. XPower® ist ein ganzheitliches, innovatives Maschinenkonzept für die Großradlader von Liebherr, das neue Maßstäbe hinsichtlich Treibstoffeffizienz, Leistungsstärke, Robustheit und Komfort setzt.

XPower-Radlader werden den Anforderungen von Unternehmen aus verschiedensten Branchen gerecht. Ein wichtiges Einsatzgebiet ist beispielsweise die Recyclingindustrie, wo Betreiber besonders hohe Ansprüche an die Maschine stellen. Mit gezielten Investitionen in die Robustheit und Langlebigkeit der Achsen und weiteren Komponenten, wie die Hydraulikzylinder, stellt Liebherr die gleichbleibend hohe Leistungsstärke und Zuverlässigkeit der XPower-Radlader sicher.

Bildunterschriften

liebherr-material-handler-lh22m.jpg

Die Liebherr-Materialumschlagmaschine LH 22 M Industry Litronic ist eine leistungsstarke und zugleich wirtschaftliche Maschine speziell für den Einsatz im Recyclingbereich.

liebherr-material-handler-lh30m.jpg

Die Materialumschlagmaschine LH 30 M überzeugt durch feinfühliges Arbeiten bei gleichzeitig schnellen und kraftvollen Bewegungen.

liebherr-l556-xpower-wheel-loader.jpg

Der Liebherr L 556 XPower-Radlader mit dem leistungsverzweigten XPower-Fahrtrieb arbeitet in allen Einsätzen mit höchster Effizienz.

Ansprechpartner

Dr. Gerold Dobler

Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 7351 41-2814

E-Mail: gerold.dobler@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-International Deutschland GmbH

Biberach / Riss, Deutschland

www.liebherr.com