

Presseinformation

Montagehalle an Kranhaken auf Wanderschaft

- Prangl versetzt große Zelthalle mit drei Liebherr-Fahrzeugkranen: LTM 1200-5.1, LTM 1160-5.2 und LTM 1090-4.2
- VarioBase® und VarioBallast® ermöglichen Kranarbeiten in schmaler Gasse
- Kraneinsatz erspart einmonatige Umbauzeit für Ab- und Aufbau der Halle

Tirol, oft beliebtes Ziel für Berg- und andere Wanderer, war jüngst Schauplatz einer Wanderschaft der ganz besonderen Art: Eine über 40 Tonnen schwere, rund 1400 Quadratmeter Fläche überspannende Zelthalle „bewegte“ sich binnen weniger Stunden rund 100 Meter weit. An den Hakenflaschen dreier LTM-Mobilkrane wurde ein großes Montagezelt in mehreren Etappen auf einen neuen Standort gestellt.

Ehingen / Donau (Deutschland), 14. August 2020 – „Wir haben ja schon öfters Hallen versetzt, aber bisher immer nur um ein paar Meter,“ berichtet Oliver Thum, Projektleiter und Kranexperte im technischen Außendienst bei Prangl zu Beginn des spannenden Einsatzes, „aber noch nie haben wir dabei eine solche Distanz zurücklegen müssen.“ Dieses Mal musste die große Zelthalle eines Holzverarbeitenden Betriebs in Silz (Tirol) um etwa 100 Meter verlegt und dabei gleichzeitig neu ausgerichtet werden.

Ziemlich eng war es für die Krane vor allem zu Beginn der Aktion, da zwei der Liebherr-Geräte in einer schmalen Gasse neben dem Zelt arbeiten mussten. Deswegen setzte Oliver Thum dort mit einem LTM 1160-5.2 und einem LTM 1090-4.2 – beide mit VarioBase® und VarioBallast® ausgestattet – zwei der neuesten Geräte aus der Kranflotte von Prangl ein. „Wegen der Enge brauchen wir hier die variable Abstützung und auch den kleinsten Ballast-Radius während des Schwenkvorgangs,“ so Thum.

Insgesamt acht Hübe waren erforderlich, bei denen die große Lagerhalle jeweils um annähernd 13 Meter versetzt und in leicht geänderter Ausrichtung abgestellt wurde. Oliver Thum dirigierte dabei seine drei Kranfahrer, die behutsam und in hervorragendem Teamwork jeden einzelnen Hub meisterten. Am Nachmittag schließlich war der Job ausgeführt und das Hallenzelt an seinem neuen Standort positioniert. Alternativ zum Kraneinsatz war auch der Ab- und Aufbau der Halle erwogen worden. Jedoch allein die dafür erforderliche Dauer von

rund einem Monat Arbeitszeit für drei bis vier Monteure gab den Ausschlag für den flotten Umzug per Kranhaken.

Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkranen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigen Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 3.500 Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkranen. Im Jahr 2019 wurde ein Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

Über die Firmengruppe Liebherr

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten, beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2019 einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 11,7 Milliarden Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller verfolgt Liebherr das Ziel, seine Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

Bilder




liebherr-prangl-motive1.jpg

Etappenweise: etwa 13 Meter versetzte das Team von Prangl bei jedem der acht Hübe das 65 Meter lange Hallenzelt.



liebherr-prangl-motive2.jpg

Dicht an dicht: wenig Platz gab`s für die drei Fahrzeugkrane beim gemeinsamen Anpacken – vorne im Bild ein Liebherr LTM 1200-5.1.



liebherr-prangl-motive3.jpg

Praktische Features: die variable Abstützung und der im Radius verstellbare Ballast ermöglichten den Kranbetrieb auf engstem Raum.



liebherr-prangl-motive4.jpg

Cooler Truppe: Oliver Thum (in blau) mit „seinen“ drei Kranfahrern Alexander Besold, Erich Aldrian und Roland Kaltschmid (von links).

Ansprechpartner

Wolfgang Beringer

Marketing and Communication

Telefon: +49 7391 / 502 - 3663

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Ehingen (Donau) / Deutschland

www.liebherr.com