

Presseinformation

## Neues Maximum: Floßdorf verstärkt sich mit Liebherr-Mobilkran LTM 1650-8.1

- LTM 1650-8.1 ersetzt LTM 1500-8.1
- Hohe Leistung und innovative Technik begeistern
- Komplettausstattung inklusive beider Teleskopausleger-Varianten geordert

**2017 wagte die Dietmar Floßdorf GmbH mit dem LTM 1500-8.1 den Einstieg in die Großkranklasse. Nur vier Jahre später folgt mit dem LTM 1650-8.1 der nächste Schritt: Der Kran- und Schwertransportspezialist aus Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz erhält immer mehr Anfragen, wo die Leistung des 500-Tonnens nicht mehr ausreicht.**

Ehingen (Donau), (Deutschland), 21. April 2021 – Firmeninhaber Dietmar Floßdorf kam mit seinen Prokuristen Marco Floßdorf und Stephan Wassmuth ins Liebherr-Werk nach Ehingen, um den neuen größten Kran seines Fuhrparks zu übernehmen. Floßdorf hatte den LTM 1650-8.1 bereits auf der Bauma 2019 bestellt, denn das Konzept des neuen Liebherr-8-Achsers überzeugte sofort.

Marco Floßdorf spricht gar von einem Quantensprung. Dabei ist der Vorgänger LTM 1500-8.1 mit über 600 verkauften Geräten der erfolgreichste Großkran aller Zeiten. „Nicht nur die deutlich höhere Tragkraft unseres Neuen, sondern auch die neue Technik, wie VarioBase® und VarioBallast®, sind beeindruckend.“

Stephan Wassmuth stimmt zu und berichtet: „Der LTM 1500-8.1 war unser erfolgreicher Einstieg in die Großkrankwelt, aber für viele Projekte reicht er nun nicht mehr aus. Daher ersetzen wir ihn mit dem LTM 1650-8.1. Er bietet uns erweiterte Einsatzmöglichkeiten bei Schwerlasthüben, Umschlägen in Binnenschiffe, Betonteil-Montagen, Service-Arbeiten an Windkraftanlagen und in der Industrie, beispielsweise mit langer Wippspitze Komponenten in Werke einheben“.

Floßdorf hat den LTM 1650-8.1 mit kompletter Ausstattung gekauft und sich sogar für beide Teleskopauslegervarianten entschieden – 54 und 80 Meter Länge. „Das bietet uns maximale Flexibilität und ein besonders breites Einsatzspektrum. Der lange Mast ist zum Beispiel für Baukranmontagen optimal“, berichtet Dietmar Floßdorf.

---

Das Unternehmen Floßdorf wurde 1953 gegründet und beschäftigt heute rund 50 Mitarbeiter. Floßdorf hat mehr als 50 Jahre Kranerfahrung, denn bereits 1967 wurde der erste Autokran beschafft. Neben der Vermietung von Autokranen bietet die Dietmar Floßdorf GmbH auch Schwertransport, Arbeitsbühnen sowie Berge-, Pannen- und Abschleppdienste an. Für all diese Einsatzbereiche verfügt das Unternehmen über einen Fuhrpark mit ca. 20 Kranen und zehn Schwerlastzugmaschinen.

#### **Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH**

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkranen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigen Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 3.500 Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2019 wurde ein Umsatz von 2,1 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

#### **Über die Firmengruppe Liebherr**

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten, beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2019 einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 11,7 Milliarden Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller verfolgt Liebherr das Ziel, seine Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

---

## Bilder



liebherr-ltm1650-8.1-flossdorf.jpg

Kranübergabe in Ehingen (v.l.n.r.): Stephan Wassmuth (Dietmar Floßdorf GmbH), Erich Schneider (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Dietmar Floßdorf, Marco Floßdorf (beide Dietmar Floßdorf GmbH), Florian Maier (Liebherr-Werk Ehingen GmbH).



liebherr-ltm1650-8.1-flossdorf-bridge.jpg

Brückenabriss in Mönchengladbach: Beim zweiten Einsatz ist der neue LTM 1650-8.1 von Floßdorf mit 75 Tonnen bei 22 Metern Ausladung gefordert.



liebherr-ltm1650-8.1-flosdorf-ballast.jpg

Der LTM 1650-8.1 wurde für den Hub mit 155 Tonnen Ballast und Y-Abspannung aufgerüstet.

**Ansprechpartner**

Wolfgang Beringer

Marketing and Communication

Telefon: +49 7391 / 502 - 3663

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com

**Veröffentlicht von**

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Ehingen (Donau) / Deutschland

www.liebherr.com