

Presseinformation

Investition in Innovation: Aguado beschafft Schmalspur-Raupenkran LR 1700-1.0W

- **Liebherr LR 1700-1.0W ist leistungsstärkster Schmalspurkran im Fuhrpark der Aguado Gruppe.**
- **Neubeschaffung ist Teil von Investitionsprogramm zur Flottenmodernisierung von Aguado.**
- **Ersteinsatz im Windpark Cascante in Navarra.**

Die Firmengruppe Aguado hat einen Liebherr LR 1700-1.0W übernommen. Mit dem neuen Schmalspur-Raupenkran erweitert und modernisiert das spanische Unternehmen seinen leistungsstarken Maschinenpark. Der 700-Tonnen-Gittermastkran erfüllt die gewachsenen Anforderungen der Kunden und bietet ihnen innovative technische Lösungen. Der LR 1700-1.0W zeichnet sich durch Vielseitigkeit, einen wirtschaftlichen Transport, hohe Tragkräfte und ein hochmodernes variables Auslegersystem aus.

Ehingen (Donau) (Deutschland), 25. November 2024 – Seit Unternehmensgründung liegt der Fokus von Aguado darauf, seinen Kunden den besten Service durch einen innovativen Maschinenpark zu bieten. Aus diesem Grund hat man sich für die Investition in den Liebherr-Raupenkran LR 1700-1.0W entschieden, der jetzt der leistungsstärkste Schmalspurkran im Fuhrpark ist. „Der LR 1700-1.0W ist ein sehr vielseitiger Kran, der sich leicht versetzen lässt. Und er ist deutlich stärker als sein Vorgänger, der LR 1600/2W“, sagt Mario Aguado, Leiter der Windkraftsparte der Aguado-Gruppe.

„Die Beschaffung des Liebherr-Raupenkranes LR 1700-1.0W gehört zu unserem Investitions- und Flottenerneuerungsplan, wobei wir auf moderne und innovative Krantechnologie setzen“, so Mario Aguado. „Wir müssen immer die bestmögliche Antwort auf die Bedürfnisse unserer Kunden geben. Dass wir diesen Kran zusammen mit den Liebherr-Modellen LG 1750, LR 11000 oder LR 1600/2-W in unserem Fuhrpark haben, erfüllt uns mit Stolz und zeigt, dass wir unseren Kunden stets die höchsten Qualitätsstandards bieten wollen.“

Aguado schätzt die Liebherr-Gittermastkrane wegen ihrer hohen Tragkräfte, sowohl mit als auch ohne Derricksystem, ihrer Vielseitigkeit, ihrer modernen variablen Auslegersysteme sowie optimierten Abmessungen, die einen wirtschaftlichen Transport garantieren. Die Schmalspurversion des LR 1700-1.0 wurde Anfang 2024 auf den Markt gebracht und ist speziell für den Einsatz in Windkraft konzipiert. „Es ist ein sehr spezifischer Kran für diese Aufgabe“, betont Mario Aguado.

Ersteinsatz: Windpark Cascante

Aguados neuer Raupenkran LR 1700-1.0W kann seine Leistungsfähigkeit bereits bei seinem ersten Einsatz unter Beweis stellen: Bei der Montage von acht Windkraftanlagen im Windpark Cascante in Navarra mit Nabenhöhen von 119 Metern.

Damit kommt der neue 700-Tonner allerdings längst nicht an seine Leistungsgrenze, denn er ist auf die Montage moderner Windkraftanlagen bis Nabenhöhen von 170 Metern ausgelegt. Er bietet deutlich höhere Tragkräfte und Hubhöhen als sein Vorgänger LR 1600/2-W. Die Basis dafür sind die stärkere Grundmaschine sowie die 3,5 Meter breiten H-Gitterstücke im unteren Bereich des Hauptauslegers, die die Seitenstabilität des gesamten Systems erhöhen. Liebherr bietet den LR 1700-1.0W auch mit Wippspitze an. Diese Option gab es beim Vorgänger nicht.

Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte des Maschinenparks von Grupo Aguado von Liebherr stammt, ist kein Zufall. „Liebherr ist der führende Hersteller in der Branche und bietet einen hervorragenden Service“, sagt Mario Aguado. So umfasst der Liebherr-Fuhrpark bei Aguado verschiedene Modelle von Teleskopkränen mit einer Tragfähigkeit von bis zu 500 Tonnen. Für große Tonnagen stehen die Liebherr-Raupenkrane LR 1600/2, LR 1600/2W, LR 1700-1.0W und LR 110000 sowie der Gittermastkran LG 1750 zur Verfügung.

Über Grupo Aguado

Transportes y Gruas Aguado wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter von Kranarbeiten und Spezialtransporten entwickelt und zahlreiche Niederlassungen in ganz Spanien eröffnet. Sie bieten einen flächendeckenden Service in ganz Spanien, eine schnelle Reaktionsfähigkeit sowie einen 24-Stunden-Kundendienst. 2019 begann das Unternehmen seine internationale Expansion und verfügt derzeit über Niederlassungen in Frankreich, Portugal, Deutschland, Südafrika, Kolumbien, Mexiko, Chile und Peru. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens umfasst die Bereiche Logistik, Industrie, Bauwesen, Energie, Petrochemie, Offshore und Windkraft, auf die es sich über seine Tochtergesellschaft Aguado Wind Services SL spezialisiert hat, die schlüsselfertige Projekte mit Transport, Montage, Installationsarbeiten und Wartung von Windparks anbietet.

Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkränen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigem Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von 2,81 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

Über die Firmengruppe Liebherr – 75 years of moving forward

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Im Jahr 2023 beschäftigte sie mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr von Hans Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen. Unter dem Motto „75 years of moving forward“ feiert die Firmengruppe im Jahr 2024 ihr 75-jähriges Bestehen.

Bilder



Liebherr_LR 1700-1.0W _ Grupo Aguado.jpg

Der Liebherr-Raupenkran LR 1700-1.0W ist der leistungsstärkste Schmalspurkran in der Flotte von Aguado.



Liebherr_LR 1700-1.0W _ Grupo Aguado_Cascante

Ersteinsatz: Der Liebherr-Raupenkran LR 1700-1.0W von Aguado hat sein Debüt im Windpark Cascante in Navarra, Spanien, bei der Errichtung von acht Windkraftanlagen.

Kontakt

Wolfgang Beringer

Marketing and Communication

Telefon: +49 7391 / 502-0

E-Mail: wolfgang.beringer@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Ehingen (Donau) / Deutschland
www.liebherr.com