

Presseinformation

Meilenstein bei den Hafenmobilkränen: Liebherr fertigt 2.000. LHM

- Seit 50 Jahren produziert Liebherr Hafenmobilkrane und belegt dabei eine über 15-jährige weltweite Marktführerschaft. Mit der Produktion des 2.000. LHM erreicht das Liebherr-Werk in Rostock einen neuen Meilenstein.
- Der speziell für Marcegaglia konfigurierte LHM 600 hat eine Tragfähigkeit von bis zu 154 Tonnen und eine Reichweite von 61 Metern, die Drehbühne ist maßgeschneidert und vereint maritime und regionale Ästhetik
- Marcegaglia, ein weltweit führendes Unternehmen in der Stahlverarbeitung, wird den Kran zum Be- und Entladen von Produkten wie Metallrollen, Blöcken und Blechen verwenden

Marcegallas neueste Anschaffung, der LHM 600, stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da es sich um den 2.000. von Liebherr produzierten und ausgelieferten Hafenmobilkran handelt. Dieser Kran ist nicht nur ein Beweis für die technische Expertise von Liebherr, sondern auch eine Würdigung von fünf Jahrzehnten Innovation in der maritimen Industrie. Der LHM 600 wird beim Umschlag von Stahlgütern eine wichtige Rolle spielen und ist der sechste Hafenmobilkran von Liebherr für das italienische Unternehmen.

Rostock (Deutschland), März 2025 – Zum 2.000. Mal trifft Tradition auf Innovation. Der LHM 600, der nach Ravenna, Italien, geliefert werden soll, wird eine zentrale Rolle in der Logistik von Marcegaglia übernehmen. Der Kran ist perfekt für den Umschlag von Schiffen bis zur New-Panamax-Größe geeignet. Seine Hauptaufgabe wird der Umschlag von Stahlprodukten wie Coils, Blechen und Bändern sein. Die hydrostatischen Antriebs- und Steuerungssysteme ermöglichen einen präzisen und nahtlosen Güterumschlag. Das Ziel: insgesamt flexiblere und reibungslosere Abläufe zu erreichen. Ein weiteres bemerkenswertes Highlight ist das einzigartige, handgefertigte Design der Drehbühne, das vom maritimen Erbe der beiden Städte Rostock und Ravenna inspiriert ist und diesem historisch bedeutenden technischen Wunderwerk einen Hauch von Kunstfertigkeit verleiht.

Ein Symbol für Innovation und Partnerschaft

Das besondere Design der Drehbühne des 2.000. LHM verkörpert den Innovationsgeist und die starke Partnerschaft zwischen Liebherr und Marcegaglia. Das Design zeigt ein zweiseitiges Motiv. Eine Seite ist italienisch und enthält ein Wahrzeichen von Ravenna, die Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Außerdem sind Hafentarbeiter zu sehen, die in der Hafenlogistik tätig sind, und eine italienische Inschrift. Die andere Seite enthält einen deutschen Text und einen Leuchtturm, der die maritime und industrielle Tradition von Liebherr Rostock hervorhebt, von wo der Kran stammt. Diese Botschaften spiegeln die Geschichte und Zusammenarbeit zwischen Liebherr Rostock und Marcegaglia wider. Das Design

spiegelt letztendlich die Verbindung von deutscher Ingenieurspräzision und italienischer Leidenschaft wider und symbolisiert das gemeinsame Engagement für Innovation und Qualität in der maritimen Industrie.

Seit der Jahrtausendwende ist die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und Kulturen ein entscheidendes Merkmal für die Entwicklung des Hafens von Ravenna. Die Einführung des ersten Liebherr-Hafenmobilkrans im Jahr 2001, eines LHM 400, markierte den Beginn einer Ära des Wandels. Im Laufe der Jahre wurde die Flotte um vier weitere Hafenmobilkrane erweitert, von denen jeder ein Beweis für die dauerhafte Zusammenarbeit und das gemeinsame Engagement für Exzellenz ist. Und jetzt, als größter LHM in der Flotte von Ravenna, bietet der sechste Hafenmobilkran zusätzliche Logistikkapazität mit Stil.

Auf dem Weg zum weiteren Erfolg

Für den Sommer ist in Ravenna eine Übergabezeremonie geplant, um die bedeutende Zusammenarbeit zwischen den beiden in Familientradition verwurzelten Unternehmen zu würdigen. „Dieser Meilenstein, der LHM 600, steht beispielhaft für unser Engagement, unseren Kunden zukunftsweisende Lösungen zu liefern“, so Andreas Ritschel, Vertriebsleiter für Hafenmobilkrane bei der Liebherr-Rostock GmbH.

Durch die Integration des Krans in ihr Logistiknetzwerk wird Marcegaglia ihre Abläufe weiter optimieren und die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen. In Verbindung mit dem globalen Servicenetzwerk von Liebherr kann das Unternehmen auch auf eine konsistente Unterstützung und Wartung für seinen neuen Kran zählen. Dieser LHM 600 symbolisiert letztlich die Synergie zwischen zwei Branchenführern, die mit einem gemeinsamen Engagement für Exzellenz voranschreiten.

Über die Liebherr-Rostock GmbH

Die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller von maritimen Umschlaglösungen. Die Produktpalette umfasst Schiffs-, Hafenmobil- und Offshore-Krane. Auch Reachstacker und Komponenten für Containerkrane sind im Produktportfolio enthalten.

Über die Firmengruppe Liebherr

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Im Jahr 2023 beschäftigte sie mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr von Hans Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

Bilder



liebherr-2000th-lhm-marcegaglia-1.jpg

Der 2.000. Hafenmobilkran von Liebherr wird von der gesamten Belegschaft der Produktionsstätte von Liebherr in Rostock gefeiert. Dieser historische Moment unterstreicht die fünf Jahrzehnte währende technische Exzellenz und Innovationskraft von Liebherr bei Hafenmobilkranen.



liebherr-2000th-lhm-marcegaglia-2.jpg

Der LHM 600 wird nach Ravenna in Italien verschifft. Die „italienische“ Seite der Drehbühne ziert eines der berühmten Wahrzeichen Ravennas, die Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Außerdem sind Hafendarbeiter und eine italienische Inschrift abgebildet.



liebherr-2000th-lhm-marcegaglia-3.jpg

Die „deutsche“ Seite der Drehbühne zeigt Hafendarbeiter von Liebherr und Marcegaglia sowie einen Leuchtturm und eine Inschrift in deutscher Sprache. Beide Darstellungen verbinden das Thema maritime Tradition und technische Exzellenz.

Kontakt

Mathias Haugner
Marketing Manager – Maritime Krane
Telefon: +49 38160 / 0650 - 36
E-Mail: mathias.haugner@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Rostock GmbH
Rostock / Deutschland
www.liebherr.com