

Presseinformation

# Erster Liebherr-Mobilkran in der Flotte: Gagarin übernimmt **LTM 1090-4.2**

- LTM 1090-4.2 vereint hohe Tragkraft und Reichweite mit maximaler Mobilität
- 90-Tonner schließt Lücke zwischen der 60 und 100 Tonnen Kranklasse bei Gagarin
- Entscheidung für Liebherr aufgrund innovativer Krantechnik und leistungsfähigem Service

Die Arbeitsbühnen Gagarin GmbH erweitert ihren Kranfuhrpark erstmals um einen Liebherr-Mobilkran. Mit dem LTM 1090-4.2 investiert das Unternehmen in einen leistungsstarken 90-Tonner, der hohe Tragkraft und Reichweite mit maximaler Mobilität vereint. Der Vierachser schließt gezielt die Lücke zwischen der 60- und 100-Tonnen Kranklasse im Fuhrpark des Unternehmens aus Unterfranken. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren neben der Krantechnik insbesondere innovative Assistenzsysteme und das leistungsfähige Liebherr-ServiceNetz.

Ehingen (Donau), Deutschland, 28. Mai 2026 – Die Investition in den LTM 1090-4.2 war die Folge einer klaren Marktbeobachtung: Der Bedarf an kompakten, zugleich leistungsfähigen Mobilkränen steigt. „Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach kompakten Geräten, die genug Power für anspruchsvolle Hübe haben, aber dennoch keine aufwendigen Genehmigungsverfahren für Schwerlasttransporte benötigen“, erklärt Florian Schebler, Prokurist und Kaufmännischer Leiter der Arbeitsbühnen Gagarin GmbH. „Mit einem 90-Tonner können wir viele Einsätze effizient abdecken, für die ein kleinerer Kran zu schwach und ein 120-Tonner bereits zu unhandlich wäre.“

## Leistungsstarker Allrounder mit 60 Meter Teleskopausleger

Die Wahl fiel bewusst auf den LTM 1090-4.2. Der Mobilkran kombiniert einen 60 Meter langen Teleskopausleger mit der Kompaktheit eines Vierachsers. „Er liefert uns hohe Leistung und Wendigkeit – kurz gesagt: das beste Verhältnis aus Mobilität, Tragkraft und modernster Sicherheitstechnologie, das aktuell am Markt verfügbar ist“, so Schebler. Besonders überzeugt haben die praxiserprobten Liebherr-Technologien: VarioBallast® ermöglicht eine schnelle Anpassung des Ballastradius – ein entscheidender Vorteil bei beengten Platzverhältnissen. VarioBase® erlaubt das variable Abstützen jeder einzelnen Kranstütze und erhöht damit Sicherheit und Tragfähigkeit, auch bei Hindernissen auf der Baustelle. Und ECOdrive und ECOmode tragen zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Lärmemissionen bei und unterstützen Einsätze in sensiblen Umgebungen.

## Breites Einsatzspektrum

Der neue LTM 1090-4.2 ist bei der Arbeitsbühnen Gagarin GmbH als vielseitiger Allrounder vorgesehen. Zu den Haupteinsatzgebieten zählen der Stahl- und Hallenbau, der Fertighausbau, der Industrieservice in engen Werksanlagen und Turmdrehkran-Montagen.

Der Liebherr- 90-Tonner schließt eine strategische Lücke im bestehenden Kranportfolio. „Der LTM 1090-4.2 ist die perfekte Ergänzung zwischen unseren flexiblen 60-Tonnern und dem 100-Tonner“, betont Schebler. „Er bietet bei der Mobilität fast die Kompaktheit der kleineren Krane, reicht bei Tragkraft und Reichweite aber nah an die 100-Tonnen-Klasse heran – damit gewinnen wir enorme Flexibilität für unsere Projekte.“ Die Investition ersetzt keinen bestehenden Kran, sondern ist Teil einer gezielten Kapazitätserweiterung. Hintergrund ist die gute Auftragslage sowie steigende Anforderungen an Hubhöhe und Einsatzflexibilität.

## **Erster Liebherr Kran im Unternehmen**

Mit dem LTM 1090-4.2 erweitert die Arbeitsbühnen Gagarin GmbH ihre Flotte auf insgesamt vier Mobilkrane und einen Lkw-Ladekran. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten von Liebherr waren neben der technologischen Marktführerschaft insbesondere der bekannt gute Service und die Ersatzteilverfügbarkeit.

Die Arbeitsbühnen Gagarin GmbH beschäftigt aktuell 36 Mitarbeitende und ist ein überregional tätiger Vermieter von Höhenzugangstechnik, Flurförderzeugen und Mobilkranen. Zum Produktportfolio zählen unter anderem Arbeitsbühnen, Stapler, Fahrzeugkrane, Bagger sowie Radlader. Als Mitglied der AVS System Lift AG mit rund 80 Partnerbetrieben ist das Unternehmen bundesweit an über 80 Standorten präsent und unterstützt Kunden mit einheitlicher Qualität und hohem Servicestandard.

## **Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH**

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkranen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigem Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 2,83 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

## **Über die Firmengruppe Liebherr**

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Im Jahr 2025 beschäftigte sie mehr als 55.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr von Hans Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeitenden das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

## **Bild**



liebherr-ltm1090-4.2-gagarin.jpg

Kranübergabe ab die Arbeitsbühnen Gagarin GmbH in Ehingen (v.l.n.r.): Florian Schebler, Benjamin Ritter, Florian Maier (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Alex Gagarin, Thomas Bürkle.

## **Kontakt**

Wolfgang Beringer  
Marketing and Communication  
Telefon: +49 7391/502-3663  
E-Mail: [wolfgang.beringer@liebherr.com](mailto:wolfgang.beringer@liebherr.com)

## **Veröffentlicht von**

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Ehingen (Donau) / Deutschland  
[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)