

Presseinformation

## Neuer Liebherr LTM 1650-8.1 ist größter Kran von Błażej & Roman

---

- LTM 1650-8.1 erweitert die Kranflotte von Błażej & Roman
- Starker 8-Achser wird im Windkraftsektor eingesetzt
- Langjährige Zusammenarbeit des Familienunternehmens mit Liebherr

**Das Kranunternehmen Błażej & Roman Usługi Dźwigiem Sp.J. hat einen neuen LTM 1650-8.1 übernommen. Der Liebherr-Mobilkran ist das Flaggschiff des polnischen Familienunternehmens. Vorwiegend wird der 8-Achser im Windkraftsektor eingesetzt. Die Stärke, Vielseitigkeit und guten Bewertungen des LTM 1650-8.1 im Markt überzeugten zum Kauf.**

Ehingen (Donau) (Deutschland), 5. April 2023 – Der neue Liebherr LTM 1650-8.1 erweitert die Kranflotte des polnischen Familienunternehmens Błażej & Roman Usługi Dźwigiem Sp.J. und ist dort jetzt der größte Kran. „Wir haben mehrere Kriterien, wie Größe, Preis und Effizienz, bei unserer Kaufentscheidung berücksichtigt. Obwohl es sich beim LTM 1650-8.1 um ein relativ neues Modell unter den Liebherr-Produkten handelt, hat er bereits viele gute Bewertungen erhalten und ist der ausgeklügeltste Krantyp in seiner Klasse“, erklärt Błażej Kasperski, Inhaber von Błażej & Roman. „Ein Kran mit einer solchen Hubkapazität wird es uns ermöglichen, eine noch größere Kundenbasis zu erreichen und Projekte zu realisieren, von denen wir bisher nur träumen konnten“.

### **Vielseitiger 8-Achser**

Der vielseitig einsetzbare LTM 1650-8.1 verfügt über eine Tragkraft von 700 Tonnen. „In der Kranklasse der 8-Achser tritt der LTM 1650-8.1 durch besondere Innovationen hervor. Wenn man die immer häufiger auftretenden Probleme aufgrund von Platzmangel auf Baustellen bedenkt, ist der VarioBallast® von unschätzbarem Wert“, so Roman Kmiecik, ebenfalls Inhaber von Błażej & Roman. VarioBallast® steigert die Einsatzflexibilität des Krans deutlich und ermöglicht insbesondere in Verbindung mit der variablen Abstützbasis VarioBase® auch unter beengten Verhältnissen ein sicheres Arbeiten. Dank hydraulischem Schwenkmodus ist eine stufenlose Veränderung des Ballastradius zwischen 6,3 und 8,4 Metern möglich.

Außerdem wird die Flexibilität des LTM 1650-8.1 durch seine zwei Teleskopauslegerlängen erhöht. Mit einem einfachen Wechselsystem kann entweder der 80 Meter lange Ausleger für Anwendungen mit großer Reichweite angebaut werden oder der kürzere mit 54 Metern, um Transportkosten und Rüstzeiten zu reduzieren.

## **Potenzial in der Windkraft**

Błażej & Roman hat sich für den 54-Meter-Ausleger mit einer 91 Meter langen Wippspitze entschieden. In dieser Konfiguration erreicht der LTM 1650-8.1 eine Hubhöhe von bis zu 148 Metern. Bei dem polnischen Kranunternehmen ist der 8-Achser für Arbeiten im Bereich der Vorinstallation von Windturbinen und Wartungsarbeiten an bereits in Betrieb befindlichen Windrädern eingeplant. „In Polen hat die Windenergie ein großes Potenzial. Aufgrund der geopolitischen Lage in der Welt dürfte die Windenergie ständig zunehmen, was zu einer steigenden Nachfrage nach einem solchen Mobilkran führen wird“, vermutet Kasperski.

## **Über Błażej & Roman**

Das polnische Kranunternehmen Błażej & Roman Usługi Dźwigiem Sp.J. ist vorwiegend im Wohnungs- und Industriebau tätig sowie im Bereich der Windenergie und bei der Montage von vorgefertigten Elementen im polnischen Raum. Umfassender Kundenservice und -zufriedenheit haben für Błażej & Roman einen wichtigen Stellenwert. Das Familienunternehmen mit rund 34 Mitarbeitenden verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Mobilkrane und arbeitet seit vielen Jahren mit Liebherr zusammen.

## **Über die Liebherr-Werk Ehingen GmbH**

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkranen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom 2-achsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1.200 Tonnen Traglast und 9-achsigem Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 3.800 Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2021 wurde ein Umsatz von 2,33 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.

## **Über die Firmengruppe Liebherr**

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten. In 2021 beschäftigte sie mehr als 49.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 11,6 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeitenden das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

## Bild



lwe-ltm-1650-8-1-handover-blazej-roman.jpg

Kranübergabe des LTM 1650-8.1 in Polen: Szymon Nowacki (Liebherr-Polska sp. z o.o.), Blazej Kasperski (Błażej & Roman), Florian Flöß (Liebherr-Werk Ehingen GmbH), Roman Kmiecik (Błażej & Roman).

## Kontakt

Wolfgang Beringer  
Marketing and Communication  
Telefon: +49 7391/502 - 3663  
E-Mail: [wolfgang.beringer@liebherr.com](mailto:wolfgang.beringer@liebherr.com)

## Veröffentlicht von

Liebherr-Werk Ehingen GmbH  
Ehingen (Donau) / Deutschland  
[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)