



Außenverzahnte Kugeldrehverbindungen



- 1 KUD00855-025VA15-900-000
- 2 KUD00955-025VA15-900-000
- 3 KUD01055-025VA15-900-000
- 4 KUD01155-025VA15-900-000
- 5 KUD01255-025VA15-900-000
- 6 KUD01355-025VA15-900-000
- 7 KUD01455-025VA15-900-000

Lagertyp	Lagerdaten								Bohrungsdaten					Verzahnungsdaten								Tragzahlen	
	Gewicht	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Gesamthöhe	Außendurchmesser Innenring	Innendurchmesser Außenring	Höhe Außenring	Höhe Innenring	Lochkreisdurchmesser Außenring	Lochkreisdurchmesser Innenring	Bohrungsanzahl je Ring	Schraubendurchmesser	Anzahl Schmierstellen je Ebene	Teilkreisdurchmesser	Modul (metrisch)	Zähnezahl	Profilverschiebung	Kopfkürzung	Zahnbreite	Zahnkräfte normal	Zahnkräfte maximal	statisch	dynamisch
	Da	Di	H	O	U	H1	H2	La	Li	n	M	n1	d	m	z	x*m	k*m	b				C _{stat}	C _{dyn}
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
1	141	997,2	755	80	855	855	71	54	916	795	28	20	4	981	9	109	-	-0,9	71	33,23	66,46	3.004	423
2	158	1096,2	855	80	955	955	71	54	1016	895	30	20	6	1.080	9	120	-	-0,9	71	33,23	66,46	3.383	443
3	172	1.198	955	80	1.055	1.055	71	54	1.116	995	30	20	6	1.180	10	118	-	-1	71	36,92	73,84	3.731	459
4	190	1.298	1.055	80	1.155	1.155	71	54	1.216	1.095	36	20	6	1.280	10	128	-	-1,0	71	36,92	73,84	4.079	474
5	204	1.398	1.155	80	1.255	1.255	71	54	1.316	1.195	42	20	6	1.380	10	138	-	-1,0	71	36,92	73,84	4.427	489
6	222	1.498	1.255	80	1.355	1.355	71	54	1.416	1.295	42	20	6	1.480	10	148	-	-1	71	36,92	73,84	4.806	505
7	236	1.598	1.355	80	1.455	1.455	71	54	1.516	1.395	48	20	6	1.580	10	158	-	-1,0	71	36,92	73,84	5.154	518



Haben Sie bereits das passende Großwälzlager gefunden – oder sind Sie noch auf der Suche?

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter: components@liebherr.com