



Innenverzahnte Kugeldrehverbindungen



- 1 KUD00855-025VJ15-900-000
- 2 KUD00955-025VJ15-900-000
- 3 KUD01055-025VJ15-900-000
- 4 KUD01155-025VJ15-900-000
- 5 KUD01255-025VJ15-900-000
- 6 KUD01355-025VJ15-900-000
- 7 KUD01455-025VJ15-900-000

Lagertyp	Lagerdaten								Bohrungsdaten					Verzahnungsdaten								Tragzahlen	
	Gewicht	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Gesamthöhe	Außendurchmesser Innenring	Innendurchmesser Außenring	Höhe Außenring	Höhe Innenring	Lochkreisdurchmesser Außenring	Lochkreisdurchmesser Innenring	Bohrungsanzahl je Ring	Schraubendurchmesser	Anzahl Schmierstellen je Ebene	Teilkreisdurchmesser	Modul (metrisch)	Zähnezahl	Profilverschiebung	Kopfkürzung	Zahnbreite	Zahnkräfte normal	Zahnkräfte maximal	statisch	dynamisch
	Da	Di	H	O	U	H1	H2	La	Li	n	M	n1	d	m	z	x*m	k*m	b				C _{stat}	C _{dyn}
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
1	133	955	710	80	855	855	71	54	915	794	28	20	4	730	10	-73	-	-	71	38,46	76,92	3.004	423
2	150	1055	810	80	955	955	71	54	1015	894	30	20	6	830	10	-83	-	-	71	38,46	76,92	3.383	443
3	166	1155	910	80	1055	1055	71	54	1115	994	30	20	6	930	10	-93	-	-	71	38,46	76,92	3.731	459
4	183	1255	1010	80	1155	1155	71	54	1215	1094	36	20	6	1.030	10	-103	-	-	71	38,46	76,92	4.079	474
5	198	1355	1110	80	1255	1255	71	54	1315	1194	42	20	6	1.130	10	-113	-	-	71	38,46	76,92	4.427	489
6	215	1455	1210	80	1355	1355	71	54	1415	1294	42	20	6	1.230	10	-123	-	-	71	38,46	76,92	4.806	505
7	229	1.555	1.310	80	1.455	1.455	71	54	1.515	1.394	48	20	6	1.330	10	-133	-	-	71	38,46	76,92	5.154	518



Haben Sie bereits das passende Großwälzlager gefunden – oder sind Sie noch auf der Suche?
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter: components@liebherr.com