



Kugeldrehverbindungen ohne Verzahnung



- 1 KUD00855-025V015-900-000
- 2 KUD00955-025V015-900-000
- 3 KUD01055-025V015-900-000
- 4 KUD01155-025V015-900-000
- 5 KUD01255-025V015-900-000
- 6 KUD01355-025V015-900-000
- 7 KUD01455-025V015-900-000

Lagertyp	Lagerdaten								Bohrungsdaten					Verzahnungsdaten								Tragzahlen		
	Gewicht	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Gesamthöhe	Außendurchmesser Innenring	Innendurchmesser Außenring	Höhe Außenring	Höhe Innenring	Lochkreisdurchmesser Außenring	Lochkreisdurchmesser Innenring	Bohrungsanzahl je Ring	Schraubendurchmesser	Anzahl Schmierstellen je Ebene	Teilkreisdurchmesser	Modul (metrisch)	Zähnezahl	Profilverschiebung	Kopfkürzung	Zahnbreite	Zahnkräfte normal	Zahnkräfte maximal	statisch	dynamisch	
	Da	Di	H	O	U	H1	H2	La	Li	n	M	n1	d	m	z	x*m	k*m	b				C _{stat}	C _{dyn}	
	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1	100	955	755	63	855	855	54	54	915	795	28	20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.004	423
2	113	1.055	855	63	955	955	54	54	1.015	895	30	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.383	443
3	124	1.155	955	63	1.055	1.055	54	54	1.115	995	30	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.731	459
4	139	1.255	1.055	63	1.155	1.155	54	54	1.215	1.095	36	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.079	474
5	148	1.355	1.155	63	1.255	1.255	54	54	1.315	1.195	42	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.427	489
6	161	1.455	1.255	63	1.355	1.355	54	54	1.415	1.295	42	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.806	505
7	171	1.555	1.355	63	1.455	1.455	54	54	1.515	1.395	48	20	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.154	518



Haben Sie bereits das passende Großwälzlager gefunden – oder sind Sie noch auf der Suche?

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen schnell und unkompliziert weiter: components@liebherr.com