

# Anfragedatenblatt

# Kolbenspeicher

## Allgemeine Informationen zur Anfrage

Anfragedatum	Telefon		
Firma	E-Mail		
Ansprechpartner	Anwendungsbereich		
Straße	Wunschliefertermin	Prototyp	Serie
PLZ, Ort	Stückzahl	Prototyp	Jahresbedarf Serie
Land	Lieferlos Serie		

### Verfügbare Einbauräume

Max. Einbaudurchmesser	mm
Max. Einbaulänge	mm

### Druckbereich

250 bar
350 bar

### Zulassung

ASME Code Section VIII Division 1
DGRL 2014/68/EU

### Temperaturbereich

Standard (-20°C bis +90°C*)
Tieftemperatur (-40°C bis +80°C)
*Spitzentemperaturen bis +100°C

### Lackierung


Grundierung (Standard)
Lackierung (Liebherr-Grau)
Sonderlack RAL-Ton
Seewasserlackierung

## Ölvolumen in Abhängigkeit zum Kolbendurchmesser

Kolben-Ø [mm]	Ölvolumen [Liter]*																		
	2	4	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	70	100	150	200	250	300	400
100	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•

## Sie haben Fragen?

Bei Rückfragen stehen wir jederzeit für Sie zur Verfügung:  
[piston-accumulator.cok@liebherr.com](mailto:piston-accumulator.cok@liebherr.com)



# LIEBHERR

# Konfiguration

## Auswahl von Kolbendurchmesser, Ölvolumen, Ölanschluss und Gasanschluss

Kolben-Ø [mm]	Ölvolumen [l]	Ölanschluss nach IO 228 nach ISO 6162-2 nach ISO 11926-1	Gasanschluss
100			
120			
150			
180			
200			
250			
300			
360			

### Optionaler zweiter Gasanschluss G1/4"

bei G1/4" und M16 x 1,5  
bei M28x1,5\*

#### Ausstattung des zweiten Gasanschlusses G1/4"

VSTI  
Berststopfen  
Minimesse Pressure  
Minimesse Pressure + Temperature

\* Diese Option ist erst ab einem Kolbendurchmesser von 150 mm auswählbar.

### Wegmesssystem

Ja  
Nein

#### Umgebungsbedingungen\*\*

Informationen zu den Umgebungsbedingungen und Art der Schnittstelle erhalten Sie bei Anfrage.

Keine Angabe  
Mobil Hydraulik  
Industrie Hydraulik

\*\* Bei der Wahl eines M28x1,5 Gasanschlusses ist das Wegmesssystem erst ab einem Kolbendurchmesser von 150 mm verfügbar.

### Hinweis

Anbauteile können auf Anfrage zusätzlich angeboten werden

### Anmerkungen

E-MAIL SENDEN →

### Für interne Nutzung

Datum	Erstellt	Geprüft	Genehmigt	Revision
Name				