


R 920 E

LIEBHERR

Raupenbagger
Crawler excavators



R 920 E

Generation 8



115 kW
156 HP/PS/CH



20.865 kg
46,000 lb



2.410 mm
7' 11"



0,70 m³
0.92 yd³

Neue Baureihe Raupenbagger G8.0 < 21 t

New crawler excavator range G8.0 < 21 t

	15 t	16 t	17 t	18 t	19 t	20 t	21 t	22 t	23 t
Alte Baureihe G6.1-D Previous range G6.1-D		R 914 Compact G6.1-D				R 920 Compact G6.1-D		R 918 G6.1-D*	
Neue Baureihe Compact G8.0-D New range Compact G8.0-D		NEW R 915 Compact G8.0-D	NEW R 917 Compact G8.0-D			NEW R 920 Compact G8.0-D			
Neue Baureihe Standard G8.0-E New range Standard G8.0-E						NEW R 920 G8.0-E			

Einsatzgewicht mit Planierschild und Verstellausleger
Operating weight with blade and two-piece boom

* Die Produktion des R 918 G6.1-D wird eingestellt
The R 918 G6.1-D is removed from the range



Der R 920 E G8 ist mit Akkus mit einer Kapazität von 188 kWh (Standard) bzw. 282 kWh (hohe Kapazität) ausgestattet. Die Maschine kann mit Gleichstrom bis 150 kW oder mit Wechselstrom bis 44 kW aufgeladen werden.

The R 920 E G8 is equipped with batteries with a capacity of 188 kWh (standard) or 282 kWh (high capacity). The machine can be charged with direct current (DC) up to 150 kW or with alternating current (AC) up to 44 kW.

Diese Maschine verfügt über eine Kabine der neuen Generation. Neben einem neuen Innen- und Außen-design verwendet diese Kabine das INTUSI, eine völlig neue, hochmoderne Steuerungsumgebung.

This machine also features a new generation cab. In addition to a new interior and exterior design, this cab is equipped with INTUSI, a completely new, ultra-modern operating environment.

