

SBSef 7242

Side-by-Side 콤비네이션
Comfort


LIEBHERR

Freestanding



SKef 4260

프리스탠딩 냉장고
Comfort



← 60 →



주파수 / 전압	50/60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.2 A
도어 / 측면 패널	SmartSteel / 실버
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185.2 / 60 / 62.3 ¹
제어 방식	
제어 유형	MagicEye (문 안쪽 위치), 전자식 터치
	디지털 온도 표시
문 열림 알람	청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉장실 사양	
냉각 방식	PowerCooling
내부 구성	병 홀더가 있는 Comfort GlassLine 수납 선반, 계란함
병 선반	있음
내부 조명	천장LED
과일 및 채소 보관함	텔레스코픽 레일에 설치된 서랍 2개
특징	
Side-by-Side 구성	양쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	우측, 고정
EAN-Nr.	-

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다.
이를 사용하면 깊이가 약 3.5 cm 증가합니다. 미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나,
약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다.

기능



SmartSteel

SmartSteel 은 손 자국이 눈에 띄지 않게 해주며 청소가 매우 쉽습니다.



병 받침대

병 받침대는 실용적이면서도 보기에 좋은 음료 보관 솔루션입니다. 좁은 공간에 병을 효율적으로 보관할 수 있습니다.



SuperCool

자동 SuperCool 기능은 냉장고 온도를 최대 +2°C까지 최대 12시간 동안 낮춰줍니다. 신선하게 보관된 식품을 빠르게 식히는 데 이상적입니다.



도어 알람

음향 도어 알람은 내용물을 안전하게 보호하기 위해 문이 60초 이상 열려 있을 경우 알려줍니다.



어린이 보호 잠금

어린이 보호 잠금 기능은 기기가 실수로 꺼지는 것을 방지하도록 프로그래밍되어 있습니다. MagicEye에 표시된 기호는 어린이 보호 잠금 기능이 켜져 있음을 나타냅니다.



투명 채소 보관함

투명 채소 보관함은 과일과 채소를 체계적으로 보관할 수 있는 넉넉한 공간을 제공합니다. 또한 세척이 간편합니다.

SGNef 3036

NoFrost 기능이 탑재된 프리스탠딩 냉동고
Comfort



← 60 →



주파수 / 전압	60 Hz / 220 V~
소비전력	1.3 A 259 W
도어 / 측면 패널	SmartSteel / 실버
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185.2 / 60 / 62.3 ¹
Controls	
제어 유형	MagicEye (문 안쪽 위치), 전자식 터치
	디지털 온도 표시
문 열림 알람	청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉동실 사양	
서랍 수	8개 (허브 및 베리 트레이, VarioSpace 포함)
VarioSpace 기능	있음
특징	
Side-by-Side 구성	양쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	좌측, 방향 교체 가능
EAN	-

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다. 이를 사용하면 깊이가 약 3.5 cm 증가합니다.
미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나, 약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다.

기능




NoFrost

NoFrost 시스템은 팬을 이용한 급속 냉동 시스템으로, 식품을 안전하고 장기간 보관할 수 있도록 성애가 생기지 않습니다. 노프로스트 기술은 더 큰 저장 용량을 제공하고 냉동고를 항상 성애 없이 유지합니다.



SmartSteel

세련되고 절제된 외관의 디자인을 완성하는 SmartSteel 마감은 주방 공간의 품격을 높여줍니다. 가로로 연마된 스테인리스강 표면은 부드러운 광택과 촉감을 제공하며, 특별한 코팅으로 지문이 잘 남지 않고 스크래치에도 강합니다. 언제나 고급스럽고 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.



자동 SuperFrost 기능

자동 SuperFrost 기능은 냉동을 간편하게 하고 에너지를 절약해 줍니다. 온도를 -32°C까지 빠르게 낮춰 필수 비타민을 보존하는 데 필요한 냉기를 생성합니다. 식품이 완전히 냉동되면 최대 65시간 후 자동 SuperFrost 기능이 일반 모드로 전환되어 전기 절약에 도움을 줍니다.



도어 알람

음향 도어 알람은 내용물을 안전하게 보호하기 위해 문이 60초 이상 열려 있을 경우 알려줍니다.



어린이 보호 잠금


어린이 보호 잠금 기능은 기기가 실수로 꺼지는 것을 방지하도록 프로그래밍되어 있습니다. MagicEye에 표시된 기호는 어린이 보호 잠금 기능이 켜져 있음을 나타냅니다.



FrostSafe

FrostSafe는 매우 높고 분리 가능한 보관함이 완전히 닫혀 있어 제품을 열었을 때 냉기가 빠르게 사라지지 않습니다. 서랍의 투명한 앞면은 냉동 식품을 한눈에 볼 수 있도록 해줍니다.

기술 도면



제품 및 제품 세부 정보는 홍보 목적으로 제작되었습니다. 본 책자에 기재된 모든 사양과 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 리베르는 사전 고지 없이 내용을 변경할 권리가 있습니다. 실제 기기의 치수, 사양 및 정격이 중요한 경우, 각 기기에 동봉된 실제 기기 설치 설명서를 확인하시기 바랍니다. 리베르는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

