

SBSes 8673

Side-by-Side 콤비네이션
Premium

LIEBHERR

Freestanding



SGNPes 4365

NoFrost 기능이 탑재된 프리스탠딩 냉동고
Premium




← 60 →



연간 에너지 소비량	211 kWh ¹
주파수 / 전압	50/60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.3 A 248 W
도어 / 측면 패널	SmartSteel / SmartSteel
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185 / 60 / 66.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	2.4인치(6cm) TFT 컬러 디스플레이 (문 안쪽 위치), 전자식 터치 디지털 온도 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉동실 사양	
별점 등급	****
내부 조명	LED
서랍 수	9개 (텔레스코픽 레일에 설치된 서랍 5개, VarioSpace 포함)
아이스메이커	고정형 3/4인치(7.6/10.1 cm) 수도 연결 필요
24시간 얼음 생성량	0.8 kg
얼음 저장량	0.8 kg
24시간 냉동 가능량	9 kg
온도 상승 시간	18 h
VarioSpace 기능	yes
특징	
Side-by-Side 구성	오른쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	좌측, 방향 교체 가능
EAN-Nr.	4016803051480

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다.
이를 사용하면 깊이가 약 1.5 cm 증가합니다. 미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나,
약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다.

기능



BluPerformance

넓은 보관 공간, 경제성 및 에너지 효율성, 조용한 작동, 사용 편의성 및 뛰어난 디자인을 갖춘 리페르의 BluPerformance 제품은 냉장 및 냉동 분야의 새로운 방향을 제시하고 새로운 기준을 제시합니다.



NoFrost

NoFrost 시스템은 팬을 이용한 급속 냉동 시스템으로, 식품을 안전하고 장기간 보관할 수 있도록 성애가 생기지 않습니다. 노프로스트 기술은 더 큰 저장 용량을 제공하고 냉동고를 항상 성애 없이 유지합니다.



급수관 연결 아이스메이커

급수관에 연결하여 사용하는 아이스메이커는 자동으로 작동하여 고품질의 얼음을 지속적으로 만들어 줍니다. 언제 어떤 상황에서도 충분한 얼음을 준비할 수 있습니다.



2.4인치(6cm) 컬러 디스플레이

고해상도, 고대비 2.4인치(6cm) 터치스크린 디스플레이가 도어 뒤에 결합되어 있어 정확한 온도 설정이 가능합니다



부드럽게 움직이는 롤러 시스템의 서랍

서랍에 음식이 가득 차 있어도 최소한의 노력으로 편리하게 꺼낼 수 있도록 프리미엄 BluPerformance 냉동실 서랍은 부드럽게 움직이는 롤러 레일로 설계되어 있습니다. 식품을 편리하게 꺼내고 보관할 수 있도록 상단 서랍은 열 때 약간 아래로 기울어지는데, 특히 높이가 큰 규격에 유용한 기능입니다. 하단 서랍의 위치와 크기는 아이스크림, 허브 또는 기타 작은 식재료를 보관하기에 이상적입니다.



통합 개방 구조의 핸들

튼튼하고 안정감있는 손잡이는 우아하고 고급스러운 외관을 갖추고 있으며, 편리하고 손쉽게 문을 열 수 있는 통합형 개방 구조로 설계되어 있습니다.

SKBes 4350

BioFresh 기능이 탑재된 프리스탠딩 냉장고
Premium




← 60 →



연간 에너지 소비량	194 kWh ¹
주파수 / 전압	50/60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.2 A
도어 / 측면 패널	SmartSteel / SmartSteel
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185 / 60 / 66.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	2.4인치(6cm) TFT 컬러 디스플레이 (문 안쪽 위치), 전자식 터치 디지털 온도 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉장실 사양	
냉각 방식	FreshAir 활성탄 필터가 내장된 PowerCooling
내부 구성	병 홀더가 있는 프리미엄 GlassLine 수납 선반, VarioBox, 조절가능한 계란함
VarioSafe	있음
병 선반	가변형
내부 조명	밝기 조절이 가능한 천장LED BioFresh LED 조명 후면 LED 조명
BioFresh 보관함	SoftTelescopic이 적용된 3개 DrySafe로 조절가능한 과일 및 채소 보관함 2개 포함)
특징	
Side-by-Side 구성	왼쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	우측, 방향 교체 가능
EAN-Nr.	4016803051497

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다.
이를 사용하면 깊이가 약 1.5 cm 증가합니다. 미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나,
약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다

Features



BluPerformance

넓은 보관 공간, 경제성 및 에너지 효율성, 조용한 작동, 사용 편의성 및 뛰어난 디자인을 갖춘 리페르의 BluPerformance 제품은 냉장 및 냉동 분야의 새로운 방향을 제시하고 새로운 기준을 제시합니다



BioFresh

BioFresh 냉장실에서는 식품이 기존 냉장고보다 건강에 좋은 비타민, 향, 그리고 보기에 좋은 외관을 훨씬 오래 유지합니다. 진보된 기술을 통해 온도를 0°C 바로 위까지 정확하게 유지합니다.



2.4인치(6cm) 컬러 디스플레이

고해상도, 고대비 2.4인치(6cm) 터치스크린 디스플레이가 도어 뒤에 결합되어 있어 정확한 온도 설정이 가능합니다.



GlassLine

독특한 GlassLine 내부는 뛰어난 마감과 품질을 자랑합니다. 선반은 안전 유리로 제작되었습니다. 구간으로 구분된 슬라이드 언더 유리 선반은 필요에 따라 다양한 높이에 설치할 수 있어 다양도로 활용 가능합니다.



통합 개방 구조의 핸들



튼튼하고 안정감있는 손잡이는 우아하고 고급스러운 외관을 갖추고 있으며, 편리하고 손쉽게 문을 열 수 있는 통합형 개방 구조로 설계되어 있습니다.



후면 LED 조명

LED 후면 벽 조명은 수평 분할 선반 뒤쪽에 통합되어 있습니다. 에너지 효율적이고 친환경적이며 유지 보수가 필요 없는 LED가 냉장실 뒤쪽을 위에서 아래까지 최적으로 비추어 고품질 조명을 제공합니다.

기술 도면



SGNPes 4365

제품 및 제품 세부 정보는 홍보 목적으로 제작되었습니다. 본 책자에 기재된 모든 사양과 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 리페르는 사전 고지 없이 내용을 변경할 권리가 있습니다. 실제 기기의 치수, 사양 및 정격이 중요한 경우, 각 기기에 동봉된 실제 기기 설치 설명서를 확인하시기 바랍니다. 리페르는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.



home.liebherr.com