

XCCsdh 5250

Side-by-Side 콤비네이션
○ Prime

LIEBHERR

Freestanding



SCNsdh 5253

EasyFresh, NoFrost 기능이 탑재된 냉장-냉동고

Prime



← 60 →



총 유효 용량	330.2 l
총 용량	냉장고: 227.3 l / 냉동실: 102.9 l
소음 수준	33 dB(A)
주파수 / 전압	50-60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.4 A 183 W
도어 / 측면 패널	SmartSteel / 실버
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	2.4인치(6cm) TFT 컬러 디스플레이 (문 안쪽 위치), 터치 & 스와이프 방식 냉장실, 냉동실 온도 디지털 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉장실 사양	
냉각 방식	FreshAir 활성탄 필터가 내장된 PowerCooling
문 내부	병 홀더, 탈착식 VarioBox, 조절 가능한 계란 트레이가 있는 프리미엄 GlassLine 선반
VarioSafe 기능	있음
병 선반	있음
내부 조명	측면 LED 패널
과일 및 채소 보관함	텔레스코픽 레일의 EasyFresh 보관함 1개
냉동실 사양	
내부 조명	LED
서랍	3개(VarioSpace 포함)
특징	
Side-by-Side 구성	오른쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	좌측, 방향 교체 가능
교체형 도어 실링	있음
EAN-Nr.	-

¹ To achieve the indicated energy consumption level, the wall spacers provided with the appliance must be used. These increase the appliance depth by approximately 1.5 cm. If the wall spacers are not used, the appliance will remain fully functional, but will have a slightly higher energy consumption level.

Features



EasyFresh

EasyFresh 보관함은 가정에서도 시장에서 갓 사온 듯한 신선함을 유지합니다. 포장되지 않은 채소나 과일, 어떤 식품도 최적의 보관 환경을 제공합니다. 밀폐형 구조 덕분에 보관실 내부의 습도를 자동으로 높여 식품을 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.



DuoCooling

DuoCooling은 완전히 분리된 두 개의 냉장 회로를 사용하여 냉장실과 냉동실 사이에 공기 교환이 발생하지 않습니다. 음식물이 마르거나 냄새가 배지 않습니다. 결과적으로 음식물 폐기를 감소시키고 장비의 횡수를 줄이면서 더 많은 절약을 하고 더 큰 즐거움을 누릴 수 있습니다.



NoFrost

냉동실 문을 열었을 때, 얼어있는 식품만 보이고 불필요한 성애나 얼음이 없어야 합니다. NoFrost 기술은 냉동실 내부에 서리가 끼는 현상을 방지해 주어 에너지 소모를 줄이고 냉동고 성능을 유지하는데 효과적입니다. 냉동실을 수동으로 해동할 필요가 없어 더 많은 시간과 비용을 아낄 수 있습니다.



SmartSteel

세련되고 절제된 외관의 디자인을 완성하는 SmartSteel 마감은 주방 공간의 품격을 높여줍니다. 가로로 연마된 스테인리스강 표면은 부드러운 광택과 촉감을 제공하며, 특별한 코팅으로 지문이 잘 남지 않고 스크래치에도 강합니다. 언제나 고급스럽고 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.



VarioTemp

VarioTemp로 식품 보관의 유연성을 극대화하세요. 냉동실 온도를 -15°C에서 -26°C까지 설정할 수 있으며, 추가 냉각 공간이 필요할 경우 냉장실이나 저장고로 전환할 수 있습니다. 온도 범위는 -2°C에서 +14°C까지 조절 가능합니다. 냉동실이 전혀 필요하지 않을 경우, 냉장고와 별도로 전원을 꺼서 에너지와 비용을 절약하세요.



LightTower

최적의 조명으로 밝혀진 냉장고 내부를 즐겨보세요. LightTower는 음식을 가장 보기 좋게 보여주며, 냉장고 안의 모든 음식이 항상 밝게 비춰지도록 배치되어 있습니다. 조명이 측면 벽에 매립되어 있어 내부 공간도 더 넓게 사용할 수 있으며, 식재료를 꺼낼때도 밝고 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다.

SCNsdh 5253

EasyFresh, NoFrost 기능이 탑재된 냉장-냉동고

Prime



← 60 →



총 유효 용량	330.2l
총 용량	냉장고 227.3l / 냉동실 102.9l
소음 수준	33 dB(A)
주파수 / 전압	50-60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.4 A 183 W
도어 / 측면 패널	SmartSteel / silver
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	2.4인치(6cm) TFT 컬러 디스플레이 (문 안쪽 위치), 터치 & 스와이프 방식 냉장실, 냉동실 온도 디지털 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉장실 사양	
냉각 방식	FreshAir 활성탄 필터가 내장된 PowerCooling
문 내부	병 홀더, 탈착식 VarioBox, 조절 가능한 계란 트레이가 있는 프리미엄 GlassLine 선반
VarioSafe 기능	있음
병 선반	있음
내부 조명	측면 LED 패널
과일 및 채소 보관함	텔레스코픽 레일의 EasyFresh 보관함 1개
냉동실 사양	
내부 조명	LED 조명
서랍	3개 (VarioSpace 포함)
특징	
Side-by-Side 구성	왼쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	좌측, 방향 교체 가능
교체형 도어 실링	있음
EAN-Nr.	-

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다.
이를 사용하면 깊이가 약 1.5 cm 증가합니다. 미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나,
약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다.

Features



EasyFresh

EasyFresh-Safe는 가정에서도 시장에서 갓 사 온 듯한 신선함을 유지합니다. 포장되지 않은 채 소나 과일, 어떤 식품도 최적의 보관 환경을 제공합니다. 밀폐형 구조 덕분에 보관실 내부의 습도를 자동으로 높여 식품을 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.



DuoCooling

DuoCooling은 완전히 분리된 두 개의 냉장 회로를 사용하여 냉장실과 냉동실 사이에 공기 교환이 발생하지 않습니다. 음식물이 마르거나 냄새가 배지 않습니다. 결과적으로 음식물 폐기를 감소시키고 장비 회수를 줄이면서 더 많은 절약을 하고 더 큰 즐거움을 누릴 수 있습니다.



NoFrost

냉동실 문을 열었을 때, 얼어있는 식품만 보이고 불필요한 성애나 얼음이 없어야 합니다. NoFrost 기술은 냉동실 내부에 서리가 끼는 현상을 방지해 주어 에너지 소모를 줄이고 냉동고 성능을 유지하는데 효과적입니다. 냉동실을 수동으로 해동할 필요가 없어 더 많은 시간과 비용을 아낄 수 있습니다.



SmartSteel

세련되고 절제된 외관의 디자인을 완성하는 SmartSteel 마감은 주방 공간의 품격을 높여줍니다. 가로로 연마된 스테인리스강 표면은 부드러운 광택과 촉감을 제공하며, 특별한 코팅으로 지문이 잘 남지 않고 스크래치에도 강합니다. 언제나 고급스럽고 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.



VarioTemp


VarioTemp로 식품 보관의 유연성을 극대화하세요. 냉동실 온도를 -15°C에서 -26°C까지 설정할 수 있으며, 추가 냉각 공간이 필요할 경우 냉장실이나 저장고로 전환할 수 있습니다. 온도 범위는 -2°C에서 +14°C까지 조절 가능합니다. 냉동실이 전혀 필요하지 않을 경우, 냉장고와 별도로 전원을 꺼서 에너지와 비용을 절약하세요.



LightTower

최적의 조명으로 밝혀진 냉장고 내부를 즐겨보세요. LightTower는 음식을 가장 보기 좋게 보여주며, 냉장고 안의 모든 음식이 항상 밝게 비춰지도록 배치되어 있습니다. 조명이 측면 벽에 매립되어 있어 내부 공간도 더 넓게 사용할 수 있으며, 식재료를 꺼낼때도 밝고 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다.

기술 도면



제품 및 제품 세부 정보는 홍보 목적으로 제작되었습니다. 본 책자에 기재된 모든 사양과 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 리베르는 사전 고지 없이 내용을 변경할 권리가 있습니다. 실제 기기의 치수, 사양 및 정격이 중요한 경우, 각 기기에 동봉된 실제 기기 설치 설명서를 확인하시기 바랍니다. 리베르는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

