

XRFsdh 5220

Side-by-Side 콤비네이션
◇ Plus

LIEBHERR

Freestanding



SFNsdh 5227

NoFrost, EasyTwist-Ice 기능이 탑재된
프리스탠딩 냉동고

◆ Plus



- No Frost
- Touch-Display
- Easy Twist Ice
- Easy Open
- Space Box
- BLU Performance
- Frost Protect
- Super Frost
- Vario Space

← 60 →



총 유효 용량	270 l
주파수 / 전압	50-60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.3 A 264.6 W
도어 / 측면 패널	SmartSteel / 실버
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	LC 모노크롬 디스플레이 (문 안쪽 위치), 전자식 터치 조작 디지털 온도 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉동실 사양	
별점 등급	****
서랍 수	7개 (통합 가이드레일에 설치된 서랍, VarioSpace 포함) 상단 서랍: 편리한 기울임 기능
VarioSpace 기능	있음
특징	
Side-by-Side 구성	오른쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	좌측, 방향 교체 가능
교체형 도어 실링	있음
EAN-Nr.	-

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다.
이를 사용하면 깊이가 약 1.5 cm 증가합니다. 미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나,
약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다.

기능



NoFrost

냉동실 문을 열었을 때, 얼어있는 식품만 보이고 불필요한 성애나 얼음이 없어야 합니다. NoFrost 기술은 냉동실 내부에 서리가 끼는 현상을 방지해 주어 에너지 소모를 줄이고 냉동고 성능을 유지하는 데 효과적입니다. 냉동실을 수동으로 해동할 필요가 없어 더 많은 시간과 비용을 아낄 수 있습니다.



SmartSteel

세련되고 절제된 외관의 디자인을 완성하는 SmartSteel 마감은 주방 공간의 품격을 높여줍니다. 가로로 연마된 스테인리스강 표면은 부드러운 광택과 촉감을 제공하며, 특별한 코팅으로 지문이 잘 남지 않고 스크래치에도 강합니다. 언제나 고급스럽고 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.



Touch display

손끝으로 조작하세요. 터치 디스플레이를 통해 리페르를 간편하고 직관적으로 조작할 수 있습니다. 모든 기능은 디스플레이에 명확하게 표시됩니다. 손가락으로 가볍게 터치하면 냉장고의 기능을 쉽게 선택하거나 현재 온도를 확인할 수 있습니다.



EasyTwist Ice

무더운 여름날이든 파티 중이든 EasyTwist Ice를 통해 언제든지 빠르고 손쉽게 얼음을 만들 수 있습니다. 별도의 수도 연결이 필요 없으며 탱크에 물을 채워 열린 후 손쉽게 비틀어 얼음을 꺼내기만 하면 됩니다. 위생적이고 세척도 간편한 구조로 항상 시원한 음료를 즐길 수 있습니다.



EasyOpen

장 봐온 것들을 냉동실에 넣고 나서 잊었던 것들이 생각나 문을 다시 열려고 하면 잘 열리지 않아 힘껏 당겨야 하는 경우가 있죠. 리페르는 이런 번거로움을 없앴습니다. EasyOpen 기능을 통해 문을 여러 번 연속으로 쉽게 열 수 있습니다.



SpaceBox

리페르에 "큰 식품"을 보관하세요. XL 사이즈 칠면조나 여러 겹으로 된 아이스크림 케이크는 더 넓은 공간이 필요합니다. 리페르의 SpaceBox는 바로 그런 용도에 적합합니다. 250mm의 넉넉한 높이로 대형 냉동식품도 넉넉하게 보관할 수 있습니다. 식품을 유연하게 저장할 수 있게 도와줍니다.

SRsdh 5220

EasyFresh 기능이 탑재된 프리스탠딩 냉장고
◇ Plus



← 60 →



소음 수준	35 dB(A)
주파수 / 전압	50-60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.2 A
도어 / 측면 패널	SmartSteel / 실버
외부 치수 cm(높이 / 폭 / 깊이)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	: LC 모노크롬 디스플레이 (문 안쪽 위치), 전자식 터치 조작 디지털 온도 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉장실 사양	
냉각 방식	FreshAir 활성탄 필터가 내장된 PowerCooling
문 내부	병 홀더, 계란 트레이가 있는 플라스틱 선반
VarioSafe 기능	있음
병 선반	있음
내부 조명	천장 LED
야채 및 과일 보관함	EasyFresh 밀폐식 레일식 보관함 1개
특징	
Side-by-Side 구성	왼쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	우측, 방향 교체 가능
교체형 도어 실링	yes
EAN-Nr.	-

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다. 이를 사용하면 깊이가 약 1.5 cm 증가합니다.
미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나, 약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다

Features



EasyFresh

EasyFresh 보관함은 가정에서도 시장에서 갓 사온 듯한 신선함을 유지합니다. 포장되지 않은 채소나 과일, 어떤 식품도 최적의 보관 환경을 제공합니다. 밀폐형 구조 덕분에 보관실 내부의 습도를 자동으로 높여 식품을 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다.



SmartSteel

세련되고 절제된 외관의 디자인을 완성하는 SmartSteel 마감은 주방 공간의 품격을 높여줍니다. 가로로 연마된 스테인리스강 표면은 부드러운 광택과 촉감을 제공하며, 특별한 코팅으로 지문이 잘 남지 않고 스크래치에도 강합니다. 언제나 고급스럽고 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.



Touch display

손끝으로 조작하세요. 터치 디스플레이를 통해 리페어를 간편하고 직관적으로 조작할 수 있습니다. 모든 기능은 디스플레이에 명확하게 표시됩니다. 손가락으로 가볍게 터치하면 냉장고의 기능을 쉽게 선택하거나 현재 온도를 확인할 수 있습니다.



SmartSteel 후면 패널

우아한 SmartSteel 소재의 후면 벽은 Liebherr에 세련된 디자인과 느낌을 더합니다. 스테인리스 스틸은 식품 안전과 위생을 고려하여 설계되어 음식에도 좋은 환경을 제공합니다. 또한 지문이 잘 묻지 않아 깔끔한 외관을 유지할 수 있습니다.



슬림라인 도어 핸들


더 편하게 여세요. 실용적이고 세련된 슬림 라인 도어 핸들과 통합형 열림 메커니즘으로, 여러 번 빠르게 여는 동작도 손쉽게 무리없이 가능합니다. 고급스럽고 미니멀한 디자인의 손잡이는 제품의 고급스러운 포인트로 시선을 사로잡습니다.



PowerCooling 시스템

냉장고에 냉기를 최대한 고르게 분산시키고 싶으신가요? 그렇다면 PowerCooling 시스템이 바로 정답입니다. 조용하면서도 강력한 팬은 차가운 공기를 냉장실 전체에 효율적으로 분산시킵니다.

기술 도면



제품 및 제품 세부 정보는 홍보 목적으로 제작되었습니다. 본 책자에 기재된 모든 사양과 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 리페르는 사전 고지 없이 내용을 변경할 권리가 있습니다. 실제 기기의 치수, 사양 및 정격이 중요한 경우, 각 기기에 동봉된 실제 기기 설치 설명서를 확인하시기 바랍니다. 리페르는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

