

XRFsdh 5265

Side-by-Side 콤비네이션
○ Prime

LIEBHERR

Freestanding



SFNsdh 5267

NoFrost, IceTower 기능이 탑재된
프리스탠딩 냉동고

Prime



- No Frost
- Touch & Swipe-Display
- Ice Tower
- Soft System
- Easy Open
- Space Box
- BLU Performance
- Super Frost
- Vario Space

← 60 →



총 유효 용량	262 l
주파수 / 전압	50-60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.3 A 264.6 W
도어 / 측면 패널	SmartSteel / silver
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	2.4인치(6cm) TFT 컬러 디스플레이 (문 안쪽 위치), 터치 & 스와이프 방식 디지털 온도 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉동실 사양	
별점 등급	****
내부 조명	LED lighting
서랍 수	7개 (통합 가이드레일에 설치된 서랍, VarioSpace 포함)
아이스메이커	고정형 3/4인치(7.6/10.1 cm) 수도 연결 필요
24시간 얼음 생성량	0.8 kg
얼음 저장량	8.0 kg
VarioSpace 기능	있음
특징	
Side-by-Side 구성	오른쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	좌측, 방향 교체 가능
교체형 도어 실링	있음
EAN-Nr.	-

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다. 이를 사용하면 깊이가 약 1.5 cm 증가합니다. 미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나, 약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다.

Features



NoFrost

냉동실 문을 열었을 때, 얼어있는 식품만 보이고 불필요한 성애나 얼음이 없어야 합니다. NoFrost 기술은 냉동실 내부에 서리가 끼는 현상을 방지해 주어 에너지 소모를 줄이고 냉동고 성능을 유지하는 데 효과적입니다. 냉동실을 수동으로 해동할 필요가 없어 더 많은 시간과 비용을 아낄 수 있습니다.



SmartSteel

세련되고 절제된 외관의 디자인을 완성하는 SmartSteel 마감은 주방 공간의 품격을 높여줍니다. 가로로 연마된 스테인리스강 표면은 부드러운 광택과 촉감을 제공하며, 특별한 코팅으로 지문이 잘 남지 않고 스크래치에도 강합니다. 언제나 고급스럽고 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.



Touch & Swipe display

컬러 디스플레이를 통해 냉장고의 모든 주요 기능을 직관적으로 조작할 수 있습니다. SuperCool 등의 기능은 화면을 터치하거나 스와이프하여 간편하게 활성화할 수 있으며, 현재 온도도 손쉽게 조절이 가능합니다. 사용하지 않을 때는 현재 온도 정보를 보여주어 항상 상태를 파악할 수 있습니다.



IceTower

파티나 가족 모임에서도 걱정 없이 차가운 음료를 제공할 수 있습니다. 최대 8kg의 얼음을 저장할 수 있으며, 아이스 스쿵과 텔레스코픽 레일이 장착된 서랍식 트레이 덕분에 얼음을 꺼내기 쉽습니다. 보관 트레이를 조정하면 얼음 양을 줄이고 그 아래 공간을 다른 냉동 식품 보관용으로 활용할 수 있습니다. 옆의 서랍도 냉동 식품 보관 공간으로 활용 가능합니다.



Ice cube scoop

리페르의 전용 스쿵은 얼음을 빠르고 위생적으로 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 비스듬히 기울어진 모서리와 인체공학적 손잡이 덕분에 IceTower에서 얼음을 쉽고 빠르게 음료에 담을 수 있습니다. 견고한 플라스틱 소재의 투명한 빙하색 마감은 시각적으로도 만족감을 선사합니다.



SoftSystem

냉장고 문은 하루에도 여러 번 열고 닫게 되죠. 이런 일상 속에서 리페르의 SoftSystem 기술 덕분에 이 경험을 즐겁게 해줍니다. 부드럽고 안전하게 닫히는 문은 후면에 보관된 병들도 안정적으로 고정되어 흔들리거나 부딪치는 일이 없습니다. 고요하고 안정적인 개폐 경험을 제공합니다.

SRBsdh 5260

BioFresh Professional
기능이 탑재된 프리스탠딩 냉장고
Prime



← 60 →



총 유효 용량	375.5 l
소음 수준	34 dB(A)
주파수	50-60 Hz / 220-240 V~
소비전력	1.2 A
도어 / 측면 패널	SmartSteel / silver
외부 치수 cm(높이 / 폭 / 깊이)	185.5 / 59.7 / 67.5 ¹
제어 방식	
제어 유형	2.4인치(6cm) TFT 컬러 디스플레이 (문 안쪽 위치), 터치 & 스와이프 방식 냉장실, BioFresh 칸 온도 디지털 표시
문 열림 알람	시각, 청각
고장 발생 시 알람	시각, 청각
냉장실 사양	
냉각 방식	FreshAir 활성탄 필터가 내장된 PowerCooling
문 내부	병 홀더, 탈착식 VarioBox, 조절 가능한 계란 트레 이가 있는 프리미엄 GlassLine 선반
VarioSafe 기능	있음
병 선반	통합형
내부 조명	측면 LED 패널, BioFresh LED 조명
BioFresh 보관함	SoftTelescopic 의 BioFresh 보관함 3개, 과일 및 채소 보관함 1개, 생선 및 해산물 보관함 1개, 육류 및 유제품 보관함 1개
특징	
Side-by-Side 구성	왼쪽 측면 가열 기능 탑재로 다른 냉장고, 냉동고 또는 와인 냉장고와 조합 가능
도어 힌지	우측, 방향 교체 가능
교체형 도어 실링	있음
EAN-Nr.	-

¹ 에너지 소비 수준을 달성하려면, 제공된 벽 스페이서를 사용해야 합니다. 이를 사용하면 깊이가 약 1.5 cm 증가합니다.
미사용 시에도 제품 기능에는 문제가 없으나, 약간 더 높은 에너지 소비가 발생할 수 있습니다.

Features



생선 및 해산물 보관함

생선을 좋아하시나요? 리페르가 신선하게 보관해 드립니다! 생선 및 해산물 보관함은 최적의 온도인 -2°C로 생선가게처럼 전문적으로 보관합니다. 원하는 만큼 -2°C 구역의 크기를 조절하고 남은 공간은 육류와 유제품에 최적인 0°C로 보관하세요. LED 디스플레이는 -2°C 공간의 활성화 여부를 알려줍니다.



과일 및 채소 보관함

사각사각한 샐러드와 상큼한 딸기처럼 섬세한 식재료들은 더 오랫동안 신선하게 보관할 수 있도록 특별한 공간에 보관해야 합니다. 바로 BioFresh 보관함이지요. 0°C에 가까운 온도와 밀폐 설계 덕분에 포장하지 않은 과일과 채소도 수분과 신선도를 유지하며 보관할 수 있습니다. 별도의 추가 조절 없이도 자동으로 이상적인 환경이 제공됩니다.



육류 및 유제품 보관함

연한 송아지 고기, 신선한 우유를 최대한 오랫동안 신선하게 보관하고 싶으신가요? BioFresh 보관함이 그 해답입니다. 육류 및 유제품 보관함은 0°C에 가까운 안정된 온도를 유지하여 가장 섬세한 식품도 보관하기에 이상적인 환경을 제공합니다. 무엇보다도 제품은 공장에서부터 완벽하게 조절되어 나와 바로 사용 가능하고 신선도 유지가 더욱 오래 지속됩니다.



SmartSteel

세련되고 절제된 외관의 디자인을 완성하는 SmartSteel 마감은 주방 공간의 품격을 높여줍니다. 가로로 연마된 스테인리스강 표면은 부드러운 광택과 촉감을 제공하며, 특별한 코팅으로 지문이 잘 남지 않고 스크래치에도 강합니다. 언제나 고급스럽고 깨끗한 외관을 유지할 수 있습니다.



LightTower



최적의 조명으로 밝혀진 냉장고 내부를 즐겨보세요. LightTower는 음식을 가장 보기 좋게 보여 주며, 냉장고 안의 모든 음식이 항상 밝게 비춰지도록 배치되어 있습니다. 조명이 측면 벽에 매립되어 있어 내부 공간도 더 넓게 사용할 수 있으며, 식재료를 꺼낼 때도 밝고 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다.



Touch & Swipe display

컬러 디스플레이를 통해 냉장고의 모든 주요 기능을 직관적으로 조작할 수 있습니다. SuperCool 등의 기능은 화면을 터치하거나 스와이프하여 간편하게 활성화할 수 있으며, 현재 온도도 손쉽게 조절이 가능합니다. 사용하지 않을 때는 현재 온도 정보를 보여주어 항상 상태를 파악할 수 있습니다.

기술 도면



SFNsdh 5267

제품 및 제품 세부 정보는 홍보 목적으로 제작되었습니다. 본 책자에 기재된 모든 사양과 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 리페르는 사전 고지 없이 내용을 변경할 권리가 있습니다. 실제 기기의 치수, 사양 및 정격이 중요한 경우, 각 기기에 동봉된 실제 기기 설치 설명서를 확인하시기 바랍니다. 리페르는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

home.liebherr.com