
Verkaufs- handbuch 2026

Für den autorisierten Fachhandel.
Mit unverbindlicher Preisempfehlung,
gültig ab 1. Februar 2026.

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren



Persönliches Exemplar:



ICBa 5123 ◇ Plus-Serie

Die weltweit erste Einbau-Kühl-Gefrierkombination
in Energieeffizienzklasse A.

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready



Inhalt

Unsere Neuheiten 2026	4
Benutzeroberfläche	6
Kurzerläuterung Ausstattungsdetails	8
Serien	10

Einbaugeräte	12
Design	14
Komfort und Flexibilität	16
AutoDoor	18
Side-by-Side-Konzept	20

Typologie Einbaugeräte	29
Sortimentsübersicht	30
Side-by-Side-Kombinationen	34
Kühl-Gefrierkombinationen	50
Kühlschränke	88
Gefrierschränke	160

Unterbaugeräte	180
Typologie Unterbaugeräte	182
Sortimentsübersicht	183

Kühlschränke	184
Gefrierschränke	198
Getränke-Kühlschränke	206
Outdoor-Kühlschränke	210



Deshalb gewähren wir Ihnen und Ihren Kund:innen 10-Jahre Herstellergarantie auf alle unsere freistehende Kühl- und Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A und neu der Energieeffizienzklasse B sowie Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B, bei Kauf bis zum 31.12.2026 und einer Registrierung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf.

Die Geräte mit 10 Jahre Herstellergarantie sind in den Übersichten mit dem nebenstehenden Signet gekennzeichnet – weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf home.liebherr.com/garantie

Standgeräte	214	Weingeräte	348
Design	216	Modellgruppen	350
Komfort und Flexibilität	220	Sortimentsübersicht	351
		Kurzerläuterung Ausstattungsdetails	352
Typologie Standgeräte	222		
Sortimentsübersicht	224	Einbau-Weinkühlschränke	354
		Typologie Einbaugeräte / Unterbaugeräte	356
French-Door-Kombinationen	228	Unterbau-Weinkühlschränke	368
Side-by-Side-Kombinationen	242		
Kühl-Gefrierkombinationen	254	Stand-Weinkühlschränke	384
Kühlschränke	286	Typologie Standgeräte	387
Gefrierschränke	298		
Gefriertruhen	312	Kompaktgeräte	406
Getränke-Kühlschränke	318		
		Maßskizzen	408
Tischgeräte	322		
Typologie Tischgeräte	324	Zubehör	414
Sortimentsübersicht	326	Glossar	421
Tischkühlschränke	328		
Tischgefrierschränke	336		
Maßskizzen Standgeräte	340		

Unsere Neuheiten 2026

↑
82-88
↓

← 60 →

Vario
Cool
Drawers

↑
86-92
↓

← 60 →

**Barrierefreie Unterbau-Modelle für noch mehr
Planungsflexibilität: Gefriergerät mit Auszugswagen,
Kühlgerät mit VarioCool-Schubladen**

Mehr ab Seite 180.

↑
202
↓

← 60 →

Ultra
Efficient
A -20%

*

**Stand-Kühl-Gefrierkombination mit
neuem Maßstab: 20 % besser als „A“***


Mehr auf Seite 262.

* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A
nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).



Neue Unterbau-Outdoor-Kühlschränke

Mehr ab Seite 210.



Komplett neu im Sortiment: Unterbau-Getränke-Kühlschränke

Mehr ab Seite 206.

Kühlschränke, die keine Wünsche offenlassen – und keine Türen.

Es geht uns nicht darum, die Kühlschränke mit den meisten Funktionen zu entwickeln. Sondern Kühlschränke mit genau den Funktionen, die Lebensmittel sicher lagern und die Kund:innen wirklich brauchen. Unsere Geräte erleichtern das Leben spürbar und bieten Features in technischer Perfektion.

Sicher ist sicher



Türalarm

Alarm bei offener Tür, auch visuell durch pulsierende LED-Beleuchtung.



Temperaturalarm

Optische und akustische Warnung, sobald die Temperatur im Gefriereteil ein kritisches Level erreicht.



Stromausfallalarm

Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall für sichere Lagerung.



Geräteausfallalarm

Optische und akustische Warnung bei Auftreten eines Geräteausfalls.



Reminder

Automatische Erinnerung für Wartung und Pflege.



Eingabesperre

Verhindert jegliche Einstellungen oder Aktivierungen von Funktionen.



DemoMode

Zur optimalen Präsentation des Geräts am PoS: Bedienoberfläche und Beleuchtung an, Kühlung aus.

Ein Touch mehr Komfort



CleaningMode

Für vollen Durchblick bei der Reinigung schaltet die Kühlung ab, während die Beleuchtung an bleibt.



PartyMode

Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert.



HolidayMode

Ventilator, SuperCool und SuperFrost werden abgeschaltet, die Kühltemperatur auf +15°C erhöht, um Strom zu sparen. Das Gefriereteil bleibt eingeschaltet.



EnergySaver

Erhöhung der Standard-Temperatur auf maximal +7°C zur Reduzierung des Stromverbrauchs.



SabbathMode

Die gesamte Beleuchtung und Töne werden ausgeschaltet, Deaktivierung nach 80 Stunden.



Spracheinstellung*

Variable Spracheinstellung von 12 Sprachen.



Kernkompetenz Kühlen und Gefrieren



Temperaturanzeige

Im Display erscheint immer der aktuelle Temperaturwert. Eine Änderung wird im Menü blinkend angezeigt.



SuperFrost

Erhöhung der Kälteleistung im Gefrierteil für vitaminschonendes Einfrieren.



SuperCool

Erhöhung der Kühlleistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt.



VarioTemp

Das komplette Gefrierteil kann durch variable Temperatureinstellung zwischen -2°C und +14°C auch zum Kühlen oder als Kellerfach verwendet werden.

Einfach smart per App




NightMode

Alle Töne werden abgeschaltet – und die Beleuchtung wird gedimmt. Für ungestörte Ruhe.



BottleTimer

Extra schnelle Kühlung durch Aktivierung von SuperFrost. Automatische Erinnerung via App, die Flaschen aus dem Eisfach zu nehmen.



IceCubeTimer**

Eiswürfelproduktion im erhöhten Tempo. Sobald die Eiswürfel bereit sind, erfolgt die Benachrichtigung per App.



AutoDoor (nur bei Einbaugeräten mit AutoDoor)

Bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone – oder einfach per Hand.

Kurzerläuterung Ausstattungsdetails | Kühlen und Gefrieren

Frischetechnologien

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
Hydro Breeze	Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Safe knapp über 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
Fish & Seafood	Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler.
Bio Fresh	Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
Bio Fresh Plus	Die Vorteile von BioFresh mit zusätzlicher regelbarer Temperaturzone -2 °C, perfekt für Fish & Seafood (Standgeräte).
Easy Fresh	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
Duo Cooling	Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.
No Frost	Nie mehr Abtauen-Komfort.
Smart Frost	Deutlich seltener Abtauen.
Stop Frost	Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.
Super Cool	SuperCool verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.
Super Frost	SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.
Vario Temp Zone	Gefrieren oder kühlen? Sie haben die Wahl: Die VarioTempZone können Sie gradgenau von -18 °C bis -10 °C und von -2 °C bis +5 °C einstellen.
Vario Temp	Der Gefrierbereich wird alternativ zur weiteren Kühlzone: durch gradgenaue Einstellung der Temperatur zwischen -2 °C und +14 °C (Standgeräte).
Vario Cool Drawers	Unabhängig voneinander einstellbare Schubladen (0 °C bis +14 °C) kühlen perfekt eiskalte Getränke und empfindliche Lebensmittel.

Design

Open Stage	Transparente Schubfächer präsentieren den kompletten Kühschranksinhalt maximal übersichtlich und ergonomisch.
Glass & Steel-look Interior	Elegante Glas- und Edelstahl-Look-Elemente im Innenraum für besondere Designansprüche.
Mood Light	MoodLight – ein Highlight für Ihr Wohnambiente: Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden ästhetisch in Szene.
Light Tower	Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.
LED	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Wasser und Eis

Water & Ice Centre	Das Water & Ice-Center liefert Ihnen rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.
Infinity Spring	Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.
Ice Tower	Perfekt für Partys: Automatischer IceMaker und großes Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.
Ice Maker	Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.
Ice Maker Water tank	Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.
Easy Twist Ice	Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).

Komfort und Flexibilität

Auto Door	Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone* – oder einfach per Hand.
Flex Door System	Dank des FlexDoorSystems öffnen und schließen die Türen Ihres Liebherr auch einzeln ganz leicht und leise – und die 100% dichte Schließung spart Energie.
Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
Soft-Telescopic Rails	Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
Ultra Silent	Stille erleben. Frische genießen: unsere leisesten Geräte.
Super Silent	Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen.
Touch & Swipe-Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
Touch-Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
Touch Control	Steuern Sie Ihr Gerät mit nur einer Berührung.
Space Box	Für die flexible Vorratshaltung: Die SpaceBox bietet mit einer Höhe von 250 mm viel Extra-Raum selbst für XL-Gefriergut.
Side by Side	Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Vario Space	Für extra-hohen Stauraum: Einfach einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden herausnehmen und Platz für extra-hohes Gefriergut schaffen.
Door Stop	Halten Sie Ihr Liebherr-Gerät frisch und geruchsfrei. Die Tür bleibt offen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Spart Zeit und Energie für mehr Frische.
Easy Open	Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
Frost Protect	Eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. -15°C Umgebungstemperatur.
Door Lock	Das mechanische Türschloss sorgt dafür, dass der Inhalt des Kühlschranks jederzeit sicher ist. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.

Connectivity

Smart Device	Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
Smart Device ready	Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Spezielle Produktgruppen

Beverage	Optimal für die perfekte Kühlung und Präsentation von Getränken.
Outdoor	Ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.
Wine	Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.

Ultraeffiziente Modelle

Ultra Efficient A -20%	Ultra Efficient A -30%	Noch einmal sparsamer** als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A – damit setzt Liebherr neue Maßstäbe.
-------------------------------	-------------------------------	--

** Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).

Für einen guten Überblick.
Schon bevor Sie den
Kühlschrank aufmachen.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?
Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht
immer ganz einfach zu beantworten ist.
Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch
einfacher gemacht und unser Sortiment in
vier gut nachvollziehbare Serien eingeteilt.

○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.



◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig zu erleichtern.

◈ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.



Einbaugeräte



Zeitlos und elegant. Design für jede Küche.

Versteckt hinter den Fronten der Küche bleibt ein Liebherr auf den ersten Blick unentdeckt und lässt dem Design der Küche den Vorrang. Doch beim Öffnen wird klar: Dahinter liegt etwas ganz Besonderes verborgen.

Design trifft Funktionalität.

Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen. Die Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Echtmetallkomponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.



Das LightTower Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.



Nur ein Ventilator? Nein, der Ventilator mit Ambiente-Beleuchtung sorgt für eine nahezu gleichmäßige Temperaturverteilung und beinhaltet gleichzeitig den FreshAir-Aktivkohlefilter. Mehr Funktionalität geht nicht.



IRBbsci 5170 △ Peak-Serie

Ausgewählte Peak-Einbaugeräte werden mit BlackSteel-Look-Interieur zu einem exklusiven Blickfang und machen jedes Öffnen zum reinsten Genuss.

Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



SmartSteel-Look-Interieur – vollflächige Echtmetall-Applikationen auf der Rückwand und in der Innentür – sowie ein Ventilator mit dezenter Ambiente-Beleuchtung, machen bei jeder Türöffnung das Besondere erlebbar.

Die Küche wird zum Marktstand.

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



IRBPci 5170 △ Peak-Serie





Der Keller in der Küche

Lagern Sie Vorräte wie Kartoffeln oder Getränke einfach im Kellerfach Ihres Liebheers. Es enthält einen entnehmbaren Korb, eine Ablage-schale und eine Schublade. Das Kellerfach fährt sanft über Teleskop-schienen aus und schließt via Selbsteinzug mit Schließdämpfung. Die Temperatur ist regelbar zwischen +6 °C und +14 °C – je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern.



Platz für ein ganzes Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr. Er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



Ein Getränkedepot. Zwei Möglichkeiten.

Das praktische Auszugsbord aus Teleskopauszügen im IRDdi 51 ist mit zwei herausnehmbaren Flaschen-körben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.



IRDdi 5121 ◇ Plus-Serie



**Auto
Door**


Wieder ein Handgriff weniger

Unser Feature AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn damit öffnen und schließen sich Liebherr-Geräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl. Und so bleiben Griff und Gerätefront sauber, auch wenn die Hände mal etwas klebriger sind.

Die weltweit ersten Kühl- und Gefriergeräte, die sich vollständig automatisch öffnen und schließen lassen. Den Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie die Geräte ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



Öffnen und Schließen per Klopfsignal



Öffnen und Schließen per Smartphone

(Erfordert die SmartDevice-App.)



Öffnen und Schließen per Sprachbefehl

(Erfordert die SmartDevice-App
und Amazon Alexa oder Google
Assistant.)



Öffnen und Schließen natürlich auch weiterhin per Hand möglich



Side
by
Side



IXRFW 5180

SIFNdi 5188 △ Peak-Serie | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Peak-Serie

Das individuelle FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach dem Frischebedarf Ihrer Kundinnen und Kunden. Alle Modelle, die mit dem Side-by-Side-Zeichen ausgezeichnet sind, lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammenstellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Und so wird alles an einem Ort erlebbar: Großzügige Kühlkapazität, extralange Frische mit BioFresh, perfekt temperierte Weine und Nie-mehr-Abtauen-Komfort durch NoFrost.



Ein Service für alle, die sich schwer entscheiden können.

Mit unseren Side-by-Side-Lösungen sind nahezu unendliche Kombinationen unserer Geräte möglich. Für alle, die mit so viel Auswahl fast schon überfordert sind, und um Ihnen die Planung zu erleichtern, gibt es von uns vordefinierte Sets, quasi als ein Best-of aus allen denkbaren Side-by-Side-Kombinationen.

Diese Wohnsituationen zeigen zwei mögliche Sets. Die vollständige Sortimentsübersicht finden Sie ab Seite 35.



IXRFW 5180, bestehend aus:

Side
by
Side

↑
178
↓



SIFNdi 5188 △ Peak-Serie



EWTdf 3553 Vinidor



IRBci 5180 △ Peak-Serie



IXRF 4555 ◯ Prime-Serie

IXRF 4555, bestehend aus:

Side
by
Side

↑
140
↓



SIFNdi 4556 ◯ Prime-Serie



IRBci 4550 ◯ Prime-Serie

So stellen Sie ein individuelles Frische-Center zusammen.



Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden. So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos kombiniert werden und bleiben dabei ebenso wie die Küchenmöbel perfekt geschützt.

Welche Modellgruppen konkret für welche SBS-Verbauung möglich sind, finden Sie auf Seite 30/31.


Für alle, die sich gerne auf unsere Empfehlung verlassen, gibt es zusätzlich vordefinierte SBS-Sets, quasi als ein Best-of aus allen denkbaren Modell-Kombinationen, ab Seite 36.

Für die Rahmenheizung ist keine zusätzliche elektrische Energie notwendig. Die Heizung ist Bestandteil des Kältekreislaufs (Abwärme).



Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.



Kombinationsbeispiel

Oben:
Kühlschrank oder Weinschrank
Unten:
Gefrierschrank




Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen die beidseitige Platzierung von Geräten in beliebiger Nischenhöhe.




Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



Kombinationsbeispiel

Mittig:
Gefrierschrank
Links und/oder rechts:
Kühlschrank und/oder Weinschrank



Kombinationsbeispiel

Oben:
Weinschrank WKE
Unten:
Gefrierschrank
Links und/oder rechts:
Kühlschrank und/oder Weinschrank


Side-by-Side-Konzept

Hier finden Sie alle möglichen Einbaugeräte-Kombinationen für eine Side-by-Side-Aufstellung:

		Kühlschränke				Gefrierschränke	
		BioFresh/ 4	BioFresh	EasyFresh/ 4	EasyFresh	NoFrost	NoFrost
		IRB ..1	IRB	IR ..1	IR	SIFN	IFN
Kühlschränke	IRB ..1					■	
BioFresh/4							
BioFresh	IRB					■	
EasyFresh/4	IR ..1					■	
EasyFresh	IR					■	
Gefrierschränke	SIFN	■	■	■	■	■	■
NoFrost							
NoFrost	IFN					■	
SmartFrost	IF					■	
Kombinationen	ICBN					■	
BioFresh/NoFrost							
BioFresh/SmartFrost	ICB					■	
EasyFresh/NoFrost	SICN	■	■	■	■	■	■
EasyFresh/NoFrost	ICN					■	
EasyFresh/SmartFrost	IC					■	
Weintemperier- schränke	EWT	□	■	□	■	■	


■ möglich □ bedingt möglich: Wenn sich seitlich des Gefrierfachs kein anderes Gerät befindet!

Beispiel für 3er Kombination SBS/178er Nische:




SmartFrost	Kombinationen					Weintemperier- schränke
	BioFresh/ NoFrost	BioFresh/ SmartFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ SmartFrost	
IF	ICBN	ICB	SICN	ICN	IC	EWT
			■			□
			■			■
			■			□
			■			■
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
			■			
			■			
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
			■			
			■			■

Nicht möglich, da links 4*Fach
(Kondenswasserbildung)



Nur möglich, da rechts neben
4*Fach kein Gerät platziert ist





SIFNbsdi 5188 △ Peak-Serie

Typologie

Buchstaben

I	R	B	d	i
1	2	3	+	4
				5

Ziffern

5	1	7	1
1	2	3	4

1	Bauart
I	Integriert
D	Dekorrahmen
S	Seitenwandheizung (vor erster Stelle)
2	Produktgruppe
R	Refrigerator (Kühlschrank)
C	Combination (Kombination)
F	Freezer (Gefrierschrank)
IXRF	Indikation für SBS (Kühlschrank Gefrierschrank)
IXCC	Indikation für SBS (Kombination Kombination)
3	Technologie / Ausstattung
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Drinks (Flaschenkorb)
P	Pull out (Auszugsfach)
RC	Refrigerator Cellar (Kellerfach)
S	Schlepptür
+	Innendesign
bs	BlackSteel-Look Interior
4	Energieeffizienzklasse
a	Energieeffizienzklasse A
b	Energieeffizienzklasse B
c	Energieeffizienzklasse C
d	Energieeffizienzklasse D
e	Energieeffizienzklasse E
f	Energieeffizienzklasse F
5	Connectivity
i	SmartDeviceBox inklusive

1 + 2 Nische *

35	72 cm
39	88 cm
40	102 cm
41	122 cm
45	140 cm
48	158 cm
51	178 cm
56	194 cm
88/78	204 cm

3 Serien

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4 Spezifikation

Kühlgeräte


0	ohne 4*-Gefrierfach
1	mit 4*-Gefrierfach

Kombinationen / Gefrierschrank

2-8	Anzahl Gefrierschubfächer
-----	---------------------------

Side-by-Side (IX-Sets)



0	ohne BioFresh
5	mit BioFresh



Side-by-Side/Festtür

Kühlschrank
Gefrierschrank

BioFresh Professional
HydroBreeze
NoFrost




IXRF 5675 47
IRBbi 4170
IFNbi 3553

Side-by-Side/Festtür

Gefrier- | Wein- | Kühlschrank

BioFresh Professional
NoFrost | Wein | HydroBreeze




IXRFW 4173 49
SIFNdi 4155 EWTgb 2383 IRBbi 4170
IXRFW 4170 49
SIFNdi 4155 EWTdf 2353 IRBbi 4170

Side-by-Side/Festtür

Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh
NoFrost | BioFresh




IXRF 4555 47
SIFNdi 4556 IRBci 4550

Side-by-Side/Festtür

Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh
NoFrost | BioFresh



IXRF 4155 49
SIFNdi 4155 IRBci 4150



Sortimentsübersicht

- △ Peak-Serie
- ◊ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

Kühl-Gefrier-kombinationen

Schlepptür

BioFresh/NoFrost	ICBNSd 5623	63	ICBNSd 5123	75
BioFresh/SmartFrost			ICBSd 5122	80
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 5603	65	ICNSd 5103	84
EasyFresh/SmartFrost			ICSe 5103	86
			ICSD 5102	87








Gefrierschränke

Festtür

NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAd 5188	166					
NoFrost/IceTower	SIFNdi 5188	167					
	SIFNbsdi 5188	168					
NoFrost	SIFNdi 5178	169					
			SIFNdi 4556	172	SIFNdi 4155	173	
	SIFNe 5128	170			IFNci 3954	174	
	SIFNe 5108	171			IFNd 3924	175	
						IFNbi 3553	178
						IFNd 3503	179
SmartFrost					IFd 3904	176	

Schlepptür



SmartFrost					IFSd 3904	177	
------------	--	--	--	--	-----------	-----	--



Kühl-Gefrier-kombinationen

Festtür

BioFresh Professional			
NoFrost/HydroBreeze			ICBNci 5183 66
			ICBNbsci 5173 67
BioFresh			
NoFrost	ICBNci 5663	61	ICBNbi 5153 69
			ICBNci 5153 70
	ICBNc 5623	62	ICBNdi 5123 74
SmartFrost			ICBbi 5152 72
			ICBa 5123 73
			ICBbi 5122 79
EasyFresh			
NoFrost			ICNbsci 5173 68
			SICNdi 5153 71
			ICNd 5133 76
			ICNb 5123 77
			ICNc 5123 78
	ICNd 5603	64	ICNc 5103 82
			ICNe 5103 83
SmartFrost			ICc 5123 81
			ICd 5103 85



Kühlschränke

Festtür

BioFresh Professional

HydroBreeze/Fish & Seafood

HydroBreeze

BioFresh

OpenStage

EasyFresh

Flaschenauszug

Kellerfach/EasyFresh







Schlepptür

BioFresh

EasyFresh

Dekorfähig

EasyFresh



IRBdi 5170	98
IRBAc 5190	94
IRBci 5180	97
IRBAc 5171	95
IRBbsci 5170	99
IRBbsci 5171	100

IRBPci 5170	96
IRBbi 5150	101
IRBbi 5151	102
IRBci 5150	103
IRBci 5151	104
IRBc 5120	106
IRBc 5121	107
IRBd 5120	108
IRBd 5121	109

IRd 5100	114
IRd 5101	115
IRe 5100	116
IRe 5101	117

IRDdi 5120	112
IRDdi 5121	113

IRCe 5121	105
-----------	-----

IRBSd 5120	110
IRBSd 5121	111

IRSe 4100	140
IRSe 4101	141

DRe 4101	157
DRe 3901	159

IRBbsbi 4570	119
IRBci 4571	120

IRBdi 4851	118
------------	-----

IRBci 4550	121
------------	-----

IRBc 4520	122
IRBc 4521	123

IRd 4520	124
IRd 4521	125

IRc 4120	134
IRc 4121	135
IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRBSd 4120	133
------------	-----

IRSe 4100	140
IRSe 4101	141

DRe 4101	157
DRe 3901	159

IRBbi 4170	127
IRBbi 4171	128
IRBbsbi 4170	126

IRBci 4150	129
IRBci 4151	130

IRBc 4120	131
IRBc 4121	132

IRc 4120	134
IRc 4121	135
IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRBSd 4120	133
------------	-----

IRSe 4100	140
IRSe 4101	141

DRe 4101	157
DRe 3901	159

IRBbi 4170	127
IRBbi 4171	128
IRBbsbi 4170	126

IRBci 4150	129
IRBci 4151	130

IRBc 4120	131
IRBc 4121	132

IRc 4120	134
IRc 4121	135
IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRBSd 4120	133
------------	-----

IRSe 4100	140
IRSe 4101	141

DRe 4101	157
DRe 3901	159

IRBbi 4170	127
IRBbi 4171	128
IRBbsbi 4170	126

IRBci 4150	129
IRBci 4151	130

IRBc 4120	131
IRBc 4121	132

IRc 4120	134
IRc 4121	135
IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRBSd 4120	133
------------	-----

IRSe 4100	140
IRSe 4101	141

DRe 4101	157
DRe 3901	159

IRBbi 4170	127
IRBbi 4171	128
IRBbsbi 4170	126

IRBci 4150	129
IRBci 4151	130

IRBc 4120	131
IRBc 4121	132

IRc 4120	134
IRc 4121	135
IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRBSd 4120	133
------------	-----

IRSe 4100	140
IRSe 4101	141

DRe 4101	157
DRe 3901	159

IRBbi 4170	127
IRBbi 4171	128
IRBbsbi 4170	126

IRBci 4150	129
IRBci 4151	130

IRBc 4120	131
IRBc 4121	132

IRc 4120	134
IRc 4121	135
IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRd 4100	136
IRd 4101	137
IRe 4100	138
IRe 4101	139

IRBSd 4120	133
------------	-----

IRSe 4100	140
IRSe 4101	141

DRe 4101	157
DRe 3901	159



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie

Side-by-Side-Kombinationen



Side-by-Side-Kombinationen



IXRfW 5180

SIFNdi 5188 △ Peak-Serie | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Peak-Serie

178

Side
by
Side

IXRFW 5183 bestehend aus:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



IRBci 5180
△ Peak
siehe Seite 97

Datenblatt



10.297 €

IXRFW 5180 bestehend aus:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
siehe Seite 361

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



IRBci 5180
△ Peak
siehe Seite 97

Datenblatt



9.697 €



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie

IXRFWbs 5174 bestehend aus:

178
↑
↓

Side
by
Side

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNbsdi 5188
△ Peak
siehe Seite 168

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Smart
Device



IRBbsci 5170
△ Peak
siehe Seite 99

Datenblatt



10.297 €

IXRFW 5173 bestehend aus:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

+

Bio
Fresh

Open
Stage

Smart
Device



IRBPci 5170
△ Peak
siehe Seite 96

Datenblatt



10.397 €

IXRFW 5170 bestehend aus:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
siehe Seite 361

+

Bio
Fresh

Open
Stage

Smart
Device



IRBPci 5170
△ Peak
siehe Seite 96

Datenblatt



9.797 €



IXRWbs 5173

IRBbsci 5170 △ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor

IXRWbs 5173 bestehend aus:

178

Side
by
Side

Wine



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

IRBbsci 5170
△ Peak
siehe Seite 99

Datenblatt



7.298 €

IXRFbs 5176 bestehend aus:

No
Frost
Ice
Tower
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



SIFNbsdi 5188
△ Peak
siehe Seite 168

IRBbsci 5170
△ Peak
siehe Seite 99

Datenblatt



5.898 €

IXRF 5175 bestehend aus:

No
Frost
Ice
Tower
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Open
Stage
Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
siehe Seite 167

IRBPci 5170
△ Peak
siehe Seite 96

Datenblatt



5.998 €



IXRFA 5175

SIFNAd 5188 △ Peak-Serie | IRBAc 5190 △ Peak-Serie

178

Side
by
Side

IXRF 5186 bestehend aus:

No
Frost

Ice
Tower

Smart
Device



+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Smart
Device



SIFNdi 5188
△ Peak
siehe Seite 167

IRBci 5180
△ Peak
siehe Seite 97

Datenblatt



5.898 €

IXRFA 5175 bestehend aus:

No
Frost

Ice
Tower

Auto
Door

Smart
Device



+

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

Auto
Door

Smart
Device



SIFNAd 5188
△ Peak
siehe Seite 166

IRBAc 5190
△ Peak
siehe Seite 94

Datenblatt



7.398 €

IXRF 5155 bestehend aus:

No
Frost

Smart
Device



+

Bio
Fresh

Smart
Device



SIFNdi 5178
△ Peak
siehe Seite 169

IRBci 5150
◻ Prime
siehe Seite 103

Datenblatt



4.848 €



IXRF 5100

SIFNe 5108 ○ Pure-Serie | IRe 5100 ○ Pure-Serie

↑
178
↓

Side
by
Side

IXRF 5125 bestehend aus:

No
Frost



+

Bio
Fresh



SIFNe 5128
◆ Plus
siehe Seite 170

IRBd 5120
◆ Plus
siehe Seite 108

Datenblatt



3.598 €

IXRF 5120 bestehend aus:

No
Frost



+

Smart
Device



SIFNe 5128
◆ Plus
siehe Seite 170

IRDdi 5120
◆ Plus
siehe Seite 112

Datenblatt



3.448 €

IXRF 5100 bestehend aus:

No
Frost



+



SIFNe 5108
○ Pure
siehe Seite 171

IRe 5100
○ Pure
siehe Seite 116

Datenblatt



2.828 €



IXRF 4555

SIFNdi 4556  Prime-Serie | IRBci 4550  Prime-Serie

IXRF 4555 bestehend aus:

140

Side
by
Side



+



SIFNdi 4556
Prime
siehe Seite 172

IRBci 4550
Prime
siehe Seite 121

Datenblatt



3.898 €

IXRF 5675 bestehend aus:

194

Side
by
Side



IRBbi 4170
Peak
siehe Seite 127

+



IFNbi 3553
Prime
siehe Seite 178

Datenblatt



3.348 €



IXRF 4155

SIFNdi 4155  Prime-Serie | SIFNdi 4155  Prime-Serie

122

Side
by
Side

IXRFW 4173 bestehend aus:

No
Frost
Smart
Device



+

Wine



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



SIFNdi 4155
Prime
siehe Seite 173

EWTgb 2383
Vinidor
siehe Seite 362

IRBbi 4170
Peak
siehe Seite 127

Datenblatt



7.497 €

IXRFW 4170 bestehend aus:

No
Frost
Smart
Device



+

Wine



+

Bio
Fresh
Professional
Hydro
Breeze
Smart
Device



SIFNdi 4155
Prime
siehe Seite 173

EWTdf 2353
Vinidor
siehe Seite 363

IRBbi 4170
Peak
siehe Seite 127

Datenblatt



6.797 €

IXRF 4155 bestehend aus:

No
Frost
Smart
Device



+

Bio
Fresh
Smart
Device



SIFNdi 4155
Prime
siehe Seite 173

IRBci 4150
Prime
siehe Seite 129

Datenblatt



3.298 €



ECBNe 8872

Kühl-Gefrierkombinationen



Ausstattungs-vorteile für ECBN-Modelle



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil.



LED-Lichtsäulen

Die beidseitig integrierten LED-Lichtsäulen gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das sanfte Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts.



Variable Flaschenablage

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die variable Flaschenablage über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



IceMaker

Mit dem IceMaker für Festwasseranschluss stehen Eiskwürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die große Eiskwürfelbox nimmt für jeden Anlass ausreichend Eiskwürfelvorrat auf und lässt sich leicht entnehmen. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Schubfächer auf Teleskopauszügen

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.



Premium-Elektronik

Die elegante Steuerung der Premium-Elektronik gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

ECBNe 8872

↑
203
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	339 / 0,928 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	522 l
Volumen:	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	203,2 - 207,2 / 91,5 / mind. 63,5



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,40 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,90 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,10 kg

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling
- GlassLine-Abstellborde
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, auf Teleskopauszügen, variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar: 2

- ## Weitere Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: links fest/rechts fest
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl

6.999 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, auf Teleskopauszügen: 2




Detaillierte Planungsunterlagen zum Download unter home.liebherr.com bei jeweiligem ECBN-Gerät.

Webseite → Gerät aufrufen → Downloads → Design-Guide

Maximales Gewicht je Möbeltür:


Kühlteil: 12 kg

Gefrierteil: 10 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

3-Meter-Panzerflexschlauch bereits im Lieferumfang enthalten.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

ECBNe 8870

↑
203
↓

mit Linksanschlag: ECBNe 8871 -617	mit Rechtsanschlag: ECBNe 8870 -001
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	339 / 0,928 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	522 l
Volumen:	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	203,2 - 207,2 / 91,5 / mind. 63,5



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,40 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,90 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,10 kg

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling
- GlassLine-Abstellborde
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, auf Teleskopauszügen, variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar: 2

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl

6.799 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, auf Teleskopauszügen: 2

! Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.




Detaillierte Planungsunterlagen zum Download unter home.liebherr.com bei jeweiligem ECBN-Gerät.

Webseite → Gerät aufrufen → Downloads → Design-Guide


Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 27 kg
Gefrierteil: 10 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

3-Meter-Panzerflexschlauch bereits im Lieferumfang enthalten.

ECBNe 7870

↑
203
↓

mit Linksanschlag: ECBNe 7871 -617	mit Rechtsanschlag: ECBNe 7870 -001
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	304 / 0,832 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	402 l
Volumen:	Kühlteil: 215,3 l / BioFresh-Teil: 62,1 l / Gefrierteil: 125 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	203,2 - 207,2 / 76,2 / mind. 63,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker	Touch Display
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-----------	---------------

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling
- GlassLine-Abstellborde
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, auf Teleskopauszügen, variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar: 2
- beidseitige LED-Lichtsäule

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, auf Teleskopauszügen: 2
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,60 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl

5.999 €

! Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.




Detaillierte Planungsunterlagen zum Download unter home.liebherr.com bei jeweiligem ECBN-Gerät.

Webseite → Gerät aufrufen → Downloads → Design-Guide

Maximales Gewicht je Möbeltür:


Kühlteil: 27 kg

Gefrierteil: 10 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

3-Meter-Panzerflexschlauch bereits im Lieferumfang enthalten.

Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	SmartFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	SmartFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	SmartFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	
Komfort und Flexibilität	NoFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	NoFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	NoFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	NoFrost- Schubfächer auf Teleskopauszügen
		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem- Schließdämpfung	SoftSystem- Schließdämpfung	SoftSystem- Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe *
			VarioBoxen *	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
	Flaschenbord *	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
		FlexSystem		
Design				Gefriertablett
	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
				Beleuchtung Ventilator
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
Connectivity (SmartDeviceBox)	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs Vorteile



BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



EasyFresh

Der Garant für Marktfresche ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



VarioTemp

Die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in der Kühl-Gefrierkombination wird erlebbar: Die Temperatur im Gefrierbereich kann dank VarioTemp auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C eingestellt werden. So kann dieser Bereich als weitere Kühlzone genutzt werden, zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



PowerCooling

In jedem Liebherr sorgt das PowerCooling-System dafür, dass die Kälte gleichmäßig im Gerät verteilt ist. Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator lässt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum zirkulieren.



GlassLine

Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle GlassLine-Ausstattung aus Sicherheitsglas. Die kratzfesten Abstellflächen aus satiniertem Glas lassen sich ganz einfach in der Höhe verstellen und sind leicht zu reinigen. Besondere Flexibilität bietet die teil- und unterschiebbare Glasplatte.



Touch & Swipe-Display

Der Liebherr gehorcht auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display kann das Gerät intuitiv und kinderleicht bedient werden. Funktionen wie „SuperCool“ können auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen ausgewählt werden. Genauso leicht regelt man auch die Temperatur. Und wenn das Display nicht aktiv bedient wird, zeigt es die Ist-Temperatur an.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen auf Seite 20–25.



Variable Flaschenablage

Für Gäste sollen ein paar Getränke mehr kalt gestellt werden als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: mit einem Handgriff einfach die Glasplatte über der Flaschenablage entfernen – schon können Flaschen in verschiedenen Größen sicher abgelegt und gekühlt werden.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit dem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es im Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



IceMaker

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich die Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produziert werden. Der Eiswürfel-Trenner hilft das Schubfach beliebig groß einzuteilen: etwa Eiswürfel links, Speiseeis rechts – oder komplett für Eiswürfel.



↑
194
↓

ICBNci 5663

Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 134 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.999 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBNc 5623

Plus

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **A** 

Energieverbrauch Jahr/24 h: **162 / 0,443 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **273 l**

Volumen: Kühlteil: **133 l** / BioFresh-Teil: **70,9 l** / Gefrierteil: **70 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **2**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	Glass & Steel interior	LED				

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look


2.349 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg

Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICBNSd 5623

Plus

Türmontage / Bauform: **Schlepptür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **A++**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **203 / 0,556 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **273 l**

Volumen: Kühlteil: **133 l** / BioFresh-Teil: **70,9 l** / Gefrierteil: **70 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **2**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	Glass & Steel interior	LED					

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung


Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.249 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICNd 5603

Pure

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **180 / 0,493 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **284 l**

Volumen: **Kühlteil: 214,9 l / Gefrierteil: 70 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **2**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.499 €

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (2x benötigt), Art.-Nr. 9096 985


59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg

Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNSd 5603

Pure

Türmontage / Bauform: Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: 

Energieverbrauch Jahr/24 h: 180 / 0,493 kWh

Gesamtvolumen ¹: 284 l

Volumen: Kühlteil: 214,9 l / Gefrierteil: 70 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 33 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse: 2

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

1.549 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepp-türe-Montage

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBNci 5183

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	246 l
Volumen:	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1

- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
- beidseitiges Lichtpanel
- Gefrierteil ★★★★★**
- Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Gefriertablett

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

3.499 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

ICBNbsci 5173

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	246 l
Volumen:	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Gefriertablett

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look

2.999 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICNbsci 5173

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h:	146 / 0,400 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 184,4 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	LED	Schubfach

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Gefriertablett

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look

2.899 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

ICBNbi 5153

Prime



↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	132 / 0,361 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	245 l
Volumen:	Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBox ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,0 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.799 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBNci 5153

Prime

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	245 l
Volumen:	Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.599 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SICNdi 5153

Prime

Side
by
Side

178

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Volumen:	Kühlteil: 184,4 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	LED	Vario Safe	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.099 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBbi 5152

Prime



↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	256 l
Volumen:	Kühlteil: 131 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Light Tower	Soft System	Ultra Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.499 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICBa 5123 Plus



↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	105 / 0,287 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED					

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 11,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

1.999 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBNdi 5123

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	207 / 0,567 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	244 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.999 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICBNSd 5123

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	207 / 0,567 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	244 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung


Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.949 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICNd 5133

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	183 / 0,501 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Soft System	Super Silent
Touch Display	Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe			

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.899 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNb 5123

Plus



↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen l:	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausrüstung
- LED-Deckenbeleuchtung

1.799 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICNc 5123

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A++
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.649 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICBbi 5122

Plus



↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 130 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.999 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICBSd 5122

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform: **Schlepptür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **182 / 0,498 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **255 l**

Volumen: **Kühlteil: 130 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 54 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **2**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0**

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung


Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.899 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

ICc 5123

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	146 / 0,400 kWh
Gesamtvolumen l:	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eisdürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 11,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

1.469 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICNc 5103

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.449 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (2x benötigt), Art.-Nr. 9096 985


59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg

Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNe 5103

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	227 / 0,621 kWh
Gesamtvolumen l:	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.299 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (2x benötigt), Art.-Nr. 9096 985

Gefrierteil


- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h

59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNSd 5103

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform: **Schlepptür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **181 / 0,495 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **253 l**

Volumen: **Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0**

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

1.349 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

ICd 5103

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	183 / 0,501 kWh
Gesamtvolumen l:	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausrüstung
- LED-Deckenbeleuchtung


1.149 €

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (2x benötigt), Art.-Nr. 9096 985
59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICSe 5103

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform: **Schlepptür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **E**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **228 / 0,624 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **264 l**

Volumen: **Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung


Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.099 €



Datenblatt

Achtung:
Schlepptüre-Montage

ICSd 5102

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	159 / 0,435 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	266 l
Volumen:	Kühlteil: 211,7 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 6
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung


Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.199 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage



IRBbsci 5170 △ Peak-Serie

Kühlschränke



Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf Teleskopauszügen *	EasyFresh auf Teleskopauszügen *	EasyFresh	
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe *
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe
			VarioBoxen *	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
		FlexSystem		
				AutoDoor
Design				OpenStage-Schubfächer
	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
				Beleuchtung Ventilator
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-und AutoDoor-Modelle)
Wasser				InfinitySpring

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.



BioFresh Professional 0°C

**Bio
Fresh
Professional**

**Hydro
Breeze**

Ausstattungs Vorteile



BioFresh Professional

Kühlen wie Profis: Der kalte HydroBreeze-Nebel bei knapp über 0 °C gibt Obst und Gemüse den Extra-Kick für längere Haltbarkeit und sorgt für einen optischen Wow-Effekt bei jeder Türöffnung. Im Fish & Seafood-Safe bei - 2 °C lagern Fisch und Meeresfrüchte deutlich länger.



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



LED-Beleuchtung

Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Dank der beidseitigen LED-Seitenbeleuchtung sind alle Lebensmittel jederzeit im Blick. Die LEDs sind so positioniert, dass ein großer Kühlschrank auch mit Lebensmitteln darin beleuchtet wird. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



VarioSafe

Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – für solche kleinteiligen Lebensmittel wünscht man sich einen übersichtlichen Platz. Im Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Man platziert den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es am besten passt.



SoftTelescopic

Es ist eine Freude die BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen fast selbstständig und gedämpft von staten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, hat man den besten Überblick über den Inhalt.

Integrierbarer Kühlschrank mit AutoDoor

IRBac 5190

Peak

↑
178
↓

mit Linksanschlag: IRBac 5190 -617

mit Rechtsanschlag: IRBac 5190 -001

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

100 / 0,274 kWh

Gesamtvolumen ¹:

296 l

Volumen:

Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

32 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,7 - 179,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look


3.799 €

! Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkkundendienst wechselbar.




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

IRBac 5171

Peak

↑
178
↓

mit Linksanschlag: IRBac 5171 -617

mit Rechtsanschlag: IRBac 5171 -001

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen l:	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,6 l / BioFresh-Teil: 97,9 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,7 - 179,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Auto Door	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

3.599 €

Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkkundendienst wechselbar.




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBPci 5170

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	297 l
Volumen:	Kühlteil: 199 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Open Stage	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	LED				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

3.099 €


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 6
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 5180

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

2.999 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten. 3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

IRBdi 5170

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	124 / 0,339 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	293 l
Volumen:	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 95,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Fish & Seafood-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

2.899 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbsci 5170

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look

2.899 €


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbsci 5171

Peak

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,6 l / BioFresh-Teil: 97,9 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look

2.949 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbi 5150

Prime



↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	80 / 0,219 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 197,7 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

2.499 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbi 5151

Prime



↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,3 l / BioFresh-Teil: 98,4 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eisdüfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.549 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 5150

Prime

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 197,7 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.349 €


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 5151

Prime

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen l:	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,3 l / BioFresh-Teil: 98,4 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.399 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRCe 5121

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	152 / 0,416 kWh
Gesamtvolumen l:	274 l
Volumen:	Kühlteil: 162,2 l / Kellerfach: 95,9 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil und Kellerfach
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- Auszugswagen mit Flaschenablage, mit SoftTelescopic
- beidseitiges Licht

Kellerteil

- Entnehmbarer Flaschenkorb

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.999 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Kellerteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 5120

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.759 €


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 5121

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen l:	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht

1.799 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbarer Kühlschrank

IRBd 5120

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.599 €


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBd 5121

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen l:	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht

1.659 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBSd 5120

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.749 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

IRBSd 5121

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen l:	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht

1.799 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

IRDdi 5120

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	309 l
Volumen:	Kühlteil: 309,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe

1.449 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRDdi 5121

Plus

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen l:	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- beidseitiges Licht

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.499 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 5100

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A++ D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	308 l
Volumen:	Kühlteil: 308,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.199 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 7
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung


Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985

59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 5101

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen l:	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259 l / Gefrierfach: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- beidseitiges Licht

Gefrierfach ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.249 €


Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985

59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 5100

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	308 l
Volumen:	Kühlteil: 308,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.129 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 7
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985
59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 5101

Pure

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	171 / 0,468 kWh
Gesamtvolumen l:	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- beidseitiges Licht


1.179 €

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985
59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBdi 4851

Prime

↑
158
↓

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **155 / 0,424 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **238 l**

Volumen: Kühltteil: **144,2 l** / BioFresh-Teil: **67,0 l** / Gefrierteil: **27 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **3**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **157,4 - 159 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

2.199 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühltteil: 22 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbsbi 4570

Peak



↑
140
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	73 / 0,200 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	224 l
Volumen:	Kühlteil: 158 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look

2.299 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 4571

Peak

↑
140
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen l:	207 l
Volumen:	Kühlteil: 125,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

2.199 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 4550

Prime

↑
140
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	224 l
Volumen:	Kühlteil: 157,6 l / BioFresh-Teil: 67,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

1.799 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 4520

Plus

↑
140
↓

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **C**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **91 / 0,249 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **223 l**

Volumen: **Kühlteil: 156,2 l / BioFresh-Teil: 66,8 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.399 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 4521

Plus

↑
140
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	206 l
Volumen:	Kühlteil: 124,1 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht

1.449 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbarer Kühlschrank

IRd 4520

Plus

↑
140
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	84 / 0,230 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	235 l
Volumen:	Kühlteil: 235,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.129 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4521

Plus

↑
140
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	122 / 0,334 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	217 l
Volumen:	Kühlteil: 202 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- beidseitiges Licht

1.169 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbsbi 4170

Peak



↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look

1.999 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbi 4170

Peak



↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

1.999 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbi 4171

Peak



↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	174 l
Volumen:	Kühlteil: 91,8 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

2.049 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 4150

Prime

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,1 l / BioFresh-Teil: 67,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

1.599 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 4151

Prime

↑
122
↓

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **C**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **118 / 0,323 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **174 l**

Volumen: Kühlteil: **91,5 l** / BioFresh-Teil: **67,0 l** / Gefrierteil: **16 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **2**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

1.629 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 4120

Plus

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen l:	189 l
Volumen:	Kühlteil: 123 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.149 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 4121 Plus

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	173 l
Volumen:	Kühlteil: 90,9 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.199 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBSd 4120

Plus

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen l:	189 l
Volumen:	Kühlteil: 123 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.199 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

IRc 4120 Plus

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	65 / 0,178 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

999 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRc 4121

Plus

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	95 / 0,260 kWh
Gesamtvolumen l:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausrüstung
- beidseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.049 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4100

Pure

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	81 / 0,221 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausrüstung
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


879 €

Schließdämpfer als Zubehör
nachrüstbar (1x benötigt),
Art.-Nr. 9096 985
59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4101

Pure

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	119 / 0,326 kWh
Gesamtvolumen l:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausschließung
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- beidseitiges Licht

899 €

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985
59,90 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 4100

Pure

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

799 €

Schließdämpfer als Zubehör
nachrüstbar (1x benötigt),
Art.-Nr. 9096 985
59,90 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 4101

Pure

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen l:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierenteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- beidseitiges Licht

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

849 €

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985
59,90 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRSe 4100

Pure

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

899 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

IRSe 4101

Pure

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen l:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierenteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- beidseitiges Licht

949 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

IRBbi 4050

Prime



↑
102
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	157 l
Volumen:	Kühlteil: 88,6 l / BioFresh-Teil: 69,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look

1.549 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 4020

Plus

↑
102
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	156 l
Volumen:	Kühlteil: 88 l / BioFresh-Teil: 68,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.199 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4020 Plus

↑
102
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	77 / 0,211 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	166 l
Volumen:	Kühlteil: 166,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

979 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4021

Plus

102

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen l:	146 l
Volumen:	Kühlteil: 130,9 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- einseitiges Licht

Gefrierteil ❄️❄️❄️

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


999 €

**Maximales Gewicht je Möbeltür:**

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4000

Pure

↑
102
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	77 / 0,211 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	166 l
Volumen:	Kühlteil: 166,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

869 €

Schließdämpfer als Zubehör
nachrüstbar (1x benötigt),
Art.-Nr. 9096 985
59,90 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRci 3950

Prime

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

999 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRbi 3951

Prime



↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	75 / 0,205 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.149 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRc 3920

Plus

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

879 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRc 3921

Plus

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

899 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 3900

Pure

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	75 / 0,205 kWh
Gesamtvolumen l:	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	28 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

679 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Schließdämpfer als Zubehör
nachrüstbar (1x benötigt),
Art.-Nr. 9096 985
59,90 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 3901

Pure

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

699 €

Schließdämpfer als Zubehör
nachrüstbar (1x benötigt),
Art.-Nr. 9096 985
59,90 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRe 3900

Pure

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt),
Art.-Nr. 9096 985
59,90 €

599 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 3901

Pure

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


629 €

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985
59,90 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 16 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRSe 3900

Pure

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

679 €



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

IRSe 3901

Pure

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

699 €



Datenblatt



Achtung:
Schleptüre-Montage

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

DRe 4101

Pure

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen l:	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- beidseitiges Licht

999 €




Zuschnittmaße für Dekorplatten:

(B / H in mm) 585 x 1206

Stärke: bis 4 mm



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

Dekorfähiger Kühlschrank

DRe 3900

Pure

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

779 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung




Zuschnittmaße für Dekorplatten:

(B / H in mm) 585 x 860

Stärke: bis 4 mm



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

DRe 3901

Pure

88

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

799 €




Zuschnittmaße für Dekorplatten:

(B / H in mm) 585 x 860

Stärke: bis 4 mm



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden



SIFNdi 4556 ◯ Prime-Serie

Gefrierschränke



Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 88)	
	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 122, 140)	
				Schubfächerführung auf Teleskopauszügen
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
		Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
			Kälteakku	Kälteakku
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Design			Beleuchtung	Beleuchtung
				Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Eis				IceTower

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs Vorteile



NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profi-Qualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.



Eiswürfelschale mit Deckel

Wasser verschüttet – nur weil man eine wassergefüllte Eiswürfelschale zum Kühlschrank tragen wollte? Das passiert dank der Eiswürfelschale mit Deckel künftig sicher nicht mehr: Einfach das Wasser in die Öffnung – ein Messstrich zeigt die optimale Wassermenge an. So werden ganz bequem bis zu 32 Eiswürfel produziert.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf der Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



Gefriertablett

Ihre gefrorenen Beeren sollen nach dem Auftauen frisch und knackig sein – und kein Kompott? Für solche empfindlichen Lebensmittel ist das Gefriertablett ideal: Großzügig verteilt auf dem Kunststoff-Tablett gefrieren Früchte und Kräuter schnell und ohne gequetscht zu werden. Sie können das Gefriertablett leicht in die Gefrierschublade hängen und wieder entnehmen.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen auf Seite 20–25.



LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung ist platzsparend über den Schubladen positioniert. Sie sorgt für beste Warenübersicht, ist energiesparend und langlebig.



SoftSystem

Das in die Tür integrierte SoftSystem in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Kühlakku

Der Kühlakku macht sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgt er das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleitet er als Kältespender Speisen und Getränke.



VarioSpace

Eine mehrstöckige Eistorte soll bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für den Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausgenommen werden – und voilà: hier ist extra hoher Stauraum!



AutoDoor

Der Liebherr lässt Ihren Kundinnen und Kunden künftig freie Hand: Mit AutoDoor öffnen und schließen sich Liebherr-Kühl- und Gefriergeräte per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl. Die Perfektion der grifflosen Küche. Den Winkel der Öffnung sowie die Dauer bis zum Schließen kann individuell gewählt werden. Und bei Bedarf öffnet und schließt man den Liebherr ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



Eiswürfelschaufel

Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschaufel von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus dem IceTower in die Drinks. Die robuste Eisschaufel aus stabilem Kunststoff erfreut außerdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.



Teleskopauszüge

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen.

SIFNAd 5188

Peak

mit Linksanschlag: SIFNAd 5188 -617 mit Rechtsanschlag: SIFNAd 5188 -001

Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse: 

Energieverbrauch Jahr/24 h: 190 / 0,520 kWh

Gesamtvolumen¹: 213 l

Volumen: Gefrierteil: 213 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 33 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse: 3

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Schubfach				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung

3.599 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen:
- 5, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

! Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.




Side by Side

178


Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 26 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

SIFNdi 5188

Peak

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	190 / 0,520 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Volumen:	Gefrierteil: 213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device	Schub-fach					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen:
- 5, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

2.899 €




Side by Side

178




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 26 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten. 3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

SIFNbsdi 5188

Peak

Side
by
Side

178

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **190 / 0,520 kWh**

Gesamtvolumen¹: **213 l**

Volumen: **Gefrierteil: 213 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **3**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Gefrierteil


- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

2.999 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 26 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

SIFNdi 5178

Peak

Side
by
Side

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	190 / 0,520 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Volumen:	Gefrierteil: 213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
Schub-fach							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Gefrierteil


2.499 €

- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen: 6, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbarer Gefrierschrank

SIFNe 5128

Plus

Side
by
Side

↑
178
↓

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **A** 

Energieverbrauch Jahr/24 h: **237 / 0,649 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **213 l**

Volumen: **Gefrierteil: 213 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **2**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.999 €


Gefrierteil

- Schubfächer: 8, mit integrierter Schubfachausrüstung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SIFNe 5108

Pure

Side
by
Side

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Volumen:	Gefrierteil: 213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.699 €


Gefrierteil

- Schubfächer: 8, mit integrierter Schubfachausrüstung, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SIFNdi 4556

Prime

Side
by
Side

140

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **173 / 0,474 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **156 l**

Volumen: Gefrierteil: **156 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **3**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

2.099 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 21 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SIFNdi 4155

Prime

Side
by
Side

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	165 / 0,452 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	129 l
Volumen:	Gefrierteil: 129 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausrüstung, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.699 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IFNci 3954

Prime

Side
by
Side

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	122 / 0,334 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Volumen:	Gefrierteil: 87 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.349 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IFNd 3924

Plus

Side
by
Side

88

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr/24 h: **153 / 0,419 kWh**

Gesamtvolumen ¹: 87 l

Volumen: Gefrierteil: **87 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: 1

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.099 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eisdübelhalter
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbarer Gefrierschrank

IFd 3904

Pure

Side
by
Side

88

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **143 / 0,391 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **101 l**

Volumen: **Gefrierteil: 101 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **33 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0**

Smart
Frost

Super
Frost

Super
Silent

Touch
Display

Vario
Space

Smart
Device
ready

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

949 €

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IFSd 3904

Pure

Side
by
Side

88

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	143 / 0,391 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Volumen:	Gefrierteil: 101 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


999 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



Achtung:

Schlepptüre-Montage

IFNd 3503

Pure

Side
by
Side

72

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	65 l
Volumen:	Gefrierteil: 66 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

999 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 14 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Side-by-Side-Platzierung

Gestalten Sie individuelle Frische-Center für Ihre Kund:innen. Kombinieren Sie Kühlschrank oder Weinkühlschrank ganz nach Wunsch neben dem Unterbau-Gefriergerät. Und das dank Liebherr-Technologie ohne Kondenswasser zwischen den Geräten.

Unterbaugeräte

↑
82-88
↓

No
Frost

Touch &
Swipe
Display

Soft
Telescopic
Rails

Vario
Space

Smart
Device

↑
86-92
↓

Vario
Cool
Drawers

Touch &
Swipe
Display

Soft
Telescopic
Rails

Flex
System

Smart
Device

Neu

SUFNPc 365i ◊ Prime-Serie | URDd 375i ◊ Prime-Serie
Verfügbar ab dem 1. Quartal 2026

Verfügbar ab dem 1. Quartal 2026

Neu

Typologie

Buchstaben					Ziffern			
S	U	F	N	c	3	6	5	i
1	2	3	+	4	1	2	3	4

1	Bauart
U	Unterbau
D	Dekorrahmen
S	Seitenwandheizung (vor erster Stelle)
2	Produktgruppe
R	Refrigerator (Kühlschrank)
F	Freezer (Gefrierschrank)
BC	Beverage Cooler (Getränke-Kühlschrank)
OR	Outdoor Fridge (Outdoor-Kühlschrank)
3	Technologie / Ausstattung
B	BioFresh
N	NoFrost
D	Drawer (Schublade)
P	Pull out (Auszugsfach)
+	Materialien
pr	Panel ready (Dekorfähig)
gb	GlassBlack
4	Energieeffizienzklasse
a	Energieeffizienzklasse A
b	Energieeffizienzklasse B
c	Energieeffizienzklasse C
d	Energieeffizienzklasse D
e	Energieeffizienzklasse E
f	Energieeffizienzklasse F





1 + 2	Nische *
36	82 – 88 cm
37	86 – 92 cm
3	Serien
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak
4	Spezifikation
Kühlschrank	
0	ohne 4*-Gefrierfach
1	mit 4*-Gefrierfach
Gefrierschrank	
3	Anzahl Gefrierschubfächer
Beverage / Outdoor	
1-2	Anzahl Temperaturzonen
i	SmartDeviceBox inklusive

Sortimentsübersicht

○ Prime-Serie

◇ Plus-Serie

○ Pure-Serie



Unterbau-Kühlschränke

Festtür

EasyFresh	URc 375i	188	
Auszugswagen	URPc 375i	187	URPd 365i 191
VarioCool-Schubladen	URDd 375i	186	
Obst/Gemüse	URc 3700	189	URd 3600 192
			UIK 1514 197
			UIK 1510 196
4*-Gefrierfach	URc 3701	190	URd 3601 193
Getränke	UBCgb 3731	209	

Dekorfähig

Obst/Gemüse			DURd 3600 194
4*-Gefrierfach			DURd 3601 195
Getränke	UBCpr 376i	208	
Outdoor			UORpr 365i 213
			UORpr 366i 212

Unterbau-Gefrierschränke

Festtür

NoFrost	SUFNc 375i	200	
mit Auszugswagen			SUFNPc 365i 202
SmartFrost	SUFc 3703	201	SUFd 3603 203
			SUIG 1514 205

Dekorfähig

SmartFrost			SDUFd 3603 204
------------	--	--	----------------

Mehr Kühlvolumen



am Beispiel Kühlschrank ohne 4*-Gefrierfach

Serienausstattung

	○ Pure-Serie	⬡ Prime-Serie
82-88	 URd 3600 DURd 3600 UIK 1510 ¹ UIK 1514 ¹	 URPd 365i
86-92	 URc 3700 URc 3701	 URc 375i EasyFresh URPc 375i URDd 375i
Frischetechnologie	Obst-/Gemüsefach	EasyFresh-Safe *
		Vollraum-BioFresh *
	FreshAir-Filter *	FreshAir-Filter *
Komfort und Flexibilität	GlassLine-Abstellflächen	GlassLine-Abstellflächen, davon eine teilbar
		GlassLine-Auszugsfächer *
	Geteilte Türabsteller	Geteilte Türabsteller *
	Universalbox	Universalbox unter EasyFresh-Safe
	Obst- und Gemüsebox	
	Eierablage	Variable Eierablage
		Butterdose
		SoftSystem-Schließdämpfung
		Auszugswagen mit SoftTelescopic Rails *
		VarioCool-Schubfächer mit SoftTelescopic Rails *
Design	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung	Touch & Swipe-Display mit integrierter LED-Beleuchtung
	dekorfähig *	
	Side-by-Side-fähig *	Side-by-Side-fähig *
Connectivity (SmartDeviceBox)	nicht nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)
Eis	4-Sterne-Gefrierfach *	

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

1) Entspricht der früheren Serie „Comfort“. Ausstattungsmerkmale entnehmen Sie der jeweiligen Produktseite. Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren, insbesondere die mit * gekennzeichneten. Die Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Ausstattungs-vorteile



Geteilte Türabsteller

Extra-Flexibilität und Komfort:
Für eine sichere und dennoch leicht zugängliche Platzierung von Flaschen, Gläsern und Co. können die geteilten Türabsteller verschoben und in der Höhe passend eingesetzt werden.



VarioCool-Schubladen

Sie lassen sich unabhängig voneinander zwischen 0 °C und +14 °C einstellen. So können eiskalte Getränke und empfindliche Lebensmittel in getrennten, individuell einstellbaren Fächern aufbewahrt werden.



EasyFresh – ideal für Obst und Gemüse

Unsere Frische-Technologie mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit für marktfrisches Obst und Gemüse ist jetzt in allen Unterbau-Tischkühlschränken der Prime-Serie integriert.



Touch & Swipe-Display

Mit dem Touch & Swipe-Display ist die Bedienung besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.



Touch-Display

Durch einen sanften Fingertipp kann der Kühlschrank mühelos auf 3 °C, 5 °C, 7 °C oder 9 °C eingestellt werden. Das schlanke Design und die Integration in das Beleuchtungselement maximiert den Kühlraum.



Auszugswagen

Besser können einem Lebensmittel nicht entgegenkommen als auf leichtgängigen Teleskopschienen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung. Dazu sorgen die beiden Glasablagen mit Vollauszug dafür, dass alles sicher und optimal zugänglich gelagert wird.

URDd 375i

Prime

86-92

Türmontage / Bauform:	Auszugswagen / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	82 / 0,224 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	118 l
Volumen:	Kühlteil: 118,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug
- Wechselbare Türdichtung

1.899 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Auszugswagen mit Flaschenablage



Datenblatt

Nutzhöhen der Schubladen

Oberes Schubfach mit eingelegtem Edelstahlblech:	208mm
Oberes Schubfach ohne eingelegtem Edelstahlblech:	214mm
Unteres Schubfach tief:	214mm
Unteres Schubfach über Kompressor Nische:	100,5mm
Veggiebox:	91,5mm



¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

URPc 375i

Prime

86-92

Türmontage / Bauform:	Auszugswagen / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	133 l
Volumen:	Kühlteil: 133,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug
- Wechselbare Türdichtung

1.899 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Auszugswagen mit Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbaufähiger Kühlschrank

URc 375i

Prime

↑
86-92
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	134 l
Volumen:	Kühlteil: 134,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.399 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 2, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

URc 3700

Pure

↑
86-92
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	134 l
Volumen:	Kühlteil: 134,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.049 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbaufähiger Kühlschrank

URc 3701

Pure

↑
86-92
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	115 l
Volumen:	Kühlteil: 101 l / Gefrierteil: 14 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.099 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

URPd 365i

Prime

82-88

Türmontage / Bauform:	Auszugswagen / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	124 l
Volumen:	Kühlteil: 124,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug
- Wechselbare Türdichtung

1.799 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Auszugswagen mit Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbaufähiger Kühlschrank

URd 3600

Pure

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	127 l
Volumen:	Kühlteil: 127 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Weitere Ausstattungsvorteile



- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

899 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

URd 3601

Pure

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	115 / 0,315 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	106 l
Volumen:	Kühlteil: 91,9 l / Gefrierteil: 14 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile




- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

929 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

DURd 3600

Pure

82-88

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	127 l
Volumen:	Kühlteil: 127 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

969 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 5 kg



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

DURd 3601

Pure

82-88

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	115 / 0,315 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	106 l
Volumen:	Kühlteil: 91,9 l / Gefrierteil: 14 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

999 €




Unterbaugeräte

Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 5 kg



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank

UIK 1510

Comfort

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0

Super
Cool

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellborde, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar

879 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

UIK 1514

Comfort

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	119 l
Volumen:	Kühlteil: 104,8 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar

879 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellborde, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung


Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,70 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Serienausstattung

	Pure-Serie	Prime-Serie
82-88	 SUFD 3603 SDUFD 3603 SUIG 1514 ¹	 SUFNPc 365i
86-92	 SUFc 3703	 SUFNc 375i
Frischetechnologie	SmartFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität	Gefrierschubfächer mit integrierter Führung VarioSpace Eiswürfelschale Temperatureinstellung in 4 Stufen (-16/-18/-20/-28 °C) SuperFrost Türalarm optisch und akustisch	Gefrierschubfächer mit integrierter Führung VarioSpace Eiswürfelschale mit Deckel Stufenlose Temperatureinstellung SuperFrost Türalarm optisch und akustisch
Design	TouchControl dekorfähig * Side-by-Side-fähig	Touch & Swipe-Display mit integrierter LED-Beleuchtung Side-by-Side-fähig Auszugswagen mit SoftTelescopic Rails *
Connectivity (SmartDeviceBox)	nicht nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

1) Entspricht der früheren Serie „Comfort“. Ausstattungsmerkmale entnehmen Sie der jeweiligen Produktseite. Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren, insbesondere die mit * gekennzeichneten. Die Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Ausstattungs-vorteile



NoFrost

NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SmartDevice

Mit der SmartDeviceBox – bei „i“-Modellen bereits integriert – können per Smartphone und SmartDevice-App Einstellungen geändert oder Statusmeldungen von unterwegs abgerufen werden.



VarioSpace

NoFrost- und SmartFrost-Gefrierschränke mit VarioSpace bieten herausnehmbare Schubfächer für die flexible Aufbewahrung von großem Gefriergut.



Touch & Swipe-Display

Die Bedienung unserer Prime-Modelle ist jetzt besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden. Die LED-Beleuchtung ist platzsparend integriert.



Dekor-Optionen

Dekorfähige Geräte können bestückt werden mit vorhandener Dekorfront, Küchenfront passend zur Küchenplanung oder – als Liebherr-Zubehör – mit Edelstahl-Front und separaten Griff-Optionen.



Auszugswagen

Besser kann einem das Gefriergut nicht entgegenkommen als auf leichtgängigen Teleskopschienen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung. Zudem sorgen die beiden Glasablagen dafür, dass alles sicher und optimal zugänglich ist.

Unterbaufähiger Gefrierschrank

SUFNc 375i

Prime



Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	121 / 0,331 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	80 l
Volumen:	Gefrierteil: 80 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,40 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9,70 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.549 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

SUFc 3703
Pure

Side
by
Side

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A ↑ G C ↑
Energieverbrauch Jahr/24 h:	113 / 0,309 kWh
Gesamtvolumen l:	94 l
Volumen:	Gefrierteil: 95 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0

Smart
Frost

Touch
Control

Vario
Space

Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,20 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.349 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbaufähiger Gefrierschrank

SUFNPc 365i

Prime



Türmontage / Bauform: **Auszugswagen / integrierbares Unterbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **A++**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **120 / 0,328 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **75 l**

Volumen: **Gefrierteil: 75 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **2**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **82 - 88 / 60 / mind. 56,0**



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug
- Wechselbare Türdichtung


Kellerteil

- Auszugswagen mit Flaschenablage


1.699 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eismwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 11,30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,10 kg



Datenblatt



SUFd 3603

Pure



Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	140 / 0,383 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Volumen:	Gefrierteil: 88 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,80 kg

Weitere Ausstattungsvorteile



- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.249 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Dekorfähiger Unterbau-Gefrierschrank

SDUFd 3603

Pure

Side
by
Side

82-88

Türmontage / Bauform: **Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **D**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **140 / 0,383 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **87 l**

Volumen: Gefrierteil: **88 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **36 dB(A) / C**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **82 - 88 / 60 / mind. 56,0**

Smart
Frost

Touch
Control

Vario
Space

Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachausrüstung, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,80 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.299 €






Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

SUIG 1514

Comfort



Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	141 / 0,386 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	95 l
Volumen:	Gefrierteil: 95 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,05 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar

1.249 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbau-Getränke-Kühlschränke



Ausstattungs-vorteile



Ausziehbarer Glasboden

Vereint Flexibilität und Design: Die satinierte Glasplatte ermöglicht eine vielseitige Lagerung. Zudem lässt sich die Abstellfläche leichtgängig herausziehen und mühelos reinigen.



Auszugsbord

Das robuste Metallbord mit edler Holzfront verbindet Funktionalität mit ansprechendem Design. Es bietet sicheren Halt für Flaschen und verleiht dem Kühlschrank einen Hauch von Eleganz.



Teilbare Glasplatte

Hohe Gefäße verstauen, ohne die ganze Abstellfläche herausnehmen zu müssen: Die beiden Hälften einfach übereinander schieben. Ideal auch für geöffnete Flaschen.



Griffmulde

Mit einer durchgehenden Griffmulde in der Tür fügt sich das Modell mit schwarzer Glastür nahtlos in ein griffloses Wohnumfeld ein und sorgt gleichzeitig für müheloses Öffnen.



Präsentationslicht

Die LED-Deckenbeleuchtung sorgt für beste Sichtverhältnisse im Kühlschrank – besonders sinnvoll bei voller Beladung. Und dimmbar passt sie sich auch jeder Genusstimmung an.



SmartDevice

Jederzeit bereit für den Online-Betrieb: Mit der integrierten SmartDeviceBox können das Internet und alle Vorteile eines Smarthome-Systems genutzt werden. Für die Plus-Serie als Zubehör nachrüstbar.

UBCpr 376i

Prime

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	130 l
Volumen:	Kühlteil: 130 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5

Super Cool

Soft System

Touch & Swipe Display

Smart Device

Fresh Air

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.899 €



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

UBCgb 3731

Plus

↑
86-92
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen l:	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / 34 dB(A) SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.499 €



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbau-Outdoor-Kühlschränke



UORpr 366i  Prime-Serie

Ausstattungs-vorteile



Ausziehbarer Glasboden

Die satinierte Glasplatte ermöglicht eine vielseitige Lagerung. Zudem lässt sich die Abstellfläche leichtgängig und sicher herausziehen und mühelos reinigen.



Auszugsbord

Viel zusätzlicher Stauraum für größere Anlässe im Freien: Das unterste Auszugsbord bringt Flaschen sicher unter und hält sie stets griffbereit.



Teilbare Glasplatte

Hohe Gefäße verstauen, ohne die ganze Abstellfläche herausnehmen zu müssen: Die beiden Hälften einfach übereinander schieben. Ideal auch für geöffnete Flaschen und große Karaffen bei Gartenpartys.



Spritzschutz

Ideal für Außenküchen auf Terrasse oder Veranda: Mit der IPX4-Zertifizierung sind unsere Outdoor-Kühlschränke gegen Spritzwasser geschützt. Auch ein leichter Regenschauer ist daher kein Problem



Präsentationslicht

Die LED-Deckenbeleuchtung sorgt für beste Sichtverhältnisse im Kühlschrank – besonders sinnvoll bei voller Beladung. Und dimmbar passt sie sich auch jeder Partystimmung an.



SmartDevice

Jederzeit bereit für den Online-Betrieb: Mit der integrierten SmartDeviceBox können das Internet und alle Vorteile eines Smarthome-Systems genutzt werden. Für die Plus-Serie als Zubehör nachrüstbar.

UORpr 366i Prime

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	197 / 0,539 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	84 l
Volumen:	Kühlteil: 84 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / 36 dB(A) SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.099 €



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

UORpr 365i
Prime

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	135 / 0,369 kWh
Gesamtvolumen l:	84 l
Volumen:	Kühlteil: 84 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / 36 dB(A) SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

Super Cool

Soft System

Touch & Swipe Display

Smart Device

Fresh Air

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.899 €




Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Standgeräte



Standgeräte

Setzen Sie ein Statement. In der Küchenplanung.

Kühlschränke sind längst keine einheitsweißen Küchengeräte mehr. Gerade weil die Trennung zwischen Ess- und Wohnbereich inzwischen meist fließend ist, spielt das Design eine immer größere Rolle. Die neue puristische Formensprache eines Liebherr besticht dabei durch seine außergewöhnliche Kantenführung, edle Oberflächen und die schnörkel-

lose Silhouette. Ein klassisch, exklusiver Look, mit dem sich unsere Standgeräte einerseits nahtlos in jede moderne Küche einfügen und gleichzeitig doch hervorstechen. Aber genug der Worte: Das Design spricht ja eigentlich schon für sich.


Unsere Geräte gibt es mit Display entweder direkt in der Tür integriert oder für Puristen im Inneren des Gerätes.





XRFbd 5220 ♦ Plus-Serie

Standgeräte



InteriorFit. Perfekt eingepasst.

Küchennischen elegant ausnutzen. Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in Ihre Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.



Innen so geschmackvoll wie außen:

Unsere BlackSteel-Geräte sind ein besonderer Augenschmaus durch und durch.

XRCbs 5295 △ Peak-Serie

Unsere Optionen: Edel, edel oder edel.

Jede Küche ist einzigartig und darum sollte auch ein Kühlschrank nicht von der Stange sein. Wir bieten eine Auswahl an ganz unterschiedlichen hochwertigen Materialien, dezenten Farben und ergonomischen Griffdesigns. Doch ganz egal, wie sich Ihre Kundinnen und Kunden entscheiden: Bei diesen exklusiven Optionen können sie es eigentlich nur richtig machen.

Grifflösungen

Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung der Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmonisiert mit einem reduzierten, grifflosen Küchendesign.



Türfronten

Oberflächen

Zur Auswahl stehen folgende abgebildete Designs:

SmartSteel


SteelFinish

BlackSteel



White

DarkGrey



Steel-Look-Interieur

SmartSteel- und BlackSteel-Standgeräte werden durch farblich passende Steel-Look-Elemente auch im Innenraum zu einem exklusiven Blickfang.





**Schweres Öffnen von Gefriergeräten:
ein Problem aus der Vergangenheit.**

Dank der neuen EasyOpen-Technologie lassen sich Gefriergeräte jederzeit geschmeidig und mühelos öffnen – auch ohne Griff. Wie wir das schaffen? Mithilfe einer neuartigen Türdichtung und des neuen BluPerformance Technikmoduls ist es uns gelungen, Türöffnungskräfte um die Hälfte zu reduzieren. Platzsparend, einfach, komfortabel.



SpaceBox

Ideal für alles, was ein wenig mehr Platz braucht.



VarioSpace

Praktisch für großes Gefriergut, zum Beispiel die mehrstöckige Geburtstagstorte.

Lagerplatz nach Bedarf

Mit VarioTemp kann das Gefrierteil alternativ zum Kühlteil mit einer Temperatur stufenlos zwischen -2°C und $+14^{\circ}\text{C}$ umgestellt werden.

Damit ist man zum Beispiel auch für große Partys immer bestens vorbereitet, denn der Gefrierbereich kann bei Bedarf als weitere Kühlzone für Häppchen oder zur Getränkeabkühlung genutzt werden oder aber als Kellerfach für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln, Zwiebeln und Ähnliches.

Die Familie hat sich vergrößert und der Platz in der Kühl-Gefrierkombination geht zur Neige? Kein Problem. Mit VarioTemp können auch die Gefrierfächer als zusätzliche Kühlzone verwendet werden. In Kombination mit einem separaten Gefriergerät hat man nun ausreichend Platz, um auch die Großfamilie mit frischen Lebensmitteln bestens zu versorgen.



Nutzung als Gefrierteil (-18°C)

Standgeräte



Nutzung als Kühlteil (-2°C bis $+9^{\circ}\text{C}$)



Nutzung als Kellerteil ($+14^{\circ}\text{C}$)

Buchstaben						Ziffern			
C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6 +	1	2	3	4

1	Produktgruppe
R	Refrigerator (Kühlschrank)
C	Combination (Kombination)
F	Freezer (Gefrierschrank)
M	MultiDoor / French-Door
XRF	Indikation für SBS (Kühlschrank Gefrierschrank)
XCC	Indikation für SBS (Kombination Kombination)

2 + 3	Technologie / Ausstattung
-	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost
X	BluRoX

4 + 5	Materialien
sf	SteelFinish
sd	SmartSteel Tür
st	SmartSteel
bd	BlackSteel Tür
bs	BlackSteel
dg	DarkGrey
-	Weiß

6	Energieeffizienzklasse
a	Energieeffizienzklasse A
b	Energieeffizienzklasse B
c	Energieeffizienzklasse C
d	Energieeffizienzklasse D
e	Energieeffizienzklasse E
f	Energieeffizienzklasse F

+	Ultraeffizient **
20	Energieeffizienzklasse A -20 %
30	Energieeffizienzklasse A -30 %

1 + 2	Maße * / Bauform
60 cm Breite	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	201 cm

70 cm Breite	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm

75 cm Breite	
77	201 cm

Bauform (French-Door)	
95	2 Türen, 2 Gefrierschubladen
90	4-türig

3	Serien
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

4	Spezifikation
0-7	Anzahl Gefrierschubfächer
1	mit 4*-Gefrierfach
i	SmartDeviceBox inklusive

Side-by-Side	
0	EasyFresh
5	BioFresh 1 Gerät
6	BioFresh 2 Geräte

French-Door	
0	kein Wasser/Eis
2	IceMaker mechanisch (EasyTwist-Ice)
4	IceMaker automatisch
6	InfinitySpring + IceMaker
8	IceCenter




Sortimentsübersicht

- △ Peak-Serie
- ◊ Prime-Serie
- ◆ Plus-Serie
- Pure-Serie

French-Door-Kombinationen


BioFresh Professional/HydroBreeze			
Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone		MBsddi 9558	236
InfinitySpring/IceMaker/MoodLight		MBsddi 9556	237
		MBbsdi 9556	237
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone		MBsddi 9528	238
		MBbsdi 9528	238
			MBsddi 9028
			MBbsdi 9028
			MBsddi 9024
			MBbsdi 9024
IceMaker	CBNste 8872	260	
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone			Msdd 9012



Side-by-Side

Wein/Gefrierschrank | Kühlschrank


BioFresh Professional		
Wein HydroBreeze	XRCbs 5295	247
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i	SRBbsc 529i
IceMaker		
	XRCst 5295	246
	SWNstd 529i	SRBstc 529i




Side-by-Side

Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh Professional		
NoFrost HydroBreeze	XRFbs 5295	249
IceTower InfinitySpring	SFNbsd 529i	SRBbsc 529i
	XRFst 5295	248
	SFNstd 529i	SRBstc 529i
NoFrost Fish & Seafood	XRFsd 5265	250
IceTower	SFNsdd 526i	SRBsdd 526i
BioFresh		
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225	251
	SFNsfd 5227	SRBsfc 5220
EasyFresh		
NoFrost EasyFresh	XRFbd 5220	253
	SFNbdd 5227	SRbdd 5220
	XRFsf 5220	252
	SFNsfd 5227	SRsfd 5220





Kühl-Gefrierkombinationen – BioFresh Professional

NoFrost							
HydroBreeze/InfinitySpring		CBNstb 579i	264				

Kühl-Gefrierkombinationen – BioFresh

NoFrost							
VarioTemp/EasyTwist-Ice		CBNsda 575i	264				
VarioTemp	CBNsda 775i	261	CBNbsa20 575i	263			
EasyTwist-Ice		CBNbda 572i	265	CBNbda 5223	269		
		CBNsda 572i	265	CBNsda 5223	270		
		CBNdgc 5723	268	CBNsfc 5223	270		
		CBNdgc 5733	268				
		CBNbdc 573i	266				
		CBNsdc 573i	266				
		CBNsfc 572i	267				

Kühl-Gefrierkombinationen – EasyFresh


NoFrost								
EasyTwist-Ice		CNsfc 573i	272	CNbdb 5223	277			
		CNc 5724	272	CNsdb 5223	277			
		CNbda 5723	271					
		CNsda 5723	271					
	CNsfa 7723	261	CNsdc 5703	274	CNc 5213	279	CNc 5023	282
		CNc 5703	276	CNdgc 5213	279	CNsfc 5023	281	
		KGnsf 57Va03	273	KGn 52Vb03	278			
		KGnsf 57Vb03	273	CNsfd 5204	280			
		CNdgc 5703	275	CNd 5204	281			
		CNc 5713	274	CNsdc 5203	278			
		CNdgc 5713	275	CNc 5203	280			

Kühl-Gefrierkombinationen

SmartFrost					CUe 2831	282	CUe 2331	283	CTe 2131	285
					CUele 2831	283	CUele 2331	284		
							KGwe 1455	284		


Sortimentsübersicht

- △ Peak-Serie
- ◊ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie



Kühlschränke

BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBbsc 528i	292		
BioFresh				
Vollraum-BioFresh				RBa30 425i
	RBbsb 525i	293		
	RBsdc 525i	293		
	RBsfd 5221	295		
	RBsfc 5220	295		
Flaschenauszug	RDsfd 5220	296		
			Rd 5000	296
			Rd 4600	297
			Rd 4200	297



Gefrierschränke

NoFrost							
EasyTwist-Ice	FNc 727i	304		FNc 527i	304		
					FNb 505i	305	FNb 465i
	FNc 7227	306	FNc 7026	307	FNd 5026	309	FNd 4625
			FNc 6635	307	FNd 5036	309	FNd 4224
			FNc 6625	308		FNc 4625	310
							FNd 4234

Tischkühlschränke


	← 60 →	← 55 →	← 50 →	← 55 →
	↑ 85 ↓	↑ 85 ↓	↑ 85 ↓	↑ 68 ↓
EasyFresh	Rci 1620 328			
	Rci 1621 328			
	Rdi 1620 329			
	Rdi 1621 329			
Obst- und Gemüsefach		Rc 1400 330	Rd 1200 333	Re 1000 335
		Rc 1401 331	Rd 1201 333	
		Rd 1400 331	Re 1200 334	
		Rd 1401 332	Re 1201 334	
		Rdgd 1401 332		
		Rb 1401 330		

Tischgefrierschränke

	← 60 →	← 55 →	← 55 →
	↑ 85 ↓	↑ 85 ↓	↑ 68 ↓
NoFrost	FNdi 1624 335	FNe 1404 336	
SmartFrost	Fci 1624 336	Fc 1404 337	Fe 1003 339
		Fd 1404 337	
		Fe 1414 339	
		Fdgd 1404 338	



French-Door-Kombinationen



Typologie

Buchstaben

M	B	s	d	d	i
1	2	3	4	5	6

Ziffern

9	5	2	8
1	2	3	4

1	Produktgruppe
M	Multidoor
2	Technologie / Ausstattung
-	EasyFresh
B	BioFresh
3 + 4	Materialien
bs	BlackSteel
sd	SmartSteel Tür
5	Energieeffizienzklasse
a	Energieeffizienzklasse A
b	Energieeffizienzklasse B
c	Energieeffizienzklasse C
d	Energieeffizienzklasse D
e	Energieeffizienzklasse E
6	Connectivity
i	SmartDeviceBox inklusive

1 + 2	Bauform
95	2 Türen, 2 Gefrierschubladen
90	4-türig
3	Serien
0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
4	Wasser/Eis
0	kein Wasser/Eis
2	IceMaker mechanisch (EasyTwist-Ice)
4	IceMaker automatisch
6	InfinitySpring + IceMaker
8	IceCenter

Sortimentsübersicht

				← 91 →		← 91 →		← 91 →	
				↑ 203 ↓		↑ 180 ↓		↑ 180 ↓	
French-Door-Kombinationen				2 Türen, 2 Gefrierschubladen		2 Türen, 2 Gefrierschubladen		4-türig	
BioFresh Professional/HydroBreeze									
Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone						MBsddi 9558	236		
InfinitySpring/IceMaker/MoodLight						MBsddi 9556	237		
						MBbsdi 9556	237		
BioFresh									
Water & Ice-Centre/VarioTempZone						MBsddi 9528	238	MBsddi 9028	239
						MBbsdi 9528	238	MBbsdi 9028	239
IceMaker/VarioTempZone								MBsddi 9024	240
								MBbsdi 9024	240
IceMaker				CBNste 8872	260				
EasyFresh									
EasyTwist-Ice/VarioTempZone								Msdd 9012	241

- Prime-Serie
- ◇

 Plus-Serie
- Pure-Serie

Serienübersicht

2 Türen,
2 Gefrierschubladen



◇ Plus-Serie



◇ Prime-Serie

4-türig



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh		
		BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
	PowerCooling-System	PowerCooling-System	PowerCooling-System
Komfort und Flexibilität	VarioTempZone *	VarioTempZone *	VarioTempZone *
	SoftSystem-Schließdämpfung *	SoftSystem-Schließdämpfung *	SoftSystem-Schließdämpfung *
	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten
	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten *	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten *	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten *
	Eierabsteller	Eierabsteller	Eierabsteller
	Abklappbarer Türabsteller	Abklappbarer Türabsteller	Abklappbarer Türabsteller
	Flexible Türabsteller im Kühlteil	Flexible Türabsteller im Kühlteil	Flexible Türabsteller im Kühlteil
	Organizer für Türabsteller im Kühlteil	Organizer für Türabsteller im Kühlteil	Organizer für Türabsteller im Kühlteil
	Universalbox	Universalbox	Universalbox
		FlexBox	FlexBox
		Flaschenablage über den BioFresh-Safes	Flaschenablage über den BioFresh-Safes
	Türabsteller im Gefrierteil	Türabsteller im Gefrierteil	Türabsteller im Gefrierteil
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
Design			MoodLight
			LightTower
	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
		LED-BioFresh-Beleuchtung	LED-BioFresh-Beleuchtung
	LED-Gefrierteilbeleuchtung	LED-Gefrierteilbeleuchtung	LED-Gefrierteilbeleuchtung
Connectivity (SmartDeviceBox)	Griffmulden	Griffmulden	Griffmulden
	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker und InfinitySpring	IceMaker und InfinitySpring
		Water & Ice-Center	Water & Ice-Center

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs-vorteile



MoodLight

Verleiht dem Wohnambiente ein Highlight: Die dimmbare, indirekte Beleuchtung der Griffmulden und des Water & Ice-Centers schenkt eine besonders stilvolle Atmosphäre.



FlexDoorSystem

Dank des einzigartigen, patentierten Dichtungssystems lassen sich die Türen ganz leicht öffnen und schließen – auch einzeln. Leise und 100 % energiesparend dicht.



Water & Ice-Centre

Liefert rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Praktisch: Beim Wasserspender kann die Wassermenge individuell für ein Wunschgefäß gewählt werden.



BioFresh mit HydroBreeze

Nicht nur ein Wow-Effekt: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im BioFresh-Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für knackiges Aussehen und längere Haltbarkeit.



Touch & Swipe-Display

Die Bedienung aller French-Door Modelle ist besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.



IceMaker

Ob zur Sommerparty oder für die Limonade: Mit dem automatischen IceMaker für Festwasseranschluss sind stets Eiswürfel für kühle Drinks vorrätig.



InfinitySpring

Der Wasserspender für Festwasseranschluss ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und gefiltertes Wasser genießen. So spart man sich den Kauf von Wasserflaschen und handelt nachhaltig.



Steel-Interieur

Aus hochwertigem Edelstahl – farblich passend zum Außenmaterial – verleiht der Rückwand eine edle Anmutung. Zudem ist sie lebensmittelecht und hygienisch – und reduziert die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken.



SmartDevice

Per Smartphone können Einstellungen geändert, die Temperatur geprüft und relevante Statusinformationen erhalten werden. „i“-Modelle sind bereits mit der SmartDevice-Box ausgestattet, ansonsten als Zubehör nachrüstbar.



EasyTwist-Ice

Ganz ohne Festwasseranschluss einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln zubereiten: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



VarioTempZone

Maximale Flexibilität: Die VarioTempZone kann gradgenau von -18 bis -10°C und von -2 bis $+5^{\circ}\text{C}$ eingestellt und so ganz nach Bedarf zum Gefrieren oder Kühlen genutzt werden.



Parallelauszug

Das Öffnen und Schließen der großzügigen NoFrost-Gefrierschubladen geht dank des Parallelauszugs ganz leicht, gleichmäßig und ohne den kleinsten Ruckler, selbst bei maximaler Beladung.

French-Door-Kühl-Gefrierkombination



Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Um hohe Gefäße zu lagern, wird einfach ein Viertel der Glasablagefläche hochgeklappt und sicher an der Seitenwand des Water & Ice-Centers „geparkt“.



Abklappbarer Türabsteller

Praktischer extra Stauraum: In dem flachen, abklappbaren Türabsteller lassen sich Tuben, kleine Flaschen & Co. komfortabel verstauen und besonders leicht erreichen.



Datenblatt



← 91 →



MBsddi 9558

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	284 / 0,778 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	539 l
Volumen:	Kühlteil: 231,3 l / BioFresh-Teil: 94,2 l / Gefrierteil: 230 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Mood Light	LED	Water & Ice Centre	Soft System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic	Flex Door System

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- Abklappbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Gefrierteil

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,20 kg
- Universalbox: 1
- Obere Gefrierschublade als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

4.899 €



Datenblatt



← 91 →



MBsddi 9556

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	287 / 0,786 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	586 l
Volumen:	Kühlteil: 255,1 l / BioFresh-Teil: 100,6 l / Gefrierteil: 231 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic	Flex Door System	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- Abklappbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 2

Gefrierteil

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,3 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,40 kg
- Universalbox: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

4.299 €



Datenblatt



← 91 →



MBbsdi 9556

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	287 / 0,786 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	586 l
Volumen:	Kühlteil: 255,1 l / BioFresh-Teil: 100,6 l / Gefrierteil: 231 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic	Flex Door System	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- Abklappbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 2

Gefrierteil

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,3 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,40 kg
- Universalbox: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

4.499 €

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



← 91 →



Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic			



← 91 →



Bio Fresh	Due Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic			



Datenblatt



← 91 →



MBsddi 9028

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	285 / 0,780 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	545 l
Volumen:	Kühlteil: 231,3 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 237 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Gefrierteil

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiskwürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiskwürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

3.799 €



Datenblatt



← 91 →



MBbsdi 9028

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	285 / 0,780 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	545 l
Volumen:	Kühlteil: 231,3 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 237 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Gefrierteil

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiskwürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiskwürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

3.999 €

French-Door-Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 91 →



MBsddi 9024
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	287 / 0,786 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	572 l
Volumen:	Kühlteil: 253,5 l / BioFresh-Teil: 100,2 l / Gefrierteil: 219 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 2

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 6,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

2.999 €



Datenblatt



← 91 →



MBbsdi 9024
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	287 / 0,786 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	572 l
Volumen:	Kühlteil: 253,5 l / BioFresh-Teil: 100,2 l / Gefrierteil: 219 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 2

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 6,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

3.199 €

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Datenblatt



reddot winner 2021

← 91 →



Msdd 9012

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

269 / 0,737 kWh

Gesamtvolumen ¹:

576 l

Volumen:

Kühlteil: 356,4 l / Gefrierteil: 220 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

39 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

2

Klimaklasse:

SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür / Seitenwände:

SmartSteel / Silver

Außenmaße in cm (H / B / T):

180,5 / 90,6 / 74,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	LED	Easy Twist Ice
Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device ready				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 2 auf Teleskopauszügen
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklappbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 2

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

2.399 €

French-Door-Kühl-Gefrierkombination



EasyFresh

Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Türabsteller im Gefrierteil

Hier wird jeder Zentimeter für Gefriergut genutzt – selbst in den Türen: die transparenten Absteller lassen sich flexibel oben oder unten in den Türen des Gefrierteils einhängen. Sogar Pizzakartons finden hier bequem Platz.



Side-by-Side-Kombinationen



Standgeräte

Ausstattungs Vorteile



BioFresh Professional mit HydroBreeze

Kühlen wie die Profis: Der kalte Nebel, des HydroBreeze, verbunden mit der Temperatur im Safe von knapp über 0°C, gibt Obst und Gemüse den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe

Für alle Fisch-Fans: Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2°C so professionell wie beim Fischhändler. Die Größe der -2°C-Zone kann flexibel angepasst werden – und so lagern auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0°C.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Touch & Swipe-Display

Der Liebherr gehorcht auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display kann das Gerät intuitiv und kinderleicht bedient werden. Funktionen wie „SuperCool“ können auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen ausgewählt werden. Genauso leicht regelt man auch die Temperatur. Und wenn das Display nicht aktiv bedient wird zeigt es die Ist-Temperatur an.



LightTower

Für einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sind so positioniert, dass der befüllte Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Durch die flächenbündige Integration in die Seitenwände, bleibt zudem mehr Platz für Lebensmittel.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiskwürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiskwürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiskwürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



SoftTelescopic

Es ist eine Freude die BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen fast selbstständig und gedämpft von staten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, hat man den besten Überblick über den Inhalt.



InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in der Küche: Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So spart man sich den Kauf von Wasserflaschen und handelt nachhaltig.



VarioTemp

Die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in der Kühl-Gefrierkombination wird erlebbar: Die Temperatur im Gefrierbereich kann dank VarioTemp auch gradgenau zwischen -2°C und $+14^{\circ}\text{C}$ eingestellt werden. So kann dieser Bereich als weitere Kühlzone genutzt werden, zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach.



SoftSystem-Schließdämpfung

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit dem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



SmartDevice

Für die Zukunft des Smarthome gerüstet sein? Der Liebherr unterstützt gerne: Entweder ist die SmartDeviceBox bereits inklusive oder bei allen anderen Geräten (SmartDevice ready) nachrüstbar. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Der Geruch einiger Lebensmittel ist bisweilen weniger angenehm. Für den Liebherr ist das aber kein Problem: Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert an einen Filterwechsel.

Side-by-Side-Kombination mit Weintemperteerteil



Datenblatt



reddot winner 2025

←120→

XRCst 5295

Peak

SWNstd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	190 / 0,520 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	303 l
Volumen:	Weinteil: 171,1 l / Gefrierteil: 133 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Edelstahl
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	2 Zones	Flex Fit

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, auf Teleskopauszügen: 3, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Ablageflächen: 6, auf Teleskopauszügen: 4
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBstc 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	108 / 0,295 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Edelstahl
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

6.999 €



Datenblatt



←120→

XRCbs 5295

Peak

SWNbsd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	190 / 0,520 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	303 l
Volumen:	Weinteil: 171,1 l / Gefrierteil: 133 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Duo Cooling	No Frost	Super Frost	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic Rails	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	2 Zones	Flex Fit

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, auf Teleskopauszügen: 3, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Ablageflächen: 6, auf Teleskopauszügen: 4
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBbsc 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	108 / 0,295 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff(e) mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

6.999 €

Side-by-Side-Kombination



Datenblatt



←120→

XRFst 5295

Peak

SFNstd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Ice Maker	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, auf Teleskopauszügen: 4, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBstc 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	108 / 0,295 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Edelstahl
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel


Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

4.999 €



Datenblatt



←120→

XRFbs 5295

Peak

SFNbsd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Ice Maker	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, auf Teleskopauszügen: 4, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff(e) mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBbsc 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	108 / 0,295 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff(e) mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

4.999 €

Side-by-Side-Kombination



Datenblatt



←120→

XRFsd 5265

Prime

SFNsdd 526i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierfachteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box
Vario Space	Easy Open	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierfachteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg
- Kälteakku: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRBsdd 526i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	134 / 0,367 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	384 l
Volumen:	Kühlteil: 245,8 l / BioFresh-Teil: 138,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Fish & Seafood	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Soft Telescopic Rails	Fresh Air						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Fish & Seafood-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

3.499 €



Datenblatt



←123→

XRFsf 5225

Plus

SFNsf 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRBsf 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachausrüstung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.749 €

Side-by-Side-Kombination



Datenblatt



←123→

XRFsf 5220

Plus

SFNsf 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRsf 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	98 / 0,268 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	399 l
Volumen:	Kühlteil: 399,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachausrüstung, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausrüstung
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.499 €



Datenblatt



←123→

XRFbd 5220

Plus

SFNbdd 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



SRbdd 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	98 / 0,268 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	399 l
Volumen:	Kühlteil: 399,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachausschließung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausschließung
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.599 €



CBNstb 579i Δ Peak-Serie

Kühl-Gefrierkombinationen



Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Fish & Seafood-Safe *	Fish & Seafood-Safe *
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
Design		Eiswürfelschale *	Eiswürfelschale mit Deckel *	Eiswürfelschale mit Deckel *
				FlexSystem
	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
				Beleuchtung Ventilator
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Touch-Display	Touch-Display / Touch & Swipe-Display *	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür
Connectivity (SmartDeviceBox)	Griffmulden / Stangengriffe mit Öffnungsmechanik *	Griffmulden / Stangengriffe mit Öffnungsmechanik *	Stangengriffe mit Öffnungsmechanik	Griffmulden
	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis		IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs Vorteile



BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



EasyFresh

Der Garant für Marktfresche ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in der Küche: Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So spart man sich den Kauf von Wasserflaschen und handelt nachhaltig.



VarioTemp

Die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in der Kühl-Gefrierkombination wird erlebbar: Die Temperatur im Gefrierbereich kann dank VarioTemp auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C eingestellt werden. So kann dieser Bereich als weitere Kühlzone genutzt werden, zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach.



Satinierter Glasplatten

Erleben Sie die helle Freude bei jedem Öffnen – dank der satinierter Sicherheitsglasplatten. Diese lassen sich komfortabel mit nur einem Handgriff in der Höhe verstellen. Die Satinierung lässt Kratzer auf der Glasplatte praktisch unsichtbar erscheinen und sorgt für einen hochwertigen und edlen Anblick – auch nach Jahren.



Touch-Display

Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



Griffmulde

Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.



InteriorFit

Vollenden Sie das puristische Design in Ihrer Küche: Unsere Kühlgeräte fügen sich passgenau in eine 60 cm tiefe Nische ein. Lediglich die Türe ragt definiert heraus und gewährleistet optimalen Zugang zur Griffmulde und zum Hebelgriff. So liegt der Fokus stets auf Ihrer Küche – mit Ihrem Liebherr als Mittelpunkt und Highlight.



SoftSystem-Schließdämpfung

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit dem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für super-lange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil.



Schubfächer auf Teleskopauszügen

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.



Datenblatt



← 91 →

CBNste 8872

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

328 / 0,898 kWh

Gesamtvolumen ¹:

522 l

Volumen:

Kühlteil: **292,2 l** / BioFresh-Teil: **70,6 l** / Gefrierteil: **160 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

42 dB(A) / D

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

SmartSteel / Edelstahl

Außenmaße in cm (H / B / T):

202,7 / 91 / 62,5

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Cool

Super
Frost

Ice
Maker

Flex
Door
System

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, auf Teleskopauszügen: 2
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,40 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16,90 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,10 kg

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling
- GlassLine-Abstellborde
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, auf Teleskopauszügen, variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar: 2

Weitere Ausstattungsvorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung

5.799 €



Datenblatt



← 75 →

CBNsda 775i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	130 / 0,356 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	473 l
Volumen:	Kühlteil: 208,7 l / BioFresh-Teil: 126,9 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Kälteakku: 2
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.899 €

Datenblatt



← 75 →

CNsfa 7723

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	485 l
Volumen:	Kühlteil: 347,7 l / Gefrierteil: 138 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 74,7 / 67,5

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	Fresh Air						

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.099 €¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Ultra
Efficient
A -20%

Ultra
Silent



**Ultra
Efficient
A -20%**

**Ultra
Silent**

Der Effiziente unter den Effizientesten

Dieser Liebherr zeigt, was technischer Fortschritt heute bedeutet: höchste Energieeffizienz, flüsterleiser Betrieb und langlebige Qualität. Mit der neuen Kühl-Gefrier-Kombination der Energieeffizienzklasse A-20 % setzt Liebherr neue Maßstäbe und zeigt, dass nachhaltige Leistung und Komfort perfekt zusammenpassen.

Der Stromverbrauch bleibt beeindruckend niedrig – zum Vorteil für Umwelt und Geldbeutel. Gleichzeitig arbeitet das Gerät mit nur 29 dB(A) nahezu lautlos und fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.

Und wie immer bei Liebherr gilt: Effizienz bedeutet keine Kompromisse bei der Ausstattung. Die BioFresh-Safes schaffen ideale Bedingungen für empfindliche Lebensmittel und bewahren Frische, Geschmack und Nährstoffe deutlich länger. So wird Energieeffizienz zum echten Genussfaktor.

* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 396. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CBNbsa20 575i

Prime

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

92 / 0,252 kWh

Gesamtvolumen ¹:

362 l

Volumen:

Kühlteil: 159,9 l / BioFresh-Teil: 99,2 l / Gefrierteil: 103 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

29 dB(A) / A UltraSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

BlackSteel / BlackSteel

Außenmaße in cm (H / B / T):

201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff(e) mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.499 €

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CBNstb 579i

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	144 / 0,394 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 160,3 l / BioFresh-Teil: 98,7 l / Gefrierteil: 104 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Edelstahl
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

3.299 €



Datenblatt



← 60 →

CBNsda 575i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 159,9 l / BioFresh-Teil: 99,2 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.199 €



Datenblatt




← 60 →

CBNsda 572i

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.599 €



Datenblatt



← 60 →

CBNbda 572i

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.659 €

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CBNsdc 573i

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.449 €



Datenblatt



← 60 →

CBNbdc 573i

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.499 €



Datenblatt



← 60 →

CBNsfc 572i Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steeelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch Display	Vario Space	Smart Device
Fresh Air							

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.059 €

Kühl-Gefrierkombination



FlexCube

Kleine Tuben, offene Sahnebecher oder Wachtel-eier sicher lagern? Mit dem FlexCube kein Problem: Seine verschieden großen Öffnungen bieten Platz für unterschiedlichste kleine Produkte. Dank der kompakten Maße passen auch mehrere FlexCubes in den Kühlschrank. Der FlexCube ist spülmaschinen-fest und passt in alle Flaschen- und Konserven-absteller von Liebherr.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.

Kühl-Gefrierkombination




Datenblatt



← 60 →

CBNdgc 5723 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.099 €



Datenblatt



← 60 →

CBNdgc 5733 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.149 €



Datenblatt




← 60 →

CBNsda 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	109 / 0,298 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

1.399 €

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 1, Fruit & Vegetable-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CBNbda 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	109 / 0,298 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

1.459 €

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 1, Fruit & Vegetable-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Flaschenbord

Für die Lagerung von Flaschen bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung: Diese lassen sich liegend sicher und platzsparend aufbewahren.



Transportrollen

Mit Ihrem Liebherr genießen Sie vom ersten Moment an puren Komfort. Dank der standardmäßig integrierten Transportrollen wird der Aufbau Ihres Kühlgerätes besonders leicht. Ersparen Sie sich ein mühsames Einrücken, sondern bringen Sie Ihr Gerät mühelos an den gewünschten Ort. Alle unsere Standgeräte sind bereits ab der Pure-Serie mit Transportrollen ausgestattet und gelangen so einfach und bequem an die perfekte Stelle in Ihrer Küche.



Datenblatt



← 60 →

CBNsfc 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

170 / 0,465 kWh

Gesamtvolumen¹:

320 l

Volumen:

Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

frei

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

Steelfinish / Silver

Außenmaße in cm (H / B / T):

185,5 / 59,7 / 67,5

Bio
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Easy
Twist
Ice

Super
Silent

Touch
Display

Vario
Space

Smart
Device
ready

Fresh
Air

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 1, Fruit & Vegetable-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

959 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt




← 60 →

CNsda 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.399 €



Datenblatt




← 60 →

CNbda 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.459 €

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNsfc 573i

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	168 / 0,460 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.159 €



Datenblatt



← 60 →

CNc 5724

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	168 / 0,460 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.099 €



Datenblatt



← 60 →

KGNsf 57Va03

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5

**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.269 €

Datenblatt



← 60 →

KGNsf 57Vb03

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	129 / 0,353 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5

**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

999 €

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNsdc 5703

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **162 / 0,443 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **371 l**

Volumen: Kühlteil: **267,9 l** / Gefrierteil: **103 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **SmartSteel / Silver**

Außenmaße in cm (H / B / T): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

959 €



Datenblatt



← 60 →

CNc 5713

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **162 / 0,443 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **371 l**

Volumen: Kühlteil: **267,9 l** / Gefrierteil: **103 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **Weiß / Weiß**

Außenmaße in cm (H / B / T): **201,5 / 59,7 / 67,5**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

929 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNdgc 5703

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

919 €



Datenblatt



← 60 →

CNdgc 5713

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

949 €



Flaschenbord

Für die Lagerung von Flaschen bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung: Diese lassen sich liegend sicher und platzsparend aufbewahren.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Datenblatt



← 60 →

CNc 5703

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

162 / 0,443 kWh

Gesamtvolumen ¹:

371 l

Volumen:

Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

Weiß / Weiß

Außenmaße in cm (H / B / T):

201,5 / 59,7 / 67,5

Easy
Fresh

Duo
Cooling

No
Frost

Super
Silent

Touch
Display

Vario
Space

Smart
Device
ready

Fresh
Air

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

889 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt




← 60 →

CNsdb 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	128 / 0,350 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

1.199 €

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNbdb 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	128 / 0,350 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

1.299 €

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

KGN 52Vb03

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **128 / 0,350 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **330 l**

Volumen: Kühlteil: **227,1 l** / Gefrierteil: **103 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **frei**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **Weiß / Weiß**

Außenmaße in cm (H / B / T): **185,5 / 59,7 / 67,5**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

899 €

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNsdc 5203

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **161 / 0,441 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **330 l**

Volumen: Kühlteil: **227,1 l** / Gefrierteil: **103 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **SmartSteel / Silver**

Außenmaße in cm (H / B / T): **185,5 / 59,7 / 67,5**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

919 €

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

Cnc 5213

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

899 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNdgc 5213

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

929 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNC 5203

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

849 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNsfd 5204

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	202 / 0,553 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	319 l
Volumen:	Kühlteil: 187,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

899 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNd 5204

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	202 / 0,553 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	319 l
Volumen:	Kühlteil: 187,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

879 €



Datenblatt



← 60 →

CNsfc 5023

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	153 / 0,419 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	280 l
Volumen:	Kühlteil: 177 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steeelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

959 €

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNc 5023 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	153 / 0,419 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	280 l
Volumen:	Kühlteil: 177 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

929 €



Datenblatt



← 55 →

CUe 2831

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	192 / 0,526 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

699 €



Datenblatt



← 55 →

CUEle 2831

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	192 / 0,526 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

739 €



Datenblatt



← 55 →

CUe 2331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

639 €

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 55 →

CUEle 2331

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

689 €



Datenblatt



← 55 →

KGwe 1455 2.6

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63

Duo
Cooling

Smart
Frost

Vario
Space

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Ergonomischer Stangengriff
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

639 €



Datenblatt



← 55 →

CTe 2131

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	196 l
Volumen:	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierteil: 44 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	124,1 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,50 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

589 €



Kühlschränke



Standgeräte

Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
Design	Deckenbeleuchtung	Decken- oder Seitenbeleuchtung	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
				Beleuchtung Ventilator
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Griffmulde
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser				InfinitySpring bei SBS-fähigen Modellen

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs Vorteile



BioFresh

In den BioFresh-Safes bleiben auch empfindliche Lebensmittel lange frisch: Dank einer Temperatur knapp über 0 °C bietet etwa der „Meat & Dairy-Safe“ ideale Lagerbedingungen für Fleisch oder Frischmilch. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ herrscht zudem dank dichtem Verschluss eine höhere Luftfeuchtigkeit – perfekt für Obst und Gemüse. Das Beste: Alles ist ab Werk schon optimal eingestellt.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



LED-Seitenbeleuchtung einseitig

Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Die LED-Seitenbeleuchtung hilft Ihnen, Ihre Lebensmittel im Blick zu behalten. Die LEDs sind so positioniert, dass der Lichtstrahl nach oben und nach unten gelangt. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



3er Flaschenablage

Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.



LightTower

Für einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sind so positioniert, dass der befüllte Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Durch die flächenbündige Integration in die Seitenwände bleibt zudem mehr Platz für Lebensmittel.



Türanschlagwechsel integriertes Gefrierfach

Wechseln Sie schnell und flexibel die Öffnungsrichtung der Türe Ihres 4*-Gefrierfachs: Dank des cleveren Schiebereglers geht dies sekunden-schnell und ganz ohne handwerkliches Geschick. Einfach den Regler am 4*-Gefrierfach auf rechts oder links setzen – fertig.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Öffnen leicht gemacht: Der praktische und elegante Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ermöglicht es Ihnen, die Gerätetür mit geringem Kraftaufwand zu öffnen – selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander. Die edlen Griffe im minimalistischen Design sind ein zusätzlicher Hingucker an Ihrem Kühlgerät.



Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides – dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlrelings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



SoftTelescopic

Es ist eine Freude die BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen fast selbstständig und gedämpft von staten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, hat man den besten Überblick über den Inhalt.



FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



Platz für ein Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr – er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



BlackSteel-Interieur

Verleihen Sie Ihrem modernen, dunklen Küchen-design den wesentlichen Akzent: Einen Liebherr mit stilvollem BlackSteel-Interieur. Geräte-rückwand und Innentür bestechen durch Oberflächen aus schwarzem Edelstahl. Die Antifingerprint-Veredelung macht diesen unempfindlich für Finger-abdrücke. Auch die Zierleisten sind in BlackSteel gehalten und komplettieren die edle, dunkle Anmutung.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood

Für alle Fisch-Fans: Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2°C so professionell wie beim Fischhändler. Die Größe der -2°C -Zone kann flexibel angepasst werden – und so lagern auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0°C .



Datenblatt



← 60 →

RBbsc 528i

Peak

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

107 / 0,293 kWh

Gesamtvolumen ¹:

384 l

Volumen:

Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 137,9 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

34 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

BlackSteel / BlackSteel

Außenmaße in cm (H / B / T):

185,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.599 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Fish & Seafood-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel



Datenblatt



← 60 →

RBsdc 525i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	108 / 0,295 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 245,8 l / BioFresh-Teil: 140,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

1.699 €



Datenblatt



← 60 →

RBbsb 525i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	86 / 0,235 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 245,8 l / BioFresh-Teil: 140,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff(e) mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- VarioBox ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

1.899 €

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Touch & Swipe-Display

Der Liebherr gehorcht auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display kann das Gerät intuitiv und kinderleicht bedient werden. Genauso leicht regelt man auch die Temperatur. Und wenn das Display nicht aktiv bedient wird zeigt es die Ist-Temperatur an.



Vollraum BioFresh-Gerät

Als Freund frischer Lebensmittel werden Sie das Vollraum BioFresh-Gerät lieben. Es bietet perfekte Lagerbedingungen für eine ganze Ernte: Bei nahe 0 °C und flexibler Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse lange frisch und knackig. Und fällt die Ernte mal kleiner aus, bleiben Milchprodukte sowie Fleisch und Wurst in den Schubladen länger frisch als im normalen Kühlteil. Das Umwelt-Extra: die Energieeffizienzklasse A.



Datenblatt



← 60 →

RBa30 425i

Prime

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	65 / 0,178 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	160 l
Volumen:	Kühlteil: 156 l / BioFresh-Teil: 160,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5

Ultra
Efficient
A -30%

Bio
Fresh

Super
Silent

Touch &
Swipe
Display

Smart
Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling
- BioFresh-Safes: 4, Meat & Dairy-Safes: 4, Wahlweise von HydroSafe auf DrySafe einstellbar
- LED-Beleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.399 €



Datenblatt



← 60 →

RBsfc 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.259 €



Datenblatt



← 60 →

RBsfd 5221

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	351 l
Volumen:	Kühlteil: 223 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 34 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.299 €

Standkühlschrank



Datenblatt



← 60 →

RDsfd 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	98 / 0,268 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	399 l
Volumen:	Kühlteil: 399,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

999 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt



← 60 →

Rd 5000

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	348 l
Volumen:	Kühlteil: 348,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

879 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 7
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt



← 60 →

Rd 4600

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	89 / 0,243 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	298 l
Volumen:	Kühlteil: 298,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

829 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 6
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt



← 60 →

Rd 4200

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	84 / 0,230 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	247 l
Volumen:	Kühlteil: 247,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

779 €

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung



Gefrierschränke



Standgeräte

Serienübersicht



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	 Plus-Serie	 Prime-Serie	 Peak-Serie
Frischetechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	abkippendes Schubfach	abkippendes Schubfach	abkippendes Schubfach
			SoftSystem-Schließdämpfung bei SBS-fähigen Modellen
	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *
	integrierte Schubfachführung	integrierte Schubfachführung	Schubfachführung auf Teleskopauszügen
	Eiswürfelschale *		
	Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
		Kälteakku	Kälteakku
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design		Statuslicht	Statuslicht
		Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
			Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde / Stangengriff mit Öffnungsmechanik *	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Eis	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen
	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs Vorteile



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



Eiswürfelschale mit Deckel

Schon mal Wasser verschüttet, als Sie die Eiswürfelschale zum Gefrierschrank tragen wollten? Das passiert dank der Eiswürfelschale mit Deckel künftig sicher nicht mehr: Einfach das Wasser in die Öffnung – ein Messstrich zeigt die optimale Wassermenge an. So werden ganz bequem bis zu 32 Eiswürfel produziert.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingergeschick: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperFrost“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf der Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaukel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



Statusanzeige

Sie möchten wissen, dass mit Ihrem Gerät alles in Ordnung ist? Dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür sehen oder hören Sie das sehr schnell. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status leuchtet und blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



LED-Gefrierteilbeleuchtung

Die LED-Gefrierteilbeleuchtung sorgt in Ihren Gefrierschubladen für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Schubladen positioniert.



FrostProtect

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15°C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.



Kühlakku

Der Kühlakku macht sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgt er das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeit lang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleitet er als Kältespender Speisen und Getränke.



SpaceBox

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Großes“ unter: Denn für den XL-Trutzhahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer großzügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für großes Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 70 →

FNC 727i

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	178 / 0,487 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	363 l
Volumen:	Gefrierteil: 363 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 69,7 / 76

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 19,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

FNC 527i

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	159 / 0,435 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

FNb 505i Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	120 / 0,328 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	238 l
Volumen:	Gefrierteil: 238 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 65,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

1.749 €

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachaussführung, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg
- Kälteakku: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Standgefrierschrank mit BluRoX



Hybrid-Modell mit



BluRoX



Der FNb 505i: unser Türöffner für die BluRoX-Technologie

Der FNb 505i ist nicht nur der erste NoFrost-Gefrierschrank mit 165 cm Höhe und der neuen Energieeffizienzklasse B, sondern auch unser erstes Modell mit BluRoX-Technologie: Die innovative Kombination aus Vakuum und Perlit steckt bei ihm in der Türe und sorgt so für eine unübertroffen energieeffiziente und gleichzeitig kompakte Kälteisolierung. Seine NoFrost-Technologie verhindert dabei die Vereisung des Gefrierraums und spart zusätzlich Energie und Kosten.

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

FNb 465i

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	113 / 0,309 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	199 l
Volumen:	Gefrierteil: 200 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg
- Kälteakku: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.499 €



Datenblatt



← 70 →

FNC 7227

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	178 / 0,487 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	363 l
Volumen:	Gefrierteil: 363 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 69,7 / 76

No Frost	Super Frost	Touch Display	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 19,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.249 €



Datenblatt



← 70 →

FNC 7026 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	311 l
Volumen:	Gefrierteil: 312 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 69,7 / 76



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.199 €



Datenblatt



← 70 →

FNa 6635 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	99 / 0,271 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	260 l
Volumen:	Gefrierteil: 260 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 69,7 / 76



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.749 €

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 70 →

FNC 6625

Plus

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **155 / 0,424 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **260 l**

Volumen: Gefrierteil: **260 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **36 dB(A) / C**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **Weiß / Weiß**

Außenmaße in cm (H / B / T): **145,5 / 69,7 / 76**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.149 €



Datenblatt



← 60 →

FNd 522i

Plus

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **199 / 0,545 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **277 l**

Volumen: Gefrierteil: **278 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **36 dB(A) / C**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **Weiß / Weiß**

Außenmaße in cm (H / B / T): **185,5 / 59,7 / 67,5**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.029 €



Datenblatt



← 60 →

FNd 5026

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	188 / 0,515 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	238 l
Volumen:	Gefrierteil: 239 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

969 €



Datenblatt



← 60 →

FNd 5036

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	188 / 0,515 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	238 l
Volumen:	Gefrierteil: 239 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

FNC 4625

Plus

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **142 / 0,389 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **199 l**

Volumen: Gefrierteil: **200 l**


Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **35 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **Weiß / Weiß**

Außenmaße in cm (H / B / T): **145,5 / 59,7 / 67,5**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.029 €



Datenblatt



← 60 →

FNd 4625

Plus

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h: **177 / 0,484 kWh**

Gesamtvolumen ¹: **199 l**

Volumen: Gefrierteil: **200 l**


Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **37 dB(A) / C**

Sortimentsklasse: **1**

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Tür / Seitenwände: **Weiß / Weiß**

Außenmaße in cm (H / B / T): **145,5 / 59,7 / 67,5**



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

919 €



Datenblatt



← 60 →

FNd 4224 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	160 l
Volumen:	Gefrierteil: 161 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

849 €



Datenblatt



← 60 →

FNd 4234 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	160 l
Volumen:	Gefrierteil: 161 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

879 €




Gefriertruhen

Standgeräte



Ausstattungs Vorteile



StopFrost

Das innovative StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierbegriffs wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



SoftSystem

Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schließung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schließungen werden sicher abgefedert.



Verflüssiger

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut glatt eingeschäumt. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schweißwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.



FrostProtect

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter $+10^{\circ}\text{C}$ arbeiten sie weiterhin effizient.



Integrierte Beleuchtung

Die integrierte Beleuchtung im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.



SuperFrost-Automatik

Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel besonders vitamin-schonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



Datenblatt

Smart Frost

SmartFrost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.

Door Lock

DoorLock

Ob Sie nur Getränke für Ihre Party kühlen oder das saftige Stück Fleisch in Marinade einziehen lassen möchten: Beides sollte zur Feier noch da sein. Das integrierte Schloss schützt die Gaumenfreuden zuverlässig vor „Mundräubern“ und „Langfingern“. Dem schieben wir den Riegel vor.



CFd 2505

Plus

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

188 / 0,515 kWh

Gesamtvolumen ¹:

359 l

Volumen:

Gefrierteil: 359 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

33 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

2

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

Weiß / Weiß

Außenmaße in cm (H / B / T):

82 / 167 / 71

Smart Frost

Stop Frost

LED

Frost Protect

Door Lock

Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

1.249 €

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15,00 kg
- Kälteakku: 1
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 5 Einhängkörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar

Gefriertruhe



Datenblatt



CFd 2085
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	248 l
Volumen:	Gefrierteil: 248 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 125 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

969 €

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Kälteakku: 1
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängekörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar



Datenblatt



CFc 1875
Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	192 l
Volumen:	Gefrierteil: 192 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 104 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

879 €

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Kälteakku: 1
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängekörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Datenblatt



CFe 2500

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	295 / 0,808 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	497 l
Volumen:	Gefrierteil: 497 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 167 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

999 €

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20,00 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmäßig, 5 nachträglich lieferbar



Datenblatt



CFe 1870

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	226 / 0,619 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	281 l
Volumen:	Gefrierteil: 281 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 104 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

729 €

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmäßig, 2 nachträglich lieferbar



MRFvg 4011

Getränk Kühlschränke

Perfekte Erfrischung garantiert – mit den Getränkekühlschränken von Liebherr

Ob Grillfest im Garten, große Familienfeier oder spontanes Treffen mit Freunden: Mit einem Liebherr Getränkekühlschrank sind erfrischende Drinks immer perfekt temperiert und sofort griffbereit.

Hochwertige Verarbeitung, langlebige Technik und bewährte Liebherr-Qualität garantieren zuverlässige Leistung – selbst bei hoher Beanspruchung. Der großzügige Stauraum bietet Platz für Wasser, Softdrinks und mehr. Praktisch, robust und stilvoll – das Must-have für jede Feier und die ideale Lösung für alle, die ihren Gästen jederzeit kühle Erfrischungen bieten möchten.



Umweltfreundliches Kältemittel

Zum Einsatz kommen ausschließlich die natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R 600a und R 290. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch zukunftsicher.




Digitale Temperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen (nur bei MRFvd 4011, MRFvg 4011, MRFvg 3511).

 **German
Engineering**



MRFvd 4011 var 744	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	400/286 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1884
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1659
Energieverbrauch Jahr	566 kWh²
Beladung 0,5l PET	253
Beladung 0,33l Dose	506
UVP	1.549 €



MRFvg 4011	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	400/286 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1884
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1659
Energieverbrauch Jahr	433 kWh²
Beladung 0,5l PET	253
Beladung 0,33l Dose	506
UVP	1.709 €



MRFvg 3511	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	347/250 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1684
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1459
Energieverbrauch Jahr	390 kWh²
Beladung 0,5l PET	207
Beladung 0,33l Dose	414
UVP	1.589 €

Standgeräte



MRFvc 5501	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	544/432 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	747/769/1684
Innenmaße in mm (B/T/H)	625/536/1459
Energieverbrauch Jahr	383 kWh²
Beladung 0,5l PET	354
Beladung 0,33l Dose	708
UVP	1.179 €



MRFvc 4001	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	377/286 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1884
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1659
Energieverbrauch Jahr	390 kWh²
Beladung 0,5l PET	253
Beladung 0,33l Dose	506
UVP	1.019 €



MRFvc 3501	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	327/250 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1684
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1459
Energieverbrauch Jahr	390 kWh²
Beladung 0,5l PET	207
Beladung 0,33l Dose	414
UVP	919 €

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018. | ² Gemessen nach EN 16902:2016.



Tischgeräte



Tischgeräte

Typologie

Buchstaben						Ziffern			
R				c		1	4	0	0
F	N	s	d	d	i	1	6	2	4
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

1	Produktgruppe
R	Refrigerator (Kühlschrank)
F	Freezer (Gefrierschrank)
2	Technologie / Ausstattung
-	EasyFresh
N	NoFrost
3 + 4	Materialien
sd	SmartSteel Tür
dg	DarkGrey
-	Weiß
5	Energieeffizienzklasse
a	Energieeffizienzklasse A
b	Energieeffizienzklasse B
c	Energieeffizienzklasse C
d	Energieeffizienzklasse D
e	Energieeffizienzklasse E
f	Energieeffizienzklasse F
6	Connectivity
i	SmartDeviceBox inklusive

1 + 2	Maße *
Breite × Höhe	
10	55 × 68 cm
12	50 × 85 cm
14	55 × 85 cm
16	60 × 85 cm
3	Serien
0-1	Pure
2-4	Plus
4	Spezifikation
Kühlschrank	
0	ohne 4*-Gefrierfach
1	mit 4*-Gefrierfach
Gefrierschrank	
3-4	Anzahl Gefrierschubfächer

Ausstattungs-vorteile



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Dank Öffnungsmechanik im eleganten Stangengriff lässt sich die Tür mit geringstem Kraftaufwand bedienen – selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander.



SmartDevice

Das Gerät lässt sich einfach per Smartphone bedienen – dank SmartDeviceBox. So lassen sich zum Beispiel Einstellungen ändern oder Statusinformationen abrufen. Die SmartDeviceBox ist bereits integriert („i“).



Robuste Tischplatte

In der Küche kann man nie genug Platz haben. Darum sind unsere Tischgeräte mit einer robusten, kratzresistenten Oberfläche ausgestattet, die als zusätzliche Arbeitsfläche dient. Bei den Tischkühlschränken ist die Platte zum Unterschieben auch abnehmbar.

Kühlen



TouchControl

Mit nur einem Fingertipp kann der Tischkühlschrank auf +3, +5, +7 oder +9°C eingestellt werden. Einfach und platzsparend mit integrierter LED-Beleuchtung – damit noch mehr Raum für Lebensmittel bleibt.



EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse

Unsere Frische-Technologie mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit für marktfresches Obst und Gemüse ist jetzt in allen Tischkühlschränken der Plus-Serie integriert.



DoorStop

Ein kleines Detail mit großer Wirkung: Hält den Liebherr-Tischkühlschrank frisch, selbst wenn er ausgeschaltet ist: Der ausklappbare DoorStop verhindert, dass schlechte Gerüche entstehen.

Gefrieren



TouchControl

Mit nur einem Fingertipp kann der Tischgefrierschrank auf -16, -18, -20 oder -28°C eingestellt werden. Einfach und platzsparend mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte.



Gefrierschubfächer auf Glasplatten

Die Gefrierschubfächer werden auf Glasplatten geführt. Zum Lagern von größerem Gefriergut und zum Reinigen können Schubfächer und Glasplatten flexibel entnommen werden.




FrostProtect

Alle Tischgefrierschränke sind auch in unbeheizten Räumen bei bis zu -15 °C Umgebungstemperatur aufstellbar.

Kühlen

- ◆ Plus-Serie
- Pure-Serie



Tischkühlschränke

EasyFresh	Rci 1620	328			
	Rci 1621	328			
	Rdi 1620	329			
	Rdi 1621	329			
Obst- und Gemüsefach			Rdgd 1401	332	
			Rc 1400	330	
			Rc 1401	331	
			Rd 1400	331	
			Rd 1401	332	
			Rb 1401	330	
			Rd 1200	333	
			Rd 1201	333	
			Re 1200	334	
			Re 1201	334	
					Re 1000 335

Serienausstattung


	○ Pure-Serie	◆ Plus-Serie
Frischetechnologie	Obst-/Gemüsefach	EasyFresh-Safe
Komfort und Flexibilität	GlassLine-Abstellflächen	GlassLine-Abstellflächen, davon eine teilbar
	Abnehmbare Tischplatte	Abnehmbare Tischplatte
	Eierablage	Eierablage
		3er Flaschenablage
		FlexCube
	DoorStop*	DoorStop*
	Temperatureinstellung in 4 Stufen	Temperatureinstellung in 4 Stufen
	SuperCool	SuperCool
	Türalarm optisch und akustisch	Türalarm optisch und akustisch
Design	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum
	Griffmulde oder Stangengriff mit Öffnungsmechanik*	Stangengriff mit Öffnungsmechanik*
Connectivity (SmartDeviceBox)	nicht nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)
Eis	4-Sterne-Gefrierfach*	4-Sterne-Gefrierfach*

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.


Gefrieren

- ◆ Plus-Serie
- Pure-Serie

← 60 →



← 55 →



← 55 →



Tischgefrierschränke

NoFrost

FNdi 1624 335

FNe 1404 336

SmartFrost

Fci 1624 336

Fdgd 1404 338

Fe 1003 339

Fc 1404 337

Fd 1404 337

Fe 1414 339

Serienausstattung

○ Pure-Serie

Frischetechnologie	NoFrost*
	SmartFrost*
	FrostProtect
Komfort und Flexibilität	Gefrierschubfächer mit Glasplatten geführt
	VarioSpace
	Temperatureinstellung in 4 Stufen
	SuperFrost
Design	Türalarm optisch und akustisch
	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte
	Griffmulde oder Stangengriff mit Öffnungsmechanik*
Connectivity (SmartDeviceBox)	nicht nachrüstbar

◆ Plus-Serie

NoFrost*
SmartFrost*
FrostProtect
Gefrierschubfächer mit Glasplatten geführt
VarioSpace
Eiswürfelschale
Temperatureinstellung in 4 Stufen
SuperFrost
Türalarm optisch und akustisch
TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte
Stangengriff mit Öffnungsmechanik
integriert („i“-Modelle)

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Tischkühlschrank



Datenblatt



Datenblatt



← 60 →

Rci 1620

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	59 / 0,161 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	141 l
Volumen:	Kühlteil: 141,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

679 €



← 60 →

Rci 1621

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 109,2 l / Gefrierenteil: 17 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

699 €



Datenblatt



Datenblatt



← 60 →

Rdi 1620

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	73 / 0,200 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	141 l
Volumen:	Kühlteil: 141,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

599 €



← 60 →

Rdi 1621

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹⁾ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 109,2 l / Gefrierenteil: 17 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

619 €

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 55 →

Rb 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

659 €



Datenblatt



← 55 →

Rc 1400

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	58 / 0,158 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 125,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

579 €



Datenblatt



← 55 →

Rc 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

599 €



Datenblatt



← 55 →

Rd 1400

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 125,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

529 €

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 55 →

Rdgd 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

114 / 0,312 kWh

Gesamtvolumen ¹:

111 l

Volumen:

Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

DarkGrey / DarkGrey

Außenmaße in cm (H / B / T):

85 / 55 / 60,7

Smart
Frost

Touch
Control

LED

Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

579 €



Datenblatt



← 55 →

Rd 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

114 / 0,312 kWh

Gesamtvolumen ¹:

111 l

Volumen:

Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

Weiß / Weiß

Außenmaße in cm (H / B / T):

85 / 55 / 60,7

Smart
Frost

Touch
Control

LED

Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

549 €



Datenblatt



← 50 →

Rd 1200

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	71 / 0,194 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	110 l
Volumen:	Kühlteil: 110,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

479 €



Datenblatt



← 50 →

Rd 1201

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	110 / 0,301 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	98 l
Volumen:	Kühlteil: 85,2 l / Gefrierteil: 13 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 8,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

499 €

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 50 →

Re 1200

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

88 / 0,241 kWh

Gesamtvolumen ¹:

110 l

Volumen:

Kühlteil: **110,5 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

35 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

Weiß / Weiß

Außenmaße in cm (H / B / T):

85 / 50 / 60,7

Touch
Control

Door
Stop

LED

Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

429 €



Datenblatt



← 50 →

Re 1201

Pure

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

138 / 0,378 kWh

Gesamtvolumen ¹:

98 l

Volumen:

Kühlteil: **85,2 l** / Gefrierteil: **13 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

37 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

1

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände:

Weiß / Weiß

Außenmaße in cm (H / B / T):

85 / 50 / 60,7

Smart
Frost

Touch
Control

LED

Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 8,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

449 €



Datenblatt



← 55 →

Re 1000

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	86 / 0,235 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Kühlteil: 92 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	68 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

499 €



Datenblatt



← 60 →

FNdi 1624

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Gefrierteil: 93 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

699 €

Tischgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

Fci 1624

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	110 / 0,301 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 15,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

699 €



Datenblatt



← 55 →

FNe 1404

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	185 / 0,506 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Gefrierteil: 93 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

649 €



Datenblatt



Datenblatt



← 55 →

Fc 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	110 / 0,301 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

659 €



← 55 →

Fd 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

599 €

Tischgefrierschrank

AI



Datenblatt



← 55 →

Fdgd 1404 Pure



Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7

Smart
Frost

Vario
Space

Frost
Protect

LED

Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

619 €

DarkGrey

Dieser besondere Farbton (RAL 7024) vereint modernes Design mit stilvoller Zurückhaltung – und fügt sich harmonisch in Materialien wie Holz, Stein oder Beton ein. So wird das Gefriergerät zu einem eleganten Blickfang in jeder anspruchsvoll gestalteten Küche.



Griff mit Öffnungsmechanik

Der ergonomische Hebelgriff passt sich sanft der Bewegung der Hand an – und macht das Öffnen der Tür besonders leicht und komfortabel.



Datenblatt



Datenblatt



← 55 →

Fe 1414
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	172 / 0,471 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

519 €



← 55 →

Fe 1003
Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	163 / 0,446 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	75 l
Volumen:	Gefrierteil: 76 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	68 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


499 €

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Maßskizzen Standgeräte

MBsddi 9558, MBsddi 9528, MBsddi 9556,
MBbsdi 9528, MBbsdi 9556


[mm]



[mm]


MBbsdi 9024, MBsddi 9028, MBsddi 9024,
MBbsdi 9028, Msdd 9012

[mm]




[mm]

XRCbs 5295
XRCst 5295




[mm]

XRFbs 5295
XRFsd 5265
XRFst 5295




[mm]

XRFbd 5220
XRFsf 5225
XRFsf 5220




CBNste 8872



Maßskizzen Standgeräte


[mm]

CBNsda 775i




[mm]

CNsfa 7723




[mm]

**CBNbsa20 575i
CBNsda 575i
CBNdgc 5733
CNDgc 5713
CNC 5713**




[mm]

**CBNbda 572i
CBNsda 572i
CNDgc 5703
CBNsfc 572i
CNSdc 5703
CNC 5703
CBNsdc 573i
CNSfc 574i
CBNstb 579i
CNSda 5723
CBNdgc 5723
CBNbdc 573i
CBnda 5723
CND 5703
KGNsf 57Va03
KGNsf 57Vb03**




[mm]

**CNbdb 5223
CBNsda 5223
CNSdb 5223
CNC 5203
CBNbda 5223
CNSdc 5203
CBNsfc 5223
KGN 52Vb03
CNDgc 5213**



[mm]

**CNsfc 573i
CNC 5724**




[mm]

Tischgeräte

Maßskizzen Standgeräte


[mm]

CNd 5204
CNsfd 5204
CNc 5213




[mm]

CNc 5023
CNsfc 5023




[mm]

CUe 2831
CUele 2831




[mm]

CUe 2331
CUele 2331
KGwe 1455 2.6




[mm]

CTe 2131



[mm]

FNd 522i
RBsfc 5220
SRbdd 5220
RDsfd 5220
SFNbdd 5227
SRBsfc 5220
Rsfd 5220
RBsfd 5221
SRsfd 5220
RBbsc 528i
SFNsfd 5227




Maßskizzen Standgeräte


[mm]

[mm]

RBsdc 525i
RBbsb 525i
SFNsdd 526i
FNc 527i
FNc 5227




RBa30 425i
RBa 425i SD0 22




[mm]

[mm]

Rd 5000
FNd 5026
FNd 5036




FNd 4625
Rd 4600




[mm]

[mm]

Rd 4200
FNe 4204
FNd 4224



FNc 727i
FNc 7227




Tischgeräte

Maßskizzen Standgeräte

[mm]


[mm]

FNb 505i




[mm]

FNb 465i




[mm]

FNc 7026



[mm]

**FNa 6635
FNc 6625**




[mm]

Maßskizzen Standgeräte


[mm]

[mm]

FNc 4625




**Rd 4200
FNe 4204
FNd 4224
FNd 4234**




[mm]

[mm]

**Rdi 1620
Rci 1620
Rdi 1621
Rci 1621**




**Rdgd 1400
Rb 1401
Rc 1400
Rc 1401
Rd 1400
Rd 1401**




[mm]

[mm]

**Rd 1200
Re 1200
Rd 1201
Re 1201**



**FNdi 1624
Fci 1624**




Tischgeräte

Maßskizzen Standgeräte


[mm]

[mm]

Fdgd 1404
FNe 1404
Fc 1404
Fd 1404
Fe 1404




Fe 1414



[mm]

Fe 1003





EWTgb 3583 Vinidor

Weingeräte



Temperaturbereiche

+ 5 °C bis + 20 °C

+ 5 °C bis + 20 °C

+ 5 °C bis + 20 °C



**1
Zone**

**2
Zones**

**3
Zones**

Weintemperierschränke

Vinidor | Vinidor Selection

- Mit ein, zwei oder drei Temperaturzonen
- Perfekt um Rotweine, Weißweine und / oder Champagner in der jeweils gewünschten Genusstemperatur aufzubewahren
- Passend für jedes Weinsortiment durch unterschiedliche Größe der Temperaturzonen
- Zur repräsentativen Platzierung im Küchen- oder Wohnumfeld mit Fokus auf Glastür-Modelle

Temperaturbereich

+ 5 °C bis + 20 °C



**1
Zone**

Weinlagerschränke


GrandCru | GrandCru Selection

- Mit einer Temperaturzone
- Voraussetzungen wie in einem Weinkeller
- Speziell auf die Lagerung und Reifung einer großen Flaschenkapazität ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten
- Für die völlig ungestörte und energieeffizienteste Lösung mit Fokus auf Volltür-Modelle



Kompaktgeräte

- Kühlraum für den besonderen Bedarf im kompakten Format
- Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt








Bordeauxflaschengröße (0,75 l)

Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

Vinidor Selection
Vinidor
GrandCru Selection
GrandCru

Wein-Einbaugeräte



Wein-Unterbaugeräte

Weintemperierschränke

Glastür Black/TipOpen

EWTgb 3583 360

EWTgb 2383 362

EWTgb 1683 364

UWgbi 3782 374

UWgbi 3682 377

Glastür/dekorfähig/TipOpen

EWTdf 3553 361

EWTdf 2353 363

EWTdf 1653 365

UWpri 3782 375

Glastür/dekorfähig

UWpri 3762 376

UWpri 3662 379

Volltür/dekorfähig/TipOpen

UWpri 3661 380

UWpri 3672 378

Glastür Black/Griffmulde

UWgb 3632 381








UWgb 3631 382

Weinlagerschränke

Glastür Schwarz/TipOpen

WKEgb 582 367

Wein-Standgeräte

Kompakt-
geräte

Weintemperierschränke

Glastür Black

WPgbi 7483 392

WPgbi 7473 393

WPgbi 7472 393

WPgbi 5273 394

WPgbi 5272 394

WPbsi 5252 395

WPbsi 5052 396

WPsd 5252 396

WPsd 4652 397

Glastür BlackSteel

Glastür SmartSteel

Weinlagerschränke *

Glastür Black

WPbli 5231 402

WPbl 5001 403

WPbl 4601 404

WPbl 4201 405

Volltür Schwarz

WSbli 7731 402

WSbli 5231 403

WSbl 5001 404

WSbl 4201 405

Humidor

ZKes 453 407

Kurzerläuterung Ausstattungsdetails | Temperieren und Lagern

Wein

1 Zone	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.
2 Zones	Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
3 Zones	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
Temp Protect Plus	Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt Benachrichtigung.*
Power Chill	Neu eingelagerte Flaschen werden besonders schnell abgekühlt und eigenständig auf die ideale Serviertemperatur gekühlt.
Humidity Control	Die Luftfeuchte kann aktiv in 5%-Schritten zwischen 50 % und 80 % RH** reguliert werden.
Humidity Select	Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
Fresh Air	Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.
UV Protect Plus	3fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
UV Protect	2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
Flex Fit	Maßgeschneidert für Flaschen jeder Größe.
Sommelier Board	Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzbord mit Edelstahl-Flaschenpräsentier, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern.
Vibrate Safe	Ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem ermöglicht eine ungestörte Reifung des Weins.

Design

Steel Interior	Nicht nur ein attraktives Designelement: Die SmartSteel-Edelstahl-rückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.
Light Tower	Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.
Light Column	Von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus. Serienabhängig ein- oder beidseitig.
Presentation Light	Setzt die Weinsammlung auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar.*
LED	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Komfort und Flexibilität

Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
Tip Open	Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.
Super Silent	Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Lieberr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen.
Touch & Swipe-Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
Touch-Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Lieberr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
Presentation Board	Bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Präsentation bereits geöffneter Flaschen.
eDoor Lock	Elektronisches Türschloss verhindert unbefugte Bedienung und entriegelt den Weinschrank nur nach Eingabe einer PIN.*
Door Lock	Das mechanische Türschloss sorgt dafür, dass Ihre hochkarätige Weinsammlung jederzeit sicher ist. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.
Easy Serve Basket	Der Flaschenkorb für die übersichtliche Lagerung und leichte Erreichbarkeit im Offenausschank.
Self Closing Door	Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.
Easy Fill	Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.

Connectivity

Smart Device	Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
Smart Device ready	Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Spezielle Produktgruppe

Cigar	Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.
-------	--



Höchste Qualität beginnt im Weinberg und endet bei der Lagerung.

Viele Dinge ändern sich im Laufe der Zeit, aber auf eine Konstante ist seit jeher Verlass: die deutsche Ingenieurskunst.

Liebherr praktiziert sie seit 1954. Bis heute steht das Familienunternehmen für die hohen Standards und Ansprüche, die auf den Gründer Hans Liebherr zurückgehen. Das zeigt sich in der kompromisslosen Qualität bis hin zum kleinsten Schraubchen und dem unermüdlichen Einsatz für das bestmögliche Ergebnis: die große Verantwortung für Ihre wertvollen Weinsammlungen zu tragen.



Einbau-Weinkühlschränke



Weingeräte

Buchstaben

E	W	T	g	b
1	2	3	4	5

Ziffern

3	5	8	3
1	2	3	4

1

Bauart

E Einbau

2 + 3

Produktgruppe

WT Weintemperierschrank

4 + 5

Materialien

df Dekorfähig

gb GlassBlack

1 + 2

Nische *

16 88 cm

23 122 cm

35 178 cm

3 + 4

Griffoptionen

53 Möbelgriff

83 TipOpen / grifflos

Buchstaben

U	W	p	r	i
1	2	3	4	5

Ziffern

3	7	8	2
1	2	3	4

1

Bauart

U Unterbau

2

Produktgruppe

W Weinkühlschrank

3 + 4

Materialien

pr Panel ready (Dekorfähig)

gb GlassBlack

es Edelstahl

5

Connectivity

i SmartDeviceBox inklusive

1 + 2

Nische *

36 82 – 88 cm

37 86 – 92 cm

3

Griffoptionen

3 Glastür Griffmulde

6 Glastür Möbelgriff

7 Volltür TipOpen

8 Glastür TipOpen

4

Anzahl Temperaturzonen

1 1 Zone

2 2 Zonen

Serienausstattung

	Einbau-Weinlagerschränke GrandCru	Einbau-Weintemperierschränke Vinidor
Qualität	Einstellbarer Temperaturbereich in 1 Zone: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone
	2-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect)	2-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect)
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
Wohlfühlklima	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität		Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage
		Präsentationsbord
		SoftSystem-Schließdämpfung
	Holzborde, teilweise auf Teleskopauszügen	Holzborde, teilweise auf Teleskopauszügen
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung, dauerhaft zuschaltbar, dimmbar* bzw. beidseitige LightColumn	LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dauerhaft zuschaltbar und dimmbar
	Rückwandpaneel: Metall Graphitgrau	Rückwandpaneel: BlackSteel
	Touch-Display	Touch-Display
	Präsentationslicht, dimmbar*	Präsentationslicht, dimmbar
	Aluminium-Stangengriff, Griffmulde oder grifflos (TipOpen)*	Griffloses Öffnen dank TipOpen-Technik*
Sicherheit		Dekorfähig*
	TempProtect	TempProtect
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display	Alarm akustisch und optisch am Display

* modellabhängig

Ausstattungs-vorteile



Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine.



SuperSilent

Die SuperSilent-Geräte sind aufgrund ihrer Bauweise und geräusch-reduzierter Komponenten extrem leise.



TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchen-möbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperatur-anzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



SoftSystem-Schließdämpfung

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu sechs Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Zubehörschublade

Inkl. 2-teiligem Einlegerset für sechs Weingläser und Sommelierset: ergänzt die Weinklimaschränke der 45er Nische zur 60er Nische.



Holzborde auf Teleskopschienen

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



Clip-Beschriftungssystem

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen ab Seite 20.

Einbaubarer Weintemperierschrank

EWTgb 3583

Vinidor

↑
178
↓

Türmontage / Bauform: **Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 165 / 0,452 kWh

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen **0,75 l**²: **83**

Gesamtvolumen ¹: 276 l

Volumen: Weinteil: **276,0 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: 3

Klimaklasse: SN (+10 °C bis +32 °C)

Tür: **Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- TipOpen

4.399 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



Datenblatt

Türmaße in mm

Breite: 595

Höhe: 1816

Tiefe: 19

EWTdf 3553

Vinidor

↑
178
↓

Türmontage / Bauform:	Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l²:	80
Gesamtvolumen¹:	259 l
Volumen:	Weinteil: 259,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile




- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

3.799 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Profilrahmen und Edelstahlfront als
Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 20 kg

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 1816
Tiefe: 19

* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTgb 2383

Vinidor

↑
122
↓

Türmontage / Bauform: **Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

153 / 0,419 kWh

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ²:

51

Gesamtvolumen ¹:

171 l

Volumen:

Weinteil: 171,0 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

31 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN (+10 °C bis +32 °C)

Tür:

Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T):

122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- TipOpen

3.799 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6, auf Teleskopauszügen: 4, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



Datenblatt

Türmaße in mm

Breite: 595

Höhe: 1233

Tiefe: 19

EWTdf 2353

Vinidor

↑
122
↓

Türmontage / Bauform:	Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	151 / 0,413 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	48
Gesamtvolumen ¹ :	159 l
Volumen:	Weinteil: 159,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile




- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

3.099 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6, auf Teleskopauszügen: 4, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Profilrahmen und Edelstahlfront als
Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 20 kg

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 1233
Tiefe: 19

* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

88

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	143 / 0,391 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	33
Gesamtvolumen ¹ :	105 l
Volumen:	Weinteil: 105,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0




3.099 €

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung
- dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 2, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



Datenblatt



Breite: 595
Höhe: 906
Tiefe: 19

EW Tdf 1653

Vinidor

↑
88
↓

Türmontage / Bauform:	Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	142 / 0,389 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	30
Gesamtvolumen ¹ :	97 l
Volumen:	Weinteil: 97,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

- 2 Zones
- Temp Protect Plus
- UV Protect Plus
- Vibrate Safe
- Super Silent
- Presentation Board

Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

2.599 €




Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 2, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Profilrahmen und Edelstahlfront als
Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



[mm]



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 20 kg

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 906
Tiefe: 19

* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

Zubehör



Zubehörschublade

In der leichtlaufenden Zubehörschublade kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Weinzubehör aufbewahrt werden. Dank eines praktischen Einlegers können Weingläser sicher gelagert werden. Die Zubehörschublade ergänzt die 45er Nische zur 60er Nische.

Art.-Nr. 9901 085

379 €



WKEgb 582

GrandCru

↑
45
↓

Türmontage / Bauform: **Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	18
Gesamtvolumen ¹ :	47 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45 - 45,2 / 56 - 57 / mind. 55,0

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Light Column	Soft System	Tip Open	Super Silent
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	-------------	----------	--------------

Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Klapptüröffnung mit TipOpen



2.249 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 3, auf Teleskopauszügen: 2
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



[mm]



Datenblatt

Türmaße in mm

Breite: 595
Höhe: 450
Tiefe: 35

* Griff- und rahmenlose Glastür

Weingeräte

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

So einfach ist Unterbau

Unterbauhöhe

Neue Unterbauhöhe 86 – 92 cm

Sockeldesign

Neues, minimalistisches Sockeldesign
mit kleinerem Lüftungsgitter

Sockelleisten

Höhenverstellbare Edelstahl-Sockelleisten

Stellfüße

Vier von vorne verstellbare Stellfüße
für einfache, optimale Ausrichtung


Side-by-Side

In Kombination mit Unterbau-Gefriergerät als
Side-by-Side-Platzierung ohne Möbelwand
möglich

Dekorfähige Modelle

- Für den Ersatzbedarf mit vorhandener Möbelfront
- Bei Neuplanung mittels Küchenfront
- Mit Edelstahl-Fronten als Zubehör (für beide Höhen, ohne Logo/ohne Griff, mit vorgebohrten Grifföffnungen)

Mehr Kühlvolumen



Unterbau-Weinkühlschränke



UWpri 3662 Vinidor Selection


Unterbau-Weinkühlschränke | Serienausstattung

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in 1 oder 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 1 oder 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone
	2-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect)	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus) *
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
Wohlfühlklima	4 höhenverstellbare Stellfüße	4 höhenverstellbare Stellfüße
		Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
	FreshAir-Filter im Zonentrenner oder der Blende mit Austauscherinnerung	FreshAir-Filter in jedem Zonentrenner oder der Blende mit Austauscherinnerung
Komfort und Flexibilität	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
	Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage	Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage
		SoftSystem-Schließdämpfung
	Metallborde mit Holzfront und SoftTelescopic-Selbsteinzug	FlexFit-Holzborde mit SoftTelescopic-Selbsteinzug
	Unterstes Auszugsbord für Querlagerung	Unterstes Auszugsbord für Querlagerung mit SoftTelescopic-Selbsteinzug
	4 Flaschenhalter bei 1 Zone-Modellen	4 Flaschenhalter bei 1 Zone-Modellen
Design und Lifestyle	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
	LED-Deckenbeleuchtung	LightTower *
	Touch-Display	Touch & Swipe-Display
	Präsentationslicht	Präsentationslicht bei Glastür-Modellen
	GlassBlack-Tür mit horizontaler Griffmulde	mit Möbelgriff bei integrierbaren Modellen oder GlassBlack-Tür, TipOpen *
	Geräuscharm 34 dB(A)*	Geräuscharm 34 dB(A)*
Sicherheit	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice**
	DisplayLock	DisplayLock
Connectivity*		mechanisches Türschloss nachrüstbar bei pr-Modellen integriert ("i"-Modelle)
	nachrüstbar	Präsentationslicht bei Glastür-Modellen**
	Präsentationslicht**	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten**	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen**
	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen**	
* modellabhängig ** via SmartDevice-App		Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben .

Vinidor

Vinidor Selection


Volltür/dekorfähig




UWpri 3672

Glastür Black/Griffmulde

Glastür Black




UWgb 3631



UWgb 3632




UWgbi 3682



UWgbi 3782

Glastür/dekorfähig




UWpri 3662



UWpri 3661



UWpri 3762



UWpri 3782

¹ mit Einsatz der vier Flaschenhalter

Ausstattungs-vorteile



Auszugsbord für Querlagerung

Für die maximale Raumnutzung bietet das unterste Auszugsbord – bei Vinidor Selection sogar mit SoftTelescopic-Selbsteinzug – die Möglichkeit der Querlagerung von bis zu vier Flaschen.



Dreifach hält besser

Alle Glastür-Modelle bieten dank UVProtect Plus einen nie dagewesenen einzigartigen Schutz vor der UV-Strahlung: drei Schutzschichten bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall (Low-E).



Geeignet für Flaschen (fast) jeder Größe

Maßgeschneiderte Borde leicht gemacht: Die herausnehmbaren Leisten der FlexFit-Holzborde ermöglichen eine perfekte Passform für nahezu jede Flaschenform. Durch die individuelle Platzierung der Leisten im Rahmen lagern alle Flaschen sicher und vibrationsgedämpft.



SmartDevice

Per Smartphone können Einstellungen geändert, die Temperatur geprüft und relevante Statusinformationen erhalten werden. Vinidor Selection-Modelle sind bereits mit SmartDeviceBox ausgestattet.



LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Unterbau-Weinschränken: Die beidseitigen LED-Lichtleisten erzeugen eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, die die Weine gekonnt in Szene setzt.



TipOpen

Design plus Komfort: Durch Antippen öffnet sich die Tür um einige Zentimeter. Die ideale Wahl für die Planung von grifflosen Küchen. In Kombination mit GlassBlack-Modellen und – jetzt erstmalig – auch einem dekorfähigen Modell. Wird die Tür nach drei Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Dekor-Optionen

Dekorfähige Geräte können bestückt werden mit einer Küchenfront passend zur Küchenplanung oder – als Liebherr-Zubehör – mit Edelstahl-Front und separaten Griff-Optionen. Und mit TipOpen-Funktion auch grifflos.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Der Aktivkohlefilter bindet Gerüche aller Art. So bleibt das Bouquet des Weins unverfälscht. Das Gerät erinnert alle sechs Monate an einen Filterwechsel, der bequem selbst ausgeführt werden kann.



Griffmulde

Formschön und angenehm zu greifen ist die Griffmulde bei den Vinidor-Modellen. Die einfache Lösung für grifflose Küchen.



Touch-Display

Bei Vinidor-Modellen ermöglicht das hochwertig designte LC-Touch-Display ein müheloses Auswählen aller Funktionen. Die Menüpunkte sind übersichtlich angeordnet. Und zur Auswahl genügt ein sanfter Fingertipp.



Touch & Swipe-Display

Die Bedienung unserer Vinidor Selection-Modelle ist jetzt besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.

UWgbi 3782

Vinidor Selection

86-92

Türmontage / Bauform: Festtür / Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: 

Energieverbrauch Jahr/24 h: 83 / 0,227 kWh

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ²: 38

Gesamtvolumen ¹: 104 l

Volumen: Weinteil: 104,3 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 32 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse: 3

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür: Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Nischenmaße in cm (H / B / T): 86 - 92 / 60 / mind. 56,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- TipOpen



3.599 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



[mm]



Datenblatt

UWpri 3782
Vinidor Selection

↑
86-92
↓

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	106 / 0,290 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	38
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Volumen:	Weinteil: 101,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air				



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- TipOpen

3.049 €

Weinteil



- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



[mm]

max.
6
8
6
8
4
38



Datenblatt

UWpri 3762

Vinidor Selection

86-92

Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: 

Energieverbrauch Jahr/24 h: 105 / 0,287 kWh

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ²: 38

Gesamtvolumen ¹: 101 l

Volumen: Weinteil: 101,1 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 34 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse: 3

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür: Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Nischenmaße in cm (H / B / T): 86 - 92 / 60 / mind. 56,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.799 €



Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



[mm]



Datenblatt

UWgbi 3682

Vinidor Selection

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	83 / 0,227 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	32
Gesamtvolumen ¹ :	95 l
Volumen:	Weinteil: 95,3 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light	Soft System
Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air			



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- TipOpen



3.349 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



[mm]



Datenblatt

Weingeräte

UWpri 3672

Vinidor Selection

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	66 / 0,180 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	32
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Weinteil: 92,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür:	Volltür
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft System	Tip Open	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air					



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- TipOpen



2.649 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



[mm]



Datenblatt

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

UWpri 3662

Vinidor Selection

82-88

Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse: 

Energieverbrauch Jahr/24 h: 104 / 0,284 kWh

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l²: 32

Gesamtvolumen¹: 92 l

Volumen: Weiteil: 92,4 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 34 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse: 3

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür: Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Nischenmaße in cm (H / B / T): 82 - 88 / 60 / mind. 56,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



2.549 €

Weiteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



[mm]



Datenblatt

Weingeräte

UWpri 3661

Vinidor Selection

82-88

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Unterbaugerät**

Energieeffizienzklasse: **F**

Energieverbrauch Jahr/24 h: **106 / 0,290 kWh**

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen **0,75 l**²: **44**

Gesamtvolumen¹: **107 l**

Volumen: Weinteil: **107,2 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: **3**

Klimaklasse: **SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**

Tür: **Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **82 - 88 / 60 / mind. 56,5**

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Fresh Air	Presentation Light					



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.199 €



Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



[mm]



Datenblatt

UWgb 3632

Vinidor

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	105 / 0,287 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	32
Gesamtvolumen ¹ :	98 l
Volumen:	Weinteil: 98,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch Display	Smart Device	Fresh Air
							



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



2.199 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 3



[mm]



Datenblatt

Unterbaufähiger Weinschrank zur Weintemperierung

UWgb 3631

Vinidor

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	106 / 0,290 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	44
Gesamtvolumen ¹ :	110 l
Volumen:	Weinteil: 110,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch Display	Smart Device	Fresh Air
Presentation Light							



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



1.999 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 3
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



[mm]



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 10 kg

Fünf Bedingungen für perfekte Weinlagerung

Um zu bewahren, was Weinkennerinnen und Weinkenner schätzen, bieten Liebherr-Weinkühlschränke außergewöhnliche Eigenschaften. Die fünf Bedingungen für die perfekte Weinlagerung werden nicht nur wie in einem Weinkeller erfüllt, sondern mit Ingenieurskunst übertroffen. Mit viel Liebe zum Detail.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weins.

1

Temp
Protect
Plus

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weins.

2

Humidity
Select

Humidity
Control

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.

3

UV
Protect

UV
Protect
Plus

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-Fach- oder sogar 3-Fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weins.

4

Fresh
Air

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weins ermöglicht eine ungestörte Reifung.


5

Vibrate
Safe

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.



Stand-Weinkühlschränke





3
Zones

Temp
Protect
Plus

Humidity
Select

UV
Protect
Plus

Vibrate
Safe

WPgbi 7473 Vinidor Selection

Typologie

Buchstaben

W	P	s	d	
W	P	g	b	i
1	2	3	4	5

Ziffern

4	6	5	2
7	4	8	3
1	2	3	4

1	Produktgruppe
W	Wein
2	Technologie / Ausstattung
P	Glastür (Presentation)
S	Volltür (Storage)
F	FoodService
3 + 4	Materialien
bl	Black
bs	BlackSteel
gb	GlassBlack
sd	SmartSteel-Tür
5	Spezifikation
i	SmartDeviceBox inklusive
h	Humidity Range

1 + 2	Maße *
60 cm Breite	
42	125 cm
46	145 cm
50	165 cm
52	185 cm
57	200 cm
70 cm Breite	
66	145 cm
70	165 cm
72	185 cm
75 cm Breite	
75	165 cm
76	185 cm
77	200 cm
3	Serien
0-1	GrandCru
2-4	GrandCru Selection / Perfection
5-6	Vinidor
7-9	Vinidor Selection
4	Anzahl Temperaturzonen
1	1 Zone
2	2 Zonen
3	3 Zonen

* Genaue Maße siehe Gerätebeschreibung

Stand-Weintemperierschränke | Serienausstattung

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 oder 3 Zonen : +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect Plus)
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
Wohlfühlklima	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
		Ist-Anzeige der Luftfeuchte in der StorageZone
		Wasserbox
	FreshAir-Filter je Zonentrenner mit Austauscherinnerung	FreshAir-Filter je Zonentrenner mit Austauscherinnerung
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage, erweiterbar mit FlexFit-Holzleisten (Zubehör)	Zonentrenner mit FlexFit-Holzleisten
	Präsentationsbord	Flaschenpräseneter, Edelstahl
	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Holzborde, höhenverstellbar (weitere Borde als Zubehör erhältlich)	FlexFit-Holzborde mit SoftTelescopic-Selbsteinzug
	Display: zwischen 9 oder 12 Sprachen wählbar * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Display: zwischen 12 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
		SommelierBoard *
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung pro Zone	LightTower
	Rückwandpaneel: SmartSteel	Rückwandpaneel: BlackSteel
	Touchdisplay (SmartSteel-Modelle)	
	Touch & Swipe-Display (BlackSteel-Modelle)	Touch & Swipe-Display, in der Glastür
	Präsentationslicht (Glastür)	Präsentationslicht
	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Vertikale Griffmulde
	Geräuscharm	Geräuscharm
	InteriorFit	InteriorFit
Sicherheit	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
		Luftfeuchtigkeitshinweis
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice **	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice **
	DisplayLock	DisplayLock
		eDoorLock, elektronisches Türschloss
Connectivity *	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.) *	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht **	Präsentationslicht **
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten **	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten **
	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen **	Anzeige und Steuerung relevanter Gerätefunktionen **


Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

* modellabhängig

** via SmartDevice-App

Vinidor

StainlessSteel 60 cm



WPsd 4652


max.
107

WPsd 5252

max.
155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm




WPgbi 5272

max.
106

WPgbi 5273

max.
104

BlackSteel 60 cm




WPbsi 5052

max.
131

WPbsi 5252

max.
155

GlassBlack 70 cm



WPgbi 7472

max.
204

WPgbi 7473

max.
182

WPgbi 7483

max.
149

Ausstattungs-vorteile



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weintemperierschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



HumiditySelect

Für Korken in Bestform kann die Luftfeuchte am Display in zwei Stufen eingestellt werden: „Standard Luftfeuchte“ oder „Hohe Luftfeuchte“. Sinnvoll für den Wein, denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht und dicht bleiben.



UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Die Weintemperierschränke mit Glastür bieten einmaligen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



eDoorLock

Wenn im Leben eines sicher ist, dann Ihre Weine. Dafür sorgt das elektronische Türschloss – dieses lässt sich durch die Eingabe einer PIN entriegeln, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern. Und effizienter ist es auch, denn die bequeme Entriegelung beschleunigt das Öffnen. Sie mögen es noch sicherer? Unsere SmartDevice-App informiert Sie stets, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.



FlexFit-Holzborde

Maßgeschneiderte Ablageflächen leicht gemacht: Passen Sie die FlexFit-Borde mit den verstellbaren Holzleisten exakt an jede Flasche an – selbst an Magnum-Flaschen. So sieht Ihre Weinsammlung aufgeräumt wie nie aus. Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn mal ein Tropfen Rotwein danebengeht, denn verschmutzte Zierleisten lassen sich einfach ersetzen.



BlackSteel-Interieur

Die ideale Kulisse für Ihre Weinsammlung: eine Rückwandblende in BlackSteel. Der markante schwarze Edelstahl verleiht dem Inneren Ihres Weintemperierschranks das gewisse Etwas. Doch der Look ist nur einer der Vorteile: Die Rückwand sorgt auch für eine ausgewogene Luftzirkulation und perfekt regulierte Luftfeuchtigkeit.



SommelierBoard

Werten Sie Ihren Raum auf mit dem SommelierBoard. Dieses raffinierte Set präsentiert Ihre Weine, Gläser, Dekanter und Utensilien besonders elegant. Es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist dank des integrierten Staufachs und der speziellen Arbeitsfläche zum Öffnen und Servieren von Wein auch extrem praktisch.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weintemperierschränke eine behutsame Aufbewahrung mit von Liebherr speziell entwickelten, besonders lauruhigen Kompressoren und stabilen Holzborden aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



LightTower

Eines der wichtigsten, aber am häufigsten vernachlässigten Designelemente ist das Licht. Geschickt eingesetzt kann es genau die richtige Stimmung zaubern, so wie bei unseren Glästgeräten. Zwei vertikale Lichtleisten beleuchten Ihre Weinflaschen wie die Kunstwerke, die sie ja auch sind – und das wahlweise bei jedem Öffnen der Tür oder durchgehend. Sie entscheiden, genau wie über die Lichtintensität.



FreshAir-Kohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle sechs Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weintemperierschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDeviceBox integriert

Haben Sie Ihren Wein überall im Blick. Der Vinidor Selection-Weintemperierschrank ist werkseitig vernetzt – so profitieren Sie von allen Vorteilen der SmartDevice-App. Mit ihr haben Sie überall Zugriff auf Ihr Gerät und können von unterwegs viele Einstellungen einsehen und ändern, zum Beispiel die Temperatur. Zudem erhalten Sie sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät und Ihrem Wein aufs Smartphone.

Weintemperierschrank



SommelierBoard

Dieses raffinierte Set präsentiert Weine, Gläser, Dekanter und Utensilien besonders elegant. Es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist dank des integrierten Staufachs und der speziellen Arbeitsfläche zum Öffnen und Servieren von Wein auch extrem praktisch.



FlexFit-Holzborde

Maßgeschneiderte Ablageflächen leicht gemacht: Dank den verstellbaren Holzleisten können die FlexFit-Borde perfekt an jede Flasche angepasst werden – selbst an Magnum-Flaschen. So sieht Ihre Weinsammlung aufgeräumt wie nie aus. So ist die Weinsammlung perfekt aufgeräumt und präsentiert sich übersichtlich.



Datenblatt



← 70 →

WPgbi 7483

Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	144 / 0,394 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen ¹ :	149
Gesamtvolumen ¹ :	561 l
Volumen:	Weinteil: 561,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glass & Steel Interior	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 11, auf Teleskopauszügen: 8, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

4.999 €



Datenblatt



← 70 →



WPgbi 7473
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	A F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	144 / 0,394 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	182
Gesamtvolumen ¹ :	561 l
Volumen:	Weinteil: 561,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 12, auf Teleskopauszügen: 9
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

4.799 €



Datenblatt



← 70 →



WPgbi 7472
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	A F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	204
Gesamtvolumen ¹ :	575 l
Volumen:	Weinteil: 575,3 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

3.999 €

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.

Weintemperierschrank



Datenblatt



← 60 →



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	126 / 0,345 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	104
Gesamtvolumen ¹ :	357 l
Volumen:	Weinteil: 357,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isoliertglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 11, auf Teleskopauszügen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

3.899 €



Datenblatt



← 60 →



WPgbi 5272
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	106
Gesamtvolumen ¹ :	367 l
Volumen:	Weinteil: 367,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isoliertglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

3.499 €

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Datenblatt



← 60 →

WPbsi 5252

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	155
Gesamtvolumen ¹ :	367 l
Volumen:	Weinteil: 367,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Presentation Light	Presentation Board
Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 8, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

2.799 €



HumiditySelect

Für Korken in Bestform kann die Luftfeuchte am Display in zwei Stufen eingestellt werden: „Standard Luftfeuchte“ oder „Hohe Luftfeuchte“. Sinnvoll für den Wein, denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht und dicht bleiben.



FreshAir-Kohlefilter

Damit Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet des Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert ein Liebherr alle sechs Monate an einen Filterwechsel, der selbst bequem ausgeführt werden kann.

Weintemperierschrank



Datenblatt



← 60 →



WPbsi 5052

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	123 / 0,337 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	131
Gesamtvolumen ¹ :	319 l
Volumen:	Weinteil: 319,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,4 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 7, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

2.549 €



Datenblatt



← 60 →

WPsd 5252

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	155
Gesamtvolumen ¹ :	367 l
Volumen:	Weinteil: 367,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.849 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



← 60 →

WPsd 4652

Vinidor

Energieeffizienzklasse:



Energieverbrauch Jahr/24 h:

118 / 0,323 kWh

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l²:

107

Gesamtvolumen¹:

272 l

Volumen:

Weinteil: 272,4 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

38 dB(A) / C

Sortimentsklasse:

2

Klimaklasse:

SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür / Seitenwände:

SmartSteel / Silver

Außenmaße in cm (H / B / T):

145,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones

Temp
Protect
Plus

Humidity
Select

Fresh
Air

UV
Protect
Plus

Vibrate
Safe

Presentation
Light

Touch
Display

Smart
Device
ready

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

1.549 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Weintemperierschrank



WPsd 5252 Vinidor



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders laufruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.


Stand-Weinlagerschränke | Serienausstattung

	GrandCru	GrandCru Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus
	Vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe	Vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe
	Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung	Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung
	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße	2 höhenverstellbare Stellfüße
Wohlfühlklima	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
		Ist-Anzeige der Luftfeuchte
	1 FreshAir-Filter mit Austauscherinnerung	1 FreshAir-Filter mit Austauscherinnerung
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
Komfort und Flexibilität	EasyFill-Beladungshilfe	EasyFill-Beladungshilfe
	SelfClosing Door	SelfClosing Door
	Holzborde, höhenverstellbar	Holzborde, höhenverstellbar
	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung (Volltür), LightColumn (Glastür)
	Rückwandpaneel: Metall Graphitgrau	Rückwandpaneel: Edelstahl
	Touch-Display	Touch-Display
	Präsentationslicht (Glastür)	Präsentationslicht (Glastür)
	Griff: schwarz	Griff: Aluminium, gebürstet
	Niedriges Geräusch	Niedriges Geräusch
Sicherheit	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice*	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice*
	DisplayLock	DisplayLock
	Mechanisches Schloss, nachrüstbar	Mechanisches Schloss, integriert
Connectivity*	SmartDevice-ready	SmartDevice (SmartDeviceBox inkl.)
	Präsentationslicht*	Präsentationslicht*
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten*	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten*
	Anzeige und Steuerung relevanter Geräte-Funktionen*	Anzeige und Steuerung relevanter Geräte-Funktionen*

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

* via SmartDevice-App



GrandCru 60 cm



GrandCru Selection 60 cm



GrandCru Selection 75 cm



** + 3,4 cm Türscharnier

Ausstattungs Vorteile



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50 % bis 80 % RH*. Fällt der Wert auf unter 50 % RH weist das Gerät darauf hin.



UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



Mechanisches Türschloss

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem GrandCru-Selection-Weinlagerschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



Rückwandpaneel: Metall, graphitgrau

Ein Interieur, das Ihres Weines würdig ist. Die Kombination aus Holzborden und eleganter Metall-Rückwand in Graphitgrau machen den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks schon ohne Wein zum Hingucker. Doch die Rückwand ist nicht nur Designelement. Sie sorgt auch für eine ausgefeilte Luftzirkulation und hält den Wein stilgerecht vor der dahinterliegenden Technik fern.



SelfClosing Door mit EasyFill-Beladungshilfe

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders lauruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle sechs Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weinlagerschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDevice

Ihren Wein überall im Blick. Alle neuen Weinlagerschränke sind werkseitig vernetzt oder können über die SmartDeviceBox als Zubehör ins Smarthome integriert werden. So profitieren Sie von den Vorteilen der SmartDevice-App und haben überall Zugriff auf Ihr Gerät. Sie können von unterwegs Einstellungen ändern, die Temperatur einsehen und erhalten sicherheitsrelevante Informationen auf Ihr Smartphone.

Weinlagerschrank



Datenblatt



WSbli 7731

GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	102 / 0,279 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	324
Gesamtvolumen ¹ :	628 l
Volumen:	Weinteil: 628,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

2.299 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 7
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, zwischen 50 % und 80 % RH*



Datenblatt



← 60 →

WPbli 5231

GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	115 / 0,315 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	229
Gesamtvolumen ¹ :	442 l
Volumen:	Weinteil: 442,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

2.099 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- einseitiges Licht dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, zwischen 50 % und 80 % RH*



Datenblatt



← 60 →

WSbli 5231

GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	96 / 0,263 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	229
Gesamtvolumen ¹ :	433 l
Volumen:	Weiteil: 433,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

1.999 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, zwischen 50 % und 80 % RH*



Datenblatt



← 60 →



WPbli 5001

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	113 / 0,309 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	196
Gesamtvolumen ¹ :	385 l
Volumen:	Weiteil: 385,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

1.649 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 5
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.

Weinlagerschrank



Datenblatt



← 60 →

WSbl 5001

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	97 / 0,265 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	196
Gesamtvolumen ¹ :	378 l
Volumen:	Weinteil: 378,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

1.549 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 5
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



← 60 →



WPbl 4601

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	111 / 0,304 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	166
Gesamtvolumen ¹ :	328 l
Volumen:	Weinteil: 328,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

1.449 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 5
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



← 60 →

WPbl 4201

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	95 / 0,260 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	141
Gesamtvolumen ¹ :	272 l
Volumen:	Weinteil: 272,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3



Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

1.299 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt




← 60 →

WSbl 4201

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	76 / 0,208 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	141
Gesamtvolumen ¹ :	267 l
Volumen:	Weinteil: 267,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3



Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

1.199 €

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.

Kompaktgeräte





Datenblatt



← 43 →

ZKes 453

Humidor

Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr/24 h: **162 / 0,443 kWh**Gesamtvolumen ¹:Volumen: **Kühlteil: 39 l**Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **40 dB(A) / 40 dB(A) SuperSilent**Sortimentsklasse: **3**Klimaklasse: **N (+16 °C bis +32 °C)**Tür / Seitenwände: **SmartSteel**Außenmaße in cm (H / B / T): **61,2 / 42,5 / 47,8**

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +16 °C bis +20 °C
- LED-Beleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Türanschlag: rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss
- Wandmontage möglich


2.999 €

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Maßskizzen Weingeräte

[mm]


WPgbi 7473
WPgbi 7483
WPgbi 7472



[mm]


[mm]

WPgbi 5273
WPgbi 5272




[mm]

WPbsi 5252
WPsd 5252




[mm]

WPbsi 5052




[mm]

WPsd 4652




WSbli 7731




[mm]

[mm]

WPbli 5231
WFbli 5241
WSbli 5231




WPbli 5001
WFbli 5041
WSbli 5031
WPbli 5031
WSbli 5001




[mm]

[mm]


WSbli 4601
WPbli 4601



WSbli 4201
WPbli 4201




ZKes 453




Maßskizzen Weingeräte


WPgbi 7483




WPgbi 7473




WPgbi 7472




WPgbi 5273




WPgbi 5272




WSbsi 5252
WPbsi 5252
WPsd 5252




WPbsi 5052




WPsd 4652




WSbli 7731




WPbli 5231







WSbli 5231



WPbl 5001



Maßskizzen Weingeräte



Praktisches Zubehör für jeden Bedarf.

Empfehlen Sie Ihren Kundinnen und Kunden das original Liebherr-Zubehör. Damit können individuelle Nutzungsgewohnheiten und besondere Lagerbedürfnisse noch gezielter unterstützt werden.



Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen zum Beispiel VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



VarioBoxen



FlexSystem



Flaschenablage

Nützliche Helfer aller Art

Von der Butterdose mit Einhandbedienung bis zur leicht befüllbaren Eisdüfelfchale mit Deckel oder dem praktischen Gefrierblett. Das Zubehörogramm bietet viele clevere Lösungen rund ums Frischhalten und Servieren.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft, bindet schnell unangenehme Gerüche und gewährleistet eine optimale Luftqualität. Der Filter ist leicht wechselbar und ein Austausch wird alle sechs Monate empfohlen.



SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



EasyTwist-Ice

Eis im Handumdrehen – ganz ohne Festwasseranschluss. Mit Wassertank und einer einfachen Drehung können Sie schnell einen Vorrat an Eisdüfeln schaffen. Als Zubehöer einfach zum Nachrüsten.



Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: Das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küchenplanung integriert.

Einbaurelevantes Zubehör

Das komplette Zubehör online direkt beim Wunschmodell. Informationen und Bestellungen auch im Liebherr-Hausgeräte Webshop DE unter home.liebherr.com.

Alle Artikel mit ■ sind bequem über das Liebherr LiParts-System zu beziehen oder bei Rückfragen über ersatzteile.lhv@liebherr.com oder **TeL. +49 731/175 886 90**.

Edelstahlfront

Als Alternative zur herkömmlichen Möbelfront lässt sich mit der Edelstahlfront ein optischer Akzent in der Küche setzen. Modellabhängig sind Griffe separat zu bestellen (siehe unten). Die Lochbohrungen dafür sind in der Edelstahlfront bereits vorhanden.

Unterbau			
URPc 375i, ohne Griff		9904 854	349 €
URDd 375i, ohne Griff		9904 860	319 €
URPd/SUFNPc 365i, ohne Griff		9904 926	319 €
UORpr 365i, ohne Griff	rechts 9904 872	links 9904 898	319 €
alle anderen Modelle 82 – 88 cm Nische, ohne Griff		9904 866	319 €
alle anderen Modelle 86 – 92 cm Nische, ohne Griff		9904 847	349 €

Einbau			
88 cm Nische, Griff Alu inkl.		9901 990	349 €
122 cm Nische, Griff Alu inkl.		9901 996	379 €
178 cm Nische, Griff Alu inkl.		9902 007	479 €
ECBNe 8872, ohne Griffe	Kühlteil 84"	9904 386	599 €
	Kühlteil 80"	9900 337	549 €
	Gefrierteil	9900 323	499 €
ECBNe 8870/71, ohne Griffe	Kühlteil 84"	9904 381	599 €
	Kühlteil 80"	9900 333	499 €
	Gefrierteil	9900 323	499 €
ECBNe 7870/71, ohne Griffe	Kühlteil 84"	9904 367	479 €
	Kühlteil 80"	9900 287	399 €
	Gefrierteil	9900 283	449 €



Edelstahlrahmen

Unsere Glastürmodelle können – als optischer Akzent und Alternative zur herkömmlichen Möbelfront – mit einem Edelstahlrahmen bestückt werden. Modellabhängig bereits im Lieferumfang enthalten, unterstützt der robuste Aluminiumgriff das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Die Lochbohrungen für den Griff sind im Edelstahlrahmen bereits vorhanden.

EWTDf 3553, Griff Alu inkl.		9901 573	499 €
EWTDf 2353, Griff Alu inkl.		9901 575	399 €
EWTDf 1653, Griff Alu inkl.		9901 577	299 €
UORpr 366i, ohne Griff	rechts 9904 932	links 9904 939	349 €
alle anderen Modelle 82 – 88 cm Nische, ohne Griff		9904 931	319 €
alle anderen Modelle 86 – 92 cm Nische, ohne Griff	rechts 9904 930	links 9904 929	319 €



Griffe

Modellabhängig erhältlich: robuster Aluminiumgriff und/oder eleganter Edelstahlgriff, einzeln oder als 3er- bzw. 4er-Set.

ECBNe 8872	Griffe-Set Alu	9900 513	439 €
	Griffe-Set Edelstahl	9900 339	439 €
ECBNe 8870/71	Griffe-Set Alu	9900 329	419 €
	Griffe-Set Edelstahl	9900 327	419 €
ECBNe 7870/71	Griffe-Set Alu	9900 281	379 €
	Griffe-Set Edelstahl	9900 279	379 €
EWTDf, UR, SUF, UWpri, UBCpr, UOR	Griff Alu	9901 561	99 €
	Griff Edelstahl	9904 734	99 €



Profilrahmen

Um die Weingeräte harmonisch in die Küche zu integrieren, können sie mit individuellen Möbelfronten, beispielsweise aus Holz, ausgestattet werden. Unsaubere Kanten sowie Schnittflächen können mithilfe des Profilrahmens aus Aluminium oder Aluminium schwarz eloxiert verdeckt werden.


	Schwarz	Aluminium	
EWtdf 3553, 19 mm		9901 080	199 €
EWtdf 3553, 22 mm		9901 083	219 €
EWtdf 2353, 19 mm		9901 079	159 €
EWtdf 2353, 22 mm		9901 082	169 €
EWtdf 1653, 19 mm		9901 075	139 €
EWtdf 1653, 22 mm		9901 081	159 €
82 – 88 cm Nische, 19 mm	9905 395		139 €
86 – 92 cm Nische, 19 mm	9905 372		139 €



Höhenverstellbare Sockelblende

Passend für jede Gerätehöhe bei allen Unterbaugeräten (82 – 88 cm und 86 – 92 cm). Die Edelstahl-Blende besteht aus drei Teilen, die zu jeder Sockelhöhe passen (60 – 90 mm oder 90 – 120 mm Teil).

■ Alle Unterbaugeräte	7742 874	79 €
-----------------------	----------	------



Zubehörschublade Wein

In der leichtlaufenden Zubehörschublade kann direkt unter den Wein-klimaschränken der WKE-Modelle Weinzubehör aufbewahrt werden. Dank eines praktischen Einlegers können Weingläser sicher gelagert werden. Die Zubehörschublade ergänzt die 45er Nische zur 60er Nische.

WKEgb 582	9901 085	379 €
-----------	----------	-------



Side-by-Side-Set

Mithilfe des Side-by-Side-Sets für Unterbaugeräte lassen sich zwei oder drei Geräte nebeneinander aufstellen.

Alle Unterbaugeräte	9095 810	49 €
---------------------	----------	------

Durch das Side-by-Side-Set lassen sich bei den ECBN-Geräten zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das Spaltmaß zwischen Geräten gehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden.

ECBNe 8870/71/72	9904 358	599 €
ECBNe 7870/71	9904 349	549 €



Einbaurelevantes Zubehör

Das komplette Zubehör online direkt beim Wunschmodell. Informationen und Bestellungen auch im Liebherr-Hausgeräte Webshop DE unter home.liebherr.com.

Alle Artikel mit ■ sind bequem über das Liebherr LiParts-System zu beziehen oder bei Rückfragen über ersatzteile.lhv@liebherr.com oder Tel. +49 731/175 886 90.

Türanschlagswechsellatz

ECBNe-Modelle gibt es serienmäßig wahlweise mit Links- oder Rechtsanschlag. Sollte der Türanschlag trotzdem gewechselt werden müssen, gibt es hierzu ein Zubehör. Der Türanschlagswechsellatz darf ausschließlich durch den Liebherr-Kundendienst gewechselt werden.

ECBNe 7870/71	9905 034	149 €
ECBNe 8870/71	9905 061	149 €



SoftSystem für Einbaugeräte

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Bei Einbaugeräten wird ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° die Tür automatisch geschlossen. Für den korrekten Einbau der Schließdämpfung ist eine Möbeltiefe von 560 mm zwingend erforderlich. Bei Kombinationen wird je Tür eine Schließdämpfung benötigt.

■ Alle Geräte mit Festtürmontage	9096 985	59,90 €
----------------------------------	----------	---------



Türöffnungsbegrenzung

Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel von 115° kann auf 90° reduziert werden indem Begrenzungsstifte in das obere und untere Türscharnier eingesteckt werden. Damit wird verhindert, dass die Tür gegen Wände oder nebenstehende Möbel schlägt und diese beschädigt.

■ ECBN-Modelle	9096 699	10,60 €
■ Andere Einbau-Kombinationen	9096 214	10,60 €
■ Alle anderen Einbau- und Unterbaugeräte, inkl. Wein	9080 127	10,60 €



3-Meter-Schlauch für IceMaker / InfinitySpring

Sollte der serienmäßig gelieferte 2-Meter-Schlauch nicht ausreichen, ermöglicht der 3-Meter-Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4" mehr Flexibilität bei der Aufstellung eines Geräts. Er ist robust und elastisch und einfach zu wechseln.

■ CBNstb 579i-22, ICBNci 5183-22, ICBNci 5663-20, ICBNcx 5173-22, IRBac 5190-22, IRBac 5190-22, IRBci 5180-22, IXRF 5175-20, IXRF 5175-22, IXRF 5186-20, IXRF 5186-22, IXRFA 5175-20, IXRFA 5175-22, IXRFW 5170-20, IXRFW 5170-22, IXRFW 5173-20, IXRFW 5173-22, IXRFW 5180-20, IXRFW 5180-22, IXRFW 5183-20, IXRFW 5183-22, MBbsdi 9024-20, MBbsdi 9028-20, MBbsdi 9528-20, MBbsdi 9556-20, MBsddi 9024-20, MBsddi 9028-20, MBsddi 9528-20, MBsddi 9556-20, MBsddi 9558-20, SFNbsd 529i-20, SFNbsd 529i-22, SFNbsd 529i-23, SFNbsd 526i-22, SFNstd 529i-20, SFNstd 529i-22, SIFndi 5188-22, SWNbsd 529i-20, SWNstd 529i-20, XRCbs 5295-20, XRCst 5295-20, XRFbs 5295-20, XRFbs 5295-22, XRFbs 5295-23, XRFsd 5265-20, XRFsd 5265-22, XRFst 5295-20, XRFst 5295-22	6030 135	99,46 €
--	----------	---------



3-Meter-Gerätestecker

Sollte die Standardlänge von 2,10 m nicht ausreichen, ermöglicht der 3-Meter-Gerätestecker mehr Flexibilität bei der Aufstellung. Der Gerätestecker kann einfach und ohne viel Kraftaufwand vom Gerät entfernt und ausgetauscht werden.

■ Alle Einbaugeräte der Serien Pure, Plus, Prime, Peak (und alle BluPerformance-Modelle)	9097 351	23,44 €
---	----------	---------



SmartDeviceBox

Die SmartDeviceBox ermöglicht die Vernetzung von SmartDevice-fähigen Liebherr-Geräten zur einfachen und sicheren Steuerung auf mobilen Endgeräten. Mit dem Eintritt in die drei Themenwelten SmartHomePlus, SafetyPlus und ServicePlus bietet Liebherr mehr Sicherheit, Service und Komfort. Mehr unter: www.smartdevice.liebherr.com

■ Neue Version: Alle Geräte SmartDevice ready	6125 984	59,90 €
■ Alte Version: Alle Geräte SmartDevice-ready außer für MultiDoor-Geräte (Verfügbar solange der Vorrat reicht März 2026)	6125 265	59,90 €



Verbindungssatz für geteilte Möbelfronten

Dieser Verbindungssatz dient als praktische Ergänzung, falls ein eintüriges Einbaugerät in eine Nische verbaut wird, in der vorher eine Kombination stand. Mithilfe des Verbindungssatzes werden die vormals geteilten Fronten miteinander verbunden.

■ Alle 1-türigen Einbaugeräte	9086 398	33,21 €
-------------------------------	----------	---------



Führungsscharniere für überhohe Möbelfronten

„Kamat“

Wenn der Kühlschrank und das darüberliegende Staufach mit einer durchgehenden, überhohen Möbelfront abgedeckt werden sollen, sorgt das federlose Führungsscharnier für Stabilität in der Drehbewegung und ein stabiles Fugenbild.



„Evisys“

Traglastfähigkeit für mehr Gestaltungsfreiheit: Mit der Evisys-Beschlaglösung lassen sich überhohe Möbeltüren für Einbaukühlschränke mit bis zu 80 kg Gewicht problemlos realisieren.



Zu beziehen über Hettich, www.hettich.com

Einbaurelevantes Zubehör

Abdeckungen für Schraublöcher

Mithilfe dieser Abdeckungen können bei einem Austausch von einem Schlepptür- durch ein Festtürgerät die zurückgebliebenen Löcher in der Möbelfront geschlossen werden.

Alle Einbaugeräte	9086 484	6,91 €
-------------------	----------	--------



Keder

Für ein optisch perfektes Erscheinungsbild bei Einbaugeräten schließt der magnetische Keder die Lücke zwischen Möbel- und Gerätetür. Dank innovativer Magnetfunktion lässt er sich optimal ausrichten.

■ 72er Nische	7643 071	10,60 €
■ 88er Nische	7643 073	10,60 €
■ 102er Nische	7643 075	10,60 €
■ 122er Nische	7643 077	10,60 €
■ 140er Nische	7643 079	10,60 €
■ 158er Nische	7643 081	10,60 €
■ 178er Nische	7643 083	10,60 €



Der Keder ist ausschließlich zu beziehen über ersatzteile.lhv@liebherr.com oder **Tel. +49 (0)731 175 886-90**.

Schloss für Unterbaugeräte

Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem Vinidor-Selection-Weintemperierschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.


■ UBCpr 376i	7044 118	10,60 €
■ UWpri 3661	7044 118	10,60 €
■ UWpri 3662	7044 118	10,60 €
■ UWpri 3762	7044 118	10,60 €





Nischenmaß


Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Skizzen unter jedem Ein- bzw. Unterbaugerät entnehmen.



SN	von +10 °C bis +32 °C
ST	von +16 °C bis +38 °C
N	von +16 °C bis +32 °C
T	von +16 °C bis +43 °C

Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):



Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen, entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



VarioSocket

Der VarioSocket ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.


Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über zwei Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über zwei verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.



Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune Rahmen sind als Zubehör lieferbar.




Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Gerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

1. Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
2. Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze.
3. Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter / SBS-Konzept, siehe ab Seite 34) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
4. Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
5. Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
6. BluPerformance-Standmodelle fügen sich dank InteriorFit passgenau in eine 60 cm tiefe Nische ein. Man benötigt keinen seitlichen Belüftungsabstand. Lediglich die Türe ragt definiert heraus und gewährleistet optimalen Zugang zu Griffmulde oder Hebelgriff. Entlüftung analog 1. oder 2.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.





1



2

Integrierbare Einbaugeräte

Die Geräte können problemlos hinter der Möbeltür eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. Dadurch entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten ist die Technik der Möbeltür-Montage.

Festtür-Montage (1)

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Die als Zubehör für Festtür-Geräte erhältliche Schließdämpfung unterstützt den Bedienkomfort und schließt Türen sehr sanft und leise.

Schlepptür-Montage (2)

Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

Schlepptür-Geräte sind am „S“ an der 3. oder 4. Stelle der Modellbezeichnung erkennbar (siehe auch Typologie Einbaugeräte).

Stay in touch



Zur Planung in CAD-Systemen

Wir unterstützen Ihre Küchenplanung in CAD-Systemen mit .dwg-Geräte-dateien in 3D von allen aktuellen Modellen. Zu finden unter „Downloads“ beim jeweiligen Modell auf home.liebherr.com



SmartDevice-App: Der smarte Begleiter steuert bequem alle Liebherr-Geräte, man erhält wichtige Statusmeldungen und Ihre Kundinnen und Kunden profitieren von vielen weiteren Services rund um ihren Liebherr.



Unser Katalogprogramm

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Katalogen und Specials. Alle Kataloge stehen auch unter home.liebherr.com zum Download bereit.



Stellen Sie Ihre **Reparaturanfrage** ganz einfach online über unser Servicekontaktformular. Unser Fachbereich wird sich anschließend telefonisch oder per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen.



Die **DemoMode-Broschüre** zeigt Ihnen die Einstellung aller Geräte auf DemoMode-Schaltung für eine ansprechende Präsentation im Verkaufsraum.



Bio
Fresh

+ 11 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 40 Tage

+ 48 Tage

Technische Änderungen, Fehler und Abweichungen in Bild und Text vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Produkte und deren Details werden zu Werbezwecken inszeniert.

Aktuellste verfügbare Daten finden Sie unter home.liebherr.com.

Gedruckt in Österreich von Blenenstark 7100006-00 / 12.26 / DE-LHV

home.liebherr.com



FSC
www.fsc.org

MIX

Papier | Fördert
gute Waldnutzung
FSC® C105694