

Verkaufs- handbuch 2026

Für den autorisierten Fachhandel.

LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren



Persönliches Exemplar:



ICBa 5123 ◇ Plus-Serie
Die weltweit erste Einbau-Kühl-Gefrierkombination
in Energieeffizienzklasse A.

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
Ready

A+
A

10 Jahre
Herstellergarantie

10 Jahre
Herstellergarantie



Deshalb gewähren wir Ihnen und Ihren Kund:innen 10-Jahre Herstellergarantie auf alle unsere freistehende Kühl- und Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A und neu der Energieeffizienzklasse B sowie Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B, bei Kauf bis zum 31.12.2026 und einer Registrierung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf.

Die Geräte mit 10 Jahre Herstellergarantie sind in den Übersichten mit dem nebenstehenden Signet gekennzeichnet – weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf home.liebherr.com/garantie

Inhalt

Unsere Neuheiten 2026	4
Benutzeroberfläche	6
Kurzerläuterung Ausstattungsdetails	8
Serien	10

Einbaugeräte	12
Design	14
Komfort und Flexibilität	16
AutoDoor	18
Side-by-Side-Konzept	20
Typologie Einbaugeräte	29
Sortimentsübersicht	30
Side-by-Side-Kombinationen	34
Kühl-Gefrierkombinationen	50
Kühlschränke	88
Gefrierschränke	160
Unterbaugeräte	180
Typologie Unterbaugeräte	182
Sortimentsübersicht	183
Kühlschränke	184
Gefrierschränke	198
Getränke-Kühlschränke	206
Outdoor-Kühlschränke	210

Standgeräte	214
Design	216
Komfort und Flexibilität	220
Typologie Standgeräte	222
Sortimentsübersicht	224
French-Door-Kombinationen	228
Side-by-Side-Kombinationen	242
Kühl-Gefrierkombinationen	254
Kühlschränke	286
Gefrierschränke	298
Gefriertruhen	312
Getränke-Kühlschränke	318
Tischgeräte	322
Typologie Tischgeräte	324
Sortimentsübersicht	326
Tischkühlschränke	328
Tischgefrierschränke	336
Maßskizzen Standgeräte	340

Weingeräte	348
Modellgruppen	350
Sortimentsübersicht	351
Kurzerläuterung Ausstattungsdetails	352
Einbau-Weinkühlschränke	354
Typologie Einbaugeräte / Unterbaugeräte	356
Unterbau-Weinkühlschränke	368
Stand-Weinkühlschränke	384
Typologie Standgeräte	387
Kompaktgeräte	406
Maßskizzen	408
Zubehör	414
Glossar	421

Unsere Neuheiten 2026

↑
82-88
↓

← 60 →

Vario
Cool
Drawers

↑
86-92
↓

← 60 →

**Barrierefreie Unterbau-Modelle für noch mehr
Planungsflexibilität: Gefriergerät mit Auszugswagen,
Kühlgerät mit VarioCool-Schubladen**

Mehr ab Seite 180.

↑
202
↓

← 60 →

Ultra
Efficient
A -20% *

**Stand-Kühl-Gefrierkombination mit
neuem Maßstab: 20 % besser als „A“***

Mehr auf Seite 262.

* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A
nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).

Outdoor

↑
82-88
↓

← 60 →

Neue Unterbau-Outdoor-Kühlschränke

Mehr ab Seite 210.

Beverage

↑
86-92
↓

← 60 →

**Komplett neu im Sortiment:
Unterbau-Getränke-Kühlschränke**

Mehr ab Seite 206.

Kühlschränke, die keine Wünsche offenlassen – und keine Türen.

Es geht uns nicht darum, die Kühlschränke mit den meisten Funktionen zu entwickeln. Sondern Kühlschränke mit genau den Funktionen, die Lebensmittel sicher lagern und die Kund:innen wirklich brauchen. Unsere Geräte erleichtern das Leben spürbar und bieten Features in technischer Perfektion.



Sicher ist sicher

- Türalarm**
Alarm bei offener Tür, auch visuell durch pulsierende LED-Beleuchtung.
- Temperaturalarm**
Optische und akustische Warnung, sobald die Temperatur im Gefrierteil ein kritisches Level erreicht.
- Stromausfallalarm**
Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall für sichere Lagerung.
- Geräteausfallalarm**
Optische und akustische Warnung bei Auftreten eines Geräteausfalls.
- Reminder**
Automatische Erinnerung für Wartung und Pflege.
- Eingabesperre**
Verhindert jegliche Einstellungen oder Aktivierungen von Funktionen.
- DemoMode**
Zur optimalen Präsentation des Geräts am PoS: Bedienoberfläche und Beleuchtung an, Kühlung aus.

Ein Touch mehr Komfort

- CleaningMode**
Für vollen Durchblick bei der Reinigung schaltet die Kühlung ab, während die Beleuchtung an bleibt.
- PartyMode**
Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert.
- HolidayMode**
Ventilator, SuperCool und SuperFrost werden abgeschaltet, die Kühltemperatur auf +15°C erhöht, um Strom zu sparen. Das Gefrierteil bleibt eingeschaltet.
- EnergySaver**
Erhöhung der Standard-Temperatur auf maximal +7°C zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
- SabbathMode**
Die gesamte Beleuchtung und Töne werden ausgeschaltet, Deaktivierung nach 80 Stunden.
- Spracheinstellung***
Variable Spracheinstellung von 12 Sprachen.

Kernkompetenz Kühlen und Gefrieren

- Temperaturanzeige**
Im Display erscheint immer der aktuelle Temperaturwert. Eine Änderung wird im Menü blinkend angezeigt.
- SuperFrost**
Erhöhung der Kälteleistung im Gefrierteil für vitaminschonendes Einfrieren.
- SuperCool**
Erhöhung der Kühlleistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt.
- VarioTemp**
Das komplette Gefrierteil kann durch variable Temperatureinstellung zwischen -2°C und +14°C auch zum Kühlen oder als Kellerfach verwendet werden.

Einfach smart per App

- NightMode**
Alle Töne werden abgeschaltet – und die Beleuchtung wird gedimmt. Für ungestörte Ruhe.
- BottleTimer**
Extra schnelle Kühlung durch Aktivierung von SuperFrost. Automatische Erinnerung via App, die Flaschen aus dem Eisfach zu nehmen.
- IceCubeTimer****
Eiswürfelproduktion im erhöhten Tempo. Sobald die Eiswürfel bereit sind, erfolgt die Benachrichtigung per App.
- AutoDoor** (nur bei Einbaugeräten mit AutoDoor)
Bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone – oder einfach per Hand.

Frischetechnologien

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.
Hydro Breeze	Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Safe knapp über 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.
Fish & Seafood	Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von – 2 °C so professionell wie beim Fischhändler.
Bio Fresh	Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
Bio Fresh Plus	Die Vorteile von BioFresh mit zusätzlicher regelbarer Temperaturzone –2 °C, perfekt für Fish & Seafood (Standgeräte).
Easy Fresh	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
Duo Cooling	Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.
No Frost	Nie mehr Abtauen-Komfort.
Smart Frost	Deutlich seltener Abtauen.
Stop Frost	Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.
Super Cool	SuperCool verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.
Super Frost	SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.
Vario Temp Zone	Gefrieren oder kühlen? Sie haben die Wahl: Die VarioTempZone können Sie gradgenau von –18 °C bis –10 °C und von –2 °C bis +5 °C einstellen.
Vario Temp	Der Gefrierbereich wird alternativ zur weiteren Kühlzone: durch gradgenaue Einstellung der Temperatur zwischen –2 °C und +14 °C (Standgeräte).
Vario Cool Drawers	Unabhängig voneinander einstellbare Schubladen (0 °C bis +14 °C) kühlen perfekt eiskalte Getränke und empfindliche Lebensmittel.

Design

Open Stage	Transparente Schubfächer präsentieren den kompletten Kühl-schrankinhalt maximal übersichtlich und ergonomisch.
Glass & Steel-look Interior	Elegante Glas- und Edelstahl-Look-Elemente im Innenraum für besondere Designansprüche.
Mood Light	MoodLight – ein Highlight für Ihr Wohnambiente: Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden ästhetisch in Szene.
Light Tower	Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.
LED	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Wasser und Eis

Water & Ice Centre	Das Water & Ice-Center liefert Ihnen rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.
Infinity Spring	Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.
Ice Tower	Perfekt für Partys: Automatischer IceMaker und großes Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.
Ice Maker	Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.
Ice Maker Water tank	Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.
Easy Twist Ice	Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).

Komfort und Flexibilität

Auto Door	Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone* – oder einfach per Hand.
Flex Door System	Dank des FlexDoorSystems öffnen und schließen die Türen Ihres Liebherrn auch einzeln ganz leicht und leise – und die 100 % dichte Schließung spart Energie.
Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
Soft-Telescopic Rails	Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
Ultra Silent	Stille erleben. Frische genießen: unsere leisesten Geräte.
Super Silent	Pssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen.
Touch & Swipe-Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
Touch-Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
Touch Control	Steuern Sie Ihr Gerät mit nur einer Berührung.
Space Box	Für die flexible Vorratshaltung: Die SpaceBox bietet mit einer Höhe von 250 mm viel Extra-Raum selbst für XL-Gefriergut.
Side by Side	Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Vario Space	Für extra-hohen Stauraum: Einfach einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden herausnehmen und Platz für extra-hohes Gefriergut schaffen.
Door Stop	Halten Sie Ihr Liebherr-Gerät frisch und geruchsfrei. Die Tür bleibt offen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Spart Zeit und Energie für mehr Frische.
Easy Open	Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.
Frost Protect	Eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. –15 °C Umgebungstemperatur.
Door Lock	Das mechanische Türschloss sorgt dafür, dass der Inhalt des Kühlschranks jederzeit sicher ist. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.

Connectivity

Smart Device	Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
Smart Device ready	Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.
Spezielle Produktgruppen	
Beverage	Optimal für die perfekte Kühlung und Präsentation von Getränken.
Outdoor	Ideal für den Außeneinsatz: dank rost- und witterungsbeständiger Materialien, robuster Bauweise und hochwertiger Komponenten.
Wine	Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.

Ultraeffiziente Modelle

Ultra Efficient A -20%	Ultra Efficient A -30%	Noch einmal sparsamer** als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A – damit setzt Liebherr neue Maßstäbe.
------------------------	------------------------	--

** Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).


Für einen guten Überblick. Schon bevor Sie den Kühlschrank aufmachen.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?
Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht
immer ganz einfach zu beantworten ist.
Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch
einfacher gemacht und unser Sortiment in
vier gut nachvollziehbare Serien eingeteilt.

○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Lieberr-Qualität.



◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig zu erleichtern.

⬡ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Lieberr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

Einbaugeräte



ICBNci 5663 ◯ Prime-Serie

Zeitlos und elegant. Design für jede Küche.

Versteckt hinter den Fronten der Küche bleibt ein Liebherr auf den ersten Blick unentdeckt und lässt dem Design der Küche den Vorrang. Doch beim Öffnen wird klar: Dahinter liegt etwas ganz Besonderes verborgen.

Design trifft Funktionalität.

Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen. Die Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Echtmetallkomponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.



ICBNci 5183 △ Peak-Serie



Das LightTower Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.



Nur ein Ventilator? Nein, der Ventilator mit Ambiente-Beleuchtung sorgt für eine nahezu gleichmäßige Temperaturverteilung und beinhaltet gleichzeitig den FreshAir-Aktivkohlefilter. Mehr Funktionalität geht nicht.



IRBbsci 5170 △ Peak-Serie

Ausgewählte Peak-Einbaugeräte werden mit BlackSteel-Look-Interieur zu einem exklusiven Blickfang und machen jedes Öffnen zum reinsten Genuss.

Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.



SmartSteel-Look-Interieur – vollflächige Echtmetall-Applikationen auf der Rückwand und in der Innentür – sowie ein Ventilator mit dezenter Ambiente-Beleuchtung, machen bei jeder Türöffnung das Besondere erlebbar.

Die Küche wird zum Marktstand.

Inspiziert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Der komplette Kühlschrankinhalt wird maximal übersichtlich präsentiert und ist ergonomisch ideal erreichbar. Damit setzen wir neue Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.



IRBPci 5170 △ Peak-Serie



Der Keller in der Küche

Lagern Sie Vorräte wie Kartoffeln oder Getränke einfach im Kellerfach Ihres Liebheers. Es enthält einen entnehmbaren Korb, eine Ablage-schale und eine Schublade. Das Kellerfach fährt sanft über Teleskop-schienen aus und schließt via Selbsteinzug mit Schließdämpfung. Die Temperatur ist regelbar zwischen +6°C und +14°C – je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern.



Platz für ein ganzes Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr. Er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



Ein Getränkdepot. Zwei Möglichkeiten.

Das praktische Auszugsbord aus Teleskopauszügen im IRDdi 51 ist mit zwei herausnehmenbaren Flaschen-körben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.



IRDdi 5121 ◇ Plus-Serie




Wieder ein Handgriff weniger

Unser Feature AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn damit öffnen und schließen sich Liebherr-Geräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl. Und so bleiben Griff und Gerätefront sauber, auch wenn die Hände mal etwas klebriger sind.

Die weltweit ersten Kühl- und Gefriergeräte, die sich vollständig automatisch öffnen und schließen lassen. Den Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie die Geräte ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



Öffnen und Schließen
per Klopfsignal



Öffnen und Schließen
per Smartphone

(Erfordert die SmartDevice-App.)



Öffnen und Schließen
per Sprachbefehl

(Erfordert die SmartDevice-App
und Amazon Alexa oder Google
Assistant.)



Öffnen und Schließen
natürlich auch weiterhin
per Hand möglich



Side
by
Side

Das individuelle FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach dem Frischebedarf Ihrer Kundinnen und Kunden. Alle Modelle, die mit dem Side-by-Side-Zeichen ausgezeichnet sind, lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammenstellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Und so wird alles an einem Ort erlebbar: Großzügige Kühlkapazität, extralange Frische mit BioFresh, perfekt temperierte Weine und Nie-mehr-Abtauen-Komfort durch NoFrost.

IXRFW 5180

SIFNdi 5188 △ Peak-Serie | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Peak-Serie

Ein Service für alle, die sich schwer entscheiden können.

Mit unseren Side-by-Side-Lösungen sind nahezu unendliche Kombinationen unserer Geräte möglich. Für alle, die mit so viel Auswahl fast schon überfordert sind, und um Ihnen die Planung zu erleichtern, gibt es von uns vordefinierte Sets, quasi als ein Best-of aus allen denkbaren Side-by-Side-Kombinationen.

Diese Wohnsituationen zeigen zwei mögliche Sets. Die vollständige Sortimentsübersicht finden Sie ab Seite 35.



Einbaugeräte

IXRFW 5180, bestehend aus:

Side
by
Side

↑
178
↓

No Frost

Ice Tower

SIFNdi 5188 △ Peak-Serie

Wine

EWTdf 3553 Vinidor

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

IRBci 5180 △ Peak-Serie

IXRF 4555, bestehend aus:

Side
by
Side

↑
140
↓

No Frost

SIFNdi 4556 ◯ Prime-Serie

Bio Fresh

IRBci 4550 ◯ Prime-Serie

So stellen Sie ein individuelles Frische-Center zusammen.




Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden. So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos kombiniert werden und bleiben dabei ebenso wie die Küchenmöbel perfekt geschützt.

Welche Modellgruppen konkret für welche SBS-Verbauung möglich sind, finden Sie auf Seite 30/31.

Für alle, die sich gerne auf unsere Empfehlung verlassen, gibt es zusätzlich vordefinierte SBS-Sets, quasi als ein Best-of aus allen denkbaren Modell-Kombinationen, ab Seite 36.

Für die Rahmenheizung ist keine zusätzliche elektrische Energie notwendig. Die Heizung ist Bestandteil des Kältekreislaufs (Abwärme).



Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.




Kombinationsbeispiel
Oben:
Kühlschrank oder Weinschrank
Unten:
Gefrierschrank



Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen die beidseitige Platzierung von Geräten in beliebiger Nischenhöhe.




Kombinationsbeispiel
Mittig:
Gefrierschrank
Links und/oder rechts:
Kühlschrank und/oder Weinschrank



Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



Kombinationsbeispiel
Oben:
Weinschrank WKE
Unten:
Gefrierschrank
Links und/oder rechts:
Kühlschrank und/oder Weinschrank


Side-by-Side-Konzept

Hier finden Sie alle möglichen Einbaugeräte-Kombinationen für eine Side-by-Side-Aufstellung:

		Kühlschränke				Gefrierschränke	
		BioFresh/4	BioFresh	EasyFresh/4	EasyFresh	NoFrost	NoFrost
		IRB ..1	IRB	IR ..1	IR	SIFN	IFN
Kühlschränke	IRB ..1					■	
BioFresh/4							
BioFresh	IRB					■	
EasyFresh/4	IR ..1					■	
EasyFresh	IR					■	
Gefrierschränke	SIFN	■	■	■	■	■	■
NoFrost							
NoFrost	IFN					■	
SmartFrost	IF					■	
Kombinationen	ICBN					■	
BioFresh/NoFrost							
BioFresh/SmartFrost	ICB					■	
EasyFresh/NoFrost	SICN	■	■	■	■	■	■
EasyFresh/NoFrost	ICN					■	
EasyFresh/SmartFrost	IC					■	
Weintemperierschränke	EWT	□	■	□	■	■	


■ möglich □ bedingt möglich: Wenn sich seitlich des Gefrierfachs kein anderes Gerät befindet!

Beispiel für 3er Kombination SBS/178er Nische:




Kombinationen						Weintemperierschränke
SmartFrost	BioFresh/NoFrost	BioFresh/SmartFrost	EasyFresh/NoFrost	EasyFresh/NoFrost	EasyFresh/SmartFrost	
IF	ICBN	ICB	SICN	ICN	IC	EWT
			■			□
			■			■
			■			□
			■			■
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
■	■	■	■	■	■	■
			■			
			■			
			■			■

Nicht möglich, da links 4*Fach (Kondenswasserbildung)



Nur möglich, da rechts neben 4*Fach kein Gerät platziert ist





SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie

Typologie

Buchstaben						Ziffern			
I	R	B	d	i		5	1	7	1
1	2	3	+	4	5	1	2	3	4

- 1

Bauart
I Integriert
D Dekorrahmen
S Seitenwandheizung (vor erster Stelle)
- 2

Produktgruppe
R Refrigerator (Kühlschrank)
C Combination (Kombination)
F Freezer (Gefrierschrank)
IXRF Indikation für SBS (Kühlschrank | Gefrierschrank)
IXCC Indikation für SBS (Kombination | Kombination)
- 3

Technologie / Ausstattung
B BioFresh
N NoFrost
D Drinks (Flaschenkorb)
P Pull out (Auszugsfach)
RC Refrigerator Cellar (Kellerfach)
S Schlepptür
- +

Innendesign
bs BlackSteel-Look Interior
- 4

Energieeffizienzklasse
a Energieeffizienzklasse A
b Energieeffizienzklasse B
c Energieeffizienzklasse C
d Energieeffizienzklasse D
e Energieeffizienzklasse E
f Energieeffizienzklasse F
- 5

Connectivity
i SmartDeviceBox inklusive

- 1 + 2

Nische *
35 72 cm
39 88 cm
40 102 cm
41 122 cm
45 140 cm
48 158 cm
51 178 cm
56 194 cm
88/78 204 cm
- 3

Serien
0-1 Pure
2-4 Plus
5-6 Prime
7-9 Peak
- 4

Spezifikation
Kühlgeräte
0 ohne 4*-Gefrierfach
1 mit 4*-Gefrierfach

Kombinationen / Gefrierschrank
2-8 Anzahl Gefrierschubfächer

Side-by-Side (IX-Sets)
0 ohne BioFresh
5 mit BioFresh


* Genaue Maße siehe Gerätebeschreibung

Sortimentsübersicht

Side-by-Side/Festtür

Gefrier- | Wein- | Kühlschrank

BioFresh Professional
NoFrost | Wein | HydroBreeze
IceTower | | InfinitySpring



IXRFW 5183			37
SIFNdi 5188	EW Tgb 3583	IRBci 5180	

IXRFW 5180			37
SIFNdi 5188	EW Tdf 3553	IRBci 5180	

IXRFWbs 5174			39
SIFNbsdi 5188	EW Tgb 3583	IRBbsci 5170*	

*IRBbsci 5170 verfügt nicht über InfinitySpring

BioFresh
NoFrost | Wein | OpenStage
IceTower | | BioFresh


IXRFW 5173			39
SIFNdi 5188	EW Tgb 3583	IRBPci 5170	

IXRFW 5170			39
SIFNdi 5188	EW Tdf 3553	IRBPci 5170	

Side-by-Side/Festtür

Weinschrank | Kühlschrank

BioFresh Professional
Wein | HydroBreeze



IXRWbs 5173		41
EW Tgb 3583	IRBbsci 5170	

Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh Professional
NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring

IXRF 5186		43
SIFNdi 5188	IRBci 5180	

NoFrost | HydroBreeze
IceTower

IXRFbs 5176		41
SIFNbsdi 5188	IRBbsci 5170	

NoFrost | HydroBreeze
IceTower | InfinitySpring
AutoDoor | AutoDoor

IXRFA 5175		43
SIFNad 5188	IRBac 5190	

BioFresh
NoFrost | OpenStage
IceTower | BioFresh

IXRF 5175		41
SIFNdi 5188	IRBPci 5170	

NoFrost | BioFresh

IXRF 5155		43
SIFNdi 5178	IRBci 5150	

IXRF 5125		45
SIFNe 5128	IRBd 5120	

EasyFresh
NoFrost | EasyFresh
| Flaschenauszug

IXRF 5120		45
SIFNe 5128	IRDdi 5120	


NoFrost | EasyFresh

IXRF 5100		45
SIFNe 5108	IRe 5100	

Side-by-Side/Festtür

Kühlschrank
Gefrierschrank

BioFresh Professional
HydroBreeze
NoFrost




IXRF 5675		47
IRBbi 4170		
IFNbi 3553		

Side-by-Side/Festtür

Gefrier- | Wein- | Kühlschrank

BioFresh Professional
NoFrost | Wein | HydroBreeze




IXRFW 4173			49
SIFNdi 4155	EW Tgb 2383	IRBbi 4170	

IXRFW 4170			49
SIFNdi 4155	EW Tdf 2353	IRBbi 4170	

Side-by-Side/Festtür

Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh
NoFrost | BioFresh




IXRF 4555		47
SIFNdi 4556	IRBci 4550	

Side-by-Side/Festtür

Gefrierschrank | Kühlschrank

BioFresh
NoFrost | BioFresh



IXRF 4155		49
SIFNdi 4155	IRBci 4150	

- △ Peak-Serie
- ◊ Prime-Serie
- ◆ Plus-Serie
- Pure-Serie

Sortimentsübersicht

- △

Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇

Plus-Serie
- Pure-Serie

Kühl-Gefrier-kombinationen




Schlepptür		
BioFresh/NoFrost	ICBNSd 562363	ICBNSd 512375
BioFresh/SmartFrost		ICBSd 512280
EasyFresh/NoFrost	ICNSd 560365	ICNSd 510384
EasyFresh/SmartFrost		ICSe 510386
		ICSd 510287

Gefrierschränke

Festtür					
NoFrost/IceTower/AutoDoor	SIFNAd 5188				
NoFrost/IceTower	SIFNdi 5188				
	SIFNbsdi 5188				
NoFrost	SIFNdi 5178				
		SIFNdi 4556172	SIFNdi 4155173	IFNci 3954174	IFNbi 3553178
	SIFNe 5128			IFNd 3924175	
	SIFNe 5108				IFNd 3503179
SmartFrost				IFd 3904176	
Schlepptür					
SmartFrost				IFSd 3904177	


Kühl-Gefrier-kombinationen

Festtür		
BioFresh Professional		
NoFrost/HydroBreeze		ICBNci 518366
		ICBNbsci 517367
BioFresh		
NoFrost	ICBNci 566361	ICBNbi 515369
		ICBNci 515370
	ICBNc 562362	ICBNdi 512374
SmartFrost		ICBbi 515272
		ICBa 512373
		ICBbi 512279
EasyFresh		
NoFrost		ICNbsci 517368
		SICNdi 515371
		ICNd 513376
		ICNb 512377
		ICNc 512378
	ICNd 560364	ICNc 510382
		ICNe 510383
SmartFrost		ICc 512381
		ICd 510385



Kühlschränke

Festtür						
BioFresh Professional						
HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBdi 517098					
HydroBreeze	IRBAc 519094		IRBbsbi 4570119	IRBbi 4170127		
	IRBci 518097		IRBci 4571120	IRBbi 4171128		
	IRBAc 517195			IRBbsbi 4170126		
	IRBbsci 517099					
	IRBbsci 5171100					
BioFresh						
OpenStage	IRBPci 517096					
	IRBbi 5150101	IRBdi 4851118	IRBci 4550121	IRBci 4150129	IRBbi 4050142	
	IRBbi 5151102			IRBci 4151130		
	IRBci 5150103					
	IRBci 5151104					
	IRBc 5120106					
	IRBc 5121107					
	IRBd 5120108		IRBc 4520122	IRBc 4120131	IRBc 4020143	
	IRBd 5121109		IRBc 4521123	IRBc 4121132		
EasyFresh						IRci 3950147
						IRbi 3951148
						IRc 3920149
			IRd 4520124	IRc 4120134	IRd 4020144	IRc 3921150
			IRd 4521125	IRc 4121135	IRd 4021145	IRc 3901151
	IRd 5100114			IRd 4100136	IRd 4000146	IRd 3900152
	IRd 5101115			IRd 4101137		IRd 3901153
	IRe 5100116			IRe 4100138		IRe 3900154
	IRe 5101117			IRe 4101139		IRe 3901155
Flaschenauszug	IRDdi 5120112					
	IRDdi 5121113					
Kellerfach/EasyFresh	IRCe 5121105					
Schlepptür						
BioFresh	IRBSd 5120110			IRBSd 4120133		
	IRBSd 5121111					
EasyFresh				IRSe 4100140		IRSe 3900155
				IRSe 4101141		IRSe 3901156
Dekorfähig						
EasyFresh				DRe 4101157		DRe 3900158
						DRe 3901159



Side-by-Side-Kombinationen



IXRFWbs 5174

IRBbsci 5170 △ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 △ Peak-Serie



IXRFW 5180
SIFNdi 5188 Δ Peak-Serie | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 Δ Peak-Serie

IXRFW 5183 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



SIFNdi 5188
 Δ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Smart Device



IRBci 5180
 Δ Peak
siehe Seite 97



IXRFW 5180 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



SIFNdi 5188
 Δ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
siehe Seite 361

+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Smart Device



IRBci 5180
 Δ Peak
siehe Seite 97





IXRFBs 5174

IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 Δ Peak-Serie

IXRFBs 5174 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



SIFNbsdi 5188
Δ Peak
siehe Seite 168

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Smart Device



IRBbsci 5170
Δ Peak
siehe Seite 99

↑
178
↓

Side
by
Side

Datenblatt



IXRFB 5173 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

+

Bio Fresh

Open Stage

Smart Device



IRBPci 5170
Δ Peak
siehe Seite 96

Datenblatt



IXRFB 5170 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
siehe Seite 167

+

Wine



EWTdf 3553
Vinidor
siehe Seite 361

+

Bio Fresh

Open Stage

Smart Device



IRBPci 5170
Δ Peak
siehe Seite 96

Datenblatt





IXRWbs 5173
IRBbsci 5170 Δ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor

IXRWbs 5173 bestehend aus:

Wine



+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Smart Device



EWTgb 3583
Vinidor
siehe Seite 360

IRBbsci 5170
Δ Peak
siehe Seite 99

↑
178
↓

Side
by
Side

Datenblatt



IXRFbs 5176 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Smart Device



SIFNbsdi 5188
Δ Peak
siehe Seite 168

IRBbsci 5170
Δ Peak
siehe Seite 99

Datenblatt



IXRF 5175 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device



+

Bio Fresh

Open Stage

Smart Device



SIFNdi 5188
Δ Peak
siehe Seite 167

IRBPci 5170
Δ Peak
siehe Seite 96

Datenblatt





IXRFA 5175
SIFNAd 5188 Δ Peak-Serie | IRBAc 5190 Δ Peak-Serie

IXRF 5186 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Smart Device

SIFNdi 5188
Δ Peak
siehe Seite 167

+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Smart Device

IRBci 5180
Δ Peak
siehe Seite 97

↑
178
↓

Side
by
Side

Datenblatt

IXRFA 5175 bestehend aus:

No Frost

Ice Tower

Auto Door

Smart Device

SIFNAd 5188
Δ Peak
siehe Seite 166

+

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Auto Door

Smart Device

IRBAc 5190
Δ Peak
siehe Seite 94

Datenblatt

IXRF 5155 bestehend aus:

No Frost

Smart Device

SIFNdi 5178
Δ Peak
siehe Seite 169

+

Bio Fresh

Smart Device

IRBci 5150
◻ Prime
siehe Seite 103

Datenblatt



IXRF 5100

SIFNe 5108 ○ Pure-Serie | IRe 5100 ○ Pure-Serie

IXRF 5125 bestehend aus:

No Frost

SIFNe 5128
◆ Plus
siehe Seite 170

+

Bio Fresh

IRBd 5120
◆ Plus
siehe Seite 108

↑
178
↓

Side
by
Side

Datenblatt

IXRF 5120 bestehend aus:

No Frost

SIFNe 5128
◆ Plus
siehe Seite 170

+

Smart Device

IRDdi 5120
◆ Plus
siehe Seite 112

Datenblatt

IXRF 5100 bestehend aus:

No Frost

SIFNe 5108
○ Pure
siehe Seite 171

+

IRe 5100
○ Pure
siehe Seite 116

Datenblatt



IXRF 4555
SIFNdi 4556 Prime-Serie | IRBci 4550 Prime-Serie

IXRF 4555 bestehend aus:

No Frost
Smart Device



SIFNdi 4556
Prime
siehe Seite 172

+

Bio Fresh
Smart Device



IRBci 4550
Prime
siehe Seite 121

140

Side
by
Side

Datenblatt



IXRF 5675 bestehend aus:

Bio Fresh Professional
Hydro Breeze
Smart Device



IRBbi 4170
Peak
siehe Seite 127

+

No Frost
Smart Device



IFNbi 3553
Prime
siehe Seite 178

194

Side
by
Side

Datenblatt





IXRF 4155
SIFNdi 4155 Prime-Serie | SIFNdi 4155 Prime-Serie

IXRFW 4173 bestehend aus:

No Frost
Smart Device



+

Wine



+

Bio Fresh Professional
Hydro Breeze
Smart Device



SIFNdi 4155
Prime
siehe Seite 173

EWTgb 2383
Vinidor
siehe Seite 362

IRBbi 4170
Peak
siehe Seite 127

↑
122
↓

Side
by
Side

Datenblatt



IXRFW 4170 bestehend aus:

No Frost
Smart Device



+

Wine



+

Bio Fresh Professional
Hydro Breeze
Smart Device



SIFNdi 4155
Prime
siehe Seite 173

EWTdf 2353
Vinidor
siehe Seite 363

IRBbi 4170
Peak
siehe Seite 127

Datenblatt



IXRF 4155 bestehend aus:

No Frost
Smart Device



+

Bio Fresh
Smart Device



SIFNdi 4155
Prime
siehe Seite 173

IRBci 4150
Prime
siehe Seite 129

Datenblatt



Kühl-Gefrierkombinationen



ECBNe 8872

Ausstattungs-vorteile für ECBN-Modelle



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühltteil.



LED-Lichtsäulen

Die beidseitig integrierten LED-Lichtsäulen, gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante, hochklassige Lichtstimmung. Sehr angenehm ist das sanfte Aufhellen der Lichtstärke beim Öffnen des Geräts.



Variable Flaschenablage

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die variable Flaschenablage über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



IceMaker

Mit dem IceMaker für Festwasseranschluss stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die große Eiswürfelbox nimmt für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf und lässt sich leicht entnehmen. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.



Schubfächer auf Teleskopauszügen

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.



Premium-Elektronik

Die elegante Steuerung der Premium-Elektronik gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

ECBNe 8872

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	339 / 0,928 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	522 l
Volumen:	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	203,2 - 207,2 / 91,5 / mind. 63,5



Steuerung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · MagicEye, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil · FrostControl · Alarm bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm: akustisch · Kindsicherung | <ul style="list-style-type: none"> 3/4" · Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,40 kg · Eiswürfelvorrat: 2,7 kg · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 16,90 h · Gefriervermögen in 24 h: 10,10 kg |
| <p>Weitere Ausstattungsvorteile</p> | |

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling
- GlasLine-Abstellborde
- GlasLine-Abstellflächen: 4
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, auf Teleskopauszügen, variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar: 2

Gefrierteil ❄️❄️❄️


- Schubfächer: 2, auf Teleskopauszügen:
2

Detaillierte Planungsunterlagen zum Download unter home.liebherr.com bei jeweiligem ECBN-Gerät.

Webseite → Gerät aufrufen → Downloads → Design-Guide


Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 12 kg
Gefrierteil: 10 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



3-Meter-Panzerflexschlauch bereits im Lieferumfang enthalten.



Datenblatt

ECBNe 8870

203

mit Linksanschlag: ECBNe 8871 -617	mit Rechtsanschlag: ECBNe 8870 -001
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	339 / 0,928 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	522 l
Volumen:	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierteil: 160 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	203,2 - 207,2 / 91,5 / mind. 63,5



- Steuerung**

 - MagicEye, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - FrostControl
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling
 - GlassLine-Abstellborde
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - BioFresh-Safes: 2, auf Teleskopauszügen, variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar: 2
- Gefrierteil**


 - Schubfächer: 2, auf Teleskopauszügen: 2
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,40 kg
 - Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 16,90 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10,10 kg
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl
- Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.**




Detaillierte Planungsunterlagen zum Download unter home.liebherr.com bei jeweiligem ECBN-Gerät.
Webseite → Gerät aufrufen → Downloads → Design-Guide

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 27 kg
Gefrierteil: 10 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

3-Meter-Panzerflexschlauch bereits im Lieferumfang enthalten.

203

mit Linksanschlag: ECBNe 7871 -617	mit Rechtsanschlag: ECBNe 7870 -001
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	304 / 0,832 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	402 l
Volumen:	Kühlteil: 215,3 l / BioFresh-Teil: 62,1 l / Gefrierteil: 125 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	203,2 - 207,2 / 76,2 / mind. 63,5



- Steuerung**

 - MagicEye, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - FrostControl
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**


 - PowerCooling
 - GlassLine-Abstellborde
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - BioFresh-Safes: 2, auf Teleskopauszügen, variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar: 2
 - beidseitige LED-Lichtsäule
- Gefrierteil**

 - Schubfächer: 2, auf Teleskopauszügen: 2
 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
 - Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 14,30 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 7,60 kg
- Weitere Ausstattungsvorteile**


 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in Edelstahl
- Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.**

Detaillierte Planungsunterlagen zum Download unter home.liebherr.com bei jeweiligem ECBN-Gerät.
Webseite → Gerät aufrufen → Downloads → Design-Guide

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 27 kg
Gefrierteil: 10 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

3-Meter-Panzerflexschlauch bereits im Lieferumfang enthalten.

Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



⬡ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität	SmartFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	SmartFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	SmartFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	
	NoFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	NoFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	NoFrost-Schubfächer auf Glasplatten geführt	NoFrost-Schubfächer auf Teleskopauszügen
		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe *
			VarioBoxen *	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
	Flaschenbord *	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
Design		FlexSystem		Gefriertablett
	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
				Beleuchtung Ventilator
Connectivity (SmartDeviceBox)	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Ausstattungs-vorteile



BioFresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



VarioTemp

Die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in der Kühl-Gefrierkombination wird erlebbar: Die Temperatur im Gefrierbereich kann dank VarioTemp auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C eingestellt werden. So kann dieser Bereich als weitere Kühlzone genutzt werden, zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach.



Touch & Swipe-Display

Der Liebherr gehorcht auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display kann das Gerät intuitiv und kinderleicht bedient werden. Funktionen wie „SuperCool“ können auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen ausgewählt werden. Genauso leicht regelt man auch die Temperatur. Und wenn das Display nicht aktiv bedient wird, zeigt es die Ist-Temperatur an.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen auf Seite 20–25.



Variable Flaschenablage

Für Gäste sollen ein paar Getränke mehr kalt gestellt werden als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: mit einem Handgriff einfach die Glasplatte über den BioFresh-Safes entfernen – schon können Flaschen in verschiedenen Größen sicher abgelegt und gekühlt werden.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



PowerCooling

In jedem Liebherr sorgt das PowerCooling-System dafür, dass die Kälte gleichmäßig im Gerät verteilt ist. Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator lässt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum zirkulieren.



GlassLine

Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle GlassLine-Ausstattung aus Sicherheitsglas. Die kratzfesten Abstellflächen aus satiniertem Glas lassen sich ganz einfach in der Höhe verstellen und sind leicht zu reinigen. Besondere Flexibilität bietet die teil- und unterschiebbare Glasplatte.



SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit dem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es im Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



IceMaker

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich die Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produziert werden. Der Eiswürfel-Trenner hilft das Schubfach beliebig groß einzuteilen: etwa Eiswürfel links, Speiseeis rechts – oder komplett für Eiswürfel.



↑
194
↓

ICBNci 5663 Prime-Serie

ICBNci 5663
Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 134 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Ice Maker
Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ********

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look



Integrierbare Kühl-Gefrierkombination




↑
194
↓

Einbaugeräte


Maximales Gewicht je Möbeltür:

- Kühlteil: 18 kg
- Gefrierteil: 12 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

ICBNc 5623
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	273 l
Volumen:	Kühlteil: 133 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	Glass & Steel Interior	LED				


- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Gefrierteil** 
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

ICBNSd 5623
Plus


Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	203 / 0,556 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	273 l
Volumen:	Kühlteil: 133 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	Glass & Steel Interior	LED					

- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Gefrierteil** 
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look



Datenblatt

Achtung:
Schlepptüre-Montage

ICNd 5603
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	180 / 0,493 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	284 l
Volumen:	Kühlteil: 214,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (2x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNSd 5603
Pure

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	180 / 0,493 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	284 l
Volumen:	Kühlteil: 214,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	194 - 195 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

ICBNci 5183	
Peak	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	246 l
Volumen:	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower
Infinity Spring	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior

- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- Gefrierteil**


 - Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
 - Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
 - Gefriertablett
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look




178

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.



Datenblatt

ICBNbsci 5173	
Peak	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	246 l
Volumen:	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails

- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
 - beidseitiges Lichtpanel
- Gefrierteil**


 - Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
 - Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
 - Gefriertablett
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look




178

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.



Datenblatt

ICNbsci 5173	
Peak	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	146 / 0,400 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 184,4 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower
Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	LED	Schub-fach

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
 - beidseitiges Lichtpanel

- Gefrierteil** 
- Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
 - Eiskwürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
 - Eiskwürfelvorrat: 5,0 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
 - Gefrierablett


- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.



Datenblatt

ICBNbi 5153	
Prime	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	132 / 0,361 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	245 l
Volumen:	Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBox ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - beidseitiges Lichtpanel

- Gefrierteil** 
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Eiskwürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10,0 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

ICBNci 5153	
Prime	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	245 l
Volumen:	Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SICNdi 5153	
Prime	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Volumen:	Kühlteil: 184,4 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	LED	Vario Safe	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas


Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICBbi 5152	
Prime	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	256 l
Volumen:	Kühlteil: 131 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Light Tower	Soft System	Ultra Silent
Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe	

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung


- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

- Gefrierteil** 
- Schubfächer: 2, VarioSpace
 - Eisdürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 4,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

ICBa 5123	
Plus	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	105 / 0,287 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED					

- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Gefrierteil** 
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Eisdürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 11,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

ICNd 5133

Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	183 / 0,501 kWh
Gesamtvolumen †:	254 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ❄️❄️❄️

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓



Datenblatt




Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNb 5123

Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen¹:	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ❄️❄️❄️

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNc 5123
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device ready	LED	Vario Safe				

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICBbi 5122
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 130 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Ultra Silent	Touch Display
Vario Space	Smart Device	LED					

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICNc 5103
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

- Steuerung**

 - LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausrührung
 - LED-Deckenbeleuchtung
- Gefrierteil** 

 - Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
- Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985




↑
178
↓



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

ICNe 5103
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	227 / 0,621 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

- Steuerung**

 - LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachausrührung
 - LED-Deckenbeleuchtung
- Gefrierteil** 

 - Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
- Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985




↑
178
↓



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICSe 5103
Pure

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	228 / 0,624 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil


- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓



Datenblatt

Achtung:
Schlepptüre-Montage

ICSd 5102
Pure

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	159 / 0,435 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	266 l
Volumen:	Kühlteil: 211,7 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Vario Space
Smart Device ready	LED						

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 6
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil


- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓



Datenblatt

Achtung:
Schlepptüre-Montage

Kühlschränke



IRBbsci 5170 △ Peak-Serie

Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



⬡ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf Teleskopauszügen *	EasyFresh auf Teleskopauszügen *	EasyFresh	
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
Komfort und Flexibilität				Fish & Seafood-Safe *
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe *	VarioSafe
			VarioBoxen *	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
Design				
				FlexSystem
				AutoDoor
				OpenStage-Schubfächer
Connectivity (SmartDeviceBox)				
Wasser				

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Ausstattungs Vorteile

BioFresh Professional 0°C

**Bio
Fresh
Professional**

**Hydro
Breeze**



BioFresh Professional

Kühlen wie Profis: Der kalte HydroBreeze-Nebel bei knapp über 0°C gibt Obst und Gemüse den Extra-Kick für längere Haltbarkeit und sorgt für einen optischen Wow-Effekt bei jeder Türöffnung. Im Fish & Seafood-Safe bei -2°C lagern Fisch und Meeresfrüchte deutlich länger.



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



LED-Beleuchtung

Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Dank der beidseitigen LED-Seitenbeleuchtung sind alle Lebensmittel jederzeit im Blick. Die LEDs sind so positioniert, dass ein großer Kühlschrank auch mit Lebensmitteln darin beleuchtet wird. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



VarioSafe

Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – für solche kleinteiligen Lebensmittel wünscht man sich einen übersichtlichen Platz. Im Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Man platziert den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es am besten passt.



SoftTelescopic

Es ist eine Freude die BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen fast selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, hat man den besten Überblick über den Inhalt.

IRBac 5190

Peak

mit Linksanschlag: IRBac 5190 -617	mit Rechtsanschlag: IRBac 5190 -001
Energieeffizienzklasse: A B C C	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 100 / 0,274 kWh	
Gesamtvolumen ¹ : 296 l	
Volumen:	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 32 dB(A) / B SuperSilent	
Sortimentsklasse: 3	
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / mind. 55,0	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Auto Door	Soft System	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe	

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look


Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.




178



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.



Datenblatt

IRBac 5171

Peak

mit Linksanschlag: IRBac 5171 -617	mit Rechtsanschlag: IRBac 5171 -001
Energieeffizienzklasse: A B C C	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 131 / 0,358 kWh	
Gesamtvolumen ¹ : 276 l	
Volumen:	Kühlteil: 151,6 l / BioFresh-Teil: 97,9 l / Gefrierfach: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: 33 dB(A) / B SuperSilent	
Sortimentsklasse: 3	
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T): 177,7 - 179,3 / 56 - 57 / mind. 55,0	

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Auto Door	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierfach

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look


Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.



178



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBPci 5170

Peak

178

Türmontage / Bauform:		Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:		A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:		100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :		297 l
Volumen:		Kühlteil: 199 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:		31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:		3
Klimaklasse:		SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):		177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Open Stage	Glass & Steel interior	Light Tower	Soft System	Soft Telescopic Rails	Super Silent
Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air	LED				

Steuerung


- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 6
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 5180

Peak

178

Türmontage / Bauform:		Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:		A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:		100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :		296 l
Volumen:		Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:		32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:		3
Klimaklasse:		SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):		177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Infinity Spring	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
- beidseitiges Lichtpanel

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

IRBbsci 5170

Peak

Türmontage / Bauform: **Festtür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr/24 h:	100 / 0,274 kWh
-----------------------------	-----------------

Gesamtvolumen ¹ :	296 l
------------------------------	-------


Volumen: Kühltteil: **198,1 l** / BioFresh-Teil: **97,9 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: 3

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic
- Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit
- HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1,
- FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbsci 5171
Peak

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,6 l / BioFresh-Teil: 97,9 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel interior	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil **4** ¹ ² ³ ⁴


- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBbi 5150
Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	80 / 0,219 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 197,7 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung


- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbi 5151
Prime

Türmontage / Bauform:		Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:		A B	
Energieverbrauch Jahr/24 h:		104 / 0,284 kWh	
Gesamtvolumen ¹ :		276 l	
Volumen:		Kühlteil: 151,3 l / BioFresh-Teil: 98,4 l / Gefrierteil: 27 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:		32 dB(A) / B SuperSilent	
Sortimentsklasse:		2	
Klimaklasse:		SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T):		177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0	



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung


- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

- Gefriereteil**
- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBci 5150
Prime

Türmontage / Bauform:		Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:		A B C	
Energieverbrauch Jahr/24 h:		100 / 0,274 kWh	
Gesamtvolumen ¹ :		296 l	
Volumen:		Kühlteil: 197,7 l / BioFresh-Teil: 98,4 l	
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:		32 dB(A) / B SuperSilent	
Sortimentsklasse:		2	
Klimaklasse:		SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Nischenmaße in cm (H / B / T):		177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0	



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 5151
Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,3 l / BioFresh-Teil: 98,4 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 3, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1


· beidseitiges Lichtpanel
- Gefrierteil**

 - 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRCe 5121
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	152 / 0,416 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	274 l
Volumen:	Kühlteil: 162,2 l / Kellerfach: 95,9 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**

 - LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil und Kellerfach
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**


 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - Auszugswagen mit Flaschenablage, mit SoftTelescopic
 - beidseitiges Licht
- Kellerteil**

 - Entnehmbarer Flaschenkorb
- Gefrierteil**

 - 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Kellerteil: 12 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 5120
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



↑
178
↓

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBc 5121
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	131 / 0,358 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht



↑
178
↓

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBd 5120
Plus

178

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBd 5121
Plus

178

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 3, Fruit & Vegetable-Safes: 2, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBSd 5121

Plus

Türmontage / Bauform: **Schlepptür / integrierbares Einbaugerät**

Energieeffizienzklasse: 

Energieverbrauch Jahr/24 h: 164 / 0,449 kWh

Gesamtvolumen ¹: 275 l

Volumen: Kühlteil: **150,2 l** / BioFresh-Teil: **98,2 l** / Gefrierteil: **27 l**

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **34 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: 2

Klimaklasse: **SN-T (+10 °C bis +43 °C)**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0**




Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt

Achtung:
Schlepptüre-Montage

IRDdi 5120

Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	309 l
Volumen:	Kühlteil: 309,1 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0




- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe



Datenblatt



Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen l:	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0




- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe



Datenblatt



Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 5100
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	308 l
Volumen:	Kühlteil: 308,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 7
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



↑
178
↓

IRe 5101
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	171 / 0,468 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 auf Teleskopauszügen
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- beidseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



↑
178
↓

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg




Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 4571
Peak

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	207 l
Volumen:	Kühlteil: 125,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil


- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBci 4550
Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	224 l
Volumen:	Kühlteil: 157,6 l / BioFresh-Teil: 67,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung


- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 4520
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	223 l
Volumen:	Kühlteil: 156,2 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBc 4521
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	206 l
Volumen:	Kühlteil: 124,1 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - beidseitiges Licht

- Gefrierteil**
- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4520
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	84 / 0,230 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	235 l
Volumen:	Kühlteil: 235,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRd 4521
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	122 / 0,334 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	217 l
Volumen:	Kühlteil: 202 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Gefrierteil**
- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
 - Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
 - beidseitiges Licht



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbsbi 4170	
Peak	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Glass & Steel interior	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1

· beidseitiges Lichtpanel
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel in BlackSteel-Look




↑
122
↓



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBbi 4170	
Peak	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Soft System	Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Glass & Steel interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED	Vario Safe			

- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1

· beidseitiges Lichtpanel
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look




↑
122
↓



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBbi 4171	
Peak	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	174 l
Volumen:	Kühlteil: 91,8 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device
Glass & Steel Interior	Soft Telescopic Rails	Fresh Air	LED				

- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
 - beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil

 - 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand und Türpanel mit SmartSteel-Look




122



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBci 4150	
Prime	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,1 l / BioFresh-Teil: 67,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Light Tower	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Glass & Steel Interior
Soft Telescopic Rails	LED	Vario Safe					

- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - beidseitiges Lichtpanel

Weitere Ausstattungsvorteile


 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look

122



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBci 4151
Prime

Türmontage / Bauform:		Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:		A B C C
Energieverbrauch Jahr/24 h:		118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :		174 l
Volumen:		Kühlteil: 91,5 l / BioFresh-Teil: 67,0 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:		32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:		2
Klimaklasse:		SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):		121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil


- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in SmartSteel-Look



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBc 4120
Plus

Türmontage / Bauform:		Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:		A B C C
Energieverbrauch Jahr/24 h:		92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :		189 l
Volumen:		Kühlteil: 123 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:		33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:		1
Klimaklasse:		SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):		121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBc 4121
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	173 l
Volumen:	Kühlteil: 90,9 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Licht



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRBSd 4120
Plus

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	189 l
Volumen:	Kühlteil: 123 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:
Schlepptüre-Montage

IRc 4120
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	65 / 0,178 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 6, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRc 4121
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	95 / 0,260 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - beidseitiges Licht

- Gefrierteil**
- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4100
Pure

122

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	81 / 0,221 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4101
Pure

122

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	119 / 0,326 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- beidseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 4100
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



122

IRe 4101
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- beidseitiges Licht

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



122

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg




Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRSe 4100
Pure

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 5
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - LED-Deckenbeleuchtung


- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



↑
122
↓



Datenblatt



Achtung:
Schlepptüre-Montage

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRSe 4101
Pure

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - beidseitiges Licht

- Gefrierteil**
- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg


- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



↑
122
↓



Datenblatt



Achtung:
Schlepptüre-Montage

IRBbi 4050

Prime

10 Jahre Herstellergarantie

102

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	157 l
Volumen:	Kühlteil: 88,6 l / BioFresh-Teil: 69,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Light Tower

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Smart Device

Glass & Steel Interior

Soft Telescopic Rails

LED

- Steuerung
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFresh-Teil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Rückwand in SmartSteel-Look


- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - beidseitiges Lichtpanel



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRBc 4020

Plus

102

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	156 l
Volumen:	Kühlteil: 88 l / BioFresh-Teil: 68,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch Display

Smart Device ready

LED

- Steuerung
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung


- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - Integrierte Flaschenablage
 - BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - LED-Deckenbeleuchtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4020
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	77 / 0,211 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	166 l
Volumen:	Kühlteil: 166,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1
 - Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRd 4021
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	146 l
Volumen:	Kühlteil: 130,9 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
 - GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1
 - Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
 - einseitiges Licht

- Gefrierteil**
- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 4000
Pure

102

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	77 / 0,211 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	166 l
Volumen:	Kühlteil: 166,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1
 - Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRci 3950
Prime

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil**
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenablage
 - EasyFresh-Safes: 1
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRbi 3951
Prime



88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	75 / 0,205 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Smart Device
- LED

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRc 3920
Plus

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A C G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	27 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

- Easy Fresh
- Super Cool
- Soft System
- Ultra Silent
- Touch Display
- Smart Device ready
- LED
- Vario Safe

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRc 3921
Plus

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- 3er-Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 3900
Pure

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	75 / 0,205 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	28 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung




Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRd 3901
Pure

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 3900
Pure

88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IRe 3901
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Schließdämpfer als Zubehör nachrüstbar (1x benötigt), Art.-Nr. 9096 985



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IRSe 3900
Pure

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung


- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

IRSe 3901
Pure

88

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil


- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



Achtung:

Schlepptüre-Montage

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

DRe 4101
Pure

122

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- beidseitiges Licht

Gefrierteil


- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



Zuschnittmaße für Dekorplatten:

(B / H in mm) 585 x 1206
Stärke: bis 4 mm

Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

DRe 3900

Pure

88

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Zuschnittmaße für Dekorplatten:
(B / H in mm) 585 x 860
Stärke: bis 4 mm



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

DRe 3901

Pure

88

Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Zuschnittmaße für Dekorplatten:
(B / H in mm) 585 x 860
Stärke: bis 4 mm



Datenblatt



Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden



Gefrierschränke

Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



⬡ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 88)	
	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschiene (Nische: 122, 140)	
				Schubfächerführung auf Teleskopauszügen
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
		Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
			Kälteakku	Kälteakku
Design	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
			Beleuchtung	Beleuchtung
				Beleuchtung IceMaker
Connectivity (SmartDeviceBox)	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	nachrüstbar	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Eis				IceTower

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Ausstattungs-vorteile



NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profi-Qualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.



Eiswürfelschale mit Deckel

Wasser verschüttet – nur weil man eine wassergefüllte Eiswürfelschale zum Kühlschrank tragen wollte? Das passiert dank der Eiswürfelschale mit Deckel künftig sicher nicht mehr: Einfach das Wasser in die Öffnung – ein Messstrich zeigt die optimale Wassermenge an. So werden ganz bequem bis zu 32 Eiswürfel produziert.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf der Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschale und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



SoftSystem

Das in die Tür integrierte SoftSystem in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Kühlakku

Der Kühlakku macht sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgt er das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleitet er als Kältespender Speisen und Getränke.



VarioSpace

Eine mehrstöckige Eistorte soll bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für den Liebherr-Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausgenommen werden – und voilà: hier ist extra hoher Stauraum!



Gefriertablett

Ihre gefrorenen Beeren sollen nach dem Auftauen frisch und knackig sein – und kein Kompott? Für solche empfindlichen Lebensmittel ist das Gefriertablett ideal: Großzügig verteilt auf dem Kunststoff-Tablett gefrieren Früchte und Kräuter schnell und ohne gequetscht zu werden. Sie können das Gefriertablett leicht in die Gefrierschublade hängen und wieder entnehmen.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen auf Seite 20-25.



LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung ist platzsparend über den Schubladen positioniert. Sie sorgt für beste Warenübersicht, ist energiesparend und langlebig.



AutoDoor

Der Liebherr lässt Ihren Kundinnen und Kunden künftig freie Hand: Mit AutoDoor öffnen und schließen sich Liebherr-Kühl- und Gefriergeräte per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl. Die Perfektion der grifflosen Küche. Den Winkel der Öffnung sowie die Dauer bis zum Schließen kann individuell gewählt werden. Und bei Bedarf öffnet und schließt man den Liebherr ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



Eiswürfelschale

Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschale von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus dem IceTower in die Drinks. Die robuste Eisschale aus stabilem Kunststoff erfreut außerdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.



Teleskopauszüge

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen.

SIFNAd 5188

Peak

mit Linksanschlag: SIFNAd 5188 -617

mit Rechtsanschlag: SIFNAd 5188 -001

Türmontage / Bauform:

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

A D

Energieverbrauch Jahr/24 h:

190 / 0,520 kWh

Gesamtvolumen ¹:

213 l

Volumen:

Gefrierteil: 213 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

33 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,7 - 179,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost

Super Frost

LED

Ice Tower

Ice Maker

Auto Door

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Schub-fach

- Steuerung
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Weitere Ausstattungsvorteile
- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbare Türdichtung

- Gefrierteil
- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
 - Eiswürfelvorrat: 5,7 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
 - Kälteakku: 1
 - Ablagen aus Sicherheitsglas


Bitte richtigen Türanschlag bestellen, da bei Falschbestellung nur durch Werkskundendienst wechselbar.



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.



Datenblatt

SIFNdi 5188

Peak

Türmontage / Bauform:

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

A D

Energieverbrauch Jahr/24 h:

190 / 0,520 kWh

Gesamtvolumen ¹:

213 l

Volumen:

Gefrierteil: 213 l

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:

33 dB(A) / B SuperSilent

Sortimentsklasse:

3

Klimaklasse:

SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Nischenmaße in cm (H / B / T):

177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost

Super Frost

LED

Ice Tower

Ice Maker

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe Display

Vario Space

Smart Device

Schub-fach


- Steuerung
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung


- Gefrierteil
- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
 - Eiswürfelvorrat: 5,7 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
 - Kälteakku: 1
 - Ablagen aus Sicherheitsglas



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.



Datenblatt

SIFNbsdi 5188	
Peak	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	190 / 0,520 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Volumen:	Gefrierteil: 213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0


No Frost	Super Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Vario Space	Smart Device	Schub-fach					

- Steuerung
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Weitere Ausstattungsvorteile
- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Gefrierteil 
- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
 - Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
 - Eiswürfelvorrat: 5,7 kg
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
 - Kälteakku: 1
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

2-Meter-Schlauch (mit Aqua-Stop) bereits im Lieferumfang enthalten.
3-Meter-Panzerflexschlauch als Zubehör erhältlich.

SIFNdi 5178	
Peak	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	190 / 0,520 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Volumen:	Gefrierteil: 213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
Schub-fach							

- Steuerung
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch


- Weitere Ausstattungsvorteile
- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Gefrierteil 
- Schubfächer: 8, auf Teleskopauszügen: 6, VarioSpace
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
 - Kälteakku: 1
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



Datenblatt

SIFNe 5128
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Volumen:	Gefrierteil: 213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil**
- Schubfächer: 8, mit integrierter Schubfachausrührung, VarioSpace
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

SIFNe 5108
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Volumen:	Gefrierteil: 213 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil**
- Schubfächer: 8, mit integrierter Schubfachausrührung, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: links wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg



Datenblatt

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SIFNdi 4556

Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	173 / 0,474 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	156 l
Volumen:	Gefrierteil: 156 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 21 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

SIFNdi 4155

Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	165 / 0,452 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	129 l
Volumen:	Gefrierteil: 129 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------	--------------

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Maximales Gewicht je Möbeltür:

Gefrierteil: 19 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IFNci 3954
Prime

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	122 / 0,334 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Volumen:	Gefrierteil: 87 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- LED
- Soft System
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Vario Space
- Smart Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil


- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 16 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IFNd 3924
Plus

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	153 / 0,419 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Volumen:	Gefrierteil: 87 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- Soft System
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IFd 3904
Pure

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	143 / 0,391 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Volumen:	Gefrierteil: 101 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

- Smart Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **★★★★**


- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 16 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IFSd 3904
Pure

Türmontage / Bauform:	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	143 / 0,391 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Volumen:	Gefrierteil: 101 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

- Smart Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil **★★★★**


- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 16 kg



Datenblatt

Achtung:

Schlepptüre-Montage

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IFNbi 3553	
Prime	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	65 l
Volumen:	Gefrierteil: 66 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- LED
- Soft System
- Super Silent
- Touch & Swipe Display
- Vario Space
- Smart Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile


- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 14 kg



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

IFNd 3503	
Pure	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A D C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	65 l
Volumen:	Gefrierteil: 66 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

- No Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Display
- Vario Space
- Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil


- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbaugeräte

Unterbaugeräte

Side-by-Side-Platzierung

Gestalten Sie individuelle Frische-Center für Ihre Kund:innen. Kombinieren Sie Kühlschrank oder Weinkühlschrank ganz nach Wunsch neben dem Unterbau-Gefriergerät. Und das dank Liebherr-Technologie ohne Kondenswasser zwischen den Geräten.

82-88

No Frost

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Vario Space

Smart Device

86-92

Vario Cool Drawers

Touch & Swipe Display

Soft Telescopic Rails

Flex System


Smart Device

Neu

SUFNPc 365i ◯ Prime-Serie | URDd 375i ◯ Prime-Serie
Verfügbar ab dem 1. Quartal 2026

Neu

Typologie



- 1

Bauart

U Unterbau

D Dekorrahmen

S Seitenwandheizung (vor erster Stelle)
- 2

Produktgruppe

R Refrigerator (Kühlschrank)

F Freezer (Gefrierschrank)

BC Beverage Cooler (Getränke-Kühlschrank)

OR Outdoor Fridge (Outdoor-Kühlschrank)
- 3

Technologie / Ausstattung

B BioFresh

N NoFrost

D Drawer (Schublade)

P Pull out (Auszugsfach)

+

Materialien

pr Panel ready (Dekorfähig)

gb GlassBlack
- 4

Energieeffizienzklasse

a Energieeffizienzklasse A

b Energieeffizienzklasse B

c Energieeffizienzklasse C

d Energieeffizienzklasse D

e Energieeffizienzklasse E

f Energieeffizienzklasse F

- 1 + 2

Nische *

36 82 – 88 cm

37 86 – 92 cm
- 3

Serien

0-1 Pure

2-4 Plus

5-6 Prime

7-9 Peak
- 4

Spezifikation

Kühlschrank

0 ohne 4*-Gefrierfach

1 mit 4*-Gefrierfach

Gefrierschrank


3 Anzahl Gefrierschubfächer

Beverage / Outdoor

1-2 Anzahl Temperaturzonen

i SmartDeviceBox inklusive

Sortimentsübersicht




Unterbau-Kühlschränke

Festtür			
EasyFresh	URc 375i	188	
Auszugswagen	URPc 375i	187	URPd 365i 191
VarioCool-Schubladen	URDd 375i	186	
Obst/Gemüse	URc 3700	189	URd 3600 192
			UIK 1514 197
			UIK 1510 196
4*-Gefrierfach	URc 3701	190	URd 3601 193
Getränke	UBCgb 3731	209	
Dekorfähig			
Obst/Gemüse			DURd 3600 194
4*-Gefrierfach			DURd 3601 195
Getränke	UBCpr 376i	208	
Outdoor			UORpr 365i 213
			UORpr 366i 212

Unterbau-Gefrierschränke

Festtür			
NoFrost	SUFNc 375i	200	
mit Auszugswagen			SUFNPc 365i 202
SmartFrost	SUFc 3703	201	SUFd 3603 205
			SUIG 1514 203
Dekorfähig			
SmartFrost			SDUFd 3603 204

Mehr Kühlvolumen



am Beispiel Kühlschrank ohne 4*-Gefrierfach

Serienausstattung

	Pure-Serie	Prime-Serie
82-88	URd 3600 DURd 3600 UIK 1510 ¹	URPd 365i
86-92	URc 3700 URc 3701	URc 375i URPc 375i URDd 375i
Frischetechnologie	Obst-/Gemüsefach	EasyFresh-Safe *
		Vollraum-BioFresh *
Komfort und Flexibilität	FreshAir-Filter *	FreshAir-Filter *
	GlassLine-Abstellflächen	GlassLine-Abstellflächen, davon eine teilbar
	Geteilte Türabsteller	Geteilte Türabsteller *
	Universalbox	Universalbox unter EasyFresh-Safe
	Obst- und Gemüsebox	
	Eierablage	Variable Eierablage
		Butterdose
		SoftSystem-Schließdämpfung
		Auszugswagen mit SoftTelescopic Rails *
		VarioCool-Schubfächer mit SoftTelescopic Rails *
Design	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung	Touch & Swipe-Display mit integrierter LED-Beleuchtung
Connectivity (SmartDeviceBox)	dekorfähig *	
	Side-by-Side-fähig *	Side-by-Side-fähig *
	nicht nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)
Eis	4-Sterne-Gefrierfach *	

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs-vorteile



Geteilte Türabsteller
Extra-Flexibilität und Komfort: Für eine sichere und dennoch leicht zugängliche Platzierung von Flaschen, Gläsern und Co. können die geteilten Türabsteller verschoben und in der Höhe passend eingesetzt werden.



VarioCool-Schubladen
Sie lassen sich unabhängig voneinander zwischen 0 °C und +14 °C einstellen. So können eiskalte Getränke und empfindliche Lebensmittel in getrennten, individuell einstellbaren Fächern aufbewahrt werden.



EasyFresh – ideal für Obst und Gemüse
Unsere Frische-Technologie mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit für marktfrisches Obst und Gemüse ist jetzt in allen Unterbau-Tischkühlschränken der Prime-Serie integriert.



Touch & Swipe-Display
Mit dem Touch & Swipe-Display ist die Bedienung besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.



Touch-Display
Durch einen sanften Fingertipp kann der Kühlschrank mühelos auf 3 °C, 5 °C, 7 °C oder 9 °C eingestellt werden. Das schlanke Design und die Integration in das Beleuchtungselement maximiert den Kühlraum.



Auszugswagen
Besser können einem Lebensmittel nicht entgegenkommen als auf leichtgängigen Teleskopschienen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung. Dazu sorgen die beiden Glasablagen mit Vollauszug dafür, dass alles sicher und optimal zugänglich gelagert wird.

URc 375i
Prime

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	134 l
Volumen:	Kühlteil: 134,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Touch & Swipe Display

Smart Device

Fresh Air

- Steuerung
- 2,4" TFT-Display farbig

· Digitale Temperaturanzeige

· SmartDeviceBox inklusive

· Alarm bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch

· Kindersicherung
- Türanschlag: rechts wechselbar

· Wechselbare Türdichtung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter

· Abstellborde Kunststoff, Variable Eierablage, Butterdose

· GlassLine-Abstellflächen: 2, davon teilbar: 1

· EasyFresh-Safes: 1

· LED-Deckenbeleuchtung


- Weitere Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

URc 3700
Pure

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	134 l
Volumen:	Kühlteil: 134,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0

Super Cool

Touch Control

Fresh Air

LED

- Steuerung
- TouchControl

· Alarm bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch

· Kindersicherung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter

· Abstellborde Kunststoff, Eierablage

· GlassLine-Abstellflächen: 3

· Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten

· Türanschlag: rechts wechselbar


· Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

URc 3701
Pure

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	115 l
Volumen:	Kühlteil: 101 l / Gefrierteil: 14 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Gefrierteil


- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

URPd 365i
Prime

82-88

Türmontage / Bauform:	Auszugswagen / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	124 l
Volumen:	Kühlteil: 124,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Auszugswagen mit Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vollauszug
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

URd 3600
Pure

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	127 l
Volumen:	Kühlteil: 127 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

URd 3601
Pure

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	115 / 0,315 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	106 l
Volumen:	Kühlteil: 91,9 l / Gefrierteil: 14 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Gefrierteil


- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

DURd 3600	
Pure	
Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	74 / 0,202 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	127 l
Volumen:	Kühlteil: 127 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil



- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 5 kg



Datenblatt

Achtung:
Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

DURd 3601	
Pure	
Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	115 / 0,315 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	106 l
Volumen:	Kühlteil: 91,9 l / Gefrierteil: 14 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- Halbes Obst- und Gemüsefach, Universalbox

Gefrierteil



- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 5 kg



Datenblatt

Achtung:
Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

UIK 1510
Comfort

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellborde, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- LED-Deckenbeleuchtung


Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	119 l
Volumen:	Kühlteil: 104,8 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- GlassLine-Abstellborde, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung


Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 9,70 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Serienausstattung

	Pure-Serie	Prime-Serie
82-88	 SUFD 3603 SDUFD 3603 SUIG 1514 ¹	 SUFNPc 365i
86-92	 SUFc 3703	 SUFNc 375i
Frischetechnologie	SmartFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität	Gefrierschubfächer mit integrierter Führung	Gefrierschubfächer mit integrierter Führung
	VarioSpace	VarioSpace
	Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel
	Temperatureinstellung in 4 Stufen (-16/-18/-20/-28 °C)	Stufenlose Temperatureinstellung
	SuperFrost	SuperFrost
	Türalarm optisch und akustisch	Türalarm optisch und akustisch
Design	TouchControl	Touch & Swipe-Display mit integrierter LED-Beleuchtung
	dekorfähig *	
	Side-by-Side-fähig	Side-by-Side-fähig
Connectivity (SmartDeviceBox)	nicht nachrüstbar	Auszugswagen mit SoftTelescopic Rails *
		integriert („i“-Modelle)

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Ausstattungs-vorteile



NoFrost
NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



SmartDevice
Mit der SmartDeviceBox – bei „i“-Modellen bereits integriert – können per Smartphone und SmartDevice-App Einstellungen geändert oder Statusmeldungen geändert oder Statusmeldungen geändert oder Statusmeldungen geändert von unterwegs abgerufen werden.



VarioSpace
NoFrost- und SmartFrost-Gefrierschränke mit VarioSpace bieten herausnehmbare Schubfächer für die flexible Aufbewahrung von großem Gefriergut.



Touch & Swipe-Display
Die Bedienung unserer Prime-Modelle ist jetzt besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden. Die LED-Beleuchtung ist platzsparend integriert.



Dekor-Optionen
Dekorfähige Geräte können bestückt werden mit vorhandener Dekorfront, Küchenfront passend zur Küchenplanung oder – als Liebherr-Zubehör – mit Edelstahl-Front und separaten Griff-Optionen.



Auszugswagen
Besser kann einem das Gefriergut nicht entgegenkommen als auf leichtgängigen Teleskopschienen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung. Zudem sorgen die beiden Glasablagen mit Vollauszug dafür, dass alles sicher und optimal zugänglich ist.

SUFNc 375i

Prime

Side by Side

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch Jahr/24 h:	121 / 0,331 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	80 l
Volumen:	Gefrierteil: 80 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0

- No Frost
- LED
- Touch & Swipe Display
- Vario Space
- Smart Device

Steuerung

· 2,4" TFT-Display farbig

· Digitale Temperaturanzeige

· SmartDeviceBox inklusive

· Alarm bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch

· Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

· Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten

· Türanschlag: rechts wechselbar

· Wechselbare Türdichtung

Gefrierteil

· Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace

· Eiswürfelschale mit Deckel

· LED-Beleuchtung

· Lagerzeit bei Störung: 12,40 h


· Gefriervermögen in 24 h: 9,70 kg



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

SUFc 3703

Pure

Side by Side

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch Jahr/24 h:	113 / 0,309 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	94 l
Volumen:	Gefrierteil: 95 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,0

- Smart Frost
- Touch Control
- Vario Space

Steuerung

· TouchControl

· Alarm bei Störung: akustisch

· Türalarm: akustisch

· Kindersicherung

Gefrierteil

· Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace

· Eiswürfelschale

· Lagerzeit bei Störung: 17,50 h

· Gefriervermögen in 24 h: 7,20 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

· Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten

· Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten

· Türanschlag: rechts wechselbar


· Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Datenblatt



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SUFNPc 365i	
Prime	
Türmontage / Bauform: Auszugswagen / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	120 / 0,328 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	75 l
Volumen:	Gefrierteil: 75 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0

- No Frost
- Touch & Swipe Display
- Vario Space
- Smart Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kellerteil




- Auszugswagen mit Flaschenablage

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 11,30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,10 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Auszugswagen mit Vol্লাuszug
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

SUFd 3603	
Pure	
Türmontage / Bauform: Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	140 / 0,383 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Volumen:	Gefrierteil: 88 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0

- Smart Frost
- Touch Control
- Vario Space

Steuerung




- TouchControl
- Alarm bei Störung: akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,80 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

SDUFd 3603	
Pure	
Türmontage / Bauform:	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	140 / 0,383 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Volumen:	Gefrierteil: 88 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,0

- Smart Frost
- Touch Control
- Vario Space

Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil


- Schubfächer: 3, mit integrierter Schubfachausrüstung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,80 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Dekorfähiges Gerät – Muss mit Dekorplatte geplant werden

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

SUIG 1514	
Comfort	
Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	141 / 0,386 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	95 l
Volumen:	Gefrierteil: 95 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0

- Smart Frost
- Vario Space

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil


- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10,05 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 10 kg



Datenblatt

Achtung:

Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbau-Getränke-Kühlschränke

Ausstattungs-vorteile



Ausziehbarer Glasboden

Vereint Flexibilität und Design: Die satinierte Glasplatte ermöglicht eine vielseitige Lagerung. Zudem lässt sich die Abstellfläche leichtgängig herausziehen und mühelos reinigen.



Auszugsbord

Das robuste Metallbord mit edler Holzfront verbindet Funktionalität mit ansprechendem Design. Es bietet sicheren Halt für Flaschen und verleiht dem Kühlschrank einen Hauch von Eleganz.



Teilbare Glasplatte

Hohe Gefäße verstauen, ohne die ganze Abstellfläche herausnehmen zu müssen: Die beiden Hälften einfach übereinander schieben. Ideal auch für geöffnete Flaschen.



Griffmulde

Mit einer durchgehenden Griffmulde in der Tür fügt sich das Modell mit schwarzer Glastür nahtlos in ein griffloses Wohnumfeld ein und sorgt gleichzeitig für müheloses Öffnen.



Präsentationslicht

Die LED-Deckenbeleuchtung sorgt für beste Sichtverhältnisse im Kühlschrank – besonders sinnvoll bei voller Beladung. Und dimmbar passt sie sich auch jeder Genusstimmung an.



SmartDevice

Jederzeit bereit für den Online-Betrieb: Mit der integrierten SmartDeviceBox können das Internet und alle Vorteile eines Smarthome-Systems genutzt werden. Für die Plus-Serie als Zubehör nachrüstbar.

UBCpr 376i
Prime

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	130 l
Volumen:	Kühlteil: 130 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5



Steuerung


- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

UBCgb 3731
Plus

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Volumen:	Kühlteil: 136 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / 34 dB(A) SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5



Steuerung


- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Unterbau-Outdoor-Kühlschränke



UORpr 366i Prime-Serie

Ausstattungs Vorteile



Ausziehbarer Glasboden

Die satinierte Glasplatte ermöglicht eine vielseitige Lagerung. Zudem lässt sich die Abstellfläche leichtgängig und sicher herausziehen und mühelos reinigen.



Auszugsbord

Viel zusätzlicher Stauraum für größere Anlässe im Freien: Das unterste Auszugsbord bringt Flaschen sicher unter und hält sie stets griffbereit.



Teilbare Glasplatte

Hohe Gefäße verstauen, ohne die ganze Abstellfläche herausnehmen zu müssen: Die beiden Hälften einfach übereinander schieben. Ideal auch für geöffnete Flaschen und große Karaffen bei Gartenpartys.



Spritzschutz

Ideal für Außenküchen auf Terrasse oder Veranda: Mit der IPX4-Zertifizierung sind unsere Outdoor-Kühlschränke gegen Spritzwasser geschützt. Auch ein leichter Regenschauer ist daher kein Problem.



Präsentationslicht

Die LED-Deckenbeleuchtung sorgt für beste Sichtverhältnisse im Kühlschrank – besonders sinnvoll bei voller Beladung. Und dimmbar passt sie sich auch jeder Partystimmung an.



SmartDevice

Jederzeit bereit für den Online-Betrieb: Mit der integrierten SmartDeviceBox können das Internet und alle Vorteile eines Smarthome-Systems genutzt werden. Für die Plus-Serie als Zubehör nachrüstbar.

UORpr 366i
Prime

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	197 / 0,539 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	84 l
Volumen:	Kühlteil: 84 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / 36 dB(A) SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

- Super Cool
- Soft System
- Touch & Swipe Display
- Smart Device
- Fresh Air

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

UORpr 365i
Prime

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	135 / 0,369 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	84 l
Volumen:	Kühlteil: 84 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / 36 dB(A) SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

- Super Cool
- Soft System
- Touch & Swipe Display
- Smart Device
- Fresh Air

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil


- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 10 kg



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Standgeräte



Standgeräte

Setzen Sie ein Statement. In der Küchenplanung.

Kühlschränke sind längst keine einheitsweißen Küchengeräte mehr. Gerade weil die Trennung zwischen Ess- und Wohnbereich inzwischen meist fließend ist, spielt das Design eine immer größere Rolle. Die neue puristische Formsprache eines Liebherr besticht dabei durch seine außergewöhnliche Kantenführung, edle Oberflächen und die schnörkel-



lose Silhouette. Ein klassisch, exklusiver Look, mit dem sich unsere Standgeräte einerseits nahtlos in jede moderne Küche einfügen und gleichzeitig doch hervorstechen. Aber genug der Worte: Das Design spricht ja eigentlich schon für sich.

Unsere Geräte gibt es mit Display entweder direkt in der Tür integriert oder für Puristen im Inneren des Gerätes.



XRFBd 5220 ♦ Plus-Serie

Standgeräte



InteriorFit. Perfekt eingepasst.

Küchennischen elegant ausnutzen. Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in Ihre Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.



Innen so geschmackvoll wie außen:

Unsere BlackSteel-Geräte sind ein besonderer Augenschmaus durch und durch.

XRCbs 5295 Δ Peak-Serie

Unsere Optionen: Edel, edel oder edel.

Jede Küche ist einzigartig und darum sollte auch ein Kühlschrank nicht von der Stange sein. Wir bieten eine Auswahl an ganz unterschiedlichen hochwertigen Materialien, dezenten Farben und ergonomischen Griffdesigns. Doch ganz egal, wie sich Ihre Kundinnen und Kunden entscheiden: Bei diesen exklusiven Optionen können sie es eigentlich nur richtig machen.

Grifflösungen

Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung der Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.



Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmoniert mit einem reduzierten, grifflosen Küchendesign.



Türfronten


Oberflächen

Zur Auswahl stehen folgende abgebildete Designs:

SmartSteel


SteelFinish

BlackSteel



White

DarkGrey



Steel-Look-Interieur

SmartSteel- und BlackSteel-Standgeräte werden durch farblich passende Steel-Look-Elemente auch im Innenraum zu einem exklusiven Blickfang.



Lagerplatz nach Bedarf

Mit VarioTemp kann das Gefrierteil alternativ zum Kühlteil mit einer Temperatur stufenlos zwischen -2°C und $+14^{\circ}\text{C}$ umgestellt werden.

Damit ist man zum Beispiel auch für große Partys immer bestens vorbereitet, denn der Gefrierbereich kann bei Bedarf als weitere Kühlzone für Häppchen oder zur Getränkekühlung genutzt werden oder aber als Kellerfach für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln, Zwiebeln und Ähnliches.

Die Familie hat sich vergrößert und der Platz in der Kühl-Gefrierkombination geht zur Neige? Kein Problem. Mit VarioTemp können auch die Gefrierfächer als zusätzliche Kühlzone verwendet werden. In Kombination mit einem separaten Gefriergerät hat man nun ausreichend Platz, um auch die Großfamilie mit frischen Lebensmitteln bestens zu versorgen.

Schweres Öffnen von Gefriergeräten: ein Problem aus der Vergangenheit. Dank der neuen EasyOpen-Technologie lassen sich Gefriergeräte jederzeit geschmeidig und mühelos öffnen – auch ohne Griff. Wie wir das schaffen? Mithilfe einer neuartigen Türdichtung und des neuen BluPerformance Technikmoduls ist es uns gelungen, Türöffnungskräfte um die Hälfte zu reduzieren. Platzsparend, einfach, komfortabel.



Nutzung als Gefrierteil (-18°C)



Nutzung als Kühlteil (-2°C bis $+9^{\circ}\text{C}$)



Nutzung als Kellerteil ($+14^{\circ}\text{C}$)



SpaceBox
Ideal für alles, was ein wenig mehr Platz braucht.



VarioSpace
Praktisch für großes Gefriergut, zum Beispiel die mehrstöckige Geburtstagstorte.

Buchstaben						Ziffern			
C	B	N	b	s	d	5	7	6	i
1	2	3	4	5	6 +	1	2	3	4

1	Produktgruppe	1 + 2	Maße * / Bauform
R	Refrigerator (Kühlschrank)	60 cm Breite	
C	Combination (Kombination)	42	125 cm
F	Freezer (Gefrierschrank)	46	145 cm
M	MultiDoor / French-Door	50	165 cm
XRF	Indikation für SBS (Kühlschrank Gefrierschrank)	52	185 cm
XCC	Indikation für SBS (Kombination Kombination)	57	201 cm
2 + 3	Technologie / Ausstattung	70 cm Breite	
-	EasyFresh	66	145 cm
B	BioFresh	70	165 cm
N	NoFrost	72	185 cm
X	BluRoX	75 cm Breite	
4 + 5	Materialien	77	201 cm
sf	SteelFinish	Bauform (French-Door)	
sd	SmartSteel Tür	95	2 Türen, 2 Gefrierschubladen
st	SmartSteel	90	4-türig
bd	BlackSteel Tür	3	Serien
bs	BlackSteel	0-1	Pure
dg	DarkGrey	2-4	Plus
-	Weiß	5-6	Prime
6	Energieeffizienzklasse	7-9	Peak
a	Energieeffizienzklasse A	4	Spezifikation
b	Energieeffizienzklasse B	0-7	Anzahl Gefrierschubfächer
c	Energieeffizienzklasse C	1	mit 4*-Gefrierfach
d	Energieeffizienzklasse D	i	SmartDeviceBox inklusive
e	Energieeffizienzklasse E	Side-by-Side	
f	Energieeffizienzklasse F	0	EasyFresh
+	Ultraeffizient **	5	BioFresh 1 Gerät
20	Energieeffizienzklasse A-20 %	6	BioFresh 2 Geräte
30	Energieeffizienzklasse A-30 %	French-Door	
		0	kein Wasser/Eis
		2	IceMaker mechanisch (EasyTwist-Ice)
		4	IceMaker automatisch
		6	InfinitySpring + IceMaker
		8	IceCenter

* Genaue Maße siehe Gerätebeschreibung
** Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).




CBNsda 575i ○ Prime-Serie

Sortimentsübersicht

- △ Peak-Serie
- ⬡ Prime-Serie
- ◆ Plus-Serie
- Pure-Serie

French-Door-Kombinationen


BioFresh Professional/HydroBreeze			
Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone		MBsddi 9558	236
InfinitySpring/IceMaker/MoodLight		MBsddi 9556	237
		MBbsdi 9556	237
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone		MBsddi 9528	238
		MBbsdi 9528	238
IceMaker/VarioTempZone			MBsddi 9024
			MBbsdi 9024
IceMaker	CBNste 8872		
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone			Msdd 9012



Side-by-Side

Wein/Gefrierschrank | Kühlschrant


BioFresh Professional		
Wein HydroBreeze	XRCbs 5295	247
NoFrost InfinitySpring	SWNbsd 529i	SRBbsc 529i
IceMaker		
	XRCst 5295	246
	SWNstd 529i	SRBstc 529i



Side-by-Side


Gefrierschrank | Kühlschrant

BioFresh Professional		
NoFrost HydroBreeze	XRFbs 5295	249
IceTower InfinitySpring	SFNbsd 529i	SRBbsc 529i
	XRFst 5295	248
	SFNstd 529i	SRBstc 529i
	XRFsd 5265	250
	SFNsdd 526i	SRBsdd 526i
BioFresh		
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225	251
	SFNsfd 5227	SRBsfc 5220
EasyFresh		
NoFrost EasyFresh	XRFbd 5220	253
	SFNbdd 5227	SRbdd 5220
	XRFsf 5220	252
	SFNsfd 5227	SRsfd 5220



Kühl-Gefrierkombinationen – BioFresh Professional

NoFrost						
HydroBreeze/InfinitySpring		CBNstb 579i	264			



Kühl-Gefrierkombinationen – BioFresh

NoFrost						
VarioTemp/EasyTwist-Ice		CBNsda 575i	264			
VarioTemp	CBNsda 775i	261	CBNbsa20 575i	263		
EasyTwist-Ice		CBNbda 572i	265	CBNbda 5223	269	
		CBNsda 572i	268	CBNsda 5223	269	
		CBNdgc 5723	268	CBNsfc 5223	270	
		CBNdgc 5733	268			
		CBNbdc 573i	266			
		CBNsdc 573i	266			
		CBNsfc 572i	267			

Kühl-Gefrierkombinationen – EasyFresh

NoFrost						
EasyTwist-Ice		CNsfc 573i	272	CNbdb 5223	277	
		CNc 5724	272	CNsdb 5223	277	
		CNbda 5723	271			
		CNsda 5723	271			
	CNsfa 7723	261	CNsdc 5703	CNc 5213	CNc 5023	282
		CNc 5703	273	CNdgc 5213	CNsfc 5023	281
		KGNsfc 57Va03	273	KGn 52Vb03		
		KGNsfc 57Vb03	273	CNsfd 5204		
		CNdgc 5703	275	CNd 5204		
		CNc 5713	274	CNsdc 5203		
		CNdgc 5713	275	CNc 5203		

Kühl-Gefrierkombinationen

SmartFrost				CUe 2831	CUe 2331	CTe 2131
				CUele 2831	CUele 2331	
					KGwe 1455	

Sortimentsübersicht

- △

Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇

Plus-Serie
- Pure-Serie

Kühlschränke

BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBbsc 528i292			
BioFresh				
Vollraum-BioFresh				RBa30 425i294
	RBbsb 525i293			
	RBsdc 525i293			
	RBsfd 522i295			
	RBsfc 5220295			
Flaschenauszug	RDsfd 5220296			
		Rd 5000296	Rd 4600297	Rd 4200297

Gefrierschränke

NoFrost						
EasyTwist-Ice	FNc 727i304			FNc 527i304		
	FNc 7227306	FNc 7026307	FNa 6635307	FNd 522i308	FNb 505i309	FNb 465i310
			FNc 6625308		FNd 5036309	FNc 4625310
						FNd 4224311
						FNd 4234311

Tischkühlschränke

EasyFresh	Rci 1620328			
	Rci 1621328			
	Rdi 1620329			
	Rdi 1621329			
Obst- und Gemüsefach		Rc 1400330	Rd 1200333	Re 1000335
		Rc 1401331	Rd 1201333	
		Rd 1400331	Re 1200334	
		Rd 1401332	Re 1201334	
		Rdgd 1401332		
		Rb 1401330		


Tischgefrierschränke

NoFrost	FNdi 1624335	FNe 1404336	
SmartFrost	Fci 1624336	Fc 1404337	Fe 1003339
		Fd 1404337	
		Fe 1414339	
		Fdgd 1404338	

French-Door-Kombinationen



Typologie



1	Produktgruppe	1 + 2	Bauform
M	Multidoor	95	2 Türen, 2 Gefrierschubladen
2	Technologie / Ausstattung	90	4-türig
-	EasyFresh	3	Serien
B	BioFresh	0-1	Pure
3 + 4	Materialien	2-4	Plus
bs	BlackSteel	5-6	Prime
sd	SmartSteel Tür	4	Wasser/Eis
5	Energieeffizienzklasse	0	kein Wasser/Eis
a	Energieeffizienzklasse A	2	IceMaker mechanisch (EasyTwist-Ice)
b	Energieeffizienzklasse B	4	IceMaker automatisch
c	Energieeffizienzklasse C	6	InfinitySpring + IceMaker
d	Energieeffizienzklasse D	8	IceCenter
e	Energieeffizienzklasse E		
6	Connectivity		
i	SmartDeviceBox inklusive		

Sortimentsübersicht

← 91 →

203

2 Türen,
2 Gefrierschubladen

← 91 →

180

2 Türen,
2 Gefrierschubladen

← 91 →

180

4-türig

BioFresh Professional/HydroBreeze			
Water & Ice-Centre/MoodLight/VarioTempZone		MBsddi 9558	236
InfinitySpring/IceMaker/MoodLight		MBsddi 9556	237
		MBbsdi 9556	237
BioFresh			
Water & Ice-Centre/VarioTempZone		MBsddi 9528	238
		MBbsdi 9528	238
IceMaker/VarioTempZone			
IceMaker	CBNste 8872		
EasyFresh			
EasyTwist-Ice/VarioTempZone			Msdd 9012

- Prime-Serie
- Plus-Serie
- Pure-Serie

Serienübersicht

2 Türen,
2 Gefrierschubladen



Plus-Serie



Prime-Serie

4-türig



Pure-Serie



Plus-Serie

	Pure-Serie	Plus-Serie	Prime-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh		
		BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
	PowerCooling-System	PowerCooling-System	PowerCooling-System
Komfort und Flexibilität	VarioTempZone *	VarioTempZone *	VarioTempZone *
	SoftSystem-Schließdämpfung *	SoftSystem-Schließdämpfung *	SoftSystem-Schließdämpfung *
	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten	Komfort-Höhenverstellung für Glasplatten
	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten *	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten *	Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatten *
	Eierabsteller	Eierabsteller	Eierabsteller
	Abklappbarer Türabsteller	Abklappbarer Türabsteller	Abklappbarer Türabsteller
	Flexible Türabsteller im Kühlteil	Flexible Türabsteller im Kühlteil	Flexible Türabsteller im Kühlteil
	Organizer für Türabsteller im Kühlteil	Organizer für Türabsteller im Kühlteil	Organizer für Türabsteller im Kühlteil
	Universalbox	Universalbox	Universalbox
		FlexBox	FlexBox
		Flaschenablage über den BioFresh-Safes	Flaschenablage über den BioFresh-Safes
	Türabsteller im Gefrierteil	Türabsteller im Gefrierteil	Türabsteller im Gefrierteil
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem	FlexDoorSystem
Design			MoodLight
			LightTower
	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
		LED-BioFresh-Beleuchtung	LED-BioFresh-Beleuchtung
	LED-Gefrierteilbeleuchtung	LED-Gefrierteilbeleuchtung	LED-Gefrierteilbeleuchtung
	Griffmulden	Griffmulden	Griffmulden
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker und InfinitySpring	IceMaker und InfinitySpring
		Water & Ice-Center	Water & Ice-Center

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Ausstattungs-vorteile



MoodLight
Verleiht dem Wohnambiente ein Highlight: Die dimmbare, indirekte Beleuchtung der Griffmulden und des Water & Ice-Centers schenkt eine besonders stilvolle Atmosphäre.



FlexDoorSystem
Dank des einzigartigen, patentierten Dichtungssystems lassen sich die Türen ganz leicht öffnen und schließen – auch einzeln. Leise und 100 % energiesparend dicht.



Water & Ice-Centre
Liefert rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Praktisch: Beim Wasserspender kann die Wassermenge individuell für ein Wunschgefäß gewählt werden.



InfinitySpring
Der Wasserspender für Festwasseranschluss ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und gefiltertes Wasser genießen. So spart man sich den Kauf von Wasserflaschen und handelt nachhaltig.



Steel-Interieur
Aus hochwertigem Edelstahl – farblich passend zum Außenmaterial – verleiht der Rückwand eine edle Anmutung. Zudem ist sie lebensmittelecht und hygienisch – und reduziert die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken.



SmartDevice
Per Smartphone können Einstellungen geändert, die Temperatur geprüft und relevante Statusinformationen erhalten werden. „i“-Modelle sind bereits mit der SmartDevice-Box ausgestattet, ansonsten als Zubehör nachrüstbar.



BioFresh mit HydroBreeze
Nicht nur ein Wow-Effekt: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im BioFresh-Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für knackiges Aussehen und längere Haltbarkeit.



Touch & Swipe-Display
Die Bedienung aller French-Door Modelle ist besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.



IceMaker
Ob zur Sommerparty oder für die Limonade: Mit dem automatischen IceMaker für Festwasseranschluss sind stets Eiswürfel für kühle Drinks vorrätig.



EasyTwist-Ice
Ganz ohne Festwasseranschluss einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln zubereiten: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



VarioTempZone
Maximale Flexibilität: Die VarioTempZone kann gradgenau von -18 bis -10 °C und von -2 bis +5 °C eingestellt und so ganz nach Bedarf zum Gefrieren oder Kühlen genutzt werden.



Parallelauszug
Das Öffnen und Schließen der großzügigen NoFrost-Gefrierschubladen geht dank des Parallelauszugs ganz leicht, gleichmäßig und ohne den kleinsten Ruckler, selbst bei maximaler Beladung.

Um hohe Gefäße zu lagern, wird einfach ein Viertel der Glasablagefläche hochgeklappt und sicher an der Seitenwand des Water & Ice-Centers „geparkt“.



Praktischer extra Stauraum: In dem flachen, abklappbaren Türabsteller lassen sich Tuben, kleine Flaschen & Co. komfortabel verstauen und besonders leicht erreichen.

Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	284 / 0,778 kWh
Gesamtvolumen l:	539 l
Volumen:	Kühlteil: 231,3 l / BioFresh-Teil: 94,2 l / Gefrierteil: 230 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior
Mood Light	LED	Water & Ice Centre	Soft System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic	Flex Door System

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Amblight
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- Abkippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,20 kg
- Universalbox: 1
- Obere Gefrierschublade als VarioTempZone nutzbar

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung



Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	287 / 0,786 kWh
Gesamtvolumen l:	586
Volumen:	Kühlteil: 255,1 l / BioFresh-Teil: 100,6 l / Gefrierteil: 231
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic	Flex Door System	

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlasLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlasLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 2

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,3 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,40 kg
- Universalbox: 1

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung



Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	287 / 0,786 kWh
Gesamtvolumen l:	586
Volumen:	Kühlteil: 255,1 l / BioFresh-Teil: 100,6 l / Gefrierteil: 231
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Glass & Steel Interior	Mood Light
LED	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic	Flex Door System	

- 2,4" TF-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- Abkippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 2

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,3 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,40 kg
- Universalbox: 1

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

French-Door-Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 91 →



MBsddi 9528

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	284 / 0,778 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	538 l
Volumen:	Kühlteil: 230,6 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 230 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Gefrierteil ★★★★★

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,20 kg
- Universalbox: 1
- Obere Gefrierschublade als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 91 →



MBbsdi 9528

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	284 / 0,778 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	538 l
Volumen:	Kühlteil: 230,6 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 230 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Smart Device	Soft Telescopic			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Gefrierteil ★★★★★

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6,20 kg
- Universalbox: 1
- Obere Gefrierschublade als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 91 →



MBsddi 9028

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	285 / 0,780 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	545 l
Volumen:	Kühlteil: 231,3 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 237 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Gefrierteil ★★★★★

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

French-Door-Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 91 →



MBbsdi 9028

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	285 / 0,780 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	545 l
Volumen:	Kühlteil: 231,3 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 237 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	180,5 / 90,6 / 74,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp Zone	Glass & Steel Interior	LED
Water & Ice Centre	Flex Door System	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic		

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, Variable Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung
- Abklippbare(r) Innentürabsteller: 2
- Organizer für Türabsteller: 1
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Glasplatte

Gefrierteil ★★★★★

- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4"
- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,80 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg
- Rechtes Gefrierteil als VarioTempZone nutzbar

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Wechselbare Türdichtung

Side-by-Side-Kombinationen



Ausstattungs-vorteile



BioFresh Professional mit HydroBreeze

Kühlen wie die Profis: Der kalte Nebel, des HydroBreeze, verbunden mit der Temperatur im Safe von knapp über 0 °C, gibt Obst und Gemüse den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe

Für alle Fisch-Fans: Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Die Größe der -2 °C-Zone kann flexibel angepasst werden – und so lagern auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C.



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



SoftTelescopic

Es ist eine Freude die BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen fast selbstständig und gedämpft von staten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, hat man den besten Überblick über den Inhalt.



InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in der Küche: Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So spart man sich den Kauf von Wasserflaschen und handelt nachhaltig.



VarioTemp

Die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in der Kühl-Gefrierkombination wird erlebbar: Die Temperatur im Gefrierbereich kann dank VarioTemp auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C eingestellt werden. So kann dieser Bereich als weitere Kühlzone genutzt werden, zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach.



Touch & Swipe-Display

Der Liebherr gehorcht auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display kann das Gerät intuitiv und kinderleicht bedient werden. Funktionen wie „SuperCool“ können auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen ausgewählt werden. Genauso leicht regelt man auch die Temperatur. Und wenn das Display nicht aktiv bedient wird zeigt es die Ist-Temperatur an.



LightTower

Für einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sind so positioniert, dass der befüllte Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Durch die flächenbündige Integration in die Seitenwände, bleibt zudem mehr Platz für Lebensmittel.



IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



SoftSystem-Schließdämpfung

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit dem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



SmartDevice

Für die Zukunft des Smarthome gerüstet sein? Der Liebherr unterstützt gerne: Entweder ist die SmartDeviceBox bereits inklusive oder bei allen anderen Geräten (SmartDevice ready) nachrüstbar. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Der Geruch einiger Lebensmittel ist bisweilen weniger angenehm. Für den Liebherr ist das aber kein Problem: Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert an einen Filterwechsel.

Kühl-Gefrierkombinationen



CBNstb 579i Δ Peak-Serie

Serienübersicht



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Fish & Seafood-Safe *	Fish & Seafood-Safe *
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
Komfort und Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
Design		Eiswürfelschale *	Eiswürfelschale mit Deckel *	Eiswürfelschale mit Deckel *
				FlexSystem
	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
				Beleuchtung Ventilator
Connectivity (SmartDeviceBox)			transparentes Glas	transparentes Glas
	Touch-Display	Touch-Display / Touch & Swipe-Display *	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür
	Griffmulden / Stangengriffe mit Öffnungsmechanik *	Griffmulden / Stangengriffe mit Öffnungsmechanik *	Stangengriffe mit Öffnungsmechanik	Griffmulden
	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser und Eis		IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Standgeräte

Ausstattungs-vorteile



BioFresh
Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



EasyFresh
Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



InfinitySpring
Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in der Küche: Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So spart man sich den Kauf von Wasserflaschen und handelt nachhaltig.



VarioTemp
Die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in der Kühl-Gefrierkombination wird erlebbar: Die Temperatur im Gefrierbereich kann dank VarioTemp auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C eingestellt werden. So kann dieser Bereich als weitere Kühlzone genutzt werden, zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach.



Satinierter Glasplatten
Erleben Sie die helle Freude bei jedem Öffnen – dank der satinierter Sicherheitsglasplatten. Diese lassen sich komfortabel mit nur einem Handgriff in der Höhe verstellen. Die Satinierung lässt Kratzer auf der Glasplatte praktisch unsichtbar erscheinen und sorgt für einen hochwertigen und edlen Anblick – auch nach Jahren.



Touch-Display
Echt berührend: Durch das Touch-Display bedienen Sie Ihren Liebherr einfach und intuitiv. Auf dem Display sind alle Funktionen übersichtlich angeordnet. Mit einem leichten Fingertipp wählen Sie zum Beispiel mühelos die Funktionen aus oder prüfen die aktuelle Temperatur Ihres Kühlgeräts.



Griffmulde
Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.



InteriorFit
Vollenden Sie das puristische Design in Ihrer Küche: Unsere Kühlgeräte fügen sich passgenau in eine 60 cm tiefe Nische ein. Lediglich die Türe ragt definiert heraus und gewährleistet optimalen Zugang zur Griffmulde und zum Hebelgriff. So liegt der Fokus stets auf Ihrer Küche – mit Ihrem Liebherr als Mittelpunkt und Highlight.



SoftSystem-Schließdämpfung
Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schließen. Und mit dem Liebherr macht das richtig Spaß: Dank SoftSystem schließt sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



VarioSpace
Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



IceMaker mit Festwasseranschluss
Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



Ultra
Efficient
A -20%

Ultra
Silent



Ultra
Efficient
A -20%

Ultra
Silent

Der Effiziente unter den Effizientesten

Dieser Liebherr zeigt, was technischer Fortschritt heute bedeutet: höchste Energieeffizienz, flüsterleiser Betrieb und langlebige Qualität. Mit der neuen Kühl-Gefrier-Kombination der Energieeffizienzklasse A-20 % setzt Liebherr neue Maßstäbe und zeigt, dass nachhaltige Leistung und Komfort perfekt zusammenpassen.

Der Stromverbrauch bleibt beeindruckend niedrig – zum Vorteil für Umwelt und Geldbeutel. Gleichzeitig arbeitet das Gerät mit nur 29 dB(A) nahezu lautlos und fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.

Und wie immer bei Liebherr gilt: Effizienz bedeutet keine Kompromisse bei der Ausstattung. Die BioFresh-Safes schaffen ideale Bedingungen für empfindliche Lebensmittel und bewahren Frische, Geschmack und Nährstoffe deutlich länger. So wird Energieeffizienz zum echten Genussfaktor.

* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023). Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 396. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Datenblatt



← 60 →

CBNbsa20 575i
Prime

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 159,9 l / BioFresh-Teil: 99,2 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A UltraSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Light Tower	Soft System
Ultra Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Smart Device	Soft Telescopic Rails	Fresh Air		

- Steuerung**

 - 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl-(und BioFresh-)Teil**

 - PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
 - GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
 - VarioSafe
 - Integrierte Flaschenablage
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
 - beidseitiges Lichtpanel
- Gefrierteil ★★★★★**

 - Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Eiswürfelschale mit Deckel
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Stangengriff(e) mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt




← 60 →

CBNstb 579i

Peak

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	144 / 0,394 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 160,3 l / BioFresh-Teil: 98,7 l / Gefrierteil: 104 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Edelstahl
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, mit HydroBreeze: 1, Meat & Dairy-Safes: 1, FlexSystem: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, auf Teleskopauszügen: 2, VarioSpace
- IceMaker mit Festwasseranschluss 3/4", mit LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,20 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CBNsda 575i

Prime

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	362 l
Volumen:	Kühlteil: 159,9 l / BioFresh-Teil: 99,2 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- GlassLine-Abstellborde, VarioBoxen ausziehbar, Variable Eierablage, Butterdose
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- BioFresh-Safes: 2, mit SoftTelescopic, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- beidseitiges Lichtpanel

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CBNsda 572i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CBNbda 572i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CBNsdc 573i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CBNbdc 573i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CBNsfc 572i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



FlexCube

Kleine Tuben, offene Sahnebecher oder Wachtel-eier sicher lagern? Mit dem FlexCube kein Problem: Seine verschiedenen großen Öffnungen bieten Platz für unterschiedlichste kleine Produkte. Dank der kompakten Maße passen auch mehrere FlexCubes in den Kühlschrank. Der FlexCube ist spülmaschinen-fest und passt in alle Flaschen- und Konserven-absteller von Liebherr.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eis-würfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Datenblatt



← 60 →

CBNdgc 5723
Plus

Energieeffizienzklasse:	A G C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CBNdgc 5733
Plus

Energieeffizienzklasse:	A G C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CBNsda 5223
Plus

Energieeffizienzklasse:	A G A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	109 / 0,298 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 1, Fruit & Vegetable-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CBNbda 5223
Plus

Energieeffizienzklasse:	A G A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	109 / 0,298 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 1, Fruit & Vegetable-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Flaschenbord

Für die Lagerung von Flaschen bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung: Diese lassen sich liegend sicher und platzsparend aufbewahren.



Transportrollen

Mit Ihrem Liebherr genießen Sie vom ersten Moment an puren Komfort. Dank der standardmäßig integrierten Transportrollen wird der Aufbau Ihres Kühlgerätes besonders leicht. Ersparen Sie sich ein mühsames Einrücken, sondern bringen Sie Ihr Gerät mühelos an den gewünschten Ort. Alle unsere Standgeräte sind bereits ab der Pure-Serie mit Transportrollen ausgestattet und gelangen so einfach und bequem an die perfekte Stelle in Ihrer Küche.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Datenblatt




← 60 →

CBNsfc 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	170 / 0,465 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 1, Fruit & Vegetable-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Datenblatt



← 60 →

CNsda 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	A A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNbda 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	A A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussührung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNsfc 573i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A G C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	168 / 0,460 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CNc 5724

Plus

Energieeffizienzklasse:	A G C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	168 / 0,460 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

KGNsf 57Va03

Pure

Energieeffizienzklasse:	A G A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

KGNsf 57Vb03

Pure

Energieeffizienzklasse:	A G B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	129 / 0,353 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ★★★★★

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNsdc 5703

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

CNc 5713

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt




← 60 →

CNdgc 5703

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

949 €



Flaschenbord

Für die Lagerung von Flaschen bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung: Diese lassen sich liegend sicher und platzsparend aufbewahren.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



Datenblatt



← 60 →

CNc 5703

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNsdb 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	128 / 0,350 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNbdb 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	128 / 0,350 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

KGN 52Vb03
Pure

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	128 / 0,350 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	frei
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



- Steuerung
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Gefrierteil
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNsdc 5203
Pure

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



- Steuerung
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Vertikale Griffmulde
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Gefrierteil
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNc 5213
Pure

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



- Steuerung
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Gefrierteil
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas



← 60 →

CNdgc 5213
Pure

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



- Steuerung
- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch

- Weitere Ausstattungsvorteile
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
 - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Kühl-(und BioFresh-)Teil
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Abstellborde Kunststoff, Eierablage
 - GlassLine-Abstellflächen: 4
 - EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
 - LED-Deckenbeleuchtung

- Gefrierteil
- Schubfächer: 3, VarioSpace
 - Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
 - Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNc 5203

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	161 / 0,441 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Datenblatt



← 60 →

CNsfd 5204

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	202 / 0,553 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	319 l
Volumen:	Kühlteil: 187,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNsfc 5023

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	153 / 0,419 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	280 l
Volumen:	Kühlteil: 177 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaussführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 60 →

CNC 5023

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	153 / 0,419 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	280 l
Volumen:	Kühlteil: 177 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- Flaschenablage
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachaufführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar



Datenblatt



← 55 →

CUe 2831

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	192 / 0,526 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63



Datenblatt



← 55 →

CUele 2831

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	192 / 0,526 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	265 l
Volumen:	Kühlteil: 212,4 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	161,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

Kühl-Gefrierkombination



Datenblatt



← 55 →

CUe 2331

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil **★★★★**

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Datenblatt



← 55 →

CUEle 2331

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Edelstahllook / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.



Datenblatt



← 55 →

KGwe 1455 2.6

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	193 / 0,528 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	210 l
Volumen:	Kühlteil: 156,5 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	137,2 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Schubfächer: 2, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,00 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Ergonomischer Stangengriff
- Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar



Datenblatt



← 55 →

CTe 2131

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	196 l
Volumen:	Kühlteil: 152,2 l / Gefrierteil: 44 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	124,1 / 55 / 63



Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 3
- LED-Beleuchtung

Gefrierteil

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,50 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar

Kühlschränke



Standgeräte

Serienübersicht



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

⬡ Prime-Serie

△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
			Fish & Seafood-Safe *	Fish & Seafood-Safe *
Komfort und Flexibilität	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe *	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
Design				FlexSystem
	Deckenbeleuchtung	Decken- oder Seitenbeleuchtung	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
				Beleuchtung Ventilator
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Griffmulde
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Wasser				InfinitySpring bei SBS-fähigen Modellen

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Ausstattungs-vorteile



BioFresh
In den BioFresh-Safes bleiben auch empfindliche Lebensmittel lange frisch: Dank einer Temperatur knapp über 0 °C bietet etwa der „Meat & Dairy-Safe“ ideale Lagerbedingungen für Fleisch oder Frischmilch. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ herrscht zudem dank dichtem Verschluss eine höhere Luftfeuchtigkeit – perfekt für Obst und Gemüse. Das Beste: Alles ist ab Werk schon optimal eingestellt.



EasyFresh
Der Garant für Marktfrische ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: Hier lagert alles ideal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



LED-Seitenbeleuchtung einseitig
Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Die LED-Seitenbeleuchtung hilft Ihnen, Ihre Lebensmittel im Blick zu behalten. Die LEDs sind so positioniert, dass der Lichtstrahl nach oben und nach unten gelangt. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Öffnen leicht gemacht: Der praktische und elegante Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ermöglicht es Ihnen, die Gerätetür mit geringem Kraftaufwand zu öffnen – selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander. Die edlen Griffe im minimalistischen Design sind ein zusätzlicher Hingucker an Ihrem Kühlgerät.



Türabsteller
Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides – dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlrelings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.



Flaschenablage über den BioFresh-Safes
Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Größen sicher ablegen und kühlen.



3er Flaschenablage
Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.



LightTower
Für einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sind so positioniert, dass der befüllte Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Durch die flächenbündige Integration in die Seitenwände bleibt zudem mehr Platz für Lebensmittel.



Türanschlagwechsel integriertes Gefrierfach
Wechseln Sie schnell und flexibel die Öffnungsrichtung der Türe Ihres 4*-Gefrierfachs: Dank des cleveren Schiebereglers geht dies sekunden-schnell und ganz ohne handwerkliches Geschick. Einfach den Regler am 4*-Gefrierfach auf rechts oder links setzen – fertig.



SoftTelescopic
Es ist eine Freude die BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen fast selbstständig und gedämpft von staten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, hat man den besten Überblick über den Inhalt.



FlexSystem
Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



Platz für ein Backblech
Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr – er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



Touch & Swipe-Display

Der Liebherr gehorcht auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display kann das Gerät intuitiv und kinderleicht bedient werden. Genauso leicht regelt man auch die Temperatur. Und wenn das Display nicht aktiv bedient wird zeigt es die Ist-Temperatur an.



Vollraum BioFresh-Gerät

Als Freund frischer Lebensmittel werden Sie das Vollraum BioFresh-Gerät lieben. Es bietet perfekte Lagerbedingungen für eine ganze Ernte: Bei nahe 0°C und flexibler Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse lange frisch und knackig. Und fällt die Ernte mal kleiner aus, bleiben Milchprodukte sowie Fleisch und Wurst in den Schubladen länger frisch als im normalen Kühlteil. Das Umwelt-Extra: die Energieeffizienzklasse A.



Datenblatt



RBa30 425i
Prime

Energieeffizienzklasse:	A A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	65 / 0,178 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	160 l
Volumen:	Kühlteil: 156 l / BioFresh-Teil: 160,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling
- BioFresh-Safes: 4, Meat & Dairy-Safes: 4, Wahlweise von HydroSafe auf DrySafe einstellbar
- LED-Beleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



RBsfc 5220
Plus

Energieeffizienzklasse:	A A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	101 / 0,276 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 7, davon teilbar: 1
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- LED-Deckenbeleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



RBsfd 5221
Plus

Energieeffizienzklasse:	A A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	351 l
Volumen:	Kühlteil: 223 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierteil: 34 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 5, davon teilbar: 1
- Integrierte Flaschenablage
- BioFresh-Safes: 2, Fruit & Vegetable-Safes: 1, Meat & Dairy-Safes: 1
- einseitiges Licht

Gefrierteil **★★★★**

- 4-Sterne-Gefrierfach, Türanschlag: wechselbar
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Standkühlschrank



Datenblatt



← 60 →

RDsfd 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	98 / 0,268 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	399 l
Volumen:	Kühlteil: 399,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Steelfinish / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- Großes Obst-/Gemüsefach mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt



← 60 →

Rd 5000

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	348 l
Volumen:	Kühlteil: 348,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 7
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt



← 60 →

Rd 4600

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	89 / 0,243 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	298 l
Volumen:	Kühlteil: 298,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 6
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung



Datenblatt



← 60 →

Rd 4200

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	84 / 0,230 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	247 l
Volumen:	Kühlteil: 247,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 5
- EasyFresh-Safes: 1 mit integrierter Schubfachauführung
- LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierschränke

Serienübersicht



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	abkippendes Schubfach	abkippendes Schubfach	abkippendes Schubfach
			SoftSystem-Schließdämpfung bei SBS-fähigen Modellen
	SpaceBox *	SpaceBox *	SpaceBox *
	integrierte Schubfachführung	integrierte Schubfachführung	Schubfachführung auf Teleskopauszügen
	Eiswürfelschale *		
	Gefiertablett	Gefiertablett	Gefiertablett
		Kälteakku	Kälteakku
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Design		Statuslicht	Statuslicht
		Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
			Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde / Stangengriff mit Öffnungsmechanik *	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)	integriert („i“-Modelle)
Eis	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen
	Eiswürfelschaukel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaukel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaukel bei SBS-fähigen Modellen

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie hervorgehoben.

Ausstattungs-vorteile



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



Eiswürfelschale mit Deckel

Schon mal Wasser verschüttet, als Sie die Eiswürfelschale zum Gefrierschrank tragen wollten? Das passiert dank der Eiswürfelschale mit Deckel künftig sicher nicht mehr: Einfach das Wasser in die Öffnung – ein Messstrich zeigt die optimale Wassermenge an. So werden ganz bequem bis zu 32 Eiswürfel produziert.



Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperFrost“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



FrostProtect

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.



Kühlakku

Der Kühlakku macht sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgt er das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeit lang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleitet er als Kältespender Speisen und Getränke.



SpaceBox

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Großes“ unter: Denn für den XL-Trutzhahn oder die mehrstöckige Eis-torte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer großzügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für großes Gefrier-gut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf der Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Das Schubfach nebenan bietet Stau-raum für Tiefkühl-Artikel.



Statusanzeige

Sie möchten wissen, dass mit Ihrem Gerät alles in Ordnung ist? Dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür sehen oder hören Sie das sehr schnell. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status leuchtet und blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signal-ton.



LED-Gefrierteilbeleuchtung

Die LED-Gefrierteilbeleuchtung sorgt in Ihren Gefrierschubladen für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Schubladen positioniert.



EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasser-anschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfel-produktion.



EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebens-mittel vergessen hatten – und müs-sen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und ein-fach aufmachen.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunter-liegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Her-ausfallen gesichert.

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 70 →

FNC 727i

Peak

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	178 / 0,487 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	363 l
Volumen:	Gefrierteil: 363 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 69,7 / 76

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Vario Space	Easy Open
Frost Protect	Smart Device						

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 19,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

FNC 527i

Peak

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	159 / 0,435 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, auf Teleskopauszügen: 5, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg
- Kälteakku: 1
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

FNB 505i

Prime

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	120 / 0,328 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	238 l
Volumen:	Gefrierteil: 238 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 65,5

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch & Swipe Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Frost Protect	Smart Device					

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg
- Kälteakku: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Standgefrierschrank mit BluRoX

Hybrid-Modell mit



Der FNB 505i: unser Türöffner für die BluRox-Technologie

Der FNB 505i ist nicht nur der erste NoFrost-Gefrierschrank mit 165 cm Höhe und der neuen Energieeffizienzklasse B, sondern auch unser erstes Modell mit BluRoX-Technologie: Die innovative Kombination aus Vakuum und Perlit steckt bei ihm in der Türe und sorgt so für eine unübertroffen energieeffiziente und gleichzeitig kompakte Kälteisolierung. Seine NoFrost-Technologie verhindert dabei die Vereisung des Gefrierraums und spart zusätzlich Energie und Kosten.

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

FNb 465i

Prime

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	113 / 0,309 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	199 l
Volumen:	Gefrierteil: 200 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5

No Frost

Super Frost

LED

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch & Swipe Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg
- Kälteakku: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 70 →

FNc 7227

Plus

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	178 / 0,487 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	363 l
Volumen:	Gefrierteil: 363 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 69,7 / 76

No Frost

Super Frost

Touch Display

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 19,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 19,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 70 →

FNc 7026

Plus

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	311 l
Volumen:	Gefrierteil: 312 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 69,7 / 76

No Frost

Super Frost

Touch Display

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



← 70 →

FNa 6635

Plus

Energieeffizienzklasse:	A A
Energieverbrauch Jahr/24 h:	99 / 0,271 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	260 l
Volumen:	Gefrierteil: 260 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 69,7 / 76

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch Display

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

Smart Device ready

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachaufführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 70 →

FNC 6625

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	155 / 0,424 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	260 l
Volumen:	Gefrierteil: 260 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 69,7 / 76



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

FNd 522i

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	277 l
Volumen:	Gefrierteil: 278 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 7, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

FNd 5026

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	188 / 0,515 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	238 l
Volumen:	Gefrierteil: 239 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

FNd 5036

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	188 / 0,515 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	238 l
Volumen:	Gefrierteil: 239 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 6, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

FNC 4625

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	142 / 0,389 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	199 l
Volumen:	Gefrierteil: 200 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-------------	--------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------



Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

FNd 4625

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	177 / 0,484 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	199 l
Volumen:	Gefrierteil: 200 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 5, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Standgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

FNd 4224

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	160 l
Volumen:	Gefrierteil: 161 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

FNd 4234

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	160 l
Volumen:	Gefrierteil: 161 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5

No Frost	Super Frost	Touch Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------	--------------------

Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, mit integrierter Schubfachausführung, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile


- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Gefriertruhen



CFd 2085 ♦ Plus-Serie

Ausstattungs-vorteile



StopFrost
Das innovative StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrier-guts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhen-deckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



SoftSystem
Das in das Scharnier des Truhen-deckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schließung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schließungen werden sicher abgefedert.



Verflüssiger
Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut glatt eingeschäumt. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitz-wasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.



FrostProtect
Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewähr-leisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10 °C arbeiten sie weiterhin effizient.



Integrierte Beleuchtung
Die integrierte Beleuchtung im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen sind aus pulver-beschichtetem Stahlblech gefertigt. Dies garantiert eine hohe Wider-stands-fähigkeit und verhindert Korrosion.



SuperFrost-Automatik
Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel besonders vitamin-schonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.

Smart Frost

SmartFrost
Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrier-guts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der einge-schäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.

Door Lock

DoorLock
Ob Sie nur Getränke für Ihre Party kühlen oder das saftige Stück Fleisch in Marinade einziehen lassen möchten: Beides sollte zur Feier noch da sein. Das integrierte Schloss schützt die Gaumenfreuden zuverlässig vor „Mundräubern“ und „Langfingern“. Dem schieben wir den Riegel vor.



Datenblatt



CFd 2505 Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	188 / 0,515 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	359 l
Volumen:	Gefrierfach: 359 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 167 / 71



- Steuerung**

 - Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
 - Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
 - FrostControl
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Griffmulde
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
 - Schloss

- Gefrierfach**
- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
 - LED-Beleuchtung
 - Lagerzeit bei Störung: 50,00 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 15,00 kg
 - Kälteakku: 1
 - Tauwasserablauf
 - Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefrierblech - auch als Wasserauffangschale verwendbar
 - 5 Einhängkörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Gefriertruhe



Datenblatt



CFd 2085

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	248 l
Volumen:	Gefrierteil: 248 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 125 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Kälteakku: 1
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängekörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar



Datenblatt



CFc 1875

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	192 l
Volumen:	Gefrierteil: 192 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 104 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Kälteakku: 1
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängekörbe serienmäßig, 1 nachträglich lieferbar

Gefriertruhe



Datenblatt



Datenblatt



CFFe 2500

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	295 / 0,808 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	497 l
Volumen:	Gefrierteil: 497 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 167 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20,00 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängekörbe serienmäßig, 5 nachträglich lieferbar



CFFe 1870

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	226 / 0,619 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	281 l
Volumen:	Gefrierteil: 281 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	82 / 104 / 71



Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

Gefrierteil

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 40,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10,00 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbarem Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängekörbe serienmäßig, 2 nachträglich lieferbar

Getränkekühlschränke



MRFvg 4011

Perfekte Erfrischung garantiert – mit den Getränkekühlschränken von Liebherr

Ob Grillfest im Garten, große Familienfeier oder spontanes Treffen mit Freunden: Mit einem Liebherr Getränkekühlschrank sind erfrischende Drinks immer perfekt temperiert und sofort griffbereit.

Hochwertige Verarbeitung, langlebige Technik und bewährte Liebherr-Qualität garantieren zuverlässige Leistung – selbst bei hoher Beanspruchung. Der großzügige Stauraum bietet Platz für Wasser, Softdrinks und mehr. Praktisch, robust und stilvoll – das Must-have für jede Feier und die ideale Lösung für alle, die ihren Gästen jederzeit kühle Erfrischungen bieten möchten.



MRFvg 4011



Umweltfreundliches Kältemittel
Zum Einsatz kommen ausschließlich die natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R 600a und R 290. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch zukunftsicher.

Digitale Temperaturanzeige
Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen (nur bei MRFvd 4011, MRFvg 4011, MRFvg 3511).



MRFvd 4011 var 744	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	400/286 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1884
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1659
Energieverbrauch Jahr	566 kWh ²
Beladung 0,5l PET	253
Beladung 0,33l Dose	506



MRFvg 4011	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	400/286 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1884
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1659
Energieverbrauch Jahr	433 kWh ²
Beladung 0,5l PET	253
Beladung 0,33l Dose	506



MRFvg 3511	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	347/250 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1684
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1459
Energieverbrauch Jahr	390 kWh ²
Beladung 0,5l PET	207
Beladung 0,33l Dose	414



MRFvc 5501	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	544/432 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	747/769/1684
Innenmaße in mm (B/T/H)	625/536/1459
Energieverbrauch Jahr	383 kWh ²
Beladung 0,5l PET	354
Beladung 0,33l Dose	708



MRFvc 4001	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	377/286 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1884
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1659
Energieverbrauch Jahr	390 kWh ²
Beladung 0,5l PET	253
Beladung 0,33l Dose	506



MRFvc 3501	
Energieklasse	
Brutto- / Nettorauminhalt	327/250 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/654/1684
Innenmaße in mm (B/T/H)	475/423/1459
Energieverbrauch Jahr	390 kWh ²
Beladung 0,5l PET	207
Beladung 0,33l Dose	414

¹ Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018. | ² Gemessen nach EN 16902:2016.

Tischgeräte



Rc 1400 O Pure-Serie | Fc 1404 O Pure-Serie

Typologie

Buchstaben						Ziffern			
R				c		1	4	0	0
F	N	s	d	d	i	1	6	2	4
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

1	Produktgruppe
R	Refrigerator (Kühlschrank)
F	Freezer (Gefrierschrank)
2	Technologie / Ausstattung
-	EasyFresh
N	NoFrost
3 + 4	Materialien
sd	SmartSteel Tür
dg	DarkGrey
-	Weiß
5	Energieeffizienzklasse
a	Energieeffizienzklasse A
b	Energieeffizienzklasse B
c	Energieeffizienzklasse C
d	Energieeffizienzklasse D
e	Energieeffizienzklasse E
f	Energieeffizienzklasse F
6	Connectivity
i	SmartDeviceBox inklusive

1 + 2	Maße *
Breite x Höhe	
10	55 x 68 cm
12	50 x 85 cm
14	55 x 85 cm
16	60 x 85 cm
3	Serien
0-1	Pure
2-4	Plus
4	Spezifikation
Kühlschrank	
0	ohne 4*-Gefrierfach
1	mit 4*-Gefrierfach
Gefrierschrank	
3-4	Anzahl Gefrierschubfächer

Ausstattungs-vorteile



Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Dank Öffnungsmechanik im eleganten Stangengriff lässt sich die Tür mit geringstem Kraftaufwand bedienen – selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander.



SmartDevice
Das Gerät lässt sich einfach per Smartphone bedienen – dank SmartDeviceBox. So lassen sich zum Beispiel Einstellungen ändern oder Statusinformationen abrufen. Die SmartDeviceBox ist bereits integriert („i“).



Robuste Tischplatte
In der Küche kann man nie genug Platz haben. Darum sind unsere Tischgeräte mit einer robusten, kratzresistenten Oberfläche ausgestattet, die als zusätzliche Arbeitsfläche dient. Bei den Tischkühlschränken ist die Platte zum Unterschieben auch abnehmbar.

Kühlen



TouchControl
Mit nur einem Fingertipp kann der Tischkühlschrank auf +3, +5, +7 oder +9 °C eingestellt werden. Einfach und platzsparend mit integrierter LED-Beleuchtung – damit noch mehr Raum für Lebensmittel bleibt.



EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse
Unsere Frische-Technologie mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit für marktfresches Obst und Gemüse ist jetzt in allen Tischkühlschränken der Plus-Serie integriert.



DoorStop
Ein kleines Detail mit großer Wirkung: Hält den Liebherr-Tischkühlschrank frisch, selbst wenn er ausgeschaltet ist: Der ausklappbare DoorStop verhindert, dass schlechte Gerüche entstehen.

Gefrieren



TouchControl
Mit nur einem Fingertipp kann der Tischgefrierschrank auf -16, -18, -20 oder -28 °C eingestellt werden. Einfach und platzsparend mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte.



Gefrierschubfächer auf Glasplatten
Die Gefrierschubfächer werden auf Glasplatten geführt. Zum Lagern von größerem Gefriergut und zum Reinigen können Schubfächer und Glasplatten flexibel entnommen werden.



FrostProtect
Alle Tischgefrierschränke sind auch in unbeheizten Räumen bei bis zu -15 °C Umgebungstemperatur aufstellbar.

Kühlen

◆ Plus-Serie		← 60 →		← 55 →		← 50 →		← 55 →	
○ Pure-Serie		↑ 85 ↓		↑ 85 ↓		↑ 85 ↓		↑ 68 ↓	
Tischkühlschränke									
EasyFresh	Rci 1620	328							
	Rci 1621	328							
	Rdi 1620	329							
	Rdi 1621	329							
Obst- und Gemüsefach				Rdgd 1401	332		Rd 1200	333	
				Rc 1400	330		Rd 1201	333	
				Rc 1401	331		Re 1200	334	
				Rd 1400	331		Re 1201	334	
				Rd 1401	332				
				Rb 1401	330				
							Re 1000	335	

Serienausstattung

	○ Pure-Serie	◆ Plus-Serie
Frischetechnologie	Obst-/Gemüsefach	EasyFresh-Safe
Komfort und Flexibilität	GlassLine-Abstellflächen	GlassLine-Abstellflächen, davon eine teilbar
	Abnehmbare Tischplatte	Abnehmbare Tischplatte
	Eierablage	Eierablage
		3er Flaschenablage
Design		FlexCube
	DoorStop*	DoorStop*
	Temperatureinstellung in 4 Stufen	Temperatureinstellung in 4 Stufen
	SuperCool	SuperCool
	Türalarm optisch und akustisch	Türalarm optisch und akustisch
	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung im Innenraum
Connectivity (SmartDeviceBox)	Griffmulde oder Stangengriff mit Öffnungsmechanik*	Stangengriff mit Öffnungsmechanik*
	nicht nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)
Eis	4-Sterne-Gefrierfach*	4-Sterne-Gefrierfach*

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Gefrieren

◆ Plus-Serie		← 60 →		← 55 →		← 55 →	
○ Pure-Serie		↑ 85 ↓		↑ 85 ↓		↑ 68 ↓	
Tischgefrierschränke							
NoFrost				FNe 1404	336		
SmartFrost	FNdi 1624	335		Fdgd 1404	338		Fe 1003
	Fci 1624	336		Fc 1404	337		
				Fd 1404	337		
				Fe 1414	339		

Serienausstattung

	○ Pure-Serie	◆ Plus-Serie
Frischetechnologie	NoFrost*	NoFrost*
Komfort und Flexibilität	SmartFrost*	SmartFrost*
	FrostProtect	FrostProtect
	Gefrierschubfächer mit Glasplatten geführt	Gefrierschubfächer mit Glasplatten geführt
	VarioSpace	VarioSpace
Design		Eiswürfelschale
	Temperatureinstellung in 4 Stufen	Temperatureinstellung in 4 Stufen
	SuperFrost	SuperFrost
	Türalarm optisch und akustisch	Türalarm optisch und akustisch
	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte	TouchControl mit integrierter LED-Beleuchtung in der Tischplatte
	Griffmulde oder Stangengriff mit Öffnungsmechanik*	Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Connectivity (SmartDeviceBox)	nicht nachrüstbar	integriert („i“-Modelle)

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 60 →

Rci 1620

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	59 / 0,161 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	141 l
Volumen:	Kühlteil: 141,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

Rci 1621

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 109,2 l / Gefrierteil: 17 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 60 →

Rdi 1620

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	73 / 0,200 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	141 l
Volumen:	Kühlteil: 141,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 4, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 60 →

Rdi 1621

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 109,2 l / Gefrierteil: 17 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage, FlexCube
- GlassLine-Abstellflächen: 3, davon teilbar: 1
- EasyFresh-Safes: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 55 →

Rb 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil **★★★★**

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 55 →

Rc 1400

Pure

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	58 / 0,158 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 125,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 55 →

Rc 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:	A C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	91 / 0,249 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil **★★★★**

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

Rd 1400

Pure

Energieeffizienzklasse:	A D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	125 l
Volumen:	Kühlteil: 125,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 55 →

Rdgd 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 55 →

Rd 1401

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	111 l
Volumen:	Kühlteil: 96,9 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 10,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 50 →

Rd 1200

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	71 / 0,194 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	110 l
Volumen:	Kühlteil: 110,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



← 50 →

Rd 1201

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	110 / 0,301 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	98 l
Volumen:	Kühlteil: 85,2 l / Gefrierteil: 13 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 8,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Tischkühlschrank



Datenblatt



← 50 →

Re 1200

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	88 / 0,241 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	110 l
Volumen:	Kühlteil: 110,5 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 4
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 50 →

Re 1201

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	138 / 0,378 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	98 l
Volumen:	Kühlteil: 85,2 l / Gefrierteil: 13 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 50 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Gefrierteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Lagerzeit bei Störung: 8,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Tischkühlschrank / -gefrierschrank



Datenblatt



← 55 →

Re 1000

Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	86 / 0,235 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Kühlteil: 92 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	68 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl im Innenraum
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl-(und BioFresh-)Teil

- Abstellborde Kunststoff, Eierablage
- GlassLine-Abstellflächen: 2
- Obst-/Gemüsefach: 1

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

FNdi 1624

Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C D E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Gefrierteil: 93 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Tischgefrierschrank



Datenblatt



← 60 →

Fci 1624
Plus

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	110 / 0,301 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 60 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 15,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 55 →

FNe 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	A B E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	185 / 0,506 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Gefrierteil: 93 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Tischgefrierschrank



Datenblatt



← 55 →

Fc 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	A B C
Energieverbrauch Jahr/24 h:	110 / 0,301 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 14,00 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

Fd 1404
Pure

Energieeffizienzklasse:	A B D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



DarkGrey

Dieser besondere Farbton (RAL 7024) vereint modernes Design mit stilvoller Zurückhaltung – und fügt sich harmonisch in Materialien wie Holz, Stein oder Beton ein. So wird das Gefriergerät zu einem eleganten Blickfang in jeder anspruchsvoll gestalteten Küche.



Griff mit Öffnungsmechanik

Der ergonomische Hebelgriff passt sich sanft der Bewegung der Hand an – und macht das Öffnen der Tür besonders leicht und komfortabel.



Datenblatt



← 55 →

Fdgd 1404

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	137 / 0,375 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	DarkGrey / DarkGrey
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 7,00 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 55 →

Fe 1414

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	172 / 0,471 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Gefrierteil: 107 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	85 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil

- Schubfächer: 4, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5,50 kg

Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



Datenblatt



← 55 →

Fe 1003

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	163 / 0,446 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	75 l
Volumen:	Gefrierteil: 76 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiß / Weiß
Außenmaße in cm (H / B / T):	68 / 55 / 60,7



Steuerung

- TouchControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch


Gefrierteil

- Schubfächer: 3, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 13,50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,50 kg


Weitere Ausstattungsvorteile

- Griffmulde
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung


MBsddi 9558, MBsddi 9528, MBsddi 9556,
MBbsdi 9528, MBbsdi 9556




MBbsdi 9024, MBsddi 9028, MBsddi 9024,
MBbsdi 9028, Msdd 9012




XRCbs 5295
XRCst 5295




XRFbs 5295
XRFsd 5265
XRFst 5295




XRFbd 5220
XRFsf 5225
XRFsf 5220




CBNste 8872




CBNsda 775i




CNsfa 7723




CBNbsa20 575i
CBNsda 575i
CBNdgc 5733
CNdgc 5713
CNc 5713




CBNbda 572i
CBNsda 572i
CNDgc 5703
CBNsfc 572i
CNsdc 5703
CNc 5703
CBNsdc 573i
CNSfc 574i
CBNstb 579i
CNSda 5723
CBNdgc 5723
CBNbdc 573i
CNbda 5723
CND 5703
KGNsf 57Va03
KGNsf 57Vb03



CNBdb 5223
CBNsda 5223
CNsdb 5223
CNc 5203
CBNbda 5223
CNsdc 5203
CBNsfc 5223
KGN 52Vb03
CNdgc 5213




CNsfc 573i
CNc 5724




[mm]

CNd 5204
CNsfd 5204
CNc 5213




CNc 5023
CNsfc 5023




[mm]

RBsdc 525i
RBbsb 525i
SFNsdd 526i
FNc 527i
FNc 5227




[mm]

RBa30 425i
RBa 425i SD0 22




[mm]

CUE 2831
CUEle 2831




[mm]

CUE 2331
CUEle 2331
KGwe 1455 2.6




[mm]

Rd 5000
FNd 5026
FNd 5036




[mm]

FNd 4625
Rd 4600




[mm]

CTe 2131




[mm]

FNd 522i
RBsfc 5220
SRbdd 5220
RDsfd 5220
SFNbdd 5227
SRBsfc 5220
Rsfd 5220
RBsfd 5221
SRsfd 5220
RBbsc 528i
SFNsfd 5227




[mm]

Rd 4200
FNe 4204
FNd 4224



[mm]

FNc 727i
FNc 7227




[mm]

Tischgeräte


[mm]

FNb 505i



[mm]


FNc 7026



[mm]


[mm]

FNb 465i




[mm]

FNa 6635
FNc 6625




[mm]

FNc 4625




[mm]

Rdi 1620
Rci 1620
Rdi 1621
Rci 1621




[mm]

Rd 1200
Re 1200
Rd 1201
Re 1201




Rd 4200
FNe 4204
FNd 4224
FNd 4234




[mm]

Rdgd 1400
Rb 1401
Rc 1400
Rc 1401
Rd 1400
Rd 1401





[mm]

FNdi 1624
Fci 1624




Fdgd 1404
FNe 1404
Fc 1404
Fd 1404
Fe 1404

Fe 1414



Fe 1003

[mm]



Weingeräte



EWTgb 3583 Vinidor

Temperaturbereiche

+ 5 °C bis + 20 °C

+ 5 °C bis + 20 °C

+ 5 °C bis + 20 °C



1
Zone

2
Zones

3
Zones

Weintemperierschränke

Vinidor | Vinidor Selection

- Mit ein, zwei oder drei Temperaturzonen
- Perfekt um Rotweine, Weißweine und / oder Champagner in der jeweils gewünschten Genuss-temperatur aufzubewahren
- Passend für jedes Weinsortiment durch unterschiedliche Größe der Temperaturzonen
- Zur repräsentativen Platzierung im Küchen- oder Wohnumfeld mit Fokus auf Glastür-Modelle

Temperaturbereich

+ 5 °C bis + 20 °C



1
Zone

Weinlagerschränke

GrandCru | GrandCru Selection

- Mit einer Temperaturzone
- Voraussetzungen wie in einem Weinkeller
- Speziell auf die Lagerung und Reifung einer großen Flaschenkapazität ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genussstemperatur vorrätig halten
- Für die völlig ungestörte und energieeffizienteste Lösung mit Fokus auf Volltür-Modelle


Kompaktgeräte

- Kühlraum für den besonderen Bedarf im kompakten Format
- Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt



Bordeauxflaschengröße (0,75 l)

Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.



Vinidor Selection	Wein-Einbaugeräte				Wein-Unterbaugeräte			
Vinidor								
GrandCru Selection								
GrandCru								
	178	122	88	45	86-92	82-88		
Weintemperierschränke								
Glastür Black/TipOpen	EWTgb 3583360	EWTgb 2383362	EWTgb 1683364		UWgbi 3782374	UWgbi 3682377		
Glastür/dekorfähig/TipOpen	EWTdf 3553361	EWTdf 2353363	EWTdf 1653365		UWpri 3782375			
Glastür/dekorfähig					UWpri 3762376	UWpri 3662379		
Volltür/dekorfähig/TipOpen						UWpri 3661380		
Glastür Black/Griffmulde						UWpri 3672378		
						UWgb 3632381		
						UWgb 3631382		
Weinlagerschränke								
Glastür Schwarz/TipOpen				WKEgb 582367				

Wein-Standgeräte

Kompakt-
geräte

75		70		60		60		60		60		42	
201		201		185		165		145		125		61	
Weintemperierschränke													
Glastür Black		WPgbi 7483	392	WPgbi 5273		394							
		WPgbi 7473	393	WPgbi 5272		394							
		WPgbi 7472	393	WPbsi 5252		395	WPbsi 5052	396					
Glastür BlackSteel				WPsd 5252		396							
Glastür SmartSteel							WPsd 4652	397					
Weinlagerschränke *													
Glastür Black				WPbli 5231		402							
							WPbl 5001	403	WPbl 4601	404	WPbl 4201	405	
Volltür Schwarz		WSbli 7731	402	WSbli 5231		403							
							WSbl 5001	404			WSbl 4201	405	
Humidor													
											ZKes 453	407	

* Höhe +2,3cm Türscharnier
Genaue Geräte Maße siehe Gerätebeschreibung

Wein

1 Zone	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.
2 Zones	Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
3 Zones	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
Temp Protect Plus	Zwei Sensoren messen permanent die Temperatur im Weinschrank. Bei kritischer Veränderung erfolgt Benachrichtigung.*
Power Chill	Neu eingelagerte Flaschen werden besonders schnell abgekühlt und eigenständig auf die ideale Serviertemperatur gekühlt.
Humidity Control	Die Luftfeuchte kann aktiv in 5 %-Schritten zwischen 50 % und 80 % RH** reguliert werden.
Humidity Select	Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“.
Fresh Air	Für ein unverfälschtes Bouquet bindet ein Aktivkohlefilter zuverlässig Gerüche aller Art.
UV Protect Plus	3fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung.
UV Protect	2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
Flex Fit	Maßgeschneidert für Flaschen jeder Größe.
Sommelier Board	Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzboard mit Edelstahl-Flaschenpräsentier, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern.
Vibrate Safe	Ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem ermöglicht eine ungestörte Reifung des Weins.

Design

Steel Interior	Nicht nur ein attraktives Designelement: Die SmartSteel-Edelstahl-rückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.
Light Tower	Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.
Light Column	Von oben bis unten verlaufende LED-Lichtsäule leuchtet den Innenraum gleichmäßig aus. Serienabhängig ein- oder beidseitig.
Presentation Light	Setzt die Weinsammlung auch bei geschlossener Glastür wirkungsvoll in Szene. Intensität über das Display dimmbar.*
LED	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Komfort und Flexibilität

Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
Tip Open	Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.
Super Silent	Psssst – hören Sie genau hin: Ihr Liebherr ist so leise, dass Sie Ihre Ohren spitzen müssen, um ihn wahrzunehmen.
Touch & Swipe- Display	Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.
Touch- Display	Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.
Presentation Board	Bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Präsentation bereits geöffneter Flaschen.
eDoor Lock	Elektronisches Türschloss verhindert unbefugte Bedienung und entriegelt den Weinschrank nur nach Eingabe einer PIN.*
Door Lock	Das mechanische Türschloss sorgt dafür, dass Ihre hochkarätige Weinsammlung jederzeit sicher ist. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.
Easy Serve Basket	Der Flaschenkorb für die übersichtliche Lagerung und leichte Erreichbarkeit im Offenausschank.
Self Closing Door	Die Tür des Weinschranks schließt sich bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz sanft von selbst.
Easy Fill	Beladehilfe zur einfachen Befüllung des Weinschranks. Ab einem Winkel von 90° bleibt die Tür geöffnet.

Connectivity

Smart Device	Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.
Smart Device ready	Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Spezielle Produktgruppe

Cigar	Bestes Klima für feine Zigarren mit innovativen Ausstattungsdetails.
-------	--

Höchste Qualität beginnt im Weinberg und endet bei der Lagerung.

Viele Dinge ändern sich im Laufe der Zeit, aber auf eine Konstante ist seit jeher Verlass: die deutsche Ingenieurskunst.

Liebherr praktiziert sie seit 1954. Bis heute steht das Familienunternehmen für die hohen Standards und Ansprüche, die auf den Gründer Hans Liebherr zurückgehen. Das zeigt sich in der kompromisslosen Qualität bis hin zum kleinsten Schraubchen und dem unermüdlichen Einsatz für das bestmögliche Ergebnis: die große Verantwortung für Ihre wertvollen Weinsammlungen zu tragen.

Einbau-Weinkühlschränke



EWtdf 3553 Vinidor

Buchstaben				
E	W	T	g	b
1	2	3	4	5

Ziffern			
3	5	8	3
1	2	3	4

1	Bauart
E	Einbau
2 + 3	Produktgruppe
WT	Weintemperierschrank
4 + 5	Materialien
df	Dekorfähig
gb	GlassBlack

1 + 2	Nische *
16	88 cm
23	122 cm
35	178 cm
3 + 4	Griffoptionen
53	Möbelgriff
83	TipOpen / grifflos

Buchstaben				
U	W	p	r	i
1	2	3	4	5

Ziffern			
3	7	8	2
1	2	3	4

1	Bauart
U	Unterbau
2	Produktgruppe
W	Weinkühlschrank
3 + 4	Materialien
pr	Panel ready (Dekorfähig)
gb	GlassBlack
es	Edelstahl
5	Connectivity
i	SmartDeviceBox inklusive

1 + 2	Nische *
36	82 – 88 cm
37	86 – 92 cm
3	Griffoptionen
3	Glastür Griffmulde
6	Glastür Möbelgriff
7	Volltür TipOpen
8	Glastür TipOpen
4	Anzahl Temperaturzonen
1	1 Zone
2	2 Zonen

Serienausstattung

	Einbau-Weinlagerschränke GrandCru	Einbau-Weintemperierschränke Vinidor
Qualität	Einstellbarer Temperaturbereich in 1 Zone: +5 °C bis +20 °C	Einstellbarer Temperaturbereich in 2 Zonen: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur je Zone
	2-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect)	2-fach-UV- und Sicherheitsverglasung (UVProtect)
	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)	Vibrationsgedämpfte Lagerung (VibrateSafe)
Wohlfühlklima	Wechselbare Türdichtung	Wechselbare Türdichtung
	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort und Flexibilität		Zonentrenner mit Kunststoff-Flaschenablage
		Präsentationsbord
		SoftSystem-Schließdämpfung
	Holzborde, teilweise auf Teleskopauszügen	Holzborde, teilweise auf Teleskopauszügen
Design und Lifestyle	LED-Deckenbeleuchtung, dauerhaft zuschaltbar, dimmbar* bzw. beidseitige LightColumn	LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dauerhaft zuschaltbar und dimmbar
	Rückwandpaneel: Metall Graphitgrau	Rückwandpaneel: BlackSteel
	Touch-Display	Touch-Display
	Präsentationslicht, dimmbar*	Präsentationslicht, dimmbar
	Aluminium-Stangengriff, Griffmulde oder grifflos (TipOpen)*	Griffloses Öffnen dank TipOpen-Technik*
		Dekorfähig*
Sicherheit	TempProtect	TempProtect
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display	Alarm akustisch und optisch am Display
	* modellabhängig	

Ausstattungs-vorteile



Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine.



SuperSilent

Die SuperSilent-Geräte sind aufgrund ihrer Bauweise und geräusch-reduzierter Komponenten extrem leise.



TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchen-möbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erle-sene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneten Flaschen. Mit dem fle-xiblen Bord lassen sich bis zu sechs Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Zubehörschublade

Inkl. 2-teiligem Einlegerset für sechs Weingläser und Sommelierset: ergänzt die Weinklimaschränke der 45er Nische zur 60er Nische.



Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewähl-ten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperatur-anzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschalt-bare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



SoftSystem-Schließdämpfung

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewähr-leistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



Holzborde auf Teleskopschienen

Stabile Holzborde auf Teleskop-schienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefer-tigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungs-vermögen der Geräte voll aus-schöpfen.



Clip-Beschriftungssystem

Das flexible Clip-Beschriftungs-system schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Wein-schränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klima-ausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermög-licht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen ab Seite 20.

EWTgb 3583
Vinidor

Türmontage / Bauform: Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	165 / 0,452 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	83
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Weinteil: 276,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- LC-Display, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
 - TipOpen

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
 - Borde aus Buchenholz
 - Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8, davon Präsentationsborde: 1
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



↑
178
↓



Datenblatt

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 1816
Tiefe: 19

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

EWTdf 3553
Vinidor

Türmontage / Bauform: Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	80
Gesamtvolumen ¹ :	259 l
Volumen:	Weinteil: 259,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung


- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
 - Borde aus Buchenholz
 - Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8, davon Präsentationsborde: 1
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



↑
178
↓



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 20 kg

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 1816
Tiefe: 19

* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTgb 2383
Vinidor

Türmontage / Bauform: Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	153 / 0,419 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	51
Gesamtvolumen ¹ :	171 l
Volumen:	Weinteil: 171,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**


 - LC-Display, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung
- Weitere Ausstattungsvorteile**

 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
 - TipOpen

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Borde aus Buchenholz
 - Ablageflächen: 6, auf Teleskopauszügen: 4, davon Präsentationsborde: 1
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



↑
122
↓



Datenblatt

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 1233
Tiefe: 19

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

EWTdf 2353
Vinidor

Türmontage / Bauform: Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	151 / 0,413 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	48
Gesamtvolumen ¹ :	159 l
Volumen:	Weinteil: 159,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 123,6 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**

 - LC-Display, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung
- Weitere Ausstattungsvorteile**


 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
 - Borde aus Buchenholz
 - Ablageflächen: 6, auf Teleskopauszügen: 4, davon Präsentationsborde: 1
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



↑
122
↓



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 20 kg

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 1233
Tiefe: 19

* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTgb 1683
Vinidor

Türmontage / Bauform: Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	143 / 0,391 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	33
Gesamtvolumen ¹ :	105 l
Volumen:	Weinteil: 105,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0




- Steuerung**
- LC-Display, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
 - TipOpen

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
 - Borde aus Buchenholz
 - Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 2, davon Präsentationsborde: 1
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



↑
88
↓



Datenblatt

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 906
Tiefe: 19

EWTdf 1653
Vinidor

Türmontage / Bauform: Isolierglastür / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	142 / 0,389 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	30
Gesamtvolumen ¹ :	97 l
Volumen:	Weinteil: 97,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0



- Steuerung**
- LC-Display, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: akustisch
 - Kindersicherung


- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
 - Borde aus Buchenholz
 - Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 2, davon Präsentationsborde: 1
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



↑
88
↓



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 20 kg
Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 906
Tiefe: 19

* Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

Zubehör



Zubehörschublade

In der leichtlaufenden Zubehörschublade kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Weinzubehör aufbewahrt werden. Dank eines praktischen Einlegers können Weingläser sicher gelagert werden. Die Zubehörschublade ergänzt die 45er Nische zur 60er Nische.

Art.-Nr. 9901 085



Einbaubarer Weinklimaschrank

45

WKEgb 582

GrandCru

Türmontage / Bauform: Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr/24 h: 116 / 0,317 kWh

Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	18
---	-----------

Gesamtvolumen 1:	47 l
------------------	------

Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse: **32 dB(A) / B SuperSilent**

Sortimentsklasse: 3

Klimaklasse: **SN-ST (+10 °C bis +38 °C)**

Tür: **Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos**

Nischenmaße in cm (H / B / T): **45 - 45,2 / 56 - 57 / mind. 55,0**



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile



- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Klapptüröffnung mit TipOpen

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 3, auf Teleskopauszügen: 2
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter



[mm]



Datenblatt

Türmaße in mm
Breite: 595
Höhe: 450
Tiefe: 35

* Griff- und rahmenlose Glastür

Weingeräte

So einfach ist Unterbau

Unterbauhöhe

Neue Unterbauhöhe 86 – 92 cm

Sockeldesign

Neues, minimalistisches Sockeldesign
mit kleinerem Lüftungsgitter

Sockelleisten

Höhenverstellbare Edelstahl-Sockelleisten

Stellfüße

Vier von vorne verstellbare Stellfüße
für einfache, optimale Ausrichtung


Side-by-Side

In Kombination mit Unterbau-Gefriergerät als
Side-by-Side-Platzierung ohne Möbelwand
möglich

Dekorfähige Modelle

- Für den Ersatzbedarf mit vorhandener
Möbelfront
- Bei Neuplanung mittels Küchenfront
- Mit Edelstahl-Fronten als Zubehör
(für beide Höhen, ohne Logo/ohne Griff,
mit vorgebohrten Grifföffnungen)

Mehr Kühlvolumen



Unterbau-Weinkühlschränke



Ausstattungs-vorteile



Auszugsbord für Querlagerung

Für die maximale Raumnutzung bietet das unterste Auszugsbord – bei Vinidor Selection sogar mit SoftTelescopic-Selbsteinzug – die Möglichkeit der Querlagerung von bis zu vier Flaschen.



Dreifach hält besser

Alle Glastür-Modelle bieten dank UVProtect Plus einen nie dagewesenen einzigartigen Schutz vor der UV-Strahlung: drei Schutzschichten bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall (Low-E).



Geeignet für Flaschen (fast) jeder Größe

Maßgeschneiderte Borde leicht gemacht: Die herausnehmbaren Leisten der FlexFit-Holzborde ermöglichen eine perfekte Passform für nahezu jede Flaschenform. Durch die individuelle Platzierung der Leisten im Rahmen lagern alle Flaschen sicher und vibrationsgedämpft.



Dekor-Optionen

Dekorfähige Geräte können bestückt werden mit einer Küchenfront passend zur Küchenplanung oder – als Liebherr-Zubehör – mit Edelstahl-Front und separaten Griff-Optionen. Und mit TipOpen-Funktion auch grifflos.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Der Aktivkohlefilter bindet Gerüche aller Art. So bleibt das Bouquet des Weins unverfälscht. Das Gerät erinnert alle sechs Monate an einen Filterwechsel, der bequem selbst ausgeführt werden kann.



Griffmulde

Formschön und angenehm zu greifen ist die Griffmulde bei den Vinidor-Modellen. Die einfache Lösung für grifflose Küchen.



SmartDevice

Per Smartphone können Einstellungen geändert, die Temperatur geprüft und relevante Statusinformationen erhalten werden. Vinidor Selection-Modelle sind bereits mit SmartDeviceBox ausgestattet.



LightTower

Jetzt auch in unseren neuen Unterbau-Weinschränken: Die beidseitigen LED-Lichtleisten erzeugen eine einzigartige Lichtstimmung und beste Sicht auf die Weine. Ein weiteres Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, die die Weine gekonnt in Szene setzt.



TipOpen

Design plus Komfort: Durch Antippen öffnet sich die Tür um einige Zentimeter. Die ideale Wahl für die Planung von grifflosen Küchen. In Kombination mit GlassBlack-Modellen und – jetzt erstmalig – auch einem dekorfähigen Modell. Wird die Tür nach drei Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Touch-Display

Bei Vinidor-Modellen ermöglicht das hochwertig designte LC-Touch-Display ein müheloses Auswählen aller Funktionen. Die Menüpunkte sind übersichtlich angeordnet. Und zur Auswahl genügt ein sanfter Fingertipp.



Touch & Swipe-Display

Die Bedienung unserer Vinidor Selection-Modelle ist jetzt besonders einfach und intuitiv. Alle Funktionen können per Tippen und Wischen ausgewählt werden.

UWgbi 3782
Vinidor Selection

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	83 / 0,227 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	38
Gesamtvolumen ¹ :	104 l
Volumen:	Weinteil: 104,3 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light	Soft System
Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile


- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- TipOpen

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



86-92



Datenblatt

UWpri 3782
Vinidor Selection

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	106 / 0,290 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	38
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Volumen:	Weinteil: 101,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- TipOpen


Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



86-92



Datenblatt

UWpri 3762
Vinidor Selection

86-92

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	105 / 0,287 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	38
Gesamtvolumen ¹ :	101 l
Volumen:	Weinteil: 101,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	86 - 92 / 60 / mind. 56,5


2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe Display
Smart Device	Fresh Air	Presentation Light					

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



Datenblatt

UWgbi 3682
Vinidor Selection

82-88


Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	83 / 0,227 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	32
Gesamtvolumen ¹ :	95 l
Volumen:	Weinteil: 95,3 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Light Tower	Presentation Light	Soft System
Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe Display	Smart Device	Fresh Air			

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - TipOpen


- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt

UWpri 3672
Vinidor Selection


Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	66 / 0,180 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	32
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Weinteil: 92,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür:	Volltür
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - TipOpen

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - LED-Zonenbeleuchtung
 - Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



82-88



Datenblatt



UWpri 3662
Vinidor Selection


Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	104 / 0,284 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	32
Gesamtvolumen ¹ :	92 l
Volumen:	Weinteil: 92,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 4
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



82-88




Datenblatt



UWpri 3661
Vinidor Selection

Türmontage / Bauform:	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	106 / 0,290 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	44
Gesamtvolumen ¹ :	107 l
Volumen:	Weinteil: 107,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5





- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 4
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

- Profilrahmen und Edelstahlfront als Zubehör erhältlich (siehe Zubehör)



Datenblatt

82-88



UWgb 3632
Vinidor

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F G
Energieverbrauch Jahr/24 h:	105 / 0,287 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	32
Gesamtvolumen ¹ :	98 l
Volumen:	Weinteil: 98,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5





- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung

- Weinteil**
- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Ablageflächen: 5, auf Teleskopauszügen: 3



Datenblatt

82-88



UWgb 3631
Vinidor

82-88

Türmontage / Bauform:	Festtür / Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse:	A B C D E F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	106 / 0,290 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ¹ :	44
Gesamtvolumen ¹ :	110 l
Volumen:	Weinteil: 110,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 56,5

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Touch Display

Smart Device

Fresh Air

Presentation Light




- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm: optisch und akustisch
 - Kindersicherung

- Weitere Ausstattungsvorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
 - Türanschlag: rechts wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



- Weinteil**
- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
 - LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
 - Ablageflächen: 4, auf Teleskopauszügen: 3
 - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt

Paneelgewicht:
max. 10 kg

Fünf Bedingungen für perfekte Weinlagerung

Um zu bewahren, was Weinkennerinnen und Weinkenner schätzen, bieten Liebherr-Weinkühlschränke außergewöhnliche Eigenschaften. Die fünf Bedingungen für die perfekte Weinlagerung werden nicht nur wie in einem Weinkeller erfüllt, sondern mit Ingenieurskunst übertroffen. Mit viel Liebe zum Detail.

Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weins.

1

Temp Protect Plus

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weins.

2

Humidity Select
Humidity Control

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.

3

UV Protect
UV Protect Plus

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-Fach- oder sogar 3-Fach-Anti-UV-Verglasung.

Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weins.

4

Fresh Air

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

Die erschütterungsfreie Lagerung des Weins ermöglicht eine ungestörte Reifung.

5

Vibrate Safe

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.

Stand-Weinkühlschränke





WPgbi 7473 Vinidor Selection

Typologie

Buchstaben					Ziffern			
W	P	s	d		4	6	5	2
W	P	g	b	i	7	4	8	3
1	2	3	4	5	1	2	3	4

1	Produktgruppe	1 + 2	Maße *
W	Wein	60 cm Breite	
		42	125 cm
		46	145 cm
		50	165 cm
		52	185 cm
		57	200 cm
		70 cm Breite	
		66	145 cm
		70	165 cm
		72	185 cm
		75 cm Breite	
		75	165 cm
		76	185 cm
		77	200 cm
2	Technologie / Ausstattung	3	Serien
P	Glastür (Presentation)	0-1	GrandCru
S	Volltür (Storage)	2-4	GrandCru Selection / Perfection
F	FoodService	5-6	Vinidor
		7-9	Vinidor Selection
3 + 4	Materialien	4	Anzahl Temperaturzonen
bl	Black	1	1 Zone
bs	BlackSteel	2	2 Zonen
gb	GlassBlack	3	3 Zonen
sd	SmartSteel-Tür		
5	Spezifikation		
i	SmartDeviceBox inklusive		
h	Humidity Range		

* Genaue Maße siehe Gerätebeschreibung

Ausstattungs-vorteile



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weintemperierschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



HumiditySelect

Für Korken in Bestform kann die Luftfeuchte am Display in zwei Stufen eingestellt werden: „Standard Luftfeuchte“ oder „Hohe Luftfeuchte“. Sinnvoll für den Wein, denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht und dicht bleiben.



UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Die Weintemperierschränke mit Glastür bieten einmaligen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



eDoorLock

Wenn im Leben eines sicher ist, dann Ihre Weine. Dafür sorgt das elektronische Türschloss – dieses lässt sich durch die Eingabe einer PIN entriegeln, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern. Und effizienter ist es auch, denn die bequeme Entriegelung beschleunigt das Öffnen. Sie mögen es noch sicherer? Unsere SmartDevice-App informiert Sie stets, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.



FlexFit-Holzborde

Maßgeschneiderte Ablageflächen leicht gemacht: Passen Sie die FlexFit-Borde mit den verstellbaren Holzleisten exakt an jede Flasche an – selbst an Magnum-Flaschen. So sieht Ihre Weinsammlung aufgeräumt wie nie aus. Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn mal ein Tropfen Rotwein daneben geht, denn verschmutzte Zierleisten lassen sich einfach ersetzen.



BlackSteel-Interieur

Die ideale Kulisse für Ihre Weinsammlung: eine Rückwandblende in BlackSteel. Der markante schwarze Edelstahl verleiht dem Inneren Ihres Weintemperierschranks das gewisse Etwas. Doch der Look ist nur einer der Vorteile: Die Rückwand sorgt auch für eine ausgewogene Luftzirkulation und perfekt regulierte Luftfeuchtigkeit.



SommelierBoard

Werten Sie Ihren Raum auf mit dem SommelierBoard. Dieses raffinierte Set präsentiert Ihre Weine, Gläser, Dekanter und Utensilien besonders elegant. Es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist dank des integrierten Staufachs und der speziellen Arbeitsfläche zum Öffnen und Servieren von Wein auch extrem praktisch.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weintemperierschränke eine behutsame Aufbewahrung mit von Liebherr speziell entwickelten, besonders lauruhigen Kompressoren und stabilen Holzborden aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



LightTower

Eines der wichtigsten, aber am häufigsten vernachlässigten Designelemente ist das Licht. Geschickt eingesetzt kann es genau die richtige Stimmung zaubern, so wie bei unseren Glastürgerten. Zwei vertikale Lichtleisten beleuchten Ihre Weinflaschen wie die Kunstwerke, die sie ja auch sind – und das wahlweise bei jedem Öffnen der Tür oder durchgehend. Sie entscheiden, genau wie über die Lichtintensität.



FreshAir-Kohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle sechs Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weintemperierschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDeviceBox integriert

Haben Sie Ihren Wein überall im Blick. Der Vinidor Selection-Weintemperierschrank ist werkseitig vernetzt – so profitieren Sie von allen Vorteilen der SmartDevice-App. Mit ihr haben Sie überall Zugriff auf Ihr Gerät und können von unterwegs viele Einstellungen einsehen und ändern, zum Beispiel die Temperatur. Zudem erhalten Sie sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät und Ihrem Wein aufs Smartphone.



SommelierBoard

Dieses raffinierte Set präsentiert Weine, Gläser, Dekanter und Utensilien besonders elegant. Es sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist dank des integrierten Staufachs und der speziellen Arbeitsfläche zum Öffnen und Servieren von Wein auch extrem praktisch.



FlexFit-Holzborde

Maßgeschneiderte Ablageflächen leicht gemacht: Dank den verstellbaren Holzleisten können die FlexFit-Borde perfekt an jede Flasche angepasst werden – selbst an Magnum-Flaschen. So sieht Ihre Weinsammlung aufgeräumt wie nie aus. So ist die Weinsammlung perfekt aufgeräumt und präsentiert sich übersichtlich.



Datenblatt



WPgbi 7483

Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	144 / 0,394 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	149
Gesamtvolumen ¹ :	561 l
Volumen:	Weinteil: 561,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe
Glass & Steel Interior	Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device			

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 11, auf Teleskopauszügen: 8, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



WPgbi 7473

Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	144 / 0,394 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	182
Gesamtvolumen ¹ :	561 l
Volumen:	Weinteil: 561,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 12, auf Teleskopauszügen: 9
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



WPgbi 7472

Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	A B C D E F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	145 / 0,397 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	204
Gesamtvolumen ¹ :	575 l
Volumen:	Weinteil: 575,3 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	201,3 / 69,7 / 76,4

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



WPgbi 5273
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	126 / 0,345 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	104
Gesamtvolumen ¹ :	357 l
Volumen:	Weinteil: 357,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 3, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 11, auf Teleskopauszügen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



WPgbi 5272
Vinidor Selection

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	106
Gesamtvolumen ¹ :	367 l
Volumen:	Weinteil: 367,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,8

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Glass & Steel Interior
Presentation Light	Soft Telescopic Rails	Super Silent	Smart Device				

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 10, auf Teleskopauszügen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



WPpsi 5252
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	155
Gesamtvolumen ¹ :	367 l
Volumen:	Weinteil: 367,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,5

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Presentation Light	Presentation Board
Smart Device							

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 8, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



HumiditySelect

Für Korken in Bestform kann die Luftfeuchte am Display in zwei Stufen eingestellt werden: „Standard Luftfeuchte“ oder „Hohe Luftfeuchte“. Sinnvoll für den Wein, denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht und dicht bleiben.



FreshAir-Kohlefilter

Damit Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weintemperierschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet des Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert ein Liebherr alle sechs Monate an einen Filterwechsel, der selbst bequem ausgeführt werden kann.

Weintemperierschrank




Datenblatt



WPpsi 5052

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	123 / 0,337 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	131
Gesamtvolumen ¹ :	319 l
Volumen:	Weinteil: 319,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen / BlackSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	165,4 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 7, davon Präsentationsborde: 1
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



WPsd 5252

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	127 / 0,347 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	155
Gesamtvolumen ¹ :	367 l
Volumen:	Weinteil: 367,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	185,4 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 8
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen




Datenblatt



WPsd 4652

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	118 / 0,323 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	107
Gesamtvolumen ¹ :	272 l
Volumen:	Weinteil: 272,4 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Außenmaße in cm (H / B / T):	145,4 / 59,7 / 67,5



Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Weinteil

- Temperaturzonen: 2, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Zonenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Weintemperierschrank



WPsd 5252 Vinidor



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders lauruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Stand-Weinlagerschränke | Serienausstattung

GrandCru	GrandCru Selection
Qualität	Konstante Temperaturhaltung
	Einstellbarer Temperaturbereich in einer Zone: +5 °C bis +20 °C
	Permanente Anzeige der Ist-Temperatur
	3-fach-UV- und Sicherheitsverglasung/UVProtect Plus
	Vibrationsgedämpfte Lagerung/VibrateSafe
	Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung
Wohlfühlklima	Wechselbare Türdichtung
	2 höhenverstellbare Stellfüße
	Verstellbare Luftfeuchte dank HumiditySelect
	1 FreshAir-Filter mit Austauscherrinnerung
Komfort und Flexibilität	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten
	EasyFill-Beladungshilfe
	SelfClosing Door
	Holzborde, höhenverstellbar
Design und Lifestyle	Display: zwischen 9 Sprachen wählbar (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
	LED-Deckenbeleuchtung
	Rückwandpaneel: Metall Graphitgrau
	Touch-Display
	Präsentationslicht (Glastür)
	Griff: schwarz
Sicherheit	Niedriges Geräusch
	TempProtect Plus
	Tür-, Temperatur- und Stromausfall-Alarm
	Alarm akustisch und optisch am Display, via Beleuchtung und Push-Nachricht dank SmartDevice*
Connectivity*	DisplayLock
	Mechanisches Schloss, nachrüstbar
	SmartDevice-ready
	Präsentationslicht*
	Temperatureinstellung in 1-°C-Schritten*
	Anzeige und Steuerung relevanter Geräte-Funktionen*

Differenzierende Ausstattungen sind bei der nächsthöheren Serie **hervorgehoben**.

* via SmartDevice-App

Stand-Weinlagerschränke | Sortiment

GrandCru 60 cm




** +3,4 cm Türscharnier

GrandCru Selection 60 cm



GrandCru Selection 75 cm



Weingeräte

Ausstattungs-vorteile



TempProtect Plus

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.



Luftfeuchtere regulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50 % bis 80 % RH*. Fällt der Wert auf unter 50 % RH weist das Gerät darauf hin.



UVProtect Plus

Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.



Mechanisches Türschloss

Genuss, der anderen verschlossen bleibt. Weinsammlungen sind meistens auch hochkarätige Wertanlagen. Also sollten sie auch so gesichert werden. Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem GrandCru-Selection-Weinlagerschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.



Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.



Rückwandpaneel: Metall, graphitgrau

Ein Interieur, das Ihres Weines würdig ist. Die Kombination aus Holzborden und eleganter Metall-Rückwand in Graphitgrau machen den Innenraum Ihres GrandCru-Weinlagerschranks schon ohne Wein zum Hingucker. Doch die Rückwand ist nicht nur Designelement. Sie sorgt auch für eine ausgefeilte Luftzirkulation und hält den Wein stilgerecht vor der dahinterliegenden Technik fern.



SelfClosing Door mit EasyFill-Beladungshilfe

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinlagerschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.



VibrateSafe

Ihr Wein schätzt die Ruhe. Deshalb garantieren unsere Weinlagerschränke eine behutsame Lagerung. Dafür sorgen die von Liebherr speziell entwickelten, besonders lauruhigen Kompressoren und die stabilen Holzborde aus massivem Buchenholz. So kann Ihr Wein ruhig und ungestört reifen.



LightColumn, einseitig

Beste Sicht auf Ihren Wein: Die LED-LightColumn verläuft von oben bis unten durch Ihr gesamtes Gerät mit Glastür. Sie leuchtet den Innenraum Ihres GrandCru-Selection-Weinlagerschranks gleichmäßig aus. Ein besonderes Highlight ist die dimmbare Präsentationsbeleuchtung, wodurch Ihre Weinsammlung im Gerät auch bei geschlossener Tür gekonnt in Szene gesetzt werden kann.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle sechs Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.



Sicherheit

Eine hochwertige Weinsammlung zu schützen, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Deshalb sind unsere Weinlagerschränke mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. Ausgeklügelte Alarmfunktionen machen sich akustisch wie visuell bemerkbar bevor der Wein Schaden nehmen kann.



SmartDevice

Ihren Wein überall im Blick. Alle neuen Weinlagerschränke sind werkseitig vernetzt oder können über die SmartDeviceBox als Zubehör ins Smarthome integriert werden. So profitieren Sie von den Vorteilen der SmartDevice-App und haben überall Zugriff auf Ihr Gerät. Sie können von unterwegs Einstellungen ändern, die Temperatur einsehen und erhalten sicherheitsrelevante Informationen auf Ihr Smartphone.

Weinlagerschrank



Datenblatt



WSbli 7731
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	A G E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	102 / 0,279 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ²:	324
Gesamtvolumen ¹:	628 l
Volumen:	Weinteil: 628,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 7
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, zwischen 50 % und 80 % RH*



Datenblatt



WPbli 5231
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	115 / 0,315 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ²:	229
Gesamtvolumen ¹:	442 l
Volumen:	Weinteil: 442,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Light Column	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- einseitiges Licht dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, zwischen 50 % und 80 % RH*

Weinlagerschrank



Datenblatt



WSbli 5231
GrandCru Selection

Energieeffizienzklasse:	A G E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	96 / 0,263 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ²:	229
Gesamtvolumen ¹:	433 l
Volumen:	Weinteil: 433,9 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	2
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 6
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, zwischen 50 % und 80 % RH*



WPbli 5001
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	113 / 0,309 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ²:	196
Gesamtvolumen ¹:	385 l
Volumen:	Weinteil: 385,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 5
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm.



Datenblatt



← 60 →

WSbl 5001

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	A G E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	97 / 0,265 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	196
Gesamtvolumen ¹ :	378 l
Volumen:	Weinteil: 378,1 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 5
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



← 60 →

WPbl 4601

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	A G F
Energieverbrauch Jahr/24 h:	111 / 0,304 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	166
Gesamtvolumen ¹ :	328 l
Volumen:	Weinteil: 328,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	148,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 5
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



Datenblatt



← 60 →

WPbl 4201

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	A G E
Energieverbrauch Jahr/24 h:	95 / 0,260 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	141
Gesamtvolumen ¹ :	272 l
Volumen:	Weinteil: 272,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	LED	Touch Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Smart Device ready					

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen



← 60 →

WSbl 4201

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	A G D
Energieverbrauch Jahr/24 h:	76 / 0,208 kWh
Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	141
Gesamtvolumen ¹ :	267 l
Volumen:	Weinteil: 267,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Sortimentsklasse:	1
Klimaklasse:	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Schwarz / Schwarz
Außenmaße in cm (H / B / T):	128,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	LED	Touch Display	Door Lock	Self Closing Door
Easy Fill	Smart Device ready						

Steuerung

- LC-Display monochrom in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Weitere Ausstattungsvorteile

- Stangengriff schwarz
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

Weinteil

- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- LED-Deckenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- Ablageflächen: 4
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung, über zuschaltbare Ventilation, in zwei Stufen

Kompaktgeräte



Humidor



Datenblatt



← 43 →

ZKes 453 Humidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	
Volumen:	Kühlteil: 39 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	40 dB(A) / 40 dB(A) SuperSilent
Sortimentsklasse:	3
Klimaklasse:	N (+16 °C bis +32 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel
Außenmaße in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8



Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil


- Temperaturzonen: 1, regelbar zwischen +16 °C bis +20 °C
- LED-Beleuchtung

Weitere Ausstattungsvorteile


- Türanschlag: rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss
- Wandmontage möglich

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.


WPgbi 7473
WPgbi 7483
WPgbi 7472




WPgbi 5273
WPgbi 5272




WPbli 5231
WFbli 5241
WSbli 5231




WPbli 5001
WFbli 5041
WSbli 5031
WPbli 5031
WSbli 5001




WPbsi 5252
WPsd 5252




WPbsi 5052




WSbli 4601
WPbli 4601




WSbli 4201
WPbli 4201




WPsd 4652




WSbli 7731




ZKes 453




WPgbi 7483




WPgbi 7473




WPbsi 5052




WPsd 4652




WPgbi 7472




WPgbi 5273




WSbli 7731




WPbli 5231




WPgbi 5272




WSbsi 5252
WPbsi 5252
WPsd 5252




WSbli 5231




WPbli 5001




WSbl 5001




WPbl 4601



WPbl 4201



WSbl 4201



Praktisches Zubehör für jeden Bedarf.

Empfehlen Sie Ihren Kundinnen und Kunden das original Liebherr-Zubehör. Damit können individuelle Nutzungsgewohnheiten und besondere Lagerbedürfnisse noch gezielter unterstützt werden.



Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen zum Beispiel VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



VarioBoxen



FlexSystem



Flaschenablage

Nützliche Helfer aller Art

Von der Butterdose mit Einhandbedienung bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale mit Deckel oder dem praktischen Gefriertablett. Das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund ums Frischhalten und Servieren.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft, bindet schnell unangenehme Gerüche und gewährleistet eine optimale Luftqualität. Der Filter ist leicht wechselbar und ein Austausch wird alle sechs Monate empfohlen.



SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer SmartDeviceBox nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.



EasyTwist-Ice

Eis im Handumdrehen – ganz ohne Festwasseranschluss. Mit Wassertank und einer einfachen Drehung können Sie schnell einen Vorrat an Eiswürfen schaffen. Als Zubehör einfach zum Nachrüsten.



Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: Das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küchenplanung integriert.

Das komplette Zubehör online direkt beim Wunschmodell. Informationen und Bestellungen auch im Liebherr-Hausgeräte Webshop DE unter home.liebherr.com.

Alle Artikel mit  sind bequem über das Liebherr LiParts-System zu beziehen oder bei Rückfragen über ersatzteile.lhv@liebherr.com oder **Tel. +49 731/175 886 90**.

Edelstahlfront

Als Alternative zur herkömmlichen Möbelfront lässt sich mit der Edelstahl-front ein optischer Akzent in der Küche setzen. Modellabhängig sind Griffe separat zu bestellen (siehe unten). Die Lochbohrungen dafür sind in der Edelstahlfront bereits vorhanden.

Unterbau		
URPc 375i, ohne Griff		9904 854
URDd 375i, ohne Griff		9904 860
URPd/SUFNPc 365i, ohne Griff		9904 926
UORpr 365i, ohne Griff	rechts 9904 872	links 9904 898
alle anderen Modelle 82 – 88 cm Nische, ohne Griff		9904 866
alle anderen Modelle 86 – 92 cm Nische, ohne Griff		9904 847

Einbau		
88 cm Nische, Griff Alu inkl.		9901 990
122 cm Nische, Griff Alu inkl.		9901 996
178 cm Nische, Griff Alu inkl.		9902 007
ECBNe 8872, ohne Griffe	Kühlteil 84"	9904 386
	Kühlteil 80"	9900 337
	Gefrierteil	9900 323
ECBNe 8870/71, ohne Griffe	Kühlteil 84"	9904 381
	Kühlteil 80"	9900 333
	Gefrierteil	9900 323
ECBNe 7870/71, ohne Griffe	Kühlteil 84"	9904 367
	Kühlteil 80"	9900 287
	Gefrierteil	9900 283

Edelstahlrahmen

Unsere Glastürmodelle können – als optischer Akzent und Alternative zur herkömmlichen Möbelfront – mit einem Edelstahlrahmen bestückt werden. Modellabhängig bereits im Lieferumfang enthalten, unterstützt der robuste Aluminiumgriff das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Die Loch-bohrungen für den Griff sind im Edelstahlrahmen bereits vorhanden.

EWTDf 3553, Griff Alu inkl.		9901 573
EWTDf 2353, Griff Alu inkl.		9901 575
EWTDf 1653, Griff Alu inkl.		9901 577
UORpr 366i, ohne Griff	rechts 9904 932	links 9904 939
alle anderen Modelle 82 – 88 cm Nische, ohne Griff		9904 931
alle anderen Modelle 86 – 92 cm Nische, ohne Griff	rechts 9904 930	links 9904 929

Griffe

Modellabhängig erhältlich: robuster Aluminiumgriff und/oder eleganter Edelstahlgriff, einzeln oder als 3er- bzw. 4er-Set.

ECBNe 8872	Griffe-Set Alu	9900 513
	Griffe-Set Edelstahl	9900 339
ECBNe 8870/71	Griffe-Set Alu	9900 329
	Griffe-Set Edelstahl	9900 327
ECBNe 7870/71	Griffe-Set Alu	9900 281
	Griffe-Set Edelstahl	9900 279
EWTDf, UR, SUF, UWpri, UBCpr, UOR	Griff Alu	9901 561
	Griff Edelstahl	9904 734



Zu den u. g. Bestellnummern bei Zubehör-Bestellungen unbedingt die vollständige Gerätebezeichnung / Service-Nummer angeben.

Profilrahmen

Um die Weingeräte harmonisch in die Küche zu integrieren, können sie mit individuellen Möbelfronten, beispielsweise aus Holz, ausgestattet werden. Unsaubere Kanten sowie Schnittflächen können mithilfe des Profilrahmens aus Aluminium oder Aluminium schwarz eloxiert verdeckt werden.


	Schwarz	Aluminium
EWTDf 3553, 19 mm		9901 080
EWTDf 3553, 22 mm		9901 083
EWTDf 2353, 19 mm		9901 079
EWTDf 2353, 22 mm		9901 082
EWTDf 1653, 19 mm		9901 075
EWTDf 1653, 22 mm		9901 081
82 – 88 cm Nische, 19 mm	9905 395	
86 – 92 cm Nische, 19 mm	9905 372	



Höhenverstellbare Sockelblende

Passend für jede Gerätehöhe bei allen Unterbaugeräten (82 – 88 cm und 86 – 92 cm). Die Edelstahl-Blende besteht aus drei Teilen, die zu jeder Sockelhöhe passen (60 – 90 mm oder 90 – 120 mm Teil).

 Alle Unterbaugeräte	7742 874
---	----------



Zubehörschublade Wein

In der leichtlaufenden Zubehörschublade kann direkt unter den Wein-klimaschränken der WKE-Modelle Weinzubehör aufbewahrt werden. Dank eines praktischen Einlegers können Weingläser sicher gelagert werden. Die Zubehörschublade ergänzt die 45er Nische zur 60er Nische.

WKEgb 582	9901 085
-----------	----------



Side-by-Side-Set

Mithilfe des Side-by-Side-Sets für Unterbaugeräte lassen sich zwei oder drei Geräte nebeneinander aufstellen.

Alle Unterbaugeräte	9095 810
---------------------	----------

Durch das Side-by-Side-Set lassen sich bei den ECBN-Geräten zwei Geräte nebeneinander aufstellen. Dabei wird das Spaltmaß zwischen Geräten gehalten und mittels Abdeckleiste sauber verbunden.

ECBNe 8870/71/72	9904 358
ECBNe 7870/71	9904 349



Einbaurelevantes Zubehör

Türanschlagswechselsatz

ECBNe-Modelle gibt es serienmäßig wahlweise mit Links- oder Rechtsanschlag. Sollte der Türanschlag trotzdem gewechselt werden müssen, gibt es hierzu ein Zubehör. Der Türanschlagswechselsatz darf ausschließlich durch den Liebherr-Kundendienst gewechselt werden.

ECBNe 7870/71	9905 034
ECBNe 8870/71	9905 061

Das komplette Zubehör online direkt beim Wunschmodell. Informationen und Bestellungen auch im Liebherr-Hausgeräte Webshop DE unter home.liebherr.com.

Alle Artikel mit  sind bequem über das Liebherr LiParts-System zu beziehen oder bei Rückfragen über ersatzteile.lhv@liebherr.com oder Tel. +49 731/175 886 90.



SoftSystem für Einbaugeräte

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Bei Einbaugeräten wird ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° die Tür automatisch geschlossen. Für den korrekten Einbau der Schließdämpfung ist eine Möbeltiefe von 560 mm zwingend erforderlich. Bei Kombinationen wird je Tür eine Schließdämpfung benötigt.

■ Alle Geräte mit Festtürmontage	9096 985
----------------------------------	----------



Türöffnungsbegrenzung

Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel von 115° kann auf 90° reduziert werden indem Begrenzungsstifte in das obere und untere Türscharnier eingesteckt werden. Damit wird verhindert, dass die Tür gegen Wände oder nebenstehende Möbel schlägt und diese beschädigt.

■ ECBN-Modelle	9096 699
■ Andere Einbau-Kombinationen	9096 214
■ Alle anderen Einbau- und Unterbaugeräte, inkl. Wein	9080 127



3-Meter-Schlauch für IceMaker / InfinitySpring

Sollte der serienmäßig gelieferte 2-Meter-Schlauch nicht ausreichen, ermöglicht der 3-Meter-Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4" mehr Flexibilität bei der Aufstellung eines Geräts. Er ist robust und elastisch und einfach zu wechseln.

■ CBNstb 579i-22, ICBNci 5183-22, ICBNci 5663-20, ICBNcx 5173-22, IRBAc 5190-22, IRBAc 5190-22, IRBci 5180-22, IXRF 5175-20, IXRF 5175-22, IXRF 5186-20, IXRF 5186-22, IXRFA 5175-20, IXRFA 5175-22, IXRFW 5170-20, IXRFW 5170-22, IXRFW 5173-20, IXRFW 5173-22, IXRFW 5180-20, IXRFW 5180-22, IXRFW 5183-20, IXRFW 5183-22, MBbsdi 9024-20, MBbsdi 9028-20, MBbsdi 9528-20, MBbsdi 9556-20, MBsddi 9024-20, MBsddi 9028-20, MBsddi 9528-20, MBsddi 9556-20, MBsddi 9558-20, SFNbsd 529i-22, SFNbsd 529i-22, SFNbsd 529i-23, SFNbdd 526i-22, SFNstd 529i-20, SFNstd 529i-22, SIFNdi 5188-22, SWNbsd 529i-20, SWNstd 529i-20, XRCbs 5295-20, XRCst 5295-20, XRFbs 5295-20, XRFbs 5295-22, XRFbs 5295-23, XRFsd 5265-20, XRFsd 5265-22, XRFst 5295-20, XRFst 5295-22	6030 135
--	----------



Einbaurelevantes Zubehör

3-Meter-Gerätestecker

Sollte die Standardlänge von 2,10 m nicht ausreichen, ermöglicht der 3-Meter-Gerätestecker mehr Flexibilität bei der Aufstellung. Der Gerätestecker kann einfach und ohne viel Kraftaufwand vom Gerät entfernt und ausgetauscht werden.

■ Alle Einbaugeräte der Serien Pure, Plus, Prime, Peak (und alle BluPerformance-Modelle)	9097 351
--	----------



SmartDeviceBox

Die SmartDeviceBox ermöglicht die Vernetzung von SmartDevice-fähigen Liebherr-Geräten zur einfachen und sicheren Steuerung auf mobilen Endgeräten. Mit dem Eintritt in die drei Themenwelten SmartHomePlus, SafetyPlus und ServicePlus bietet Liebherr mehr Sicherheit, Service und Komfort. Mehr unter: www.smartdevice.liebherr.com

■ Neue Version: Alle Geräte SmartDevice ready	6125 984	59,90 €
■ Alte Version: Alle Geräte SmartDevice-ready außer für MultiDoor-Geräte (Verfügbar solange der Vorrat reicht März 2026)	6125 265	59,90 €



Verbindungssatz für geteilte Möbelfronten

Dieser Verbindungssatz dient als praktische Ergänzung, falls ein eintüriges Einbaugerät in eine Nische verbaut wird, in der vorher eine Kombination stand. Mithilfe des Verbindungssatzes werden die vormals geteilten Fronten miteinander verbunden.

■ Alle 1-türigen Einbaugeräte	9086 398
-------------------------------	----------



Führungsscharniere für überhohe Möbelfronten

„Kamat“

Wenn der Kühlschrank und das darüberliegende Staufach mit einer durchgehenden, überhohen Möbelfront abgedeckt werden sollen, sorgt das federlose Führungsscharnier für Stabilität in der Drehbewegung und ein stabiles Fugenbild.



„Evisys“

Traglastfähigkeit für mehr Gestaltungsfreiheit: Mit der Evisys-Beschlaglösung lassen sich überhohe Möbeltüren für Einbaukühlschränke mit bis zu 80 kg Gewicht problemlos realisieren.



Abdeckungen für Schraublöcher

Mithilfe dieser Abdeckungen können bei einem Austausch von einem Schlepptür- durch ein Festtürgerät die zurückgebliebenen Löcher in der Möbelfront geschlossen werden.

Alle Einbaugeräte	9086 484
-------------------	----------



Keder

Für ein optisch perfektes Erscheinungsbild bei Einbaugeräten schließt der magnetische Keder die Lücke zwischen Möbel- und Gerätetür. Dank innovativer Magnetfunktion lässt er sich optimal ausrichten.

■ 72er Nische	7643 071
■ 88er Nische	7643 073
■ 102er Nische	7643 075
■ 122er Nische	7643 077
■ 140er Nische	7643 079
■ 158er Nische	7643 081
■ 178er Nische	7643 083



Der Keder ist ausschließlich zu beziehen über ersatzteile.lhv@liebherr.com oder **Tel. +49 (0)731 175 886-90**.

Schloss für Unterbaugeräte


Ein mechanisches Türschloss sorgt dafür, dass Sie alle Weine in Ihrem Vinidor-Selection-Weintemperierschrank jederzeit unter voller Kontrolle haben. Das Schloss ist bündig eingebaut und fügt sich unauffällig ins Gesamtdesign ein.

■ UBCpr 376i	7044 118
■ UWpri 3661	7044 118
■ UWpri 3662	7044 118
■ UWpri 3762	7044 118



Nischenmaß

Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Skizzen unter jedem Ein- bzw. Unterbaugerät entnehmen.





SN	von +10 °C bis +32 °C
ST	von +16 °C bis +38 °C
N	von +16 °C bis +32 °C
T	von +16 °C bis +43 °C

Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen, entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



VarioSocket

Der VarioSocket ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über zwei Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über zwei verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende



Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune Rahmen sind als Zubehör lieferbar.

Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Gerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

- 1. Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
- 2. Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze.
- 3. Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter / SBS-Konzept, siehe ab Seite 34) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
- 4. Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 5. Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 6. BluPerformance-Standmodelle fügen sich dank InteriorFit passgenau in eine 60 cm tiefe Nische ein. Man benötigt keinen seitlichen Belüftungsabstand. Lediglich die Türe ragt definiert heraus und gewährleistet optimalen Zugang zu Griffmulde oder Hebelgriff. Entlüftung analog 1. oder 2.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.



Integrierbare Einbaugeräte

Die Geräte können problemlos hinter der Möbeltür eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. Dadurch entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten ist die Technik der Möbeltür-Montage.

Festtür-Montage (1)

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Schlepptür-Montage (2)

Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang. Schlepptür-Geräte sind am „S“ an der 3. oder 4. Stelle der Modellbezeichnung erkennbar (siehe auch Typologie Einbaugeräte).

Stay in touch



Zur Planung in CAD-Systemen

Wir unterstützen Ihre Küchenplanung in CAD-Systemen mit .dwg-Gerätedateien in 3D von allen aktuellen Modellen. Zu finden unter „Downloads“ beim jeweiligen Modell auf home.liebherr.com



SmartDevice-App: Der smarte Begleiter steuert bequem alle Liebherr-Geräte, man erhält wichtige Statusmeldungen und Ihre Kundinnen und Kunden profitieren von vielen weiteren Services rund um ihren Liebherr.



Unser Katalogprogramm

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Katalogen. und Specials. Alle Kataloge stehen auch unter home.liebherr.com zum Download bereit.



Stellen Sie Ihre **Reparaturanfrage** ganz einfach online über unser Servicekontaktformular. Unser Fachbereich wird sich anschließend telefonisch oder per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen.



Die **DemoMode-Broschüre** zeigt Ihnen die Einstellung aller Geräte auf DemoMode-Schaltung für eine ansprechende Präsentation im Verkaufsraum.

Bio
Fresh

+ 12 Tage

+ 11 Tage

+ 40 Tage

+ 40 Tage

+ 48 Tage

Technische Änderungen, Fehler und Abweichungen in Bild und Text vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Produkte und deren Details werden zu Werbezwecken inszeniert.

Aktuellste verfügbare Daten finden Sie unter home.liebherr.com.

Gedruckt in Österreich von Blenenstark 7100006-00 / 12.26 / DE-LHV



www.fsc.org

MIX

Papier | Fördert
gute Waldnutzung

FSC® C105694

home.liebherr.com