

Prilagodba i brendiranje

Otkrijte naše mogućnosti prilagodbe i
dizajna

LIEBHERR

Hlađenje i zamrzavanje




Čuvar okusa i promotivni medij

Prikažite proizvod realističnom fotografijom, upotrijebite umjetnički motiv ili upadljivi logotip tvrtke – što god odabrali, dojmljivo ukrašeni hladnjak za pića podiže prepoznatljivost vaše marke i povećava prodaju. Liebherr pritom mnogo polaže na inovativne postupke tiska i visokokvalitetnu izradu.



Dodatne informacije o našoj ponudi opreme potražite na našem web-mjestu.



Vaš brend u pravom svjetlu



Personalizirane kombinacije boja

Oblikujte uređaj onako kako se vama dopada! Iznimne mogućnosti brendiranja uz digitalni izravni tisak omogućuju nam da uređaje u varijanti za kupce već u tvornici opremimo u skladu s individualnim posebnim zahtjevima. Time ćemo udovoljiti skoro svakom zahtjevu i namjeni.



Naljepnice

Radi se o vrlo široko rasprostranjenoj i dosad najuobičajenijoj tehnici kojom se željena tema, ovisno o broju komada i motivu, nanosi u obliku prikladne naljepnice (najčešće PVC-folije). Ona se precizno nanosi na kućište škrinje ili hladnjaka obloženo pjenom.




Staklena vrata s oznakom brenda

Staklena vrata mogu se oblikovati uz pomoć individualnih naljepnica. One su dostupne kao „privremene” naljepnice, koje se u bilo kojem trenutku bez problema mogu ukloniti. Alternativno, postupak sitotiska omogućuje nanošenje motiva na unutarnju stranu stakla, između dvije staklene ploče. Osim što osigurava dugotrajnost otiska, to jamči i ispis vrlo detaljnih motiva i visoku kvalitetu za veći broj komada.

Opremljeno za sve.

Od spremnika za boce do nosača od perforiranog lima i podesivih nožica – Liebherrov hladnjak ima sve što je potrebno da postane vaš novi omiljeni uređaj. Odaberite nešto iz širokog raspona posebnih značajki i pretvorite hladnjak u svog najboljeg prodavača.



Drvena polica

Drvena polica izrađena od crvene bukve za stabilno i sigurno skladištenje u elegantnom i visokokvalitetnoj formi.



Nosač od perforiranog lima

Iznimno izdržljiva potpora za optimalnu stabilnost, čak i za manje boce i posude.



Držač za etikete

Držač koja se može pričvrstiti na rešetku i poslužiti za oznaku cijena i kodova koji se mogu skenirati ili prilagođene reklamne poruke.



Podesive nožice i kotačići

Kotačići i nožice koji se lako postavljaju za jednostavan transport i praktično čišćenje ispod uređaja.



Klizni spremnik za boce

Za lako dostupna pića koja će uvijek biti nadohvat ruke, tu je spremnik na teleskopskim vodilicama.



Detaljan opis opcija brendiranja i prilagodbe

Bilo da je riječ o individualno dizajniranom brendiranom izgledu ili posebnim posebnim značajkama: uređaji tvrtke Liebherr zadovoljavaju gotovo sve potrebe. Širok izbor modela i raznolika ponuda dodatne opreme olakšavaju pronalaženje idealnog rješenja za svaku namjenu.



Dodatne informacije o svim osnovnim uređajima potražite na našem web-mjestu: **home.liebherr.com**



FKv 503
Premium



FKDv 4523
PremiumPlus



MRFvg 4011
Perfection

FKv 503

Art.	Varijanta za kupce	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Kućište	BlackSteel	■	■	■	■	■
	Zalijepljeno konturno graviranje		□	□	□	□
	Digitalni tisak	■	■	■	■	■
Staklena vrata	Okvir staklenih vrata, BlackSteel	■	■	■	■	■
	Okvir staklenih vrata, digitalni tisak	■	■	■	■	■
	Potpuno oblijepljeno staklo		■	■	■	■
	Staklo s konturnim graviranjem		□	□	□	□
	Staklo sa sitotiskom		□	□	□	□
	Osvijetljeno staklo		□	□	□	□
	Brтва, crna/siva/bijela	■	■	■	■	■
	Mehanička brava na vratima	■	■	■	■	■
	LED vertikalno osvjetljenje s obje strane, uključivanje/isključivanje i prigušivanje			■	■	■
Oprema	Zalijepljena pločica vlasništva (koju isporučuje Liebherr ili se nabavlja zasebno)		■	■	■	■
	1 ili 2 nosive rešetke	■	■	■	■	■
	Graničnik vrata, lijevo	■	■	■	■	■
	Utikač za rashladne uređaje, EU, CH ili UK	■	■	■	■	■

Mogućnosti prilagodbe

Art.	Varijanta za kupce	FKDv 42..		FKDv 4513/03		FKDv 4523	
		od 25	od 50	od 25	od 50	od 25	od 50
Kućište	Kućište s bijelim praškastim premazom	■	■		■		■
	Kućište sa sivim praškastim premazom		■	■	■		■
	Kućište s crnim praškastim premazom		■		■	■	■
	Digitalni tisak na kućištu	■	■	■	■	■	■
Unutarnji spremnik	Unutarnji spremnik srebrne boje, isparivač na stražnjoj stijenci i kućište ventilatora industrijsko sive boje		■		■	■	■
	Unutarnji spremnik boje antracita, isparivač na stražnjoj stijenci i kućište ventilatora crne boje		■		■		
Vrata	Naljepnice za staklena vrata (neprozirne/prozirne, cijela površina / s konturnim graviranjem)		■		■		■
	Plastični okvir staklenih vrata, posebna boja (lakiran)		□				
	Plastični okvir staklenih vrata, posebna boja (ekstrudiran)		□				
	Ručka integrirana u vrata, crna/siva/bijela				■		■
	Plastična ručka za vrata, crna		■				
	Ručka od anodiziranog aluminiya		■				
	Brтва, siva		■		■		■
	Brтва, crna		■		■		
	Puna vrata sa sivim praškastim premazom		■				
	Puna vrata s crnim praškastim premazom		■				
	Puna vrata s digitalnim tiskom	■	■				
	Prigušivo svjetlo				□		
	Dodatna vertikalna LED svjetla				■	■	■
Oprema	Nosiva rešetka, crna/bijela/metalizirana		■		■		■
	Podna rešetka, crna/bijela/metalizirana		■		■		■
	Fleksibilni držač etiketa		■		■		■
	Klizni držač za limenke, bez izvlačenja, metaliziran, s postoljem		■		■		■
	Klizni držač za limenke, s izvlačenjem, metaliziran, s postoljem		■		■		■
	Zaštitni odbojnici		■		■		■
	Kotačići za zaštitne okvire		■		■		■
	4 kotačića, v < 75 mm						■
	Zalijepljena pločica vlasništva (koju isporučuje Liebherr ili se nabavlja zasebno)		■		■		■
	Side-by-Side set		■		■		■
Panel	Ojačani EU kabel za napajanje „Event“		■		■		■
	Obloga stražnje stijenke s bijelim praškastim premazom		■		■		■
	Obloga stražnje stijenke s digitalnim tiskom		■		■		■
	Panel s tiskom		■				
	Okvir panela, crna/siva		■				
	Okvir panela, posebna boja		□				
	Naljepnica za unutarnju stranu vrata s individualnim tiskom				■		
	Okvir svjetlovoda, crna/bijela				□		
	Svjetlovodni okvir, posebna boja, lakirano				□		
	Unutarnji svjetlovod s logotipom logotipa kupca, kontura ili tisak						□
	LED dioda u boji, plava/bijela						■
	Bez svjetlovoda						■
	Bez regulatora za EMS						■

Mogućnosti prilagodbe

		MDF modeli				
Art.	Varijanta za kupce	od 25	od 50	od 100	od 250	od 500
Kućište	Kućište s praškastim premazom, crno/sivo/bijelo	■	■	■	■	■
	Digitalni tisak na kućištu	■	■	■	■	■
Unutarnji spremnik	Unutarnji spremnik srebrne boje, isparivač na stražnjoj stijenci i kućište ventilatora industrijsko sive boje		■	■	■	■
	Unutarnji spremnik boje antracita, isparivač na stražnjoj stijenci i kućište ventilatora crne boje		■	■	■	■
Vrata	Puna vrata s praškastim premazom, crna/siva/bijela	■	■	■	■	■
	Puna vrata s digitalnim tiskom	■	■	■	■	■
	Okvir staklenih vrata, crna/siva/bijela	■	■	■	■	■
	Uzdužni plastični profili vrata, posebna boja (lakirana)		■	■		
	Uzdužni plastični profili vrata, posebna boja (ekstrudirana)				■	■
	Uzdužni aluminijski profili vrata, crna boja (anodizirano)		■	■	■	■
	Uzdužni plastični profili vrata, srebrna boja (anodizirano)		■	■	■	■
	Uzdužni aluminijski profili vrata, bijela boja (praškasti premaz)		■	■	■	■
	Naljepnice za staklena vrata (neprozirne/prozirne, cijela površina / s konturnim graviranjem)		■	■	■	■
	Ručka integrirana u vrata, crna/siva/bijela	■	■	■	■	■
	Plastična ručka za vrata, crna/siva/bijela		■	■	■	■
	Ručka od anodiziranog aluminija		■	■	■	■
	Brтва, crna/siva/bijela	■	■	■	■	■
	Mehanička brava na vratima	■	■	■	■	■
	Elektronička brava na vratima s daljinskim upravljačem		■	■	■	■
	Graničnik vrata, lijevo		■	■	■	■
Osvjetljenje	LED vertikalno osvjetljenje jednostrano, bez stropnog osvjetljenja	■	■	■	■	■
	LED vertikalno osvjetljenje jednostrano + stropno osvjetljenje	■	■	■	■	■
	LED vertikalno osvetljenje obostrano, bez stropnog osvjetljenja	■	■	■	■	■
Oprema	Nosiva rešetka, crna/bijela/metalizirana	■	■	■	■	■
	Podna rešetka, crna/bijela/metalizirana	■	■	■	■	■
	Fleksibilni držač etiketa	■	■	■	■	■
	Klizni držač za limenke, bez izvlačenja, metaliziran, s postoljem	■	■	■	■	■
	Klizni držač za limenke, s izvlačenjem, metaliziran, s postoljem	■	■	■	■	■
	Zaštitni odbojnici	■	■	■	■	■
	Kotačići za zaštitne okvire (priloženo)	■	■	■	■	■
	4 kotačića, v < 75 mm		■	■	■	■
	4 kotačića, v < 150 mm		■	■	■	■
	Zalijepljena pločica vlasništva (koju isporučuje Liebherr ili se nabavlja zasebno)		■	■	■	■
	Side-by-Side set	■	■	■	■	■
	Ojačani EU kabel za napajanje „Event“		■	■	■	■
	Analogni termometar u unutarnjem spremniku	■	■	■	■	■
	Digitalni termometar u vratima		■	■	■	■
	Obloga stražnje stijenke s bijelim praškastim premazom		■	■	■	■
	Obloga stražnje stijenke s digitalnim tiskom		■	■	■	■
	SmartModule WLAN i nadzor, priloženo za priključivanje (samo MRFvg)		■	■	■	■

- = dostupno
- = dostupno na upit



Optimalno unaprjeđenje prodaje

Dobri razlozi
za Liebherr

Prednosti ukratko:

- vizualno privlačniji uređaji zahvaljujući izražajnim bojama, visokoj razlučivosti, dubini polja i plastičnom prikazu
- individualno i fleksibilno oblikovanje s vrlo učinkovitim reklamnim porukama
- povećanje prepoznatljivosti robne marke i rast prometa
- brendiranje do 360° moguće na zahtjev: dizajn se prilagođava veličini i izravno tiska na cijelu površinu te prelijeva preko rubova uređaja
- jednostavnost čišćenja, otpornost na grebanje i postojanost pod UV-svjetlom
- moguća isporuka malih količina
- otporno brendiranje: Slučajno ili namjerno uklanjanje nije moguće

Povećajte vidljivost vašeg brenda

Uz hladnjake za pića, Liebherr nudi i mogućnost individualnog i upečatljivog brendiranja zamrzivača i škrinja za sladoled. Pritom možete birati među različitim postupcima i različitim modelima. Po želji razvijamo za vas individualne koncepte uređaja koji savršeno odgovaraju vašoj marki i vašim specifičnim zahtjevima.



Individualne naljepnice i digitalni tisak

Ovisno o broju komada i motivu, bilo sitotiskom ili digitalnim tiskom, željeno brendiranje nanosi se na prikladnu naljepnicu, najčešće u obliku PVC folije. Ona se precizno nanosi na kućište škrinje obloženo pjenom.

Naljepnica za panel / bočnu stjenku / vrata i individualan odabir boja

Zahvaljujući personaliziranom dizajnu i odabirom boja, marka se može privlačnije prezentirati, a roba još više istaknuti. Bočne stijenke škrinje i plastični završni elementi na okviru škrinje mogu se prilagoditi željama kupca.



Dodatne informacije o našim hladnjacima za pića potražite na našem web-mjestu: **home.liebherr.com**

Možete se i izravno obratiti vašoj kontakt osobi.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH · home.liebherr.com
Tel.: +385 800 220428
e-adresa: sales.hr@liebherr.com · service.hr@liebherr.com