

Chłodzenie i zamrażanie w jednym miejscu

Rozwiązanie Side-by-Side

W pełni wykorzystaj połączenie lodówki i zamrażarki

home.liebherr.com

LIEBHERR

Profesjonalne zastosowanie



Połączenie o dużym potencjale

Kupując chłodziarkę do napojów i zamrażarkę piekarniczą, zyskujesz wartość dodaną dwóch wyjątkowych urządzeń.

Zamrażarka piekarnicza BFFsg 4001 ma dużą pojemność i umożliwia przechowywanie mrożonych produktów osobno, w pojemnikach, opakowaniach lub kartonach. Inteligentna funkcja SmartFrost zmniejsza oszronienie wnętrza i przechowywanych produktów oraz częstotliwość wymaganego rozmrażania.

Chłodziarka do napojów MRFvd 4011 umożliwia nie tylko schładzanie napojów i ich atrakcyjną prezentację, ale również przechowywanie różnych innych produktów.



 **Made in Austria**



home.liebherr.com/professional



Jakość Liebherr

Oba modele wyróżniają się niskim poborem energii i są zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia od +10°C do +40°C. Twoje produkty będą optymalnie schłodzone lub zamrożone bez względu na to, czy chcesz przechowywać je przez krótki czy długi czas.



Zestaw do montażu Side-by-Side

Kupując oba urządzenia, otrzymasz bezpłatnie praktyczny zestaw do montażu Side-by-Side. Pozwala on na uzyskanie jednolitego frontu oraz zapewnia idealny dystans pomiędzy urządzeniami, co jest kluczowe dla uniknięcia kondensacji i obladzania.

MRFvd 4011 biały

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Performance

LED

Pojemność użytkowa (brutto/netto)	400/286 l
Wymiary zewnętrzne w mm (szer. / głęb. / wys.)	597/654/1884
Wymiary zewnętrzne w mm (szer. / głęb. / wys.)	475/423/1659
Klasa efektywności energetycznej	
Układ chłodzenia	wymuszony obieg powietrza
Zakres temperatur	od +1°C do +15°C
Zakres temperatur otoczenia ²	od +10°C do +40°C
Nośność półek	45 kg
Rodzaj zamka	mechaniczny



BFFsg 4001

Zamrażarka wolnostojąca z technologią SmartFrost
Performance

Smart Frost

Super Frost

Touch Display

Smart Monitoring

Pojemność użytkowa (brutto/netto)	337/248 l
Wymiary zewnętrzne w mm (szer. / głęb. / wys.)	597/654/1884
Wymiary wewnętrzne w mm	430/408/1588
Klasa klimatyczna (dyrektywa energetyczna)	7
Układ chłodzenia	statyczny
Zakres temperatur	od -9°C do -26°C
Zakres temperatur otoczenia ²	od +10°C do +40°C
Nośność półek	45 kg
Rodzaj zamka	mechaniczny



Zestaw do montażu Side-by-Side, biały

900678601

Zestaw Side-by-Side jest prosty w montażu i umożliwia wygodne korzystanie z dwóch lub większej liczby urządzeń obok siebie. Pozwala również na ustawienie urządzeń w atrakcyjny sposób. Ponadto zestaw Side-by-Side zapobiega kondensacji i osadzaniu się lodu pomiędzy dwoma sprzętami. Zestaw pomaga uniknąć stykania się urządzeń.



¹ Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2018.

² Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może bezpiecznie działać.