

Hlajenje in zamrzovanje na enem mestu

Rešitev Side-by-Side

Združite hladilnik in zamrzovalnik ter izkoristite vse njune prednosti

home.liebherr.com

LIEBHERR

Profesionalna uporaba



Učinkovita kombinacija

Z združitvijo hladilnika za pijače in zamrzovalnika za pekarnice pridobite izjemno dodano vrednost, saj z enim nakupom dobite dve vrhunski napravi.

Zamrzovalnik za pekarnice BFFsg 4001 ponuja veliko prostornino za shranjevanje zamrznjenih živil, tako posamično kot v škatlah. Pametna funkcija SmartFrost zmanjšuje nabiranje ledu v notranjosti in na živilih, zato je odtaljevanje redkejše.

Hladilnik za pijače MRFvd 4011 ne le da učinkovito hladi pijačo, temveč tudi odlično shranjuje in predstavlja različne izdelke.



Made in Austria



home.liebherr.com/promotions



Kakovost Liebherr

Oba modela navdihujeta z nizko porabo energije in sta zasnovana za delovanje pri zunanjih temperaturah od +10 °C do +40 °C. Ne glede na to, ali gre za krajše ali daljše shranjevanje – vaši izdelki bodo vedno optimalno ohlajeni ali zamrznjeni.



Komplet za postavitve Side-by-side

Ob nakupu obeh naprav prejmete praktičen komplet za postavitve side-by-side brezplačno. Ta zagotavlja sprednjo stran brez robov in idealno razdaljo med napravama, kar je ključno za preprečevanje kondenzacije in nastajanja ledu.

MRFvd 4011 bel

Dinamičen hladilnik Zmogljivost

LED

Bruto/neto prostornina	400/286 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	597/654/1884
Notranje mere v mm (š/g/v)	475/423/1659
Razred energijske učinkovitosti	
Hladilni sistem	dinamičen
Temperaturno območje	od +1 °C do +15 °C
Temperaturno območje okolice ²	od +10 °C do +40 °C
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Vrsta ključavnice	mehanska



BFFsg 4001

Prostostoječi zamrzovalnik s SmartFrost Zmogljivost

Smart Frost

Super Frost

Touch Display

Smart Monitoring

Bruto/neto prostornina	337/248 l
Zunanje mere v mm (š/g/v)	597/654/1884
Notranje mere v mm (š/g/v)	430/408/1588
Klimatski razred (energetska smernica)	7
Hladilni sistem	statičen
Temperaturno območje	od -9 °C do -26 °C
Temperaturno območje okolice ²	od +10 °C do +40 °C
Nosilnost odlagalne površine	45 kg
Vrsta ključavnice	mehanska



Komplet Side-by-side, bel

900678601

Komplet za postavitve Side-by-Side je enostaven za montažo in omogoča priročno uporabo dveh ali več naprav, estetsko nameščenih drug ob drugi. Poleg tega, komplet za postavitve Side-by-Side preprečuje pojav kondenzacije in nabiranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe kompleta za vzporedno postavitve, stali tesno drug ob drugem.



¹ V skladu z Uredbo EU 2019/2018.

² Označuje temperaturo okolice, pri kateri lahko naprava varno deluje.