

SCFvh 4032

Réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec NoFrost
Perfection



¹ Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

² Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

³ Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.

Volume brut/utile	
Réfrigérateur	284/206 l
Congélateur	112/58 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/2044
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	
Réfrigérateur	460/423/1037
Congélateur	406/292/595
Consommation électrique en 365 jours	459 kWh ¹
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	380 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	48 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	
Réfrigérateur	+3 °C à +16 °C
Congélateur	-9 °C à -30 °C
Stabilité de la température	
Réfrigérateur	+5 °C ±3 K ²
Congélateur	-25 °C ±5 K ²
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolante / acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Tablettes de rangement réglables	4
Surface de rangement utile en mm (L / P)	460 / 423
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	345 kg
Tiroirs	3
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	2 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	103,4/98,3 kg
EAN-Nr.	900382247101
Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1	classe ISO 5
Classe de salle blanche GMP	GMP classe B

