

# SFFfg 4001 version 740

Congélateur de laboratoire avec intérieur exempt de source d'inflammation

Performance



Volume brut/utile	316/190 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	403/402/1588
Consommation électrique en 365 jours	384 kWh <sup>1</sup>
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	529 kJ/h
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	49 dB(A)
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -30 °C
Stabilité de la température	-25 °C ±5 K <sup>2</sup>
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Eclairage intérieur	-
Tablettes de rangement réglables	5
Type de clayettes	verre
Surface de rangement utile en mm (L / P)	400 / 402
Résistance tablettes de rangement	40 kg
Charge totale maximale	270 kg
Tiroirs	6
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	89,6/84,9 kg
EAN-Nr.	9005382279991
Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1	Classe ISO 5
Classe de salle blanche GMP	GMP classe B

<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

<sup>3</sup> Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.

