

SFFvh 5501

Congélateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Perfection



Volume brut/utile	472/257 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	747/769/1793
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	603/510/1118
Consommation électrique en 365 jours	540 kWh ¹
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	725 kJ/h
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	55 dB(A)
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-9 °C à -35 °C
Stabilité de la température	-25 °C ±5 K ²
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran couleur 2,4", Touch & Swipe
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Enregistreur de données	Intégré, interface USB
Eclairage intérieur	LED-Beleuchtung
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	600 / 510
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Charge totale maximale	300 kg
Tiroirs	6
Nombre de corbeilles	2
Roulettes	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	oui
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	112,9/107,9 kg
EAN-Nr.	9005382246511
Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1	Classe ISO 6
Classe de salle blanche GMP	GMP classe B

¹ Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

² Calculé suiv ant la FDX 15-140

³ Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

⁴ Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.

