

SRUvg 1011

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Performance

82-88



Volume brut/utile	123/81 l
Dimensions de niche en mm (L/P/H)	600/580/820-880
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	450/467/482
Consommation électrique en 365 jours	182 kWh ¹
Température ambiante	+10 °C à +30 °C
Dégagement de chaleur	150 kJ/h
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	39 dB(A)
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+3 °C à +16 °C
Stabilité de la température	+5 °C ±3 K ²
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolée avec cadre en plastique / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Eclairage intérieur	Bandeau de plafonnier à LED, commutateur séparé
Tablettes de rangement réglables	2
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	450 / 408
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	135 kg
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	45,3/42,4 kg
EAN-Nr.	9005382255032

¹ Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

² Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

³ Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.