

BFPSvh 6501 Perfection

Congélateur normes boulangeries avec refroidissement par ventilation



No Frost

Spécifications

Volume brut/utile	602/380 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	697/867/2115
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	407/650/1504
Classe énergétique	B ¹
Consommation électrique en 365 jours	1150 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ²
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	60 dB(A)
Puissance	4,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	975 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-9 °C à -35 °C
Matériau de l'habillage/couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la porte / couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	écran couleur 2,4", Touch & Swipe
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Colonne d'éclairage LED à gauche
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Tablettes de rangement réglables	20
Type de clayettes	Glissières de plateau en acier chrome-nickel, en L (1.4301 / AISI 304)
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	115-175 mm
Poignée barre	Poignée profilée
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Evacuation de l'eau de dégivrage	oui
Poids brut/net	150/138,3 kg
EAN-Nr.	9005382249314


¹ Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

BFPSvh 6501 Perfection

LIEBHERR

Dessin technique



Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

home.liebherr.com/professional

Suivez-nous sur

