

# BFPSvh 8401 Perfection

Congélateur normes boulangeries avec refroidissement par ventilation



No Frost

<sup>1</sup> Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

<sup>2</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.


## Spécifications

Volume brut/utile	854/700 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	787/1017/2115
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	607/800/1504
Classe énergétique	<b>A</b> <sup>1</sup>
Consommation électrique en 365 jours	1209 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C <sup>2</sup>
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	60 dB(A)
Puissance	4,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	1110 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-9 °C à -35 °C
Matériau de l'habillage/couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la porte / couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	écran couleur 2,4", Touch & Swipe
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Colonne d'éclairage LED à gauche
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Tablettes de rangement réglables	25
Type de clayettes	Glissières de plateau en acier chrome-nickel, en L (1.4301 / AISI 304)
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	115-175 mm
Poignée barre	Poignée profilée
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Evacuation de l'eau de dégivrage	oui
Poids brut/net	165/158,6 kg
EAN-Nr.	9005382249338

# BFPSvh 8401 Perfection

# LIEBHERR

Dessin technique



Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.  
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.  
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.  
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

[home.liebherr.com/professional](https://home.liebherr.com/professional)

Suivez-nous sur

