

## BFPvg 6501 Performance

Congélateur normes boulangeries avec refroidissement par ventilation



No Frost

### Spécifications

Volume brut/utile	602/380 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	697/867/2115
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	407/650/1504
Classe énergétique	<b>B</b> <sup>1</sup>
Consommation électrique en 365 jours	1150 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C <sup>2</sup>
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	60 dB(A)
Puissance	4,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	975 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-9 °C à -35 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	20
Type de clayettes	Glissières de plateau en acier chrome-nickel, en L (1.4301 / AISI 304)
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	115-175 mm
Poignée barre	Poignée profilée
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Evacuation de l'eau de dégivrage	oui
Poids brut/net	150/137,6 kg
EAN-Nr.	9005382294574


<sup>1</sup> Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

<sup>2</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

# BFPvg 6501 Performance

# LIEBHERR

Dessin technique



Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.  
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.  
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.  
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

[home.liebherr.com/professional](https://home.liebherr.com/professional)

Suivez-nous sur

