

BRFvg 5501 Performance

Réfrigérateur normes boulangeries avec refroidissement par ventilation



Spécifications

Volume brut/utile	496/361 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	747/769/1684
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	606/468/1388
Classe énergétique	C ¹
Consommation électrique en 365 jours	443 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	M1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ²
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	49 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	196 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	+1 °C à +15 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	—
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Type de clayettes	Glissières de plateau en acier chrome-nickel, en L (1.4301 / AISI 304)
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Poignée barre	Poignée aluminium
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	85,7/80,6 kg
EAN-Nr.	9005382241516


¹ Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

BRFvg 5501 Performance

LIEBHERR

Dessin technique



Accessoires



Clé de licence SmartMonitoring 36 mois (en ligne)

708065000



Glissière en L (gauche)

900622901



Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

home.liebherr.com/professional

Suivez-nous sur

