


EFL 3055

Congélateur coffre



| | |
|---|---|
| Volume | 266 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 1045/710/825 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 920/535/575 |
| Classe énergétique |  |
| Consommation électrique en 365 jours | 205 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | SN-T |
| Température ambiante | -15 °C à +43 °C ² |
| Réfrigérant | R 600a |
| Niveau sonore | 33 dB(A) |
| Puissance | 1,5 A |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Système de réfrigération | statique |
| Dégivrage | manuelle |
| Plage de température réglable | -14 °C à -24 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier / blanc |
| Matériau du couvercle | acier |
| Matériau de la cuve intérieure | acier prélaqué |
| Régulation électronique | bouton rotatif |
| Affichage de la température | analogique |
| Eclairage intérieur | LED-Beleuchtung |
| Nombre de corbeilles | 2 |
| Nombre max. de corbeilles | 4 |
| Poignée barre | Poignée concave |
| Roulettes | Roulettes de guidage |
| Type de serrure | mécanique |
| Evacuation de l'eau de dégivrage | oui |
| Poids brut/net | 75/68 kg |
| EAN-Nr. | 9550000035430 |

² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.