

# FRFBvg 5501 Perfection

Réfrigérateur avec refroidissement par ventilation



Super  
Cool

## Spécifications

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Volume brut/utile                               | 571/419 l                          |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)            | 747/769/1818                       |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)            | 620/531/1442                       |
| Classe énergétique                              | <b>C</b> <sup>1</sup>              |
| Consommation électrique en 365 jours            | 620 kWh                            |
| Classe climatique (directive sur l'énergie)     | 5                                  |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | M1                                 |
| Température ambiante                            | +10 °C à +40 °C <sup>2</sup>       |
| Réfrigérant                                     | R 600a                             |
| Niveau sonore                                   | 49 dB(A)                           |
| Puissance                                       | 2,0 A                              |
| Fréquence / tension                             | 50 Hz / 220-240 V~                 |
| Dégagement de chaleur                           | 358 kJ/h                           |
| Système de réfrigération                        | dynamique                          |
| Dégivrage                                       | automatique                        |
| Plage de température réglable                   | -2 °C à +15 °C                     |
| Matériau de l'habillage/couleur                 | BlackSteel / BlackSteel            |
| Matériau de la porte / couleur                  | BlackSteel / BlackSteel            |
| Matériau de la cuve intérieure                  | ABS alimentaire gris               |
| Régulation électronique                         | écran monochrome, boutons tactiles |
| Affichage de la température                     | digital                            |
| Eclairage intérieur                             | Eclairage plafonnier LED           |
| Alarme de température                           | optique et sonore                  |
| Type de mise en réseau                          | SmartModule                        |
| Solution de mise en réseau                      | Installation ultérieure possible   |
| Interface de connexion                          | WLAN/LAN (en option)               |
| Tablettes de rangement réglables                | 4                                  |
| Type de clayettes                               | Grilles plastifiées                |
| Résistance tablettes de rangement               | 60 kg                              |
| Hauteur des pieds réglables                     | 150 - 180 mm                       |
| Poignée barre                                   | Poignée aluminium                  |
| Type de serrure                                 | mécanique                          |
| Porte à fermeture automatique                   | oui                                |
| Ouverture de porte                              | à droite, réversibles              |
| Poids brut/net                                  | 86/79 kg                           |
| EAN-Nr.                                         | 9005382281031                      |


<sup>1</sup> Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

<sup>2</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.


# FRFBvg 5501 Perfection

# LIEBHERR

Dessin technique



## Accessoires



Clé de licence SmartMonitoring 36 mois (en ligne)  
708065000



Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.  
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.  
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.  
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

[home.liebherr.com/professional](https://home.liebherr.com/professional)

Suivez-nous sur

