

# FRFCvg 6501 Perfection

Réfrigérateur avec refroidissement par ventilation



## Spécifications

Volume brut/utile	655/479 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	747/769/2018
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	620/531/1660
Classe énergétique	<b>C</b> <sup>1</sup>
Consommation électrique en 365 jours	635 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	M1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C <sup>2</sup>
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	49 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	408 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-2 °C à +15 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la porte / couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire gris
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Eclairage plafonnier LED
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	5
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	150 - 180 mm
Poignée barre	Poignée aluminium
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	92,5/86,5 kg
EAN-Nr.	9005382241851


<sup>1</sup> Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

<sup>2</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

# FRFCvg 6501 Perfection

# LIEBHERR

Dessin technique



## Accessoires



Clé de licence SmartMonitoring 36 mois (en ligne)

708065000



Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.  
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.  
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.  
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

[home.liebherr.com/professional](https://home.liebherr.com/professional)

Suivez-nous sur

