

FRTCvg 1501 Perfection

Réfrigérateur sous comptoir à refroidissement dynamique
en pose libre



Spécifications

Volume brut/utile	124/93 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/648/852
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	450/430/640
Classe énergétique	A ¹
Consommation électrique en 365 jours	219 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	M1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ²
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	45 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	190 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-2 °C à +15 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la porte / couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la cuve intérieure	Plastique, gris
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Éclairage LED de la paroi supérieure, commutable et réglable séparément
Alarme de température	optique et sonore
Plan de travail	oui, amovible
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	3
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	180 kg
Poignée barre	Poignée aluminium
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	39/37,1 kg
EAN-Nr.	9005382268896


¹ Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

FRTCvg 1501 Perfection

LIEBHERR

Dessin technique



Liebherr se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.
Toutes les informations correspondent à la situation au moment de l'impression.
2026.02.06

L'aperçu représente un extrait des principales caractéristiques de l'appareil.
Vous trouverez toutes les autres caractéristiques de l'appareil ainsi que des informations complémentaires sous :

home.liebherr.com/professional

Suivez-nous sur

