

MRFvg 4011

Réfrigérateur avec refroidissement par ventilation
Perfection



Volume brut/utile	400/286 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	475/423/1659
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	433 kWh ²
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC2
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ³
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	50 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	346 kJ/h
Système de réfrigération	dynamique
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-2 °C à +15 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / noir
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolée avec cadre en aluminium / noir
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire gris
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	beidseitige LED-Lichtsäule, separat schaltbar und dimmbar
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	5
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre fac. bout. PET 50 cl	253/7
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre fac. canettes 33 cl	506/7
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée concave
Type de serrure	électronique, avec télécommande
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	85,8/81,6 kg
EAN-Nr.	9005382232293

¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.