

FFFCsg 4001

Congélateur armoire avec SmartFrost
Perfection



Volume brut/utile	316/237 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	400/408/1588
Consommation électrique en 365 jours	976 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	7
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ¹
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	49 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	613 kJ/h
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -26 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la porte / couleur	acier inox / acier inox
Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire gris
Régulation électronique	Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	LED
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée aluminium
Type de serrure	mécanique à clé
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	81/74 kg
EAN-Nr.	9005382241592

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.