

MRFvg 3511

Réfrigérateur avec refroidissement par ventilation
Perfection



Volume brut/utile	347/250 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1684
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	475/423/1459
Classe énergétique	
Consommation électrique en 365 jours	390 kWh ²
Classe climatique (directive sur l'énergie)	CC2
Classe de température (directive sur l'énergie)	K4
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ³
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	50 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	323 kJ/h
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-2 °C à +15 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / noir
Matériau de la porte / couleur	Porte vitrée isolée avec cadre en aluminium / noir
Matériau de la cuve intérieure	PS alimentaire gris
Régulation électronique	Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Colonne lumineuse LED des deux côtés, activable séparément et réglable
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Capacité de stock. bout. PET 50 cl/nbre	207/7
fac. bout. PET 50 cl	
Capacité de stock. canettes 33 cl/nbre	414/7
fac. canettes 33 cl	
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Poignée barre	Poignée encastrée
Type de serrure	électronique, avec télécommande
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	79/74 kg
EAN-Nr.	9005382232330

¹ Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
² Mesure conformément à la directive européenne EN 16902:2016.
³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

