

FRPSvh 6501

Réfrigérateur GN 2/1 avec refroidissement par ventilation

Perfection



Volume brut/utile	597/486 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	697/867/2115
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	509/650/1512
Classe énergétique	A ¹
Consommation électrique en 365 jours	302 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	M1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ²
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	60 dB(A)
Puissance	4,0 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	305 kJ/h
Système de réfrigération	ventilé
Dégivrage	automatique
Plage de température réglable	-2 °C à +15 °C
Matériau de l'habillage/couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la porte / couleur	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304) / acier inox
Matériau de la cuve intérieure	Acier chrome-nickel (1.4301 / AISI 304)
Régulation électronique	Écran tactile couleur 2.4", Touch & Swipe
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	Colonne d'éclairage LED à gauche
Alarme de température	optique et sonore
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	intégré, amovible
Interface de connexion	WiFi/LAN
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Résistance tablettes de rangement	60 kg
Hauteur des pieds réglables	115-175 mm
Poignée barre	Poignée profilée
Type de serrure	mécanique à clé
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	134/117 kg
EAN-Nr.	9005382248492

¹ Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.

² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.