

Volume brut/utile	145/120 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	625/661/840
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	500/535/585
Consommation électrique en 365 jours	370 kWh
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	42 dB(A)
Puissance	1,5 A
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-10 °C à -24 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau du couvercle	Aluminum
Matériau de la cuve intérieure	acier
Affichage de la température	analogique
Nombre de corbeilles	0
Nombre max. de corbeilles	2
Roulettes	Roulettes de guidage
Poids brut/net	48,7/42,9 kg
EAN-Nr.	9550000029989

<sup>1</sup> Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.