

FFFCvg 4001

Congélateur armoire avec NoFrost
Perfection



| | |
|---|---|
| Volume brut/utile | 273/210 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 597/654/1884 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 420/400/1400 |
| Classe énergétique | ¹ |
| Consommation électrique en 365 jours | 698 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | 5 |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | L1 |
| Température ambiante | +10 °C à +40 °C ² |
| Réfrigérant | R 600a |
| Niveau sonore | 46 dB(A) |
| Puissance | 2,0 A |
| Fréquence / tension | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
| Dégagement de chaleur | 483 kJ/h |
| Système de réfrigération | ventilé |
| Dégivrage | automatique |
| Plage de température réglable | -9 °C à -26 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier inox / acier inox |
| Matériau de la porte / couleur | acier inox / acier inox |
| Matériau de la cuve intérieure | PS alimentaire gris |
| Régulation électronique | Affichage digital avec touches tactiles, Easy Touch |
| Affichage de la température | digital |
| Eclairage intérieur | LED |
| Alarme de température | optique et sonore |
| Type de mise en réseau | SmartModule |
| Solution de mise en réseau | Installation ultérieure possible |
| Interface de connexion | WLAN/LAN (en option) |
| Tablettes de rangement réglables | 6 |
| Type de clayettes | Grilles plastifiées |
| Résistance tablettes de rangement | 45 kg |
| Poignée barre | Poignée aluminium |
| Type de serrure | mécanique à clé |
| Porte à fermeture automatique | oui |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Evacuation de l'eau de dégivrage | oui |
| Poids brut/net | 79/73 kg |
| EAN-Nr. | 9005382281451 |

¹ Conformément à la directive européenne EU 2015/1094-IV.
² Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

