


Fv 3643

Congélateur pour promotion de ventes avec refroidissement par ventilation



| | |
|---|--|
| Volume brut/utile | 365/231 l |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H) | 670/730/1659 |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H) | 532/597/969 |
| Surface de prés. des march. (TDA) | 0,65 ¹ |
| Classe énergétique |  ² |
| Consommation électrique en 365 jours | 1811 kWh |
| Classe climatique (directive sur l'énergie) | 4 |
| Classe de température (directive sur l'énergie) | L1 |
| Température ambiante | +10 °C à +30 °C ³ |
| Réfrigérant | R 290 |
| Niveau sonore | 62 dB(A) |
| Puissance | 4,4 A |
| Fréquence / tension | 50 Hz / 220-240 V~ |
| Système de réfrigération | ventilé |
| Dégivrage | automatique |
| Plage de température réglable | -10 °C à -25 °C |
| Matériau de l'habillage/couleur | acier / blanc |
| Matériau de la porte / couleur | Porte vitrée isolée avec cadre en aluminium / argenté |
| Matériau de la cuve intérieure | PS alimentaire blanc |
| Régulation électronique | affichage LED a 7 segments avec touches |
| Affichage de la température | digital |
| Eclairage intérieur | LED |
| Alarme de température | optique et sonore |
| Tablettes de rangement réglables | 3 |
| Type de clayettes | Grilles plastifiées |
| Résistance tablettes de rangement | 50 kg |
| Poignée barre | Poignée barre ergonomique |
| Roulettes | 2 fixes et 2 pivotantes à l'avant |
| Type de serrure | mécanique à clé |
| Porte à fermeture automatique | oui |
| Ouverture de porte | à droite, réversibles |
| Poids brut/net | 136/125 kg |
| EAN-Nr. | 9550000027121 |

¹ Mesure conformément à la directive européenne EN 23953.
² Conformément à la directive européenne EU 2019/2018.
³ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.