



EU Декларация за съответствие

Документ №: Ochsenhausen – FO_1995 V03

Вид декларация: Components

Производител/издаващ орган: **LIEBHERR-HAUSGERÄTE OCHSENHAUSEN GMBH**
88416 Ochsenhausen, Memminger Straße 77-79

Обозначение на продукта: Вижте приложението

Този продукт е в съответствие със следните европейски директиви и регулации:

Регламент (ЕС) № или Делегиран регламент (ЕС) №	Заглавие
2014/53/EU **)	ДИРЕКТИВА 2014/53/EU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/EU
2011/65/EU	ДИРЕКТИВА 2011/65/EU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена версия)

За допълнителна информация относно спазването на този регламент и тези директиви, моля, вижте приложението

Година на поставяне на етикет CE: 2024

Подписано от и от името на
място, дата: Ochsenhausen, 03.07.2024

LIEBHERR

Правнообвързващ подпис

DocuSigned by:



0E650AA880C74DB...

Heike Liebe

Head of Finance & Administration

DocuSigned by:



03685A25A29D483...

Matthias Wiest

Head of Refrigeration Technology

Ochsenhausen , 03.07.2024

Място и дата на издаване

Приложението е част от тази декларация.

Тази декларация за съответствие е изготвена изцяло на отговорността на производителя.

Тази декларация потвърждава съответствието с всички посочени правни норми, но не включва никаква гаранция за характеристики.

Забележките за безопасност в документацията на доставения продукт трябва да бъдат взети под внимание.

Регламент (ЕС) № или Делегиран регламент (ЕС) №

Заглавие

Ochsenhausen - FO_1995

За допълнителна информация относно спазването на този регламент и тези директиви, моля, вижте приложението

Година на поставяне на етикет CE

2024

Reference No.

Directive 2014-53-EU:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 **):

Directive 2011/65/EU:

EN IEC 63000: 2018

Additional Standards:

EN 62311 :2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2 3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Appendix

EK037 / CM002

XKS 3100 W / CM009



CM006-01

EK057 / CM008

SM003-1 HNGRYnsite
