



Deklaracja zgodności EU

Dokument №: Ochsenhausen – FO_1995 V03

Rodzaj deklaracji: Components

Producent/Wydawca: **LIEBHERR-HAUSGERÄTE OCHSENHAUSEN GMBH**
88416 Ochsenhausen, Memminger Straße 77-79

Przeznaczenie produktu: Patrz załącznik

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami europejskimi:

Nr rozporządzenia (WE) lub nr rozporządzenia delegowanego (UE)	Tytuł
2014/53/EU **)	DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/53/EU w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
2011/65/EU	DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Więcej informacji na temat zgodności z tym rozporządzeniem i tymi dyrektywami można znaleźć w załączniku

Rok nadania znaku CE: 2024

Podpisano przez i w imieniu
Miejscowość, data: Ochsenhausen, 03.07.2024

LIEBHERR

Podpis prawnie wiążący

DocuSigned by:



0E650AA880C74DB...

Heike Liebe

Head of Finance & Administration

DocuSigned by:



03685A25A29D483...

Matthias Wiest

Head of Refrigeration Technology

Ochsenhausen , 03.07.2024

Miejscowość i data wydania

Załącznik jest integralną częścią tej deklaracji.

Niniejsza deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejsza deklaracja potwierdza zgodność z wszystkimi wymienionymi normami prawnymi, ale nie stanowi gwarancji charakterystyki produktu.

Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji produktu.

Nr rozporządzenia (WE) lub nr rozporządzenia delegowanego (UE)

Tytuł

Ochsenhausen - FO_1995

Więcej informacji na temat zgodności z tym rozporządzeniem i tymi dyrektywami można znaleźć w załączniku

Rok nadania znaku CE

2024

Reference No.

Directive 2014-53-EU:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 **):

Directive 2011/65/EU:

EN IEC 63000: 2018

Additional Standards:

EN 62311 :2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2 3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Appendix

EK037 / CM002

XKS 3100 W / CM009



CM006-01

EK057 / CM008

SM003-1 HNGRYnsite
